强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302000873

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008：2019　强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

ABB（中国）有限公司
ABB (CHINA) LIMITED
1101030063387

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980302000873

产品系列、型号、规格：
OS315D_, OS315B_, OS400J_, OS400D_, OS400B_, OS315DS_, OS400DS_; 具体型号解释见附件

生产者联系信息		**授权代表信息**	
名称：	ABB Oy	名称：	ABB（中国）有限公司
地址：	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland	地址：	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：	Kirsi Laine	联系人：	钱钰
电话：	+35 8102242445	电话：	18621366988
电子邮箱：	kirsi.laine@fi.abb.com	电子邮箱：	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：	2020-09-15	自我声明时间：	2020-09-15
自我声明地点：	VAASA	自我声明地点：	北京
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：		签　章：	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

ABB（中国）有限公司
ABB (CHINA) LIMITED
1101030063067

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980302000873

产品系列、型号、规格(附件)：

OS315D_, OS315B_, OS400J_, OS400D_, OS400B_, OS315DS_, OS400DS_
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 315A(OS315D, OS315B, OS315DS), 400A(OS400J, OS400D, OS400B, OS400DS);
Ue: OS315D, OS315B, OS400D, OS400B, OS315DS, OS400DS:
2P: 500V, 690V;
3P, 4P: 415V, 500V, 690V;
OS400J: 600V;
Ie: 315A(OS315D, OS315B, OS315DS), 400A(OS400J, OS400D, OS400B, OS400DS);
Iq: OS315D, OS315B, OS400D, OS400B, OS315DS, OS400DS:
2P: 100kA(500V), 80kA(690V);
3P, 4P: 80kA(415V, 690V), 100kA(500V);
OS400J: 100kA(600V);
使用类别：AC-21A, AC-22A, AC-23A;
极数：2P, 3P, 4P;
适用频率：50/60Hz;
IP30(仅对前面板)

型号解释：

生产者联系信息		**授权代表信息**	
名称：	ABB Oy	名称：	ABB（中国）有限公司
地址：	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland	地址：	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：	Kirsi Laine	联系人：	钱钰
电话：	+35 8102242445	电话：	18621366988
电子邮箱：	kirsi.laine@fi.abb.com	电子邮箱：	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：	2020-09-15	自我声明时间：	2020-09-15
自我声明地点：	VAASA	自我声明地点：	北京
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：	ABB Oy Smart Power P.O.Box 622 FI-65101 VAASA FINLAND	签　章：	ABB (CHINA) LIMITED ABB(中国)有限公司 1103006306

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980302000873

产品系列、型号、规格(附件):

OS 315 D S 30 H F P

- P=handle&shaft included 标配柜外安装手柄和转轴
  K=direct handle 标配直接安装手柄
  Blank=without handle&shaft 空白=不带手柄和转轴
- Fourth pole 第四极
  F=Fused neutral 熔断器中性极
  N1=Switched neutral on left side
  开关中性极（位于开关左侧）
  N2=Switched neutral on right side
  开关中性极（位于开关右侧）
  N3=a detachable neutral link integrated into the mechanism
  可拆卸开关中性极（位于机械机构内）
- H=sliver layer 20μ 镀银 20μ
  Blank=silver layer 7μ 空白=镀银 7μ
- Poles (according to side of mechanism) 极数
  2 poles(2 极)- 02 20 11
  3 poles(3 极)- 03 30 12 or 21
  4 poles(4 极)- 04 40 13 31 or 22
  1 Number= number of poles on left side
  第一位数字表示在机械结构左边的极数
  2 Number= number of poles on right side
  第二位数字表示在机械结构右边的极数
- 操作机构位置
  S=side operated 侧面操作(315DS,400DS)
  Blank=front operated 正面操作
- Type of fuse holder 熔断器支持件型号
  B=BS
  D=DIN 2
  J=fuse J
- Rated current: 315,400 电流等级(A)
- OS= switch-disconnector-fuse 隔离开关熔断器组型号

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。