



产品认证证书

证书编号: CQC2005010303165477

申请人名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

制造商名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH (V054913)
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号

继电器

CM-LWN: Ui:500V;Uimp:4kV;AC-15:Ue:/le: 230V/3A;DC-13:Ue:/le: 24V/2A;lth:4A;外壳防护等级:IP20; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 10 月 29 日 有效期至: 2025 年 10 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 02 日

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0176510



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2005010303165477

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Stotz-Kontakt GmbH (V054913)
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay

CM-LWN: Ui:500V;Uimp:4kV;AC-15:Ue:/Ie: 230V/3A;DC-13:Ue:/Ie: 24V/2A;Ith:4A;IP20

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Oct.29,2020

Valid until: Oct.29,2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Sep.02,2020

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0176510



产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2005010303165477

纸号: 176510

型号解释:

ABB-Reference No. ABB 工厂产品编号	Type 型号	Function 功能	Supply voltage 供电电压	measure Input测量输入	Output relay contact 输出线	Output relay reference 输出继电器编号
1SVR450330R0000	CM-LWN	motor load	A1-A2=110-130VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=5A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450330R0100	CM-LWN	motor load	A1-A2=110-130VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=20A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450331R0000	CM-LWN	motor load	A1-A2=220-240VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=5A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450331R0100	CM-LWN	motor load	A1-A2=220-240VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=20A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450332R0000	CM-LWN	motor load	A1-A2=380-440VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=5A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450332R0100	CM-LWN	motor load	A1-A2=380-440VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=20A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450334R0000	CM-LWN	motor load	A1-A2=480-500VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=5A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450334R0100	CM-LWN	motor load	A1-A2=480-500VAC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k- L1/l=20A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450335R0000	CM-LWN	motor load	A1-A2=24-240VAC/DC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k-l=5A	2 x 1c/o	4.412.880.00
1SVR450335R0100	CM-LWN	motor load	A1-A2=24-240VAC/DC	L1-L2-L3=500VAC, L1/k-l=20A	2 x 1c/o	4.412.880.00

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>