



Catálogo técnico

OT - OTc - OS

Interruptores - Seccionadores 16...3150A

Interruptores - Conmutadores 16...2500A

Seccionadores - Fusibles 25...1250A

Power and productivity
for a better world™





Catálogo Técnico



Interruptores - Seccionadores 2



Interruptores - Conmutadores y Motorizados 72



Seccionadores - Fusibles 126

Conformidad con las normativas 183

Desconector - Fusible 185

Interruptores de corte en carga preparados para aplicaciones
fotovoltaicas hasta 1000 Vdc 193

Índice Alfanumérico 203



16...3150A

Interrupidores - Seccionadores

IEC



OT16F
OT25F
OT40F


OT63F
OT80F

OT100F
OT125F

OT160E

lth /A
le /AC22A, A 415V
le /AC23A, A 415V

25	32	40	63	80	115	125	200
16	25	40	63	80	100	125	160
16	20	23	45	75	80	90	135



OT200E
OT250E

OT315E
OT400E

OT630E
OT800E

lth /A
le /AC22A, A 415V
le /AC23A, A 415V

200	250	315	400	630	800
200	250	315	400	630	800
200	250	315	400	630	800



OT1000_
OT1250_
OT1600_

OT2000_
OT2500_

E-range

X-range

1000	1250	1600	1000	1250	1600	2000	2500
1000	1250	1600	1000	1250	1600	2000	2500
800	1000	1000	1000	1250	1250		

UL / CSA



OT16F
OT25F
OT40F

OT63F
OT80F

OT30F
OT60F
OT100F

OT160E

Amperaje/A

20	30	40	60	80	30	60	100	125
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----



OT200U

OT400U

Amperaje/A

200	400
-----	-----



OT600U



OT800U
OT1200U

800	1200
-----	------



Accesorios

Mandos opcionales	Cubrebornes
Ejes	Accesorios de conexión
Placas indicadoras	Kits de conversión
Contactos auxiliares	Accesorios de enclavamiento
Cuarto polo	
Terminales	



Interruptores - Seccionadores OT

OT 16...2500
OETL 3150



OETL3150K

3150




OETL-NF1600
OETL-NF2000
1600 2000

Contenido:


Datos Técnicos OT16...OT160	6
Datos Técnicos OT200...OT2500	8
Datos Técnicos OETL3150.....	10
Datos Técnicos OT16...1200U y OETL-NF1600P...2000P	11
Tabla de selección OT16...OT125.....	14
Información para Pedido OT16...OT125.....	16
Accesorios OT16...OT125.....	17
Tabla de selección OT160	22
Información para Pedido y Accesorios OT160	23
Tabla de selección OT200...OT2500.....	26
Información para Pedido OT200...OT2500.....	27
Accesorios OT200...OT2500.....	32
Tabla de selección OETL3150.....	39
Información para Pedido y Accesorios OETL3150	40
Información para Pedido OT16...1200U y OETL-NF1600P...2000P	43
Dimensiones generales OT16...OT125	45
Dimensiones generales OT160	51
Dimensiones generales OT200...OT2500	53
Dimensiones generales OETL3150	65
Dimensiones generales OT16...1200U y OETL-NF1600P...2000P	68

El interruptor-seccionador más compacto del mercado actual



Gracias a un nuevo diseño en la construcción de los contactos y a su reducido tamaño, los nuevos seccionadores OT ofrecen las funciones más eficaces de interrupción y seccionamiento.

- La construcción por doble muelle, junto con algunos nuevos componentes, permite obtener un mecanismo de actuación con un diseño muy innovador y realmente compacto.
- La posibilidad de montaje de contactos auxiliares en el interior del mismo mecanismo, minimiza la necesidad de espacio.
- El mínimo recorrido que realiza la corriente en el interior del interruptor permite una construcción de los contactos optimizada.




Máxima fiabilidad en el mínimo espacio


Las excepcionales prestaciones (eléctricas y mecánicas) junto con un diseño extremadamente compacto de los interruptores, contribuyen al ahorro de espacio en la instalación y a la adaptación de los mismos a las condiciones de instalación más difíciles.

- La nueva gama OT ofrece las potencias asignadas, más altas del mercado. Todas las corrientes térmicas asignadas (I_{th}) son válidas tanto en ambiente como en envolventes, sin necesidad de aplicar ningún tipo de declasamiento o aumentar el tamaño de la envolvente.



Las nuevas gamas (hasta 1250A) mantienen la misma corriente asignada de empleo en cualquier categoría de utilización (AC-21...23A) para todas las tensiones de servicio hasta 690V.




Instalación y protección




Estado de los contactos fácilmente visible desde el exterior: seguridad total.




Fácil instalación: El eje telescópico no requiere ningún mecanizado y los accesorios pueden montarse sin necesidad de usar herramientas.




El cableado auxiliar está agrupado y protegido en el interior de unas pequeñas ranuras.




Flexibilidad de montaje: El soporte orientable de fijación a pared, proporciona mayor flexibilidad ya que puede ser fijado en tres posiciones distintas (0°, 45° ó 90°).



Gracias a los cubrebornes, preparados para el uso de cables y/o barras, se evita el contacto con los terminales, alcanzando fácilmente el grado de protección IP3X.



Facilidad de cableado: Los terminales están específicamente diseñados para permitir la conexión de dos cables de menor sección en el mismo terminal, facilitando así el cableado.



Conectando el mando directo con el mando reenviado a puerta a través de un eje pasante, se consigue un uso del seccionador más versátil y flexible. Además, la seguridad del usuario queda garantizada gracias al triple bloqueo por candados en posición de abierto.

La nueva gama de interruptores-seccionadores OT ofrece las funciones más eficaces de interrupción y seccionamiento maximizando los beneficios y optimizando sus aplicaciones.



Interrupidores - Seccionadores OT

Datos Técnicos
OT16...OT160

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A	16 OT16_
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3		V	750
Rigidez dieléctrica		50Hz 1min.	kV	6
Tensión asignada soportada a impulso			kV	8
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20	Ambiente 40°C	Al aire	A	25
	Ambiente 40°C	En envolvente	A	25
	Ambiente 60°C	En envolvente	A	20
...con una sección mínima de conductor		Cu	mm ²	4
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A415V	A	16
		440-690V	A	16
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A415V	A	16
		440-500V	A	16
		690V	A	16
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A415V	A	16
		440V	A	16
		500V	A	16
		690V	A	10
Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-21A		A48V ¹⁾	A	16/1
		110V	A	16/2
		220V	A	16/3
		440V	A	16/4
		500V	A	16/4
		750V	A	16/8
Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-22A		A48V ¹⁾	A	16/1
		110V	A	16/2
		220V	A	16/3
		440V	A	10/4
		750V	A	16/8
Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-23A		A48V ¹⁾	A	16/1
		110V	A	16/2
		220V	A	16/4
		440V	A	10/4
		750V	A	16/8
Potencia asignada de empleo AC-23	Estos valores son orientativos y pueden variar según el fabricante de los motores	220-240V	kW	3
		400-415V	kW	7,5
		440V	kW	7,5
		500V	kW	7,5
		690V	kW	7,5
Poder asignado de corte, AC-23		A415V	A	128
		440V	A	128
		500V	A	128
		690V	A	80
Poder asignado de corte / polos en serie, DC-23A		A48V	A	64/1
		110V	A	64/2
		220V	A	64/3
		440V	A	40/4
		750V	A	64/8
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, A415V gG/aM	kA	6,5
		100kA, A500V gG/aM	kA	40/32
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC-60269)	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	10kA, A690V gG/aM	kA	
		50kA, A690V gG/aM	kA	4
			A	25/16
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{CW}	690V - 0,25s	kA	
		690V - 1s	kA	0,5
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{CM}	690V / 500V	kA	0,705
Potencia asignada de condensador (La potencia asignada del condensador está limitada por el fusible)		400 -415V	kVAr	
Potencia disipada / polo	A la corriente asignada de empleo		W	0,3
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.	20.000
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg	0,11
	Versión 4-polos		Kg	0,15
Tamaño cable	Sección cable Cu adecuada para terminales de brida		mm ²	0,75...10
			AWG	18-8
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm	0,8
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm	1

1) Hasta 48 V, se recomienda poner dos polos paralelos hasta el OT80, particularmente en ambientes contaminados.

2) 200 A/min. 95 mm², usar conexiones OEZXX6/13 o OZXT2



Interruptores - Seccionadores OT

Datos Técnicos
OT16...OT160

25 OT25_	40 OT40_	63 OT63_	80 OT80_	100 OT100_	125 OT125_	160 OT160_
750	750	750	750	750	750	750
6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	10 12
32 32 25 6	40 40 32 10	63 63 50 16	80 80 63 25	115 115 80 35	125 125 100 50	200 160 125 70
25 25	40 40	63 63	80 80	100 100	125 125	200 ²⁾ 160
25 25 25	40 40 40	63 63 63	80 80 80	100 100 100	125 125 125	200 ²⁾ 160 160
20 20 20 11	23 23 23 12	45 45 45 20	75 65 58 20	80 65 60 40	90 78 70 50	135 125 125 80
25/1 25/2 25/3 16/4 16/4 25/8	32/1 32/2 32/3 16/4 16/4 32/8	63/1 63/2 63/4 16/4 16/4	80/1 80/2 80/4 16/4 16/4	100/1 100/2 100/4	125/1 125/2 125/4	160/1 160/1 160/2 160/3 125/3 160/4
25/1 25/2 25/3 10/4 25/8	32/1 32/2 32/4 10/4 25/8	63/1 63/2 45/4 10/4	80/1 80/2 45/4 10/4	100/1 100/2 63/4	125/1 125/2 80/4	160/1 160/1 160/2 160/3
25/1 25/2 25/4 10/4 16/8	32/1 32/2 32/4 10/4 16/8	63/1 63/2 45/4 10/4	80/1 80/2 45/4 10/4	100/1 100/2 63/4	125/1 125/2 63/4	160/1 160/1 160/2 160/3
4 9 9 9 9	5,5 11 11 11 11	11 22 22 22 15	22 37 37 37 18,5	22 37 37 37 37	22 45 45 45 45	45 75 75 75 75
160 160 160 88	184 184 184 96	360 360 360 160	640 448 464 160	640 520 480 320	720 624 560 400	1080 1000 1000 640
100/1 100/2 100/4 40/4 64/8	128/1 128/2 128/4 40/4 64/8	180/1 180/2 180/4 40/4	252/1 252/2 180/4 40/4	400/1 400/2 252/4	500/1 500/2 252/4	640/1 640/1 640/2 640/3
6,5 40/32	6,5 40/32	13 100/80	13 100/80	16,5 125/125	16,5 125/125	
		17 100/80	17 100/80			30 200/250
				8,2 125/100	8,2 125/100	
4 25/16	4 25/16	11 80/63	11 80/63	10 63/63	10 63/63	24 200/250
						7
0,5 0,705	0,5 0,705	1,0 1,4	1,5 2,1	2,5 3,6	2,5 3,6	4,0 12
10	15	25	30	40	50	65
0,6 20.000 0,11 0,15 0,75...10 18-8 0,8 1	1,6 20.000 0,11 0,15 0,75...10 18-8 0,8 1	2,8 20.000 0,27 0,35 1,5...35 14-4 2 1,2	4,5 20.000 0,27 0,35 1,5...35 14-4 2 1,2	4,0 20.000 0,36 0,50 10...70 8-00 6 2	6,3 20.000 0,36 0,50 10...70 8-00 6 2	6,5 20.000 1,10 1,30 10...70 8-00 6 6



Interruptores - Seccionadores OT

Datos Técnicos
OT200...OT2500

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo Clasificación	A	200 OT200_	250 OT250_	315 OT315_
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3	50Hz 1min.	V	1000	1000	1000
Rigidez dieléctrica			kV	10	10	10
Tensión asignada soportada a impulso			kV	12	12	12
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20 en ...con una sección mínima de conductor	Ambiente 40 °C Ambiente 40 °C	Al aire	A	200	250	315
		En envolvente	A	200	250	315
		Cu	mm ²	95	120	185
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 690V	A	200	250	315
		1000V	A	200	250	315
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500V	A	200	250	315
		690V	A	200	250	315
		1000V	A	200	250	315
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 500V	A	200	250	315
		690V	A	200	250	315
		1000V	A	135	135	200
Corriente asignada de empleo / Polos en serie DC-21A...23A (para valores superiores consultar)		A 110V	A	200/2	250/2	315/1 ¹⁾
		220V	A	200/2	250/2	315/2 ¹⁾
		440V	A	200/3	250/3	315/3
		660V	A	200/4	230/4 ¹⁾	315/4
Potencia asignada de empleo AC-23	Estos valores son orientativos y pueden variar según el fabricante de los motores	230V	kW	60	75	100
		400V	kW	110	140	160
		415V	kW	110	145	180
		500V	kW	132	170	220
		690V	kW	200	250	315
Poder asignado de corte, AC-23		A 500V	A	1600	2000	2520
		690V	A	1600	2000	2520
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	100 kA, 500V gG/aM	kA A	40,5 315/315	40,5 315/315	61,5 500/450
	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	80 kA, 690V gG/aM	kA A	40,5 355/315	40,5 355/315	59 500/500
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - ICW	690V - 0,15 s	kA	15	15	31
		690V - 0,25 s	kA	15	15	24
		690V - 1 s	kA	8	8	15
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta ICM	690V	kA	30	30	65
Potencia disipada / polo	A la corriente asignada de empleo		W	4	6,5	6,5
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.	20.000	20.000	16.000
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg	1,2	1,2	2,2
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x longitud)		mm	M8x25	M8x25	M10x30
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm	15...22	15...22	30...44
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm	7	7	16

1) Categoría B

2) 92 kA para las versiones tetrapolares

3) A 415 v





Interruptores - Seccionadores OT

Datos Técnicos

OT16...OT1200U y OETL-NF1600P...2000P

Tamaño Tipo	A	16 OT16_	25 OT25_
	2 polos 3 polos 4 polos	UL508 & IEC UL508 & IEC	UL508 & IEC UL508 & IEC

Datos técnicos conformes con UL/CSA

Corriente asignada de empleo	pf= 0.7...0.8	-40° a 40 °C	A	20	30
Tensión asignada de empleo			V	600	600
Máx. "Horsepower" [CV] asignados/corriente FLA motor	pf= 0.4...0.5 Versión 3 polos	240 V 480 V 600 V	HP/A HP/A HP/A	5/15.2 10/14.0 10/11.0	7.5/22.0 15/21.0 20/22.0
	Versión 1 polo	120 V 240 V	HP/A HP/A	1/16.0 2/13.2	1.5/20.0 3/18.7
Cortocircuito asignado con fusible	Tamaño máx. de fusible		A	30	60 ²⁾
	Tipo fusible	CC J T RK1 RK5 L H	kA kA kA kA kA kA kA	10 10 10 10 5	10 10 10 10 5

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC20/DC20	Grado de contaminación 3		V	750	750
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1min.	kV	6	6
Tensión asignada soportada a impulso			kV	8	8
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 415 V 440 - 500 V 690 V	A A A	16 16 16	25 25 25
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 415 V 440 V 500 V 690 V	A A A A	16 16 16 10	20 20 20 11
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta. La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC 60269)	I _p (r.m.s.) Max. OFA_ tamaño fusible	50 kA 415 V 10 kA 690 V	kA A kA A	6.5 40/32	6.5 40/32
		50 kA 690 V	kA A	4 25/16	4 25/16
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (r.m.s.) I _{cw}	690V, 1s	kA	0.5	0.5
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{cm}	690V/500V	kA	0.705	0.705
Potencia disipada/polo	A la corriente asignada de empleo		W	0.3	0.6
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.	20 000	20 000
Peso sin accesorios		3-polos 4-polos	kg kg	0.11 0.15	0.11 0.15
Tamaño del cable		Sección cable CU adecuada para terminales de brida	mm ² AWG	0.75-10 18-8	0.75-10 18-8
Tamaño de los terminales		Rosca métrica (diámetro x longitud)	mm		
Par de apriete de los terminales		Se precisa llave dinamométrica	Nm Lb.in.	0.8 7	0.8 7
Par de accionamiento del mando		Para interruptor versión 3 polos	Nm	1	1



Interrupidores - Seccionadores OT

Datos Técnicos

OT16...OT1200U y OETL-NF1600P...2000P

40 OT40_	63 OT63_	80 OT80_	30 OT30_	60 OT60_	100 OT100_	160 OT160_	200 OT200_U	400 OT400_U	600 OT600_U
UL508 & IEC UL508 & IEC	UL508 & IEC UL508 & IEC	UL508 & IEC UL508 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC	UL 98 & IEC UL 98 & IEC

40 600	60 600	80 600	30 600	60 600	100 600	125 600	200 600	400 600	600 600
10/28.0 20/27.0 25/27.0	15/42.0 30/40.0 30/32.0	20/54.0 40/52.0 40/41.0	10/28.0 20/27.0 30/32.0	20/54.0 40/52.0 40/41.0	30/80.0 50/65.0 50/52.0	40/104.0 75/96.0 100/99.0	75/192.0 150/180.0 200/192.0	125/312.0 250/302.0 350/336.0	200/480.0 450/515.0 500/472.0
2/24.0 5/30.8	2/24.0 7.5/40.0	2/24.0 10/57.5	2/24.0 5/28.0	3/34.0 7.5/40.0	5/56.0 15/68.0	7.5/80.0 20/88.0			
30 10 10 10 10	60 ²⁾ 100 100 100 100	100 150 100 100 100	60 50 50	150 50 50	150 50 50	200 100	200 100 65	400 100	600 600 800
5	5	10 5	10 5	5					100 100

750 6 8	750 6 8	750 6 8	750 6 8	750 6 8	750 6 8	750 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12
40 40 40	63 63 63	80 80 80	40 40 40	63 63 63	100 100 100	200 ³⁾ 160 160	250 250 250	400 400 400	800 800 800
23 23 23 12	45 45 45 20	75 65 58 20	40 40 40 40	63 63 63 40	80 65 60 40	135 125 125 80	250 250 250 250	400 400 400 400	800 800 800 800
6.5 40/32	13 100/80	13 100/80	16.5 125/125 8.2 125/100	16.5 125/125 8.2 125/100	16.5 125/125 8.2 125/100				
4 25/16	11 80/63	11 80/63	10 63/63	10 63/63	10 63/63	24 200/250	35 355/315	50.5 500/500	71.5 800/1000
0.5	1	1.5	2.5	2.5	2.5	4	8	15	20
0.705	1.4	2.1	3.6	3.6	3.6	12	30	65	80
1.6	2.8	4.5		6.5	4.0		6.5	10	40
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 000	10 000
0.11 0.15	0.27 0.35	0.27 0.35	0.36 0.50	0.36 0.50	0.36 0.50	1.1 1.3	1.2	2.2	5.2
0.75-10 18-8	1.5-35 14-4	1.5-35 14-4	2.5-25 14-4	2.5-25 14-4	10-70 8-1/0	10-70 8-1/0	M8x25 15-22	M10x30 30-44	M12x40 50-75
0.8 7 1	2 18 1.2	2 18 1.2	6 55 2	6 55 2	6 55 2	6 70 6	7	16	27



Interrupidores - Seccionadores OT

Datos Técnicos

OT16...OT1200U y OETL-NF1600P...2000P

Tamaño Tipo	A	800 OT 800U_	1200 OT 1200U_	1600 OETL -NF1600P	2000 OETL -NF2000P
2 polos				UL 98 & IEC	UL 98 & IEC
3 polos				UL 98 & IEC	UL 98 & IEC
4 polos				IEC	IEC

Datos técnicos conformes con UL/CSA

Corriente asignada de empleo	pf= 0.7...0.8	-40° a 40 °C	A	800	1200	1600	2000
Tensión asignada de empleo			V	600	600	600	480
Máx. "Horsepower" [CV] asignados/corriente FLA motor	pf= 0.4...0.5 Versión 3 polos	240 V 480 V 600 V	HP/A HP/A HP/A	250/602 500/590 500/472			
Cortocircuito asignado con fusible	Tipo de fusible	L	kA	100	100	100	100
Tamaño máximo de fusible			A	800	1200	2000	2000

Technical data according to IEC 60947

Rated insulation voltage and rated operational voltage AC20/DC20	Pollution degree 3 50 Hz 1min.		V	1000	1000	1000	1000
Dielectric strength			kV	10	10	8	8
Rated impulse withstand voltage			kV	12	12	8	8
Rated operational current, AC-22A		A 415 V 440 - 500 V 690 V	A	1600 1600 1600	1600 1600 1600	1600 1600 1600	1600 ³⁾ 1600 ³⁾ 1600 ³⁾
Rated operational current, AC-23A		A 415 V 440 V 500 V 690 V	A	1250 1250 1250 1250	1250 1250 1250 1250	800 800 800 800	
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta. La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC 60269)	I _p (r.m.s.) Max. OFA_ tamaño fusible	50 kA 415 V 50 kA 500 V 50 kA 690 V	kA A kA A kA A	63 630/800 63 630/800 63 500/630	105 105 105 105	105 105 105 105	140 140 140 140
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (r.m.s.) I _{cw}	690V 1s	kA	50	50 ²⁾	50 ²⁾	80 ²⁾
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{cm}	500/690 V	kA	104	104	105	140/105
Potencia disipada / polo	A la corriente asignada de empleo		W	29	48	67	90
Mechanical endurance	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.	6 000	6 000	6 000	1 200
Peso sin accesorios		3-polos 4-polos	kg	15,2 19,5	15,2 19,5	17,5 22,5	37 47
Tamaño terminales		Rosca métrica (diámetro x longitud)	mm	M12x50	M12x60	M12x60	M12x60
Par de apriete de los terminales		Se precisa llave dinamométrica	Nm	50...75	50...75	50...75	50...75
Par de accionamiento del mando		Para interruptor versión 3 polos	Nm	65	65	24	50



Interrupidores - Seccionadores OT

Datos Técnicos
OETL3150

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A	3150 OETL3150_
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3	50Hz 1min.	V	1000
Rigidez dieléctrica			kV	8
Tensión asignada soportada a impulso			kV	8
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20	Ambiente 40°C	Al aire	A	3150
	Ambiente 40°C	En envolvente	A	2600
	Ambiente 60°C	En envolvente	A	2300
...con una sección mínima de conductor		Cu	mm ²	3x(100x10)
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 690V	A	3150 ^{2) 3)}
		1000V	A	1000 ²⁾
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500V	A	1600 ²⁾
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 415V	A	800 ²⁾
		440V	A	800 ²⁾
		500V	A	800 ²⁾
Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-21A		A 48V	A	3150/1
		110V	A	3150/2
		220V	A	3150/3
Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-22A		A 48V	A	3150/1
		110V	A	3150/2
		220V	A	3150/3
Potencia asignada de empleo AC-23A	Estos valores son orientativos y pueden variar según el fabricante de los motores	220-240V	kW	250
		400-415V	kW	400
		440V	kW	400
		500V	kW	450
Poder asignado de corte, AC-23A		A 415V	A	6400
		440V	A	6400
		500V	A	6400
		690V	A	4800 ⁴⁾
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, A 415V	kA	140
		50kA, A 500V	kA	140
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC 60269)	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, A 690V	kA	105
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{CW}	690V - 1s	kA	80 ⁵⁾
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{CM}	415V	kA	176 ¹⁾
		500V	kA	140
		690V	kA	105
Potencia disipada / polo	A la corriente asignada de empleo		W	140
Durabilidad mecánica	Dividir por 2 para ciclos de maniobra		Oper.	1.200
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg	37,0
	Versión 4-polos		Kg	47,0
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x long.)		mm	M12x60
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm	50...75
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm	50

1) Distancia de fase extendida (185 mm).

2) IEC 947-3, categoría B, operación infrecuente.

3) 690V: 2500A

4) Factor de potencia 0,65

5) Máxima distancia entre el soporte de barras y el terminal del interruptor 70 mm




Interruptores - Seccionadores OT

Tabla de selección OT16...OT125

Montaje sobre perfil DIN o placa base

OT16F...OT125F



- 1 Interruptor - Seccionador OT
- 2 Eje
- 3 Terminales para cables
- 4 Cuarto polo, terminales N y PE
- 5 Contacto auxiliar
- 6 Cubrebornes
- 7 Anillo para alineación del eje
- 8 Placas indicadoras
- 9 Mando selector
- 10 Maneta de montaje directo
- 11 Mando tipo empuñadura
- 12 Kit de conversión
- 13 Accesorios de etiquetado
- 14 Accesorios de bloqueo

Tamaño		16	25	40	63	80	100	125
Tipos		OT16F_ OT25F_ OT40F_			OT63F_ OT80F_		OT100F_ OT125F_	
4.º polo	④	 OTP_40_ (derecha o izquierda)			 OTP_80_ (derecha o izquierda)		 OTP_125_ (derecha o izquierda)	
Manetas IP 54	⑨	 OH_S1_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF sin enclav.						—
		 OH_S3_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF con enclavamiento						
Manetas IP 65	⑨	 OH_S2_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF						
	⑪	 OH_45J6_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF, gris: I-O						
Ejes	②	 OX_ Longitud: 85...400 mm						
Contactos auxiliares	⑤	 OA1G_ 1N.C., 1N.A. OA2_ 1N.A. + 1N.C.						
Cubrebornes	⑥	 OTS 40_			 OTS 80_		 OTS 125_	




Interruptores - Seccionadores OT

Tabla de selección OT16...OT125

Montaje sobre perfil DIN o placa base

OT16F...OT125F

- 1 Interruptor - Seccionador OT
- 2 Terminales para cables
- 3 Cuarto polo, terminales N y PE
- 4 Contacto auxiliar
- 5 Cubrebornes
- 6 Placas indicadoras
- 7 Mando selector
- 8 Mando tipo empuñadura




Tamaño		16	25	40	63	80	100	125	
Tipos		OT16FT_ OT25FT_ OT40FT_			OT63FT_ OT80FT_		OT100FT_ OT125FT_		
4.º polo	③		OTP_40_ (derecha o izquierda)			OTP_80_ (derecha o izquierda)		OTP_125_ (derecha o izquierda)	
Manetas IP 54 Negro, rojo-amarillo, plata I-O, ON-OF	⑦		OH_S1P_ OH_S3P_			-		-	
		OH_S1R_ OH_S3R_							
Manetas IP 65 Negro, rojo-amarillo, plata I-O, ON-OF	⑦		OH_S2P_			OH_S2R_			
		OH_S2R_							
Contactos auxiliares	④		OA1G_ 1N.C., 1N.A. OA2_ 1N.A. + 1N.C.						
Cubrebornes	⑤		OTS 40_			OTS 80_		OTS 125_	




Interruptores - Seccionadores OT


Información para Pedido
OT16...OT125




OT16...40F3




OT 63...80F3




OT 100...125F3




OT16...40F6



OT 16...40FT3



OT 63...80FT3



OT 100...125FT3

Montaje sobre perfil DIN o placa base

I_{th}	AC-22A/AC-23A corriente asignada de empleo 400 V [A/A]	Eje adecuado [mm]	Cable sección [mm ²]	Polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud
[A]								

Interruptores - Seccionadores de 3 ó 4 polos, con mando directo

Bornes protegidos IP20. Cuarto polo funcionamiento simultáneo con los contactos principales, montado en el lateral izquierdo.

Para conseguir el cuarto polo adelantado al cierre y retrasado a la apertura, debe solicitarse el interruptor de 3 polos OT_F3 y el cuarto polo OTPL_FP. Se suministra con mando directo.

25	16/16	6	0,75...10	3	OT16F3	1SCA104811R1001	0,09	1
				4	OT16F4N2	1SCA104829R1001	0,13	1
32	25/20	6	0,75...10	3	OT25F3	1SCA104857R1001	0,09	1
				4	OT25F4N2	1SCA104886R1001	0,13	1
40	40/23	6	0,75...10	3	OT40F3	1SCA104902R1001	0,43	1
				4	OT40F4N2	1SCA104932R1001	0,13	1
63	63/45	6	1,5...35	3	OT63F3	1SCA105332R1001	0,26	1
				4	OT63F4N2	1SCA105365R1001	0,32	1
80	80/75	6	1,5...35	3	OT80F3	1SCA105798R1001	0,26	1
				4	OT80F4N2	1SCA105413R1001	0,32	1
115	100/80	6	10...70	3	OT100F3	1SCA105004R1001	0,40	1
				4	OT100F4N2	1SCA105018R1001	0,53	1
125	125/90	6	10...70	3	OT125F3	1SCA105033R1001	0,40	1
				4	OT125F4N2	1SCA105056R1001	0,53	1

Interruptores - Seccionadores de 6 u 8 polos (mando y eje no incluido)

Bornes protegidos IP20. El mando y el eje tienen que pedirse por separado.

En los interruptores de 8 polos, los polos del neutro están montados uno a la izquierda y el otro a la derecha del interruptores.

5	16/16	6	0,75...10	6	OT16F6	1SCA104834R1001	0,25	1
				8	OT16F8	1SCA104836R1001	0,31	1
32	25/20	6	0,75...10	6	OT25F6	1SCA104880R1001	0,25	1
				8	OT25F8	1SCA104882R1001	0,28	1
40	40/23	6	0,75...10	6	OT40F6	1SCA104936R1001	0,25	1
				8	OT40F8	1SCA104938R1001	0,25	1
63	63/45	6	1,5...35	6	OT63F6	1SCA105379R1001	0,61	1
				8	OT63F8	1SCA105381R1001	0,67	1
80	80/75	6	1,5...35	6	OT80F6	1SCA105427R1001	0,61	1
				8	OT80F8	1SCA105429R1001	0,67	1
115	100/80	6	10...70	6	OT100F6	1SCA105021R1001	0,90	1
				8	OT100F8	1SCA105022R1001	1,14	1
125	125/90	6	10...70	6	OT125F6	1SCA105057R1001	0,92	1
				8	OT125F8	1SCA105059R1001	1,14	1

Montaje en puerta

Interruptores - Seccionadores de 3 ó 4 polos (mando y eje no incluido)

Bornes protegidos IP20. El mando y el eje tienen que pedirse por separado.

Cuarto polo funcionamiento simultáneo con los contactos principales, montado en el lateral derecho.

Para conseguir el cuarto polo adelantado al cierre y retrasado a la apertura, debe solicitarse el interruptor de 3 polos OT_F3 y el cuarto polo OTPL_FP.

25	16/16		0,75...10	3	OT16FT3	1SCA104838R1001	0,10	1
				4	OT16FT4N2	1SCA105711R1001	0,13	1
32	25/20		0,75...10	3	OT25FT3	1SCA104884R1001	0,10	1
				4	OT25FT4N2	1SCA104900R1001	0,13	1
40	40/23		0,75...10	3	OT40FT3	1SCA104940R1001	0,10	1
				4	OT40FT4N2	1SCA104956R1001	0,13	1
63	63/45		1,5...35	3	OT63FT3	1SCA105382R1001	0,30	1
				4	OT63FT4N2	1SCA105393R1001	0,33	1
80	80/75		1,5...35	3	OT80FT3	1SCA105431R1001	0,30	1
				4	OT80FT4N2	1SCA105499R1001	0,30	1
115	100/80		10...70	3	OT100FT3	1SCA105023R1001	0,44	1
				4	OT100FT4N2	1SCA105031R1001	0,56	1
125	125/90		10...70	3	OT125FT3	1SCA105060R1001	0,44	1
				4	OT125FT4N2	1SCA105066R1001	0,56	1



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT16...OT125

Mandos opcionales en puerta para interruptores tipo montaje a perfil DIN o placa base

Indicación I-O/ON-OFF. El eje de prolongación (diámetro 6 mm) debe pedirse por separado.

Taladro puerta 22,5 mm. Escudete de 45 mm: IP54. Escudete 65 mm: IP65. Diámetro del candado para los OH_S3A_ es de 5..6,3 mm, para los OH_S2A_ es de 5...8 mm.

Mandos tipo selector de plástico

Válido para interruptores	Descripción mando	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]	
OT16...80F_	Mando con escudete. IP54. 45 mm	Negro	OHBS1AH	1SCA102680R1001	0,03	1	
		Rojo-Amarillo	OHYS1AH	1SCA105290R1001	0,03	1	
		Plata	OHSS1AH	1SCA105274R1001	0,08	1	
		Gris	OHGS1AH	1SCA105261R1001	0,03	1	
	Mando con escudete. Con bloqueo puerta en pos. I-ON. IP54. 45 mm	Negro	OHBS1AH1	1SCA105210R1001	0,03	1	
		Rojo-Amarillo	OHYS1AH1	1SCA105291R1001	0,03	1	
		Plata	OHSS1AH1	1SCA105275R1001	0,01	1	
		Gris	OHGS1AH1	1SCA105262R1001	0,01	1	
	OT16...125F_	Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 1) candado en pos. O-OFF. IP54. 45 mm	Negro	OHBS3AH	1SCA105234R1001	0,04	1
			Rojo-Amarillo	OHYS3AH	1SCA105325R1001	0,04	1
Plata			OHSS3AH	1SCA105283R1001	0,08	1	
Gris			OHGS3AH	1SCA105270R1001	0,04	1	
Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 1) candado en pos. O-OFF y con bloqueo puerta en pos. I-ON. IP54. 45 mm		Negro	OHBS3AH1	1SCA105235R1001	0,04	1	
		Rojo-Amarillo	OHYS3AH1	1SCA105326R1001	0,04	1	
		Plata	OHSS3AH1	1SCA105284R1001	0,08	1	
		Gris	OHGS3AH1	1SCA105271R1001	0,04	1	
Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 3) candado en pos. O-OFF y con bloqueo puerta en pos. I-ON (falseable) IP65. 65 mm		Negro	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	0,07	1	
		Rojo-Amarillo	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	0,07	1	
		Plata	OHSS2AJ	1SCA105278R1001	0,16	1	
		Gris	OHGS2AJ	1SCA105265R1001	0,07	1	
Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 3) candado en pos. O-OFF y con bloqueo puerta en pos. I-ON. IP65. 65 mm		Negro	OHBS2AJ1	1SCA105215R1001	0,07	1	
		Rojo-Amarillo	OHYS2AJ1	1SCA105297R1001	0,07	1	
		Plata	OHSS2AJ1	1SCA105279R1001	0,15	1	
		Gris	OHGS2AJ1	1SCA105266R1001	0,07	1	

Mandos tipo selector de plástico con pestillo metálico

OT16...125F_	Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 3) candados en pos. O-OFF y con bloqueo puerta en pos. I-ON (falseable) IP65. 65 mm	Negro-Metal	OHBS2AJEH	1SCA108230R1001	0,07	1
--------------	---	-------------	-----------	-----------------	------	---

Maneta redonda con enclavamiento por candado

Enclavable en la posición 0, máximo 3 candados de 8mm de diámetro.

IP65, NEMA 4X exterior, tamaño 66x66

Válido para interruptores	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125F_	Negro	OZ331PB	1SCA100657R1001	0,04	10
	Rojo-Amarillo	OZ331PRY	1SCA100664R1001	0,04	10

IP67, IP69K, NEMA 4X exterior, tamaño 66x66

OT16...125F_	Negro	OZ331P67B	1SCA111427R1001	0,04	10
	Rojo-Amarillo	OZ331P67BY	1SCA111429R1001	0,04	10

Maneta con enclavamiento a puerta en posición ON, no anulable, IP65, NEMA 4X al aire libre, tamaño 66x66


OT16...125F_	Negro	OZ371PB	1SCA111684R1001	0,05	10
	Rojo-Amarillo	OZ371PRY	1SCA111685R1001	0,05	10



OH_S1_



OH_S3_



OH_S2A_



OHBS2AJEH



OZ331_B



OZ371PB



OHBS 1_




OHRS 2_



OHRS 3_




OHBS 9_



OH_S2PJ



OHBS2AJEH



OH_S1RH

Mandos opcionales directos para interruptores de 3 y 4 polos, tipo montaje a perfil DIN o placa base

No necesitan eje. Los mandos tipo OH_S2 admiten enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1).

Válido para interruptores	Descripción mando	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...80F3 y F4		31	Negro	OHBS1	1SCA109087R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS1	1SCA109095R1001	0,01	1
OT16...125F3 y F4	Bloqueo candado	40	Negro	OHBS2	1SCA109089R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS2	1SCA108598R1001	0,01	1
		39	Negro	OHBS3	1SCA108320R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS3	1SCA108667R1001	0,01	1

Mandos obligatorios de montaje directo para interruptores de 6 y 8 polos

No necesitan eje. Los mandos tipo OH_2 admiten enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 1)

OT16...40F6 y F8	Bloqueo candado	40	Negro	OHBS1	1SCA109087R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS1	1SCA109095R1001	0,01	1
		39	Negro	OHBS2	1SCA109089R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS2	1SCA108598R1001	0,01	1
OT63...125F6 y F8		72	Negro	OHBS3	1SCA108320R1001	0,01	1
			Rojo	OHRS3	1SCA108667R1001	0,01	1

Mandos obligatorios para interruptores de montaje en puerta

Indicación I-O/ON-OFF. No necesita eje. Escudete de 45 mm: IP54. Escudete 65 mm: IP65. Diámetro del candado para los OH_S3A_ es de 5...6,3 mm, para los OH_S2A_ es de 5...8 mm.

Mandos de plástico tipo selector con sistema de fijación rápida. Taladro puerta 22,5 mm.

Válido para interruptores	Descripción mando	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...40FT_	Sin dispositivo de bloqueo. IP54	Negro	OHBS1PH	1SCA105211R1001	0,04	1
		Rojo-Amarillo	OHYS1PH	1SCA105294R1001	0,04	1
		Plata	OHSS1PH	1SCA105276R1001	0,09	1
		Gris	OHGS1PH	1SCA105263R1001	0,04	1
	Con enclavamiento (máx. 1) candado. IP54	Negro	OHBS3PH	1SCA105236R1001	0,04	1
		Rojo-Amarillo	OHYS3PH	1SCA105327R1001	0,04	1
		Plata	OHSS3PH	1SCA105285R1001	0,09	1
		Gris	OHGS3PH	1SCA105272R1001	0,04	1
	Con enclavamiento (máx. 3) candado. IP65	Negro	OHBS2PJ	1SCA105231R1001	0,07	1
		Rojo-Amarillo	OHYS2PJ	1SCA105322R1001	0,07	1
		Plata	OHSS2PJ	1SCA105280R1001	0,15	1
		Gris	OHGS2PJ	1SCA105268R1001	0,07	1

Mandos de plástico con pestillo metálico de tipo selector con sistema de fijación rápida. Taladro puerta 22,5 mm.

OT16...125F	Mando con escudete. Con enclavamiento (máx. 3) candados en pos. O-OFF y con bloqueo puerta en pos. I-ON. IP65	Negro-Metal	OHBS2PJEH	1SCA109371R1001	0,07	1
-------------	---	-------------	-----------	-----------------	------	---

Mandos de plástico tipo selector con fijación mediante tornillos. Distancia entre los taladros de fijación 36 mm y 48 mm.

OT16...80FT_	Sin dispositivo de bloqueo. IP54. 36 mm	Negro	OHBS1RH	1SCA105212R1001	0,03	1
		Rojo-Amarillo	OHYS1RH	1SCA105295R1001	0,03	1
		Plata	OHSS1RH	1SCA105277R1001	0,08	1
		Gris	OHGS1RH	1SCA105264R1001	0,03	1
	Con enclavamiento (máx. 1) candado. IP54. 36 mm	Negro	OHBS3RH	1SCA105237R1001	0,03	1
		Rojo-Amarillo	OHYS3RH	1SCA105328R1001	0,03	1
		Plata	OHSS3RH	1SCA105286R1001	0,08	1
		Gris	OHGS3RH	1SCA105273R1001	0,03	1
OT16...125FT_	Con enclavamiento (máx. 3) candado IP65. 48 mm	Negro	OHBS2RJ	1SCA105232R1001	0,07	1
		Rojo-Amarillo	OHYS2RJ	1SCA105323R1001	0,07	1
		Plata	OHSS2RJ	1SCA105281R1001	0,15	1
		Gris	OHGS2RJ	1SCA105269R1001	0,07	1




Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT16...OT125




OH_




OHZX6




OPY_



OXS6X_



EXP_



OETLZX 58

Mandos opcionales tipo empuñadura para interruptores tipo montaje a perfil DIN o placa base

Indicación I-O/ON-OFF.

Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125F	6	45	Negro	OHB45J6	1SCA022380R8770	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY45J6	1SCA022380R8930	0,12	1
			Gris	OHG45J6	1SCA022380R8850	0,10	1
OT63...125F	6	65	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,15	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,15	1
			Gris	OHG65J6	1SCA022380R9740	0,15	1
Adaptador para OT100...125FT_ (mando no incluido)				OHZX6	1SCA022559R5670	0,23	1

Carátulas indicadoras para los mandos

Válido para mandos	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OH_1_, OH_3_	Negro	OPB1	1SCA022353R3730	0,01	1
	Amarillo	OPY1	1SCA022353R3810	0,01	1
OH_2_	Negro	OPB2	1SCA022353R4110	0,01	1
	Amarillo	OPY2	1SCA022353R4200	0,01	1

Ejes para mandos tipo selector

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125F3, F4, F6, F8	6	85	OXS6X85	1SCA101647R1001	0,02	1
		105	OXS6X105	1SCA108043R1001	0,02	1
		120	OXS6X120	1SCA101654R1001	0,03	1
		130	OXS6X130	1SCA101655R1001	0,03	1
		160	OXS6X160	1SCA101656R1001	0,04	1
		180	OXS6X180	1SCA101659R1001	0,04	1
		250	OXS6X250	1SCA101660R1001	0,06	1
		330	OXS6X330	1SCA101661R1001	0,08	1

Ejes para mandos tipo empuñadura

OT16...125F	6	150	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,05	1
		170	EXP6X170	1SCA108224R1001	0,05	1
		265	EXP6X265	1SCA108225R1001	0,08	1
		400	EXP6X400	1SCA108226R1001	0,12	1


Soporte para ejes largos

OT16...125F_	OETLZX58	1SCA022068R8220	0,10	1
--------------	----------	-----------------	------	---




Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT16...OT125



OA1G_



OA2G11




OTP_32_



OTP_63_



OTP_125_



OTS_T3



OTS_T1

Contactos auxiliares

El contacto auxiliar OA1G10 es del tipo apertura anticipada. Fijación rápida. Bornes protegidos IP20.
Sección máx. de cable $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$. $I_{th} = 16\text{A}$.

Válido para interruptores	Función	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125F_ _{FT}	1 N.C. ¹⁾	OA1G01	1SCA022353R4890	0,03	1
	1 N.A. ²⁾	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
OT16...125F_	1 N.A. + 1 N.C. ³⁾	OA2G11	1SCA022379R8100	0,03	1

1) Montaje a la izquierda del interruptor, máx. 2 uds. Incompatible con el neutro montado a la izquierda.

2) Montaje a la derecha del interruptor, máx. 2 uds. Incompatible con el neutro montado a la derecha.

3) OT16...32: Máx. 2 N.A. + 2 N.C. / OT45...125: Máx. 4 N.A. + 4 N.C.

Cuarto polo

Bornes protegidos IP20. Para interruptores tripolares. Acoplamiento rápido al interruptor.

Funcionamiento simultáneo con los contactos principales del interruptor

OT16...40F3	7(N) L4	OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	0,03	1
OT63...80F3		OTPS80FP	1SCA105461R1001	0,14	1
OT100...125F3		OTPS125FP	1SCA105099R1001	0,03	1
OT16...40FT3	8(N) T4	OTPS40FDN1	1SCA104999R1001	0,06	1
OT63...80FT3		OTPS80FD	1SCA105458R1001	0,30	1
OT100...125FT3		OTPS125FD	1SCA105096R1001	0,30	1

Funcionamiento simultáneo con los contactos principales del interruptor

OT16...40F3	N	OTPL40FP	1SCA105717R1001	0,03	1
OT63...80F3		OTPL80FP	1SCA105452R1001	0,06	1
OT100...125F3		OTPL125FP	1SCA105090R1001	0,14	1
OT16...40FT3		OTPL40FD	1SCA105716R1001	0,03	1
OT63...80FT3		OTPL80FD	1SCA105451R1001	0,06	1
OT100...125FT3		OTPL125FD	1SCA105088R1001	0,14	1

Terminales de neutro y tierra

Neutro fijo

OT 16...40F3	N	OTPN40FP	1SCA104997R1001	0,03	10
OT 63...80F3		OTPN80FP	1SCA105457R1001	0,06	10
OT 100...125F3		OTPN125FP	1SCA105094R1001	0,14	10
OT 16...40FT3		OTPN40FD	1SCA105718R1001	0,03	10
OT 63...80FT3		OTPN80FD	1SCA105456R1001	0,06	10
OT 100...125FT3		OTPN125FD	1SCA105092R1001	0,14	10

Neutro separable

OT 16...40F3	N	OTPD40FP	1SCA104994R1001	0,03	10
OT 63...80F3		OTPD80FP	1SCA105445R1001	0,06	10
OT 100...125F3		OTPD125FP	1SCA105083R1001	0,14	10
OT 63...80FT3		OTPD80FD	1SCA105444R1001	0,06	1

Protección a tierra

OT 16...40F3	PE	OTPE40FP	1SCA104995R1001	0,03	10
OT 63...80F3		OTPE80FP	1SCA105448R1001	0,06	10
OT 100...125F		OTPE125FP	1SCA105128R1001	0,14	10
OT 16...40FT3		OTPE40FD	1SCA109884R1001	0,03	10
OT 63...80FT3		OTPE80FD	1SCA105446R1001	0,06	10
OT 100...125FT3		OTPE125FD	1SCA105698R1001	0,14	10

Cubrebornes

Transparentes IP20. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior.

Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades. Para un interruptor de 4 polos, se requiere un cubrebornes de 3 polos y otro para el 4º polo adicional.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...40F3, FT3	3	OTS40T3	1SCA105317R1001	0,01	1
OT63...80F3, FT3	3	OTS63T3	1SCA022353R6750	0,01	1
OT100...125F3, FT3	3	OTS125T3	1SCA022379R9680	0,01	1
OTP_40F_	4º polo adicional	OTS40T1	1SCA105314R1001	0,01	1
OTP_80F_	4º polo adicional	OTS63T1	1SCA022353R6910	0,01	1
OTP_125F_	4º polo adicional	OTS125T1	1SCA022379R9760	0,01	1



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT16...OT125

Accesorios de bloqueo

Para enclavamiento por candado. Para un candado de diámetro máx. 3,5 mm.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT63...125F_		SA1	GJF1101903R0001	0,01	1/20

Leva para bloqueo por cerradura. Para cerradura tipo Herpe, Castell y Loewe & Fletcher.
Cerradura no incluida.

OT16...125F_	OETLZW16	1SCA022093R2070	0,17	1
--------------	----------	-----------------	------	---

Accesorios para combinación de interruptores

Las levas de unión están provistas con agujeros que permiten diferentes distancias entre ejes.
Las combinaciones de interruptores pueden ser montadas en disposición tanto horizontal como vertical.
Válido para interruptores OT16...125F3 y F4.


Descripción	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para realizar interruptores de 6 y 8 polos	OT16-40 : $45 + (0...12) \times 15$	OTZW8	1SCA022421R7600	0,17	1
	OT63-80 : $60 + (0...11) \times 15$				
	OT100-125 : $75 + (0...10) \times 15$				
Para realizar un conmutador I-O-II	$90 + (0...10) \times 15$	OTZW6	1SCA022387R1890	0,08	1
Para realizar un by-pass	Entre A y B: $90 + (0...6) \times 15$	OTZW17	1SCA022387R1620	0,88	1
	Entre A y C: $90 + (0...10) \times 15$				
Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores de 3 polos	100	OTZW24	1SCA022639R5610	0,08	1

NOTA:

- OTZW8** Para maniobrar simultáneamente dos interruptores mediante un único mando y poder realizar interruptores de 6 y 8 polos. Tanto el mando (OH_65J6 ó OH_45J6) como el eje deben pedirse por separado. (Necesarias una unidad de cada una.)
- OTZW6** Incluye ejes y mando IP65 tipo OHB80J6E011 con señalización I-O-II.
- OTZW17** Para combinar 2 interruptores en paralelo con un tercero para así conseguir un conmutador para by-pass (por ejemplo mantenimiento). Incluye ejes y mando IP65 tipo OHB80J6E011 con señalización I-O-II.
- OTZW24** Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el otro no está abierto.




SA1



OETLZW16



OTZW 8



OTZW 17




OTZW24, 10



Interruptores - Seccionadores OT

Tabla de selección
OT160

OT160



- 1 Interruptor - Seccionador OT
- 2 Eje
- 3 Terminales para cables
- 4 Cuarto polo, terminales N y PE
- 5 Adaptador para contactos auxiliares
- 6 Contacto auxiliar
- 7 Cubrebornes
- 8 Soporte para mando
- 9 Placas indicadoras
- 10 Anillo para alineación del eje
- 11 Mando tipo empuñadura
- 12 Maneta de montaje directo
- 13 Adaptador para contactos auxiliares
- 14 Contacto auxiliar
- 15 Accesorios de bloqueo

Tamaño

160

Tipos

OT160E_


– Mando frontal

– Montaje puerta

OT160ET_

4.º polo

④



OTP_160 EP

Manetas

⑪



OH_65J6
OH_80J6

Negro, rojo-amarillo:
I-O, ON-OFF, Gris: I-O

⑫




YAST 1

Negro

Ejes

②




EXP6X_

Longitudes eje
de
130 mm hasta 430 mm

Contactos
auxiliares


⑬



OBEA_ + OEZNP1
OA2G11 + OAZX1

1N.A., 1N.C.
1N.A. + 1N.C.


⑥






Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
OT160 y Accesorios OT160



OT 160E3



OT 160ET3



OH_




OHM65L6



YAST 1



OHB 13



OHZX5

Interruptores - Seccionadores OT160.

Montaje sobre placa base y carril DIN

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O/ON-OFF y eje como estándar (210 mm). Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). En las versiones tetrapolares el polo de neutro es de cierre y apertura simultáneo como los principales (tipo OTZNA) y está montado a la izquierda del interruptor. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

I_n [A]	AC-22A/AC-23A corriente asignada de empleo 415 V [A/A]	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	160/135	3	OT160E3	1SCA022257R5950	1,20	1
		4	OT160E4	1SCA022259R8060	1,40	1

Interruptores - Seccionadores OT160. Montaje en puerta

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O/ON-OFF y eje como estándar (130 mm). Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) (falseable por personal autorizado). En las versiones tetrapolares el polo neutro es de cierre y apertura simultáneo como los principales (tipo OTSP160EP) y está montado a la izquierda del interruptor.

200	160/135	3	OT160ET3	1SCA022350R1960	1,00	1
		4	OT160ET4	1SCA022460R6920	1,30	1

Mandos opcionales tipo empuñadura

Indicación I-ON/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje debe pedirse por separado.

Mandos de plástico

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160_	6	65	Negro	OHM65J6	1SCA022380R9660	0,10	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,10	1
			Gris	OHG65J6	1SCA022380R9740	0,10	1
	80	80	Negro	OHM80J6	1SCA022381R0240	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY80J6	1SCA022381R0410	0,12	1
			Gris	OHG80J6	1SCA022381R0320	0,12	1

Mandos de acero inoxidable. IP66

OT160_	6	65	Acero inox.	OHM65L6	1SCA022739R1070	0,73	1
--------	---	----	-------------	---------	-----------------	------	---

Mando para montaje directo sobre el interruptor (no necesita eje)

OT160_	72	Negro	YAST1	1SCA022301R5350	0,01	1
			OHB13	1SCA022712R4620	0,01	1

NOTA: OHB13 Permite insertar un eje de 6 mm a través del mando directo para acoplar un mando a puerta.

Accesorio para el montaje de mando tipo empuñadura sobre el interruptor

Válido para mandos OH_65, OH_80_	OHZX5	1SCA022467R5060	0,01	1
----------------------------------	-------	-----------------	------	---




Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT160

Ejes para mandos tipo empuñadura

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud eje [mm]		Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160_	6	130	105...135	EXP6X130	1SCA022057R0570	0,04	1
		150	125...155	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,05	1
		210	185...215	EXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
		290	265...295	EXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1




EXP_



OA2X1




OBEA_



OEZNP1



Configuración etiquetas
OBEAZX10 OBEAZX01



OTZNA1-160E4
OTPS160EP

Contactos auxiliares, IP20

Montables en el lateral del interruptor con el adaptador OA2X1. Sección máx. de cable $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$.
 $I_m = 16 \text{ A}$. Máx. 2 bloques por lado.

Válido para interruptores	Descripción	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160_	1 N.A. + 1 N.C.	OA2G11	1SCA022379R8100	0,03	1

Adaptador para bloques de contactos auxiliares OA2G11

Los contactos auxiliares OA2G11 tienen que pedirse por separado. Adaptador lateral al interruptor.

Válido para interruptor OT160_	OA2X1	1SCA022467R5140	0,03	1
--------------------------------	-------	-----------------	------	---

Contactos auxiliares OBEA

Fijación rápida. Montables en el frontal del interruptor con la base OEZNP (debe solicitarse por separado). Máx. 6 contactos auxiliares. Los contactos auxiliares son del tipo apertura anticipada. Bornes protegidos IP20. Bornes para cable de sección mín. $0,5 \text{ mm}^2$, máx. $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Tensión de aislamiento 690V. $I_m = 10 \text{ A}$.

OT160_	1 N.A.	OBEA10	1SCA022190R3000	0,02	1
	1 N.C.	OBEA01	1SCA022190R3260	0,02	1

Base de montaje para contactos auxiliares OBEA_

Hasta un máximo de 6 contactos auxiliares OBEA_.

Válido para interruptor OT160E_	OEZNP1	1SCA022259R7410	0,02	1
---------------------------------	--------	-----------------	------	---

Cuarto polo

Bornes protegidos IP20. Para interruptores tripolares. Acoplamiento rápido al interruptor
OTPS160EP Funcionamiento simultáneo con los contactos principales del interruptor
OTZNA1-160E4 Avanzado al cierre y retrasado a la apertura de los contactos principales del interruptor

OT160E3 y ET3	OTPS160EP	1SCA022325R7360	0,03	1
	OTZNA1-160E4	1SCA022271R8310	0,03	1

Terminales de neutro y tierra

Neutro fijo

OT160_	OTPN160EP	1SCA022344R9510	0,03	1
--------	-----------	-----------------	------	---


Protección a tierra

OT160E3,ET3	OTPE160EP	1SCA002345R0010	0,03	1
-------------	-----------	-----------------	------	---




Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT160




OTS160T3



OEZX6, 13



SA1



OETLZW16



OESA ZW 2
OETLZW9



OTZW24, 10

Cubrebornes

Transparentes. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160E3 y ET3	3	OTS160T3	1SCA022495R4610	0,08	1
OT160E4 y ET4	4	OTS160T4	1SCA022495R4700	0,08	1

Conexiones de Lamas

OT160E_	3	OEZX6	1SCA022292R6330	0,20	3
	4	OEZX13	1SCA022299R9720	0,30	4

Accesorios de bloqueo

Para enclavamiento por candado. Para un candado de diámetro máx. 3,5 mm.

Para mando tipo YAST1	SA1	GJF1101903R0001	0,01	1/20
-----------------------	-----	-----------------	------	------

Leva para bloqueo por cerradura. Para cerradura tipo Castell y Loewe & Fletcher.
Cerradura no incluida.

OT160_	OETLZW16	1SCA022093R2070	0,17	1
--------	----------	-----------------	------	---

Accesorios para combinación de interruptores

Las levas de unión están provistas con agujeros que permiten diferentes distancias entre ejes.
Las combinaciones de interruptores pueden ser montadas en disposición tanto horizontal como vertical.
Válido para el interruptor OT160_.

Descripción	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para realizar interruptores de 6 y 8 polos	$45 + (0...11) \times 15$	OESAZW2	1SCA022078R1600	0,80	1
Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores	190	OTZW10	1SCA022431R5280	0,40	1

NOTA: **OESAZW2** Para maniobrar simultáneamente dos interruptores mediante un único mando y poder realizar interruptores de 6 y 8 polos. Incluye 2 ejes y un mando IP65 tipo OHB145J12 con señalización I-O/ON-OFF.


OTZW10 Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el otro no está abierto



Interruptores - Seccionadores OT

Tabla de selección
OT200...OT2500

OT200...OT2500




Tamaño		200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Tipos		OT200_ OT250_		OT315_ OT400_		OT630_ OT800_		OT1000_ OT1250_ OT1600_			OT2000_ OT2500_	
Mandos IP65	⑧		OH_65J6 Negro/Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O		OH_95J12 Negro/Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O		OH_125J12 Negro/Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O		OH_200J12P Negro/Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O			
			OH_65J6T Negro/Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON / TEST-O-I		OH_95J12T Negro/Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON / TEST-O-I		OH_125J12T Negro/Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON / TEST-O-I		—			
Ejes	②		OXP6X_ Diámetro 6 mm Longitudes eje desde 130 hasta 430 mm		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes eje desde 166 hasta 535 mm		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes eje desde 250 hasta 535 mm		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes eje desde 250 hasta 535 mm		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes eje desde 325 hasta 535 mm	
Contactos auxiliares	⑥		OA_G_ 1 N.A. / 1 N.C. Grado de protección IP20									
Módulo para contactos auxiliares	⑤		OEA28 Montaje a la izquierda del interruptor									
Cuarto polo	④		OTZ250E		OTZ400E		OTZ800E		OTZ1600E		OTZ2500E	
Cubrebornes altos bajos	⑦		OTS250_L_ OTS250_S_		OTS400_L_ OTS400_S_		OTS800_L_ OTS800_S_		OTS1600_L_ OTS1600_S_		OTS2500_L_ OTS2500_S_	




Interruptores - Seccionadores OT


Información para Pedido
OT200...OT2500




OT200...250E03P




OT200...250E04P



OT315...400E03P



OT1000 - 1250_03P



OT1600_03P

Interruptores - Seccionadores OT200...2500 con mando frontal

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar.
Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado).

El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Las versiones OT_X_ están preparadas para aplicaciones eXtremas.

Mando Frontal Izquierda

I_{th} [A]	AC-21/AC-23A corriente asignada de empleo 400V [A/A]	Número de Polos	Diámetro eje [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	200/200	2	6	OT200E02P	1SCA022751R1400	1,2	1
		3	6	OT200E03P	1SCA022712R0800	1,6	1
		4	6	OT200E04P	1SCA022713R4930	2,0	1
250	250/250	2	6	OT250E02P	1SCA022735R2500	1,2	1
		3	6	OT250E03P	1SCA022710R0100	1,6	1
		4	6	OT250E04P	1SCA022710R0520	2,0	1
315	315/315	2	12	OT315E02P	1SCA022866R5590	2,5	1
		3	12	OT315E03P	1SCA022718R8510	3,1	1
		4	12	OT315E04P	1SCA022719R1730	3,7	1
400	400/400	2	12	OT400E02P	1SCA022741R7210	2,5	1
		3	12	OT400E03P	1SCA022718R8780	3,1	1
		4	12	OT400E04P	1SCA022719R1810	3,7	1
630	630/630	2	12	OT630E02P	1SCA022866R5670	5,1	1
		3	12	OT630E03P	1SCA022718R8940	6,3	1
		3+N ¹⁾	12	OT630E03N3P	1SCA022779R4860	6,7	1
		4	12	OT630E04P	1SCA022719R2030	7,5	1
800	800/800	2	12	OT800E02P	1SCA022835R4830	5,1	1
		3	12	OT800E03P	1SCA022718R9410	6,3	1
		3+N ¹⁾	12	OT800E03N3P	1SCA022779R4780	6,7	1
		4	12	OT800E04P	1SCA022719R2110	7,5	1
1000	1000/800	3	12	OT1000E03P	1SCA022860R5930	17,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1000E03N3P	1SCA100761R1001	17,9	1
		4	12	OT1000E04P	1SCA022860R6150	19,5	1
		1000/1000	3	OT1000X03P	1SCA101465R1001	17,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1000X03N3P	1SCA101461R1001	17,9	1
		4	12	OT1000X04P	1SCA101471R1001	19,5	1
1250	1250/1000	3	12	OT1250E03P	1SCA022860R6230	17,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1250E03N3P	1SCA022865R7060	17,9	1
		4	12	OT1250E04P	1SCA022860R6310	19,5	1
		1250/1250	3	OT1250X03P	1SCA101484R1001	17,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1250X03N3P	1SCA101609R1001	17,9	1
		4	12	OT1250X04P	1SCA101499R1001	19,5	1
1600	1600/1000	3	12	OT1600E03P	1SCA022860R6580	19,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1600E03N3P	1SCA022865R6920	19,9	1
		4	12	OT1600E04P	1SCA022860R6740	22,0	1
		1600/1250	3	OT1600X03P	1SCA101527R1001	19,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT1600X03N3P	1SCA101525R1001	19,9	1
		4	12	OT1600X04P	1SCA101534R1001	22,0	1
2000	2000/-	3	12	OT2000E03P	1SCA108036R1001	42,0	1
		3+N	12	OT2000E03N3P	1SCA108037R1001	42,0	1
		4	12	OT2000E04P	1SCA108038R1001	48,0	1
2500	2500/-	3	12	OT2500E03P	1SCA104972R1001	42,0	1
		3+N ¹⁾	12	OT2500E03N3P	1SCA108035R1001	42,0	1
		4	12	OT2500E04P	1SCA105140R1001	49,0	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar


Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200...250_P	OXp6X210	OHB65J6	M8 x 25
OT315...400_P	OXp12X185	OHB95J12	M10 x 30
OT630...800_P	OXp12X185	OHB125J12	M12 x 40
OT1000...1250_P	OXp12X280	OHB200J12P	M12 x 50
OT1600...2500_P	OXp12X280	OHB200J12P	M12 x 60

1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
OT200...OT2500



Mando Frontal Centrado

I_n	AC-21/AC-23A corriente asignada de empleo 400V [A/A]	Número de Polos	Diámetro eje [mm]	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[A]						[kg]	[ud]
200	200/200	3	6	OT200E12P	1SCA022721R3990	1,6	1
		4	6	OT200E22P	1SCA022721R4020	2,0	1
250	250/250	3	6	OT250E12P	1SCA022721R4110	1,6	1
		4	6	OT250E22P	1SCA022721R4290	2,0	1
315	315/315	3	12	OT315E12P	1SCA022727R4190	3,1	1
		4	12	OT315E22P	1SCA022727R4270	3,7	1
400	400/400	3	12	OT400E12P	1SCA022727R5750	3,1	1
		4	12	OT400E22P	1SCA022727R5830	3,7	1
630	630/630	3	12	OT630E12P	1SCA022753R4790	6,3	1
		4	12	OT630E22P	1SCA022753R4870	7,5	1
800	800/800	3	12	OT800E12P	1SCA022753R5170	6,3	1
		4	12	OT800E22P	1SCA022753R5250	7,5	1
1000	1000/800	3	12	OT1000E12P	1SCA022871R5520	17,0	1
		4	12	OT1000E22P	1SCA022871R5610	19,5	1
	1000/1000	3	12	OT1000X12P	1SCA101477R1001	17,0	1
		4	12	OT1000X22P	1SCA101479R1001	19,5	1
1250	1250/1000	3	12	OT1250E12P	1SCA022871R5790	17,0	1
		4	12	OT1250E22P	1SCA022871R5870	19,5	1
	1250/1250	3	12	OT1250X12P	1SCA101517R1001	17,0	1
		4	12	OT1250X22P	1SCA101522R1001	19,5	1
1600	1600/1000	3	12	OT1600E12P	1SCA022871R5950	19,0	1
		4	12	OT1600E22P	1SCA022871R6090	22,0	1
	1600/1250	3	12	OT1600X12P	1SCA101540R1001	19,0	1
		4	12	OT1600X22P	1SCA101542R1001	22,0	1
2000	2000/-	3	12	OT2000E12P	1SCA108039R1001	42,0	1
		4	12	OT2000E22P	1SCA108041R1001	48,0	1
2500	2500/-	3	12	OT2500X12P	1SCA104978R1001	42,0	1
		4	12	OT2500X22P	1SCA105156R1001	49,0	1


Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200...250_P	OXp6X210	OHB65J6	M8 x 25
OT315...400_P	OXp12X185	OHB95J12	M10 x 30
OT630...800_P	OXp12X185	OHB125J12	M12 x 40
OT1000...1250_P	OXp12X280	OHB200J12P	M12 x 50
OT1600_P...2500_P	OXp12X280	OHB200J12P	M12 x 60



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
OT200...OT2500



Interruptores - Seccionadores OT200...2500 con distancia entre fases ampliada

El interruptor con distancia entre fases ampliada, consigue mayor separación entre terminales. Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Se le pueden añadir separadores de fase físicos (de plástico flexible):

OT200...400: Las pantallas separadoras de fase se presentan montadas como estándar.

OT630...2500: Las pantallas separadoras deben pedirse como accesorio (tipo OTB_).

Las versiones OT_X_ están preparadas para aplicaciones eXtremas. 

Mando Frontal Izquierda

I_{th}	AC-21/AC-23A corriente asignada de empleo 400V [A/A]	Número de Polos	Distancia entre fases	Diámetro eje	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
[A]			[mm]	[mm]			[kg]	[ud]
200	200/200	3	43	6	OT200E03WP	1SCA022744R2670	1,8	1
		4	43	6	OT200E04WP	1SCA022744R3130	2,2	1
250	250/250	3	43	6	OT250E03WP	1SCA022744R3560	1,8	1
		4	43	6	OT250E04WP	1SCA022744R3810	2,2	1
315	315/315	3	54	12	OT315E03WP	1SCA022809R8650	3,4	1
		4	54	12	OT315E04WP	1SCA022809R8900	4,0	1
400	400/400	3	54	12	OT400E03WP	1SCA022809R8310	3,4	1
		4	54	12	OT400E04WP	1SCA022809R8810	4,0	1
1000	1000/800	3	140	12	OT1000E03W4P	1SCA022871R7310	19,8	1
			185	12	OT1000E03W8P	1SCA022871R8110	22,0	1
			140	12	OT1000E04W4P	1SCA100762R1001	24,0	1
		4	185	12	OT1000E04W8P	1SCA100763R1001	27,0	1
			140	12	OT1000X03W4P	1SCA101467R1001	19,8	1
			185	12	OT1000X03W8P	1SCA101469R1001	22,0	1
1250	1250/1000	3	140	12	OT1000X04W4P	1SCA101473R1001	24,0	1
			185	12	OT1000X04W8P	1SCA101475R1001	27,0	1
		4	140	12	OT1250E03W4P	1SCA022866R1920	19,8	1
			185	12	OT1250E03W8P	1SCA022871R8540	22,0	1
			140	12	OT1250E04W4P	1SCA022866R2220	24,0	1
	1250/1250	3	185	12	OT1250E04W8P	1SCA100764R1001	27,0	1
1600	1600/1000	3	140	12	OT1250X03W4P	1SCA101546R1001	19,8	1
			185	12	OT1250X03W8P	1SCA101494R1001	22,0	1
			140	12	OT1250X04W4P	1SCA101488R1001	24,0	1
		4	185	12	OT1250X04W8P	1SCA101511R1001	27,0	1
			140	12	OT1600E03W4P	1SCA022865R9860	22,0	1
			185	12	OT1600E03W8P	1SCA022871R8970	24,0	1
2000	1600/1250	3	140	12	OT1600E04W4P	1SCA022866R1090	26,0	1
			185	12	OT1600E04W8P	1SCA100765R1001	29,0	1
		4	140	12	OT1600X03W4P	1SCA101529R1001	22,0	1
			185	12	OT1600X03W8P	1SCA101532R1001	24,0	1
	2000/-	3	140	12	OT1600X04W4P	1SCA101563R1001	26,0	1
			185	12	OT1600X04W8P	1SCA101538R1001	29,0	1
2500	2500/-	3	140	12	OT2000E03W4P	1SCA108042R1001	42,0	1
			185	12	OT2000E03W8P	1SCA108045R1001	42,0	1
			140	12	OT2500E04W4P	1SCA108047R1001	49,0	1
			185	12	OT2500E04W8P	1SCA108049R1001	49,0	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200...250_WP	OXp6X210	OHb65J6	M8 x 25
OT315...400_WP	OXp12X185	OHb95J12	M10 x 30
OT1000...1250_WP	OXp12X280	OHb200J12P	M12 x 50
OT1600_P...2500_WP	OXp12X280	OHb200J12P	M12 x 60



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
OT200...OT2500

Mando Frontal Centrado

I_{th}	AC-21/AC-23A corriente asignada de empleo 400V [A/A]	Número de Polos	Distancia entre fases [mm]	Diámetro eje [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	200/200	3	43	6	OT200E12WP	1SCA022744R2910	1,8	1
		4	43	6	OT200E22WP	1SCA022744R3300	2,2	1
250	250/250	3	43	6	OT250E12WP	1SCA022745R0000	1,8	1
		4	43	6	OT250E22WP	1SCA022745R0180	2,2	1
315	315/315	3	54	12	OT315E12WP	1SCA022809R9380	3,4	1
		4	54	12	OT315E22WP	1SCA022810R0900	4,0	1
400	400/400	3	54	12	OT400E12WP	1SCA022809R9200	3,4	1
		4	54	12	OT400E22WP	1SCA022810R0570	4,0	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200...250_WP	EXP6X210	OHB65J5	M8 x 25
OT315...400_WP	EXP12X185	OHB95J11	M10 x 30



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
OT200...OT2500



Interruptores - Seccionadores OT200...2500 con mando directo sobre el interruptor

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor con mando directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo empuñadura (ver ejemplo).

Mando Frontal Izquierda

I_{th}	AC-21/AC-23A corriente asignada de empleo 400V [A/A]	Número de Polos	Diámetro eje [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	200/200	3	6	OT200E03K	1SCA022763R4820	1,5	1
		4	6	OT200E04K	1SCA022763R4910	1,9	1
250	250/250	3	6	OT250E03K	1SCA022763R5040	1,5	1
		4	6	OT250E04K	1SCA022763R5210	1,9	1
315	315/315	3	12	OT315E03K	1SCA022763R5630	2,9	1
		4	12	OT315E04K	1SCA022763R5710	3,5	1
400	400/400	3	12	OT400E03K	1SCA022763R5390	2,9	1
		4	12	OT400E04K	1SCA022763R5550	3,5	1
630	630/630	3	12	OT630E03K	1SCA022779R4940	6,3	1
		4	12	OT630E04K	1SCA022779R5080	7,5	1
800	800/800	3	12	OT800E03K	1SCA022779R5160	6,3	1
		4	12	OT800E04K	1SCA022779R5240	7,5	1
1000	1000/800	3	12	OT1000E03K	1SCA108353R1001	17,5	1
		4	12	OT1000E04K	1SCA108355R1001	21,5	1
1250	1250/1000	3	12	OT1250E03K	1SCA108356R1001	17,5	1
		4	12	OT1250E04K	1SCA108357R1001	21,5	1
1600	1600/1000	3	12	OT1600E03K	1SCA108352R1001	18,5	1
		4	12	OT1600E04K	1SCA108358R1001	21,5	1
2000	2000/-	3	12	OT2000E03K	1SCA108359R1001	42,3	1
		4	12	OT2000E04K	1SCA108362R1001	47,8	1
2500	2500/-	3	12	OT2500E03K	1SCA108361R1001	42,3	1
		4	12	OT2500E04K	1SCA108363R1001	48,8	1

Interruptores - Seccionadores OT200...800 con mando lateral directo sobre el interruptor

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor con mando lateral directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo empuñadura (ver ejemplo).

200	200/200	3	6	OT200ES03K	1SCA022860R0620	1,9	1
		4	6	OT200ES04K	1SCA022860R0710	2,3	1
250	250/250	3	6	OT250ES03K	1SCA022860R0970	1,9	1
		4	6	OT250ES04K	1SCA022860R1190	2,3	1
315	315/315	3	12	OT315ES03K	1SCA022860R1350	3,5	1
		4	12	OT315ES04K	1SCA022860R1600	4,1	1
400	400/400	3	12	OT400ES03K	1SCA022860R1860	3,5	1
		4	12	OT400ES04K	1SCA022860R2080	4,1	1
630	630/630	3	12	OT630ES03K	1SCA022860R2320	7,0	1
		4	12	OT630ES04K	1SCA022860R2590	8,4	1
800	800/800	3	12	OT800ES03K	1SCA022860R2750	7,2	1
		4	12	OT800ES04K	1SCA022860R2910	8,4	1



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT200...OT2500

Mandos opcionales tipo empuñadura

Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. El mando presenta un Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Con indicación I-O / ON-OFF

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT200...250	6	65	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,12	1
			Gris	OHG65J6	1SCA022380R9740	0,12	1
OT315...400	12	95	Negro	OHB95J12	1SCA022381R0830	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY95J12	1SCA022381R1050	0,16	1
			Gris	OHG95J12	1SCA022381R0910	0,16	1
OT630...800	12	125	Negro	OHB125J12	1SCA022381R1560	0,17	1
			Rojo-Amarillo	OHY125J12	1SCA022381R1720	0,17	1
			Gris	OHG125J12	1SCA022381R1640	0,17	1
OT1000...2500	12	2x200	Negro	OHB200J12P	1SCA022865R9510	0,40	1
			Rojo-Amarillo	OHY200J12P	1SCA101587R1001	0,40	1

Con indicación TEST-O-I / TEST-OFON

OT200...250	6	65	Negro	OHB65J6T	1SCA022399R8110	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0,12	1
OT315...400	12	95	Negro	OHB95J12T	1SCA022736R1750	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY95J12T	1SCA022736R1910	0,16	1
OT630...800	12	125	Negro	OHB125J12T	1SCA022652R2220	0,17	1
			Rojo-Amarillo	OHY125J12T	1SCA022652R2310	0,17	1

Con indicación I-O / ON-OFF

OT200...250	6	65	Acero inox.	OHM65L6	1SCA022739R1070	0,73	1
OT315...2500	12	125	Acero inox.	OHM125L12	1SCA022739R1150	0,76	1
		175	Acero inox.	OHM175L12	1SCA022739R1230	0,83	1
		275	Acero inox.	OHM275L12	1SCA022832R4840	0,96	1

Con indicación I-O-II

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje o puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en la posición O-OFF, con enclavamiento puerta en las posiciones ON (I y II). Cuando están enclavados por candado en la posición O-OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.


OT315...800	12	145	Negro	OHB145J12E011	1SCA022399R8530	0,15	1
			Rojo-Amarillo	OHY145J12E011	1SCA022460R7060	0,15	1
		175	Negro	OHB175J12E011	1SCA022459R9700	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY175J12E011	1SCA022461R1920	0,16	1



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido

Accesorios OT200...OT2500



OTV_



OPB3+OPX3+OH_



OP_3



OPX3

Mandos opcionales de plástico para montaje directo sobre el interruptor

Indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

Válido para interruptores	Logitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT200...250	65	Negro	OTV250EK	1SCA022763R2700	0,10	1
		Rojo-Amarillo	OTVY250EK	1SCA022772R7910	0,10	1
OT315...400	95	Negro	OTV400EK	1SCA022763R2960	0,20	1
		Rojo-Amarillo	OTVY400EK	1SCA022772R7830	0,20	1
OT630...800	125	Negro	OTV800EK	1SCA022804R6340	0,30	1
		Rojo-Amarillo	OTVY800EK	1SCA022810R2780	0,30	1
OT1000...2500	2x200	Negro	OTV1000EK	1SCA106608R1001	0,50	1

Placas indicadoras para mandos tipo empuñadura

Válido para mandos OH_.

Sujeción de placas

Color	Texto impreso	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Negro		OPB3	1SCA022679R3410	0,01	1
Amarillo		OPY3	1SCA022695R0450	0,01	1

Placas indicadoras

Plata	En blanco	OPX3	1SCA022679R3500	0,01	1
	"Main Switch"	OPX3EN1	1SCA022695R0610	0,01	1
	Texto a determinar por el cliente (dimensiones de la etiqueta 29 x 41mm)	OPX3/TEXT	1SCA022696R6370	0,01	1

Ejes


Válido para interruptores	Longitud eje [mm]	 [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Ejes de diámetro 6mm						
OT200...250	130	109...174	EXP6X130	1SCA022057R0570	0,04	1
	150	129...194	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,05	1
	161	140...205	EXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
	210	189...254	EXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
	290	269...334	EXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
	360	339...404	EXP6X360	1SCA022042R6530	0,10	1
	430	409...474	EXP6X430	1SCA022056R6030	0,12	1
Ejes de diámetro 6mm con 45° de inclinación en la posición del eje						
OT200...250	130	109...174	EXP6X130-45	1SCA022355R9110	0,04	1
	150	129...194	EXP6X150-45	1SCA022294R4400	0,05	1
	210	189...254	EXP6X210-45	1SCA022294R4230	0,06	1
	290	269...334	EXP6X290-45	1SCA022304R4290	0,08	1
	360	339...404	EXP6X360-45	1SCA022341R4640	0,10	1
Ejes de diámetro 12mm						
OT315...400	166	146...226	EXP12X166	1SCA022325R7100	0,20	1
	185	165...245	EXP12X185	1SCA022325R6710	0,20	1
	250	230...310	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,28	1
	280	260...340	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
	325	305...385	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
	395	445...525	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
	465	439...519	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
	535	515...595	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1
OT630...800	185	165...280	EXP12X185	1SCA022325R6710	0,20	1
	250	230...345	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,28	1
	280	260...375	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
	325	305...420	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
	395	375...490	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
	465	445...560	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
OT1000...1600	535	515...630	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1
	250	226...355	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,28	1
	280	256...385	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
	325	301...430	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
	395	371...500	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
OT2000...2500	465	441...570	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
	535	511...640	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1
	325	340...535	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
	395	410...605	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
	465	480...675	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
	535	550...745	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1
Ejes de diámetro 12mm con 45° de inclinación en la posición del eje						
OT315...400	250	230...310	EXP12X250-45	1SCA022293R9400	0,28	1
	280	260...340	EXP12X280-45	1SCA022382R0800	0,30	1
	325	305...385	EXP12X325-45	1SCA022304R4450	0,36	1
	395	445...525	EXP12X395-45	1SCA022749R0640	0,43	1
	465	439...519	EXP12X465-45	1SCA022423R1770	0,51	1
OT630...1600	535	515...595	EXP12X535-45	1SCA022723R2940	0,59	1
	250	226...355	EXP12X250-45	1SCA022293R9400	0,28	1
	280	256...385	EXP12X280-45	1SCA022382R0800	0,30	1
	325	301...430	EXP12X325-45	1SCA022304R4450	0,36	1
	395	371...500	EXP12X395-45	1SCA022749R0640	0,43	1
OT2000...2500	465	441...570	EXP12X465-45	1SCA022423R1770	0,51	1
	535	511...640	EXP12X535-45	1SCA022723R2940	0,59	1
	325	340...535	EXP12X325-45	1SCA022304R4450	0,36	1
	395	410...605	EXP12X395-45	1SCA022749R0640	0,43	1
	465	480...675	EXP12X465-45	1SCA022423R1770	0,51	1
	535	550...745	EXP12X535-45	1SCA022723R2940	0,59	1

Nota: Para las versiones OT_W (OT1000...1600W_) se permite un eje máximo de 395 mm.




Interruptores - Seccionadores OT


Información para Pedido
Accesorios OT200...OT2500




OESAZX167
OETLZX95



OETLZX19
(X=6mm)




OA_G_




OEA28



OTZ_



OXN_



OESAZX_

Manguitos extensión de eje

Para la extensión de eje de un accesorio de combinación.

Válido para eje de diámetro [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
6	OESAZX167	1SCA022190R1560	0,03	1
12	OETLZX95	1SCA022083R5620	0,04	1

Adaptadores para manguitos extensión de eje

Adaptadores para colocar en el interior de OETLZX95 para conectar ejes de distintos tamaños.

Válido para eje de diámetro 6 mm	OETLZX19	1SCA022093R1850	0,02	1
----------------------------------	----------	-----------------	------	---

Contactos auxiliares

Montaje en el lado izquierdo del interruptor o en el interior del mecanismo.

Montaje en el interior del interruptor:

OT200...250: Máx. 4 contactos de test ó 2 contactos de test + 2 contactos de indicación de test.

OT315...800: Máx. 4 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.

OT1000...2500: Máx. 8 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.

Montaje en el lado izquierdo del interruptor (opcional):

OT200...2500: Máx. 8 contactos auxiliares con el módulo OEA28.

Los contactos de test pueden ser utilizados también como contactos auxiliares estándar.

Los contactos auxiliares son del tipo apertura anticipada.

Función	Grado de protección	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
1 N.A.	IP20	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
1 N.C.	IP20	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

Módulo opcional para contactos auxiliares

Válido para OT200...2500. Máx. 8 contactos auxiliares adicionales a los de montaje en el interior del mecanismo.

Montaje con tornillos en el lado izquierdo del interruptor	OEA28	1SCA022714R8810	0,40	1
--	-------	-----------------	------	---

Cuarto polo

Montaje posible en ambos laterales del interruptor.

OT200...250_ (2 y 3 polos)	OTZ250E	1SCA022735R9420	0,35	1
OT315...400_ (2 y 3 polos)	OTZ400E	1SCA022749R1960	0,59	1
OT630...800_ (2 y 3 polos)	OTZ800E	1SCA022807R5100	1,70	1
OT1000...1250_ (3 polos)	OTZ1250E	1SCA103765R1001	4,30	1
OT1600_ (3 polos)	OTZ1600E	1SCA100431R1001	4,54	1
OT2000...2500_ (3 polos)	OTZ2500E	1SCA107931R1001	4,30	1

Puentes de neutro desmontables

Montaje posible en ambos laterales del interruptor.

Montaje posible en el interior del mecanismo

Válido para interruptores	I _{th} [A]	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OT200...250	250	OXN250	1SCA022752R9950	0,26	1
OT315...400	400	OXN400	1SCA022770R3060	0,70	1
OT630...800	800	OXN800T	1SCA022829R0840	0,96	1
OT1000...1250	1250	OXN1250T	1SCA104152R1001	2,2	1

Montaje separado de la placa base

OT200...250	200...250	OESAZX162	1SCA022193R0400	0,12	1
OT315	315	OESAZX164	1SCA022202R9520	0,10	1
OT400	400	OESAZX165	1SCA022202R9790	0,12	1
OT630...1000	1000	OESAZX160	1SCA022186R3960	1,00	1




Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT200...OT2500


Terminales para cables de Al y Cu

Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes recomendado	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT200...250	10...70	OTS250_L	3 (*)	OZXB1L	1SCA022169R2030	0,15	3
			1 (*)	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	0,05	1
	25...120	OZXB2K	3	OZXB2	1SCA022119R7610	0,34	3
			1	OZXB2/1	1SCA022194R0200	0,12	1
			3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,43	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,15	1
	95...185	OTS250_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,15	1
	95...240	OTS250_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,14	1
OT315...400	25...120	OZXB2K	3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,43	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,15	1
	95...185	OZXB3K	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,13	1
	2x(95...185)	OZXB3K	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,60	1
	120...240	OZXB5K	3	OZXB7	1SCA022185R0040	1,00	3
			1	OZXB7/1	1SCA022194R1430	0,34	1
			3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,39	1
OT630...800	95...185	OTS400_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,15	1
	95...240	OTS400_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,14	1
	120...300	OZXB4K	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,22	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,80	1
	2x(120...300)	OZXB4K	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
OT1000...1600	95...185	OTS1600_L	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,13	1
	2x(95...185)	OTS1600_L	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,60	1
	120...300	OTS1600_L	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,22	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,80	1
	2x(120...300)	OTS1600_L	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
	120...240	OTS1600_L	3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,39	1
OT2000...2500	95...185	OTS2500_L	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,13	1
	2x(95...185)	OTS2500_L	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,60	1
	120...300	OTS2500_L	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,22	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,80	1
	2x(120...300)	OTS2500_L	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
	120...240	OTS2500_L	3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,39	1


Nota: Para un interruptor de 4 polos se debe solicitar un accesorio de 3 polos y otro de 1 polo.
(*) Con terminal de brida incluido.




OZXB1L




OZXB2




OZXB3, 5



OZXB8, 9



OZXB2L, 7L



OZXB4, 6



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OT200...OT2500

Cubrebornes

Fijación rápida, IP3X. Plástico color gris. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades.

Válido para interruptores	Número de Polos	Descripción	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
---------------------------	-----------------	-------------	------	--------	-----------	-------------

Cubrebornes transparentes disponibles bajo demanda

OT200...250	3	Altos	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	0,09	3
		Bajos	OTS250G1S/3	1SCA022731R8310	0,06	3
	4	Altos	OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	0,12	4
		Bajos	OTS250G1S/4	1SCA022731R8400	0,08	4
OT315...400	3	Altos	OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	0,15	3
		Bajos	OTS400G1S/3	1SCA022736R9060	0,09	3
	4	Altos	OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	0,20	4
	4	Bajos	OTS400G1S/4	1SCA022736R9650	0,12	4
	3	Altos	OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	0,32	3
		Bajos	OTS800G1S/3	1SCA022776R7970	0,17	3
OT630...800	4	Altos	OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	0,42	4
		Bajos	OTS800G1S/4	1SCA022776R8270	0,26	4
OT1000...1600	3	Altos	OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	0,42	3
		Bajos	OTS1600G1S/3	1SCA022871R9600	0,22	3
	4	Altos	OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	0,55	4
	4	Bajos	OTS1600G1S/4	1SCA022871R9860	0,34	4
	3	Altos	OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	1,00	3
		Bajos	OTS2500G1S/3	1SCA107260R1001	0,50	3
OT2000...2500	4	Altos	OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	1,30	4
		Bajos	OTS2500G1S/4	1SCA107271R1001	0,70	4

Cubrebornes para terminales

Fijación rápida, plástico transparente, IP2X.

Válido para terminales	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OZXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	0,05	1
OZXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	0,20	1
OZXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	0,24	1
OZXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	0,13	1

Separadores de fase

En alternativa a los cubrebornes. De plástico color gris, para mantener la distancia entre fases, de fácil montaje.
Incluye 6 unidades por cada referencia.

OT630...800	OTB800/6	1SCA022821R7760	0,35	6
OT1000...2500	OTB1600/6	1SCA100768R1001	0,50	6

Accesorios de enclavamiento


Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis.
Para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está incluida.

OT200...250	OETLZW16	1SCA022093R2070	0,17	1
OT315...2500	OETLZW5	1SCA022052R3900	0,14	1

Brida para enclavamiento de puerta

Cuando esté prevista esta brida, el enclavamiento de puerta de las manetas no puede falsearse.

Válido para mando tipo empuñadura	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OH65...275	OHZX4	1SCA022467R2470	0,03	1



Kits de conversión para combinación de interruptores

Válido para interruptores	Diámetro del eje [mm]	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
---------------------------	-----------------------	---------------------------	------	--------	-----------	-------------

Interruptores de 6 y 8 polos

Acoplamiento paralelo de interruptores de 3 y 4 polos para construir interruptores de 6 y 8 polos respectivamente. Ambos interruptores trabajan simultáneamente. Los diferentes taladros del accesorio permiten ajustar el eje para diferentes profundidades. Los interruptores se pueden montar tanto en disposición horizontal como vertical.

OT200...250	6	45 + (0...13) x 15	OESAZW2	1SCA022078R1600	0,80	1
OT315...800	12	60 + (0...19) x 20	OETLZW9	1SCA022061R3300	1,10	1

Interruptores - Conmutadores I-O-II

Dos interruptores conectados mediante un mecanismo que opera en las posiciones I-O-II. Accesorio válido para interruptores de 3 ó 4 polos.

OT200...250	6	210 + (0...18) x 20	OTZW25	1SCA022778R6920	2,80	1
OT315...800	12	210 + (0...11) x 20	OETLZW11	1SCA022078R0030	3,00	1

By-pass

Una combinación de dos interruptores en paralelo con un tercer interruptor-conmutador para by-pass. El accesorio by-pass puede ser usado conjuntamente con otro accesorio de combinación. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

OT200...250	6	entre A y B: 210 + (0...9) x 20 entre A y C: 250 + (0...9) x 20	OTZW26	1SCA022778R7060	3,30	1
OT315...800	12	entre A y B: 210 + (0...18) x 20 entre A y C: 250 + (0...18) x 20	OETLZW13	1SCA022078R0460	4,00	1

Enclavamiento mecánico

Impide que un interruptor se pueda cerrar (ON-I) si el otro no está abierto (OFF-O). Montado al revés, impide que un interruptor se pueda abrir (OFF-O) si el otro no está cerrado (ON-I).


OT200...250 ¹⁾	6	190	OTZW10	1SCA022431R5280	0,40	1
OT315...400 ²⁾	12	250	OETLZW14	1SCA022077R3410	0,70	1
OT315...800 ²⁾	12	300	OETLZW3	1SCA022049R0380	0,80	1
OT315...2500 ²⁾	12	500	OETLZW15	1SCA022081R9340	1,24	1

¹⁾ Accesorio válido para conectar interruptores de 4 polos.

²⁾ Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

Ejes y Mandos incluidos como estándar para los kits de conversión

			Se puede usar el eje y mando estándar de uno de los interruptores	
Kit de conversión	Eje	Mando	Eje estándar	Mando estándar
OESAZW2	2 piezas	OHB145J12	-	-
OETLZW9	-	-	X	X
OTZW25	2 piezas	OHB95J12E001	-	-
OETLZW11	2 piezas	OHB145J12E001	-	-
OTZW26	3 piezas	OHB95J12E001	-	-
OETLZW13	3 piezas	YASDA6	-	-
OTZW10	-	-	X	X
OETLZW14	-	-	X	X
OETLZW3	-	-	X	X
OETLZW15	-	-	X	X





Interruptores - Seccionadores OT

Tabla de selección
OETL3150




Tamaño

3150


SwitchLine tipos

OETL 3150_

Ejes




Negro, rojo-amarillo: I-O, ON-OFF
Gris: I-O




Longitudes eje desde 325 mm hasta 535 mm

Contactos auxiliares



1 NO + 1 NC, 2 NO + 2 NC,
4 NO + 4 NC, 8 NO + 8 NC, 2 NO, 4 NO, 8 NO, 16 NO

Conexiones de barras



OETLZX 115_


OETLZX 114_



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido


OETL3150 y Accesorios OETL3150



OETL3150K3



OHB_



YASDA_

Interruptores - Seccionadores OETL3150

Incluyen mando metálico, IP65, con indicación I-O/ON-OFF, eje y tornillería como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON.

Mando Frontal izquierda

I_n	AC-21A/AC-23A corriente asignada de empleo 415 V [A/A]	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
[A]						
3150	3150/800	3	OETL3150K3	1SCA022115R6340	39,00	1
		4	OETL3150K4	1SCA022115R6510	47,00	1

Mando Frontal centrado

3 polos entre L1 y L2. 4 polos entre L2 y L3.

3150	3150/800	3	OETL3150KV12	1SCA022290R3390	37,50	1
		4	OETL3150KV22	1SCA022293R8260	48,80	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Métrica terminal
OETL3150 K, KV	OXF12X325	YASDA7	M12x60 (12pcs/pack)

Mandos opcionales accionamiento frontal

Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Mandos de plástico

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	12	275	Negro	OHB275J12	1SCA022381R2960	0,20	1
			Rojo-Amarillo	OHY275J12	1SCA022381R3180	0,001	1

Mandos metálicos

OETL3150	12	220	Negro I-O	YASDA7	1SCA022071R3010	0,68	1
			Negro ON-OFF	YASDA8	1SCA022071R3270	0,68	1

Mandos opcionales con indicación I-O-II

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición I-II y cuando está enclavado por candado. Posibilidad de enclavamiento por candado en todas las posiciones (máx. 3) (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Mandos metálicos

OETL3150	12	275	Negro	OHB275J12E011	1SCA022460R7220	0,001	1
			Rojo-Amarillo	OHY275J12E011	1SCA022460R7310	0,001	1


Mandos metálicos

OETL3150	12	220	Negro	YASDA21	1SCA022098R9420	0,68	1
		320	Negro	YASDA6	1SCA022071R2890	0,80	1




Interruptores - Seccionadores OT


Información para Pedido
Accesorios OETL3150






OXP12X_




OETRLZX95



OZXK_



OZXK_



OETLZW5

Ejes

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	12	325	OXP12X325	1SCA022042R5810	0,38	1
		395	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,46	1
		465	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,54	1
		535	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,62	1

Manguito para extensión de eje

Ejes con diámetro de 12 mm	OETLZX95	1SCA022083R5620	0,04	1
----------------------------	----------	-----------------	------	---

Contactos auxiliares

Bornes protegidos IP20. Bornes para cable sección mín. 0,5 mm², máx. 2x2,5 mm². Tensión de aislamiento 690V. I_{th} 10A. Los contactos auxiliares N.A. son del tipo adelantados al cierre y los contactos N.C. son del tipo retrasados a la apertura.

Válido para interruptores	Función	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	1 N.A. + 1 N.C.	OZXK1	1SCA022131R8690	0,12	1
	2 N.A. + 2 N.C.	OZXK2	1SCA022131R8850	0,12	1
	4 N.A. + 4 N.C. ¹⁾	OZXK3	1SCA022131R9070	0,18	1
	2 N.A.	OZXK4	1SCA022131R9230	0,085	1
	4 N.A.	OZXK5	1SCA022131R9400	0,115	1
	8 N.A. ²⁾	OZXK6	1SCA022131R9660	0,18	1

1) 8 N.A. + 8 N.C. = 2 x OZXK3

2) 16 N.A. = 2 x OZXK6

Accesorios de montaje

Soporte para fijación y montaje del mando al interruptor. Se puede maniobrar usando el eje estándar suministrado con el interruptor.

Válido para interruptores	Descripción	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	Para mando metálico	OETLZX71	1SCA022068R2700	0,40	1

Accesorios de bloqueo

Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. Para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está incluida.

OETL3150	OETLZW5	1SCA022052R3900	0,140	1
----------	---------	-----------------	-------	---

Terminales para cables de Al y Cu

Válido para interruptores	Sección de cable [mm ²]	Cubrebornes recomendado	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OETL 3150	95...185	OZXB3K	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			4º polo adicional	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,13	1
	2x(95...185)	OZXB3K	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			4º polo adicional	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,60	1
	120...300	OZXB4K	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,22	3
			4º polo adicional	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,80	1
	2x(120...300)	OZXB4K	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			4º polo adicional	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido
Accesorios OETL3150

Conexiones de barras

Montaje vertical

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	3	OETLZX115	1SCA022117R7770	21	6
	4	OETLZX115/1	1SCA022126R2110	21	8

Mando Frontal centrado

OETL3150	3	OETLZX114	1SCA022117R7510	14,10	6
	4	OETLZX114/1	1SCA022126R1990	14,10	8


Kits de conversión para combinación de interruptores

Las levas de unión están provistas con agujeros, que permiten diferentes distancias entre ejes. Las combinaciones de interruptores pueden ser montadas en disposición tanto horizontal como vertical.


Enclavamiento mecánico

Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el otro no está abierto. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 y 4 polos. Los mandos suministrados con el interruptor pueden también ser utilizados con el dispositivo. Para ejes de diámetro 12mm.


Válido para interruptores	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OETL3150	500	OETLZW15	1SCA022081R9340	1,20	1



OETLZX115



OETLZX114




OETLZX114



OETLZW15

Enclavamiento
mecánico





Interrupidores - Seccionadores OT

Información para Pedido

OT16U...OT1200U y OETL-NF1600P...2000P

“Non-fusible disconnect switches” para el mercado Norteamericano (UL)

Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. El mando presenta un grado de protección IP65, con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. (El eje no requiere mecanizado)


Montaje sobre perfil DIN o placa base

I _{th}	HORSE 200/ 208V [A]	POWER 240V	RATING 480V	3-PHASE 600V	Número de Polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
			[HP]					[Kg]	[ud]
20	5	10	15	3	3	OT16F3	1SCA104811R1001	0,11	1
					4	OT16F4N2	1SCA104829R1001	0,14	1
30	7,5	15	20	3	3	OT25F3	1SCA104857R1001	0,11	1
					4	OT25F4N2	1SCA104886R1001	0,14	1
40	10	20	25	3	3	OT40F3	1SCA104902R1001	0,11	1
					4	OT40F4N2	1SCA104932R1001	0,14	1
60	15	30	30	3	3	OT63F3	1SCA105332R1001	0,27	1
					4	OT63F4N2	1SCA105365R1001	0,3	1
80	20	40	40	3	3	OT80F3	1SCA105798R1001	0,27	1
					4	OT80F4N2	1SCA105413R1001	0,3	1
30	10	20	30	3	3	OT30F3	1SCA105068R1001	0,36	1
					4	OT30F4N2	1SCA108347R1001	0,5	1
60	20	40	40	3	3	OT60F3	1SCA105076R1001	0,36	1
					4	OT60F4N2	1SCA108348R1001	0,5	1
100	30	50	50	3	3	OT100F3	1SCA105004R1001	0,36	1
					4	OT100F4N2	1SCA105018R1001	0,5	1
125	30	60	75	3	3	OT160E3	1SCA022257R5950	1	1
					4	OT160E4	1SCA022259R8060	1,3	1

Montaje sobre puerta

20	5	10	15	3	3	OT16FT3	1SCA104838R1001	0,13	1
					4	OT16FT4N2	1SCA105711R1001	0,16	1
30	7,5	15	20	3	3	OT25FT3	1SCA104884R1001	0,13	1
					4	OT25FT4N2	1SCA104900R1001	0,16	1
40	10	20	25	3	3	OT40FT3	1SCA104940R1001	0,13	1
					4	OT40FT4N2	1SCA104956R1001	0,16	1
60	15	30	30	3	3	OT63FT3	1SCA105382R1001	0,28	1
					4	OT63FT4N2	1SCA105393R1001	0,35	1
80	20	40	40	3	3	OT80FT3	1SCA105431R1001	0,28	1
					4	OT80FT4N2	1SCA105499R1001	0,35	1

S00260A



OT 16...40FT3

S00690A



OT 63...80FT3



Interruptores - Seccionadores OT

Información para Pedido

OT16U...OT1200U y OETL-NF1600P...2000P

Mando Frontal Izquierda

I_{th}	HORSE 200/ 208V [A]	POWER 240V	RATING 480V [HP]	3-PHASE 600V	Número de Polos	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
200	60	75	150	200	3	OT200U03P	1SCA022709R9920	1,8	1
					4	OT200U04P	1SCA022710R0610	2,2	1
400	100	125	250	350	3	OT400U03P	1SCA022718R9670	3,4	1
					4	OT400U04P	1SCA022719R1900	4,0	1
600	150	200	450	500	3	OT600U03P	1SCA022718R9830	6,5	1
					4	OT600U04P	1SCA022719R2200	7,7	1
800	-	500	500	250	3	OT800U03P	1SCA105665R1001	19	1
					4	OT800U04P	1SCA105667R1001	22	1
1200	-	-	-	-	3	OT1200U03P	1SCA022860R6910	19	1
					4	OT1200U04P	1SCA022860R7120	22	1
1600	-	-	-	-	3	OETL-NF1600P	1SCA022282R0690	65	1
2000	-	-	-	-	3	OETL-NF2000P	1SCA022282R0850	65	1


Mando Frontal Centrado

200	60	75	150	200	3	OT200U12P	1SCA022752R2010	1,8	1
					4	OT200U22P	1SCA022741R8880	2,2	1
400	100	125	250	350	3	OT400U12P	1SCA022754R6960	3,4	1
					4	OT400U22P	1SCA022762R7290	4,0	1
600	150	200	450	500	3	OT600U12P	1SCA022753R7710	6,4	1
					4	OT600U22P	1SCA022753R7890	7,7	1
800	-	500	500	250	3	OT800U12P	1SCA106128R1001	19	1
					4	OT800U22P	1SCA106125R1001	22	1
1200	-	-	-	-	3	OT1200U12P	1SCA022871R9270	19	1
					4	OT1200U22P	1SCA105654R1001	22	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar


Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200U_P	OXF6X210	OHB65J6	M8 x 25
OT400U_P	OXF12X185	OHB95J12	M10 x 30
OT600U_P	OXF12X185	OHB125J12	M12 x 40

S01632A




OT200U03P

S01838A



OT400U03P

S02105A




OT600U03P




Interrupedores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT16...125

OT16...40F3, _F4



OT63...80F3, _F4







Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales OT16...125

OT100...125F3, F4



OT16...40F6, F8







Interrupidores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT16...125

OT63...80F6,_F8




OT100...125F6,_F8




Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT16...125


OT16...40FT3,_FT4



OT63...80FT3,_FT4



OT100...125FT3,_FT4






Interrupidores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
Accesorios OT16...125


Manetas para interruptores-seccionadores montaje en placa base o carril DIN

Manetas tipo selector




Manetas para interruptores-seccionadores montaje sobre puerta

Montaje a presión, taladro puerta 22,5 mm



Montaje atornillado






Interrupidores - Seccionadores OT

Indicaciones de los mandos y funciones
OT16...125


Funciones ON-OFF de los contactos principales y auxiliares OT 16...125

Contacto auxiliar	Configuración del contacto
OA1G10, OA1G01	1NO 1NC
OBEA 10+, OEZNP 1	1NO
OBEA 01+, OEZNP 1	1NC

OT 16...40



OT 63...125







Interrupedores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales OT160

OT160E3, _E4



OT160ET_






Interruptores - Seccionadores OT

Indicaciones de los mandos y funciones
OT160

Funciones ON-OFF de los contactos principales y auxiliares

OT 160

Contacto auxiliar	Configuración del contacto
OA1G10, OA1G01	1NO 1NC
OBEA 10+, OEZNP 1	1NO
OBEA 01+, OEZNP 1	1NC






Interruptores - Seccionadores OT


Dimensiones Generales
OT200...OT2500

Interruptores - Seccionadores OT200_P y OT250_P

Mando Frontal Izquierdo




Mando Frontal Centrado



Interruptores - Seccionadores OT315_P y OT400_P

Mando Frontal Izquierdo






Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT200...OT2500


Interruptores - Seccionadores OT315_P y OT400_P

Mando Frontal Centrado




Interruptores - Seccionadores OT630_P y OT800_P

Mando Frontal Izquierdo



Mando Frontal Centrado





Interrupidores - Seccionadores OT1000...1600_P

[illegible]

Horizontal Centrado

Technical drawing showing the front and side views of a horizontal busbar assembly. Dimensions include: 122, 82, 107, 232, 116, 206, 189, 50, A, B, A1, B1, C1. Labels include M8, Abb, and 0.

OT1000-1250_

Technical drawing showing the side view of a vertical busbar assembly. Dimensions include: 50, 13,5, 306, 22,5, 11.

OT1600_


Technical drawing showing the side view of a vertical busbar assembly. Dimensions include: 83, 372, 40, 20, 6.

OT1000/ 1250/ 1600_												
		02 (2 polos)	03 (3 polos)	04 (4 polos)	11 (2 polos)	12 (3 polos)	13 (4 polos)	22 (4 polos)	03W4 (3 polos)	04W4 (4 polos)	03W8 (3 polos)	04W8 (4 polos)
A	mm	254,50	334,50	414,50	254,50	334,50	414,50	414,50	454,50	594,50	544,50	729,50
B	mm	80	80	80		80	80	80	140	140	185	185
A1	mm	214	294	374	214	294	374	374	414	554	504	689
B1	mm	244	324	404	244	324	404	404	444	584	534	719
C1	mm	270	350	430	270	350	430	430	470	610	560	745


M00135/M00136/OT800U-1600E_A/KE00045

Interrupidores - Seccionadores OT2000...2500_P

Mando Frontal Centrado



Mando Frontal Izquierdo



*) Tipo N3

OT 2000 / 2500E_													
		01	02	03	04	11	12	13	22	03W4	04W4	03W8	04W8
A	mm in		126 4,96	126 4,96	126 4,96		126 4,96	126 4,96	126 4,96	140 5,51	140 5,51	185 7,28	185 7,28
B	mm in	220,5 8,68	346,5 13,64	472,5 18,60	598,5 23,56	346,5 13,64	472,5 18,60	598,5 23,56	598,5 23,56	500,5 19,70	640,5 25,22	590,5 23,25	775,5 30,53
A1	mm in	180 7,09	306 12,05	432 17,01	558 21,97	306 12,05	432 17,01	558 21,97	558 21,97	460 18,11	600 23,62	550 21,65	735 28,94
B1	mm in	210 8,27	336 13,23	462 18,19	588 23,15	336 13,23	462 18,19	588 23,15	588 23,15	490 19,29	630 24,80	580 22,83	765 30,12
C1	mm in	236 9,29	362 14,25	488 19,21	614 24,17	362 14,25	488 19,21	614 24,17	614 24,17	516 20,31	656 25,83	606 23,86	791 31,14






Interrupedores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT200...OT2500




Interrupedores - Seccionadores OT200_WP y OT250_WP

Mando Frontal Izquierdo



M00073/OT200E01_04 W A	OT200/250		
	E02W (2 polos)	E03W (3 polos)	E04W (4 polos)
	mm	mm	mm
A	43	43	43
B	126,5	169,5	212,5
A1	114	114	114
A2	106	149	192
B1	109,5	109,5	109,5
B2	122	165	208
C1	84	84	84
C2	136	179	222




Mando Frontal Centrado



M00074/OT200E11_22W A	OT 200/250			
	E11W (2 polos)	E12W (3 polos)	E13W (4 polos)	E22W (4 polos)
	mm	mm	mm	mm
A	96	96	96	139
B	131,5	174,5	217,5	217,5
A1	114	114	114	114
A2	106	149	192	192
A3	53	53	53	96
B1	109,5	109,5	109,5	109,5
B2	122	165	208	208
B3	61	61	61	104
C1	84	84	84	84
C2	136	179	222	222
C3	68	68	68	111

Interrupedores - Seccionadores OT315_WP y OT400_WP

Mando Frontal Izquierdo



M000719/OT400U/ED1_04W/ES G	OT315/400		
	E02W (2 polos)	E03W (3 polos)	E04W (4 polos)
	mm	mm	mm
A	167	221	275
B	142	196	250
A1	160	214	268
A2	178	232	286




Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT200...OT2500


Interruptores - Seccionadores OT200_K y OT250_K

Mando Frontal Izquierdo




Interruptores - Seccionadores OT315_K y OT400_K

Mando Frontal Izquierdo



Interruptores - Seccionadores OT630_K y OT800_K

Mando Frontal Izquierdo






Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
OT200...OT2500


Interruptores - Seccionadores OT200...250ES_ y OT315...400ES_

Mando Frontal Izquierdo Directo



Interruptores - Seccionadores OT630...800ES_

Mando Frontal Izquierdo






Interruptores - Seccionadores OT



Dimensiones Generales
Accesorios OT200...OT2500

Mandos tipo empuñadura




Mando	Longitud mando L (mm)	Diámetro eje B (mm)
OH_65J5	65	5
OH_95J12	95	12
OH_145J12	145	12
OH_175J12	175	12

Mando	L
OHB150J12P	300
OHB200J12P	400



Mínima distancia L, entre el eje y la bisagra



Interruptor	Longitud (mm) L	Mando
OT 200...250_P	60	OH_65J_
OT 315...400_P	95	OH_95J_
OT 630...800_P	150	OH_125J_




Interrupidores - Seccionadores OT



Dimensiones Generales

Accesorios OT200...OT2500

Placas indicadoras para mandos tipo empuñadura OPB3, OPY3 y OPX3



Mandos de acero inoxidable



M00131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

Mando			OHM65L6
L			65
B			6
Mando	OHM125L12	OHM175L12	OHM275L12
L	125	175	275
B	12	12	12




Interruptores - Seccionadores OT


Dimensiones Generales
Accesorios OT200...OT2500

Mecanismos de 6 y 8 polos.

OESAZW 2




OETLZW 9




Mecanismos de enclavamiento mecánico.

OETLZW 3, 14, 15



Tipo	A	B
OETLZW 3	300	31
OETLZW 14	250	31
OETLZW 15	500	36

OTZW 10, 24



Tipo	A	B	C	D
OTZW 10	206	190	6	30
OTZW 24	114	100	5	25




Interrupedores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales

Accesorios OT200...OT2500

Mecanismos de conmutación y by-pass.


OETLZW 11
OTZW 25
OTZW 26



Tipo	A	B	C
OETLZW 11	210+(0...11)x20 mm	-	12
OTZW 25	210+(0...18)x20 mm	-	6
OTZW 26	210+(0...9)x20 mm	210+(0...9)x20 mm	6

S00116A

OETLZW 13



Tipo	A	B	D
OETLZW 13	210+(0...18)x20 mm	250+(0...18)x20 mm	320 mm

S00117A



Interruptores - Seccionadores OT

Indicaciones de los mandos y funciones
OT200...OT2500


Indicaciones de los mandos y funciones

- La maneta del mando indica con total fiabilidad la posición exacta de los contactos.

La indicación de posición es fiable incluso en el caso de que los contactos estén soldados; en ese caso la maneta del mando no alcanza la posición OFF sino que permanece entre las posiciones ON- y OFF- manteniendo el enclavamiento de la puerta.

No es posible enclavar el mando si los contactos han quedado soldados.

- Cuando la maneta está en posición TEST se pueden verificar los contactos auxiliares, mientras que los contactos principales permanecen abiertos.



Contacto auxiliar	Configuración del contacto
OA1610	1NO
OA3601	1NC

Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares


Tipo de contacto	Movimiento del eje	Movimiento del mando				
		TEST -45°	OFF 0°	30°	60°	ON 90°
Contactos principales	0 → 0 ←					
Contactos de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.A. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.C. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					




Interrupdores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales OETL 3150

OETL3150K_



OETL 3150KV_







Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales
Accesorios OETL 3150

Maneta metálica


YASDA 6 (A = 320 mm)
YASDA 7, 8, 21 (A = 220 mm)
YASDA 24 (A = 145 mm)

Door drilling for YASDA_ :




Conexión barras para OETL 3150

OETLZX 114, 114/1




Alternative 1
- vertical/back mounting

OETLZX 114, 114/1




Alternative 2
- edgewise mounting

OETLZX 115, 115/1



Alternative 3
- vertical mounting

Operador motor OEMO






Interruptores - Seccionadores OT

Indicaciones de los mandos y funciones
OETL 3150

Funciones ON-OFF de los contactos principales y auxiliares OETL 3150

Contacto auxiliar	Configuración del contacto
OZXK 1	1NO+1NC
OZXK 2	2NO+2NC
OZXK 3	4NO+4NC
OZXK 4	2NO
OZXK 5	4NO
OZXK 6	8NO








Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales

OT16...1200U_ y OETL-NF1600P_...2000P

Interruptores - Seccionadores OT200U_P




Mando Frontal Izquierdo



	OT200		
	U02 (2 polos)	U03 (3 polos)	U04 (4 polos)
	mm/in	mm/in	mm/in
A	43/1,69	43/1,69	43/1,69
B	126,5/4,98	169,5/6,67	212,5/8,37
A1	114/4,49	114/4,49	114/4,49
A2	106/4,17	149/5,87	192/7,56
B1	109,5/4,31	109,5/4,31	109,5/4,31
B2	122/4,80	165/6,50	208/8,19
C1	84/3,31	84/3,31	84/3,31
C2	136/5,35	179/7,05	222/8,74

Interruptores - Seccionadores OT400U_P




Mando Frontal Izquierdo



	OT400		
	U02 (2 polos)	U03 (3 polos)	U04 (4 polos)
	mm/in	mm/in	mm/in
A	54/2,13	54/2,13	54/2,13
B	167/6,58	221/8,70	275/10,83
A1	140/5,51	140/5,51	140/5,51
A2	142/5,59	196/7,72	250/9,84
B1	135/5,32	135/5,32	135/5,32
B2	160/4,17	214/8,43	268/10,55
C1	104/4,09	104/4,09	104/4,09
C2	178/7,01	232/9,13	286/11,27

Interruptores - Seccionadores OT600U_P

Mando Frontal Izquierdo



	OT600		
	U02 (2 polos)	U03 (3 polos)	U04 (4 polos)
	mm/in	mm/in	mm/in
A	201/7,91	266/10,47	331/13,03
A1	177/6,97	242/9,53	307/12,09
B1	195/7,68	260/10,24	325/12,80
C1	213/8,39	278/10,95	343/13,50







Interrupedores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales




OT16...1200U_ y OETL-NF1600P...2000P

Interrupedores - Seccionadores OT800U_P, OT1200U_P

Mando Frontal Centrado



Mando Frontal Izquierdo



*) Tipo N3

		OT 1000/ 1250/ 1600E_ , OT1000/ 1250/ 1600X_ OT 800/ 1200U_											
		01	02	03	04	11	12	13	22	03W4	04W4	03W8	04W8
A	mm	174,50	254,50	334,50	414,50	254,50	334,50	414,50	414,50	454,50	594,50	544,50	729,50
	in	6,87	10,02	13,17	16,32	10,02	13,17	16,32	16,32	17,89	23,41	21,44	28,72
B	mm		80	80	80		80	80	80	140	140	185	185
	in		3,15	3,15	3,15		3,15	3,15	3,15	5,51	5,51	7,28	7,28
A1	mm	134	214	294	374	214	294	374	374	414	554	504	689
	in	5,28	8,43	11,57	14,72	8,43	11,57	14,72	14,72	16,30	21,81	19,84	27,13
B1	mm	164	244	324	404	244	324	404	404	444	584	534	719
	in	6,46	9,61	12,76	15,91	9,61	12,76	15,91	15,91	17,48	22,99	21,02	28,31
C1	mm	190	270	350	430	270	350	430	430	470	610	560	745
	in	7,48	10,63	13,78	16,93	10,63	13,78	16,93	16,93	18,50	24,02	22,05	29,33




Interruptores - Seccionadores OT

Dimensiones Generales

OT16...1200U_ y OETL-NF1600P_...2000P

Interruptores - Seccionadores OETL_NF1600P...2000P







16...2500A

Interruptores - Conmutadores



OT16F
OT25F
OT40F

I_{th} /A
 I_b /AC-22A, $\leq 415V$
 I_b /AC-23A, $\leq 415V$

25	32	40
16	25	40
16	20	23



OT63F
OT80F

63	80
63	80
45	75



OT100F
OT125F

100	125
100	125
80	90



OT160E
OT200E
OT250E

160	200	250
160	200	250
160	200	250



OT160E_W
OT200E_W
OT250E_W

160	200	250
160	200	250
160	200	250



OT315E
OT400E


315	400
315	400
315	400



OT1000E
OT1250E

I_{th} /A
 I_b /AC-22A, $\leq 415V$
 I_b /AC-23A, $\leq 415V$
 I_b /AC-21B, $\leq 415V$

1000	1250
1000	1250
1000	1250



OT1600E

1600
1600
1250



OT2000E
OT2500E

2000	2500
------	------

2000	2500
------	------



OTM160E
OTM200E
OTM250E

I_{th} /A
 I_b /AC-22A, $\leq 415V$
 I_b /AC-23A, $\leq 415V$

160	200	250
160	200	250
160	200	250



OTM160E_W
OTM200E_W
OTM250E_W

160	200	250
160	200	250
160	200	250



OTM315E
OTM400E

315	400
315	400
315	400



OTM630E
OTM800E

630	800
630	800
630	800



Accesorios

Mandos opcionales
Ejes
Contactos auxiliares
Cubrebornes

Accesorios de conexión
Accesorios de enclavamiento
Barras de puente
Terminales



Interruptores - Conmutadores OTc

OT16_C...2500_C, OTM160...800

OEM1000_C...1600_C

OESC250K...500K_

OT200U...600U_

OETL_NF800...OETL-NF1200



OT630E
OT800E

630 800
630 800
630 800




OEM1000
OEM1250
OEM1600

1000 1250 1600
1000 1250 1600
800 800 800

Contenido:


Datos Técnicos OT16_C...OT125_C.....	76
Datos Técnicos OT160_C...OT2500_C.....	78
Datos Técnicos OTM160_C...OTM800_C (Motorizados)	82
Datos Técnicos OEM1000_C...OEM1600_C (Motorizados)	84
Datos Técnicos OESC250...OESC500K_	86
Datos Técnicos OT200U...600U y OETL-NF800... OETL-NF1200.....	87
Tabla de selección OT16_C...OT125_C.....	88
Información para Pedido OT16_C...OT125_C.....	89
Accesorios OT16_C...OT125_C.....	90
Tabla de selección OT160_C...OT2500_C.....	92
Información para Pedido OT160_C...OT2500_C.....	93
Accesorios OT160_C...OT2500_C.....	95
Información para Pedido OTM160_C...OTM800_C y OEM1000_C...OEM1600_C (Motorizados)	100
Accesorios OTM160_C...OTM800_C y OEM1000_C...OEM1600_C (Motorizados)	103
Información para Pedido OESC250...OESC500K_ OT200U...800U y OETL-NF800...OETL-NF1200.....	104
Dimensiones Generales OT16_C...OT125_C.....	106
Dimensiones Generales OT160_C...OT2500_C.....	107
Dimensiones Generales OTM160_C...OTM800_C (Motorizados)	114
Dimensiones Generales OEM1000_C...OEM1600_C (Motorizados)	116
Dimensiones Generales OESC250...OESC500K_	118
Dimensiones Generales OT200U...600U y OETL-NF800... OETL-NF1200.....	120
Dimensiones Generales Accesorios OT160_C...OT2500_C.....	123

Compacto y seguro



Los interruptores-conmutadores OT_C ofrecen la solución más compacta y avanzada que existe actualmente en el mercado.

- La construcción por doble muelle junto con algunos nuevos componentes, permite obtener un mecanismo de actuación con un diseño muy innovador y realmente compacto.
- El mínimo recorrido que realiza la corriente en el interior del interruptor permite una construcción de los contactos optimizada.
- Los interruptores-conmutadores tienen tres posiciones estables (I-O-II) y el aislamiento de las dos fuentes de alimentación está garantizado por la función de apertura positiva de los contactos y la indicación fiable de la posición de los mismos. Sus características eléctricas permiten la conmutación en carga entre las dos fuentes.





Mejores prestaciones en Categoría A


Las características eléctricas de los interruptores-conmutadores OT_C permiten realizar conmutaciones en carga entre dos fuentes de alimentación, maximizando los beneficios y optimizando sus aplicaciones.

Las maniobras mecánicas y eléctricas han sido testados y verificadas según el estándar para la categoría de utilización A (maniobra frecuente), que asegura prestaciones superiores en comparación con la categoría B, más usual, garantizándole una vida más larga al interruptor.


Fácil instalación y protección fiable




Estado de los contactos fácilmente visible desde el exterior: seguridad total.




Fácil instalación:
El eje telescópico no requiere ningún mecanizado y los accesorios pueden montarse sin necesidad de usar herramientas.




El cableado auxiliar está agrupado y protegido en el interior de unas pequeñas ranuras.




Flexibilidad de montaje:
El soporte orientable de fijación a pared, proporciona mayor flexibilidad ya que puede ser fijado en tres posiciones distintas (0°, 45° ó 90°).



Gracias a los cubrebornes, preparados para el uso de cables y/o barras, se evita el contacto con los terminales, alcanzando fácilmente el grado de protección IP3X.



Facilidad de cableado:
Los terminales están específicamente diseñados para permitir la conexión de dos cables de menor sección en el mismo terminal, facilitando así el cableado.



Barras de puente prefabricadas para minimizar los tiempos de instalación y el espacio necesario, permitiendo una instalación sencilla y compacta.

La gama de interruptores-conmutadores OT_C se presenta como la gama más compacta del mercado actual, maximizando los beneficios y optimizando sus aplicaciones.



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OT16_C...OT125_C

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3		V
Rigidez dieléctrica		50Hz 1min.	kV
Tensión asignada soportada a impulso			kV
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20	Ambiente 40°C Ambiente 60°C Ambiente 60°C	Al aire En envolvente En envolvente Cu	A A mm ²
...con una sección mínima de conductor			
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 415V 440V 500V 690V	A A A A
Potencia asignada de empleo AC-232)	Estos valores son orientativos y pueden variar según el fabricante de los motores	230V 400V 415V 500V 690V	kW kW kW kW kW
Poder asignado de corte, AC-23		A 415V 440V 500V 690V	A A A A
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, A 415V gG/aM 100kA, A 500V gG/aM	kA A kA A
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{CW}	690V - 1s	kA
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{CM}	690 V	kA
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra ¹⁾		Oper.
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg
	Versión 4-polos		Kg
Tamaño cable	Sección cable Cu adecuada para terminales de brida		mm ²
			AWG
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm

1) Ciclos de operaciones: O-I-O-II-O.

2) Test de fusible con tasa simple de acuerdo con IEC-60269.



Interruptores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos

OT16_C...OT125_C

16 OT16_	25 OT25_	40 OT40_	63 OT63_	80 OT80_	100 OT100_	125 OT125_
750	750	750	750	750	750	750
6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	6 8
25 25 20 4	32 32 25 6	40 40 32 10	63 63 50 16	80 80 63 25	115 115 80 35	125 125 100 50
16 16	25 25	40 40	63 63	80 80	100 100	125 125
16 16	25 25	40 40	63 63	80 80	100 100	125 125
16 16 16 10	20 20 20 11	23 23 23 12	45 45 45 20	75 65 58 20	80 65 60 40	90 78 70 50
3 7,5 7,5 7,5 7,5	4 9 9 9 9	5,5 11 11 11 11	11 22 22 22 15	22 37 37 37 18,5	22 37 37 37 37	22 45 45 45 45
128 128 128 80	160 160 160 88	184 184 184 96	360 360 360 160	640 448 464 160	640 520 480 320	720 624 560 400
6,5 40/32	6,5 40/32	6,5 40/32	13 100/80	13 100/80	16,5 125/125	16,5 125/125
			17 100/80	17 100/80		
0,5	0,5	0,5	1,0	1,5	2,5	2,5
0,7	0,7	0,7	1,4	2,1	3,6	3,6
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0,25	0,25	0,25	0,64	0,64	0,90	0,90
0,31	0,31	0,31	0,70	0,70	1,18	1,18
0,75-10	0,75-10	0,75-10	1,5-35	1,5-35	10-70	10-70
18-8	18-8	18-8	14-4	14-4	8-00	8-00
0,8	0,8	0,8	2	2	6	6
1	1	1	1,2	1,2	2	2



Interruptores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OT160_C...OT2500_C

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3	50Hz 1min.	V
Rigidez dieléctrica			kV
Tensión asignada soportada a impulso			kV
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20 ...con una sección mínima de conductor	En ambiente 40°C En ambiente 40°C	Al aire En envolvente Cu	A A mm ²
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 500V 690V	A A
Potencia asignada de empleo AC-232)	Los valores asignados en kW corresponden a motores asíncronos trifásicos estándar de 1500 rpm	230V 400V 415V 500V 690V	kW kW kW kW kW
Poder asignado de corte, AC-23		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, 415V gG/aM	kA A
		100kA, 500V gG/aM	kA A
		80kA, 690V gG/aM	kA A
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC-60269)	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible		
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{CW}	690V - 0,15s 690V - 0,25s 690V - 1s	kA kA kA
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta I _{CM}	A 690V	kA
Durabilidad mecánica	Dividir por cuatro para ciclos de maniobra ¹⁾		Oper.
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg
	Versión 4-polos		Kg
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro × longitud)		mm
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm

1) Ciclos de operaciones: O-I-O-II-O.

2) Test de fusible con tasa simple de acuerdo con IEC-60269.

3) Categoría de utilización B.



Interruptores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OT160_C...OT2500_C

160 OT160_	200 OT200_	250 OT250_	315 OT315_	400 OT400_	630 OT630_
1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
70	95	120	185	240	2x185
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
160	200	250	315	400	630
45	60	75	100	132	200
90	110	140	160	220	355
90	110	145	180	230	355
110	132	170	220	280	400
160	200	250	315	400	630
1280	1600	2000	2520	3200	504
1280	1600	2000	2520	3200	5040
40,5	40,5	40,5	50,5	50,5	60
355/315	355/315	355/315	500/500	500/500	800/1000
40,5	40,5	40,5	61,5	61,5	90
315/315	315/315	315/315	500/450	500/450	800/800
40,5	40,5	40,5	59	59	83,5
355/315	355/315	355/315	500/500	500/500	800/1000
15	15	15	31	31	38
15	15	15	24	24	36
8	8	8	15	15	20
30	30	30	65	65	80
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
2,5	2,5	2,5	4,7	4,7	12,8
3,2	3,2	3,2	5,8	5,8	15,6
M8x25	M8x25	M8x25	M10x30	M10x30	M12x40
15-22	15-22	15-22	30-44	30-44	50-75
7	7	7	16	16	27



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OT160_C...OT2500_C

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3		V
Rigidez dieléctrica		50Hz 1min.	kV
Tensión asignada soportada a impulso			kV
Corriente térmica asignada y corriente asignada de empleo AC-20 y DC-20 ...con una sección mínima de conductor	En ambiente 40°C En ambiente 40°C	Al aire En envolvente Cu	A A mm ²
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 500V 690V	A A
Potencia asignada de empleo AC-232)	Los valores asignados en kW corresponden a motores asíncronos trifásicos estándar de 1500 rpm	230V 400V 415V 500V 690V	kW kW kW kW kW
Poder asignado de corte, AC-23		A 500V 690V	A A
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible	50kA, 415V gG/aM	kA A
		100kA, 500V gG/aM	kA A
		80kA, 690V gG/aM	kA A
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC-60269)	I _p (R.M.S.) Máx. OFA_ tamaño fusible		
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{CW}	690V - 0,15s 690V - 0,25s 690V - 1s	kA kA kA
Poder asignado de cierre en cortocircuito	Valor cresta ICM	A 690V	kA
Durabilidad mecánica	Dividir por cuatro para ciclos de maniobra ¹⁾		Oper.
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		Kg
	Versión 4-polos		Kg
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x longitud)		mm
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3-polos		Nm

1) Ciclos de operaciones: O-I-O-II-O.

2) Test de fusible con tasa simple de acuerdo con IEC-60269.

3) Categoría de utilización B.



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OT160_C...OT2500_C

800 OT800_	1000 OT1000_	1250 OT1250_	1600 OT1600_	2000 OT2000_	2500 OT2500_
1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12
800	1000	1250	1600	2000	2500
800					
2x240	2x300	2x400	2x500	3x500	4x500
800	1000	1250	1600	2000	2500
800	1000	1250	1600		
800	1000	1250	1600	2000(3)	2500(3)
800	1000	1250	1600		
800	1000	1250	1250		
800	1000	1250	1250		
250	315	400	400		
450	560	710	710		
450	560	710	710		
560	710	900	900		
800	1000	1250	1250		
6400	10.000	10.000	10.000		
6400	10.000	10.000	10.000		
60					
800/1000					
90	106	106	106		
800/800	1250/1250	1250/1250	1250/1250		
83,5					
800/1000					
38	50	50	50		
36	50	50	50		
20	50	50	50		
80	92	92	92		
10.000	6.000	6.000	6.000		
12,8	32,3	32,3	34,8	48	48
15,6	40,2	40,2	43,3	60	60
M12x40	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60
50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
27	78	78	78	78	78



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos
OTM160_C...OTM800_C

Datos técnicos para OTM_C conformes con 60947

			A
Tamaño			
Tensión asignada de empleo U_e	Grado de contaminación 3, 50/60 Hz	V	AC
Tensión asignada de actuación			
Categoría de sobretensión			
Tensión asignada soportada al impulso U_{imp}		kV	4
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1min.	kV
Tiempo de actuación en condiciones normales	90° I-0, 0-I, 0-II, II-0	0,85 - 1,1 x U_e 220-240VAC	s
Tiempo de actuación en condiciones normales	180° I-0-II, II-0-1	0,85 - 1,1 x U_e 220-240VAC	s
Tiempo de OFF cuando se produce el cambio I a II o de II a I, en condiciones normales	180° I-II, II-I	0,85 - 1,1 x U_e 220-240VAC	s
Corriente nominal I_n en condiciones normales		220-240VAC	A
Corriente de entrada en condiciones normales		220-240VAC	A
Tamaño fusible del motor	Tipo / I_n	220-240VAC	mA mm
Frecuencia de actuación	Cycle 0-I-0-II-0 Max. continuous Max. short-time A 10 cycles	220-240VAC 220-240VAC	cycles/min cycles/min
Impulso de activación	Duración mínima del impulso		ms
Terminales de cableado para la tensión de suministro			
Sección del conductor		solid/stranded	mm ²
Aparato de protección de cortocircuito		max. fuse size	A
Pulsanería		no SELV	
Sección del conductor		solid/stranded	mm ²
Longitud máxima del cable			m
Información de estado del bloqueo		no SELV	
Bloqueo por mando o motor	11-12-14 (C/O)		
Bloqueo del mando motor	23-24 (NO)		
Aparato de protección de cortocircuito		MCB type and size	
Grado de protección			
Temperatura de actuación			C°
Temperatura de transporte y almacenaje			C°
Máxima altitud			m



Interrupctores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos

OTM160_C...OTM800_C

OTM 160	OTM 200	OTM 250	OTM 315	OTM 400	OTM 630	OTM 800
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e	0,85 - 1,1 x U _e
III	III	III	III	III	III	III
4	4	4	4	4	4	4
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8		
1,1-1,5	1,1-1,5	1,1-1,5	1,1-1,5	1,1-1,5		
0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8		
0,2	0,2	0,2	0,5	0,5		
1,8	1,8	1,8	3,5	3,5		
T / 315 5x20	T / 315 5x20	T / 315 5x20	T / 500 5x20	T / 500 5x20	T / 800 5x20	T / 800 5x20
1	1	1	1	1		
10	10	10	10	10		
100	100	100	100	100	100	100
PE- N - L	PE- N - L	PE- N - L	PE- N - L	PE- N - L	PE- N - L	PE- N - L
1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
16	16	16	16	16	16	16
C - II - I - 0	C - II - I - 0	C - II - I - 0	C - II - I - 0	C - II - I - 0	C - II - I - 0	C - II - I - 0
1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
100	100	100	100	100	100	100
4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A	4A/250V/cos φ=1 4A/250V/cos φ=1 C/2A
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C	-25...+40°C
-40...+70°C	-40...+70°C	-40...+70°C	-40...+70°C	-40...+70°C	-40...+70°C	-40...+70°C
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos

OEM1000_C...OEM1600_C

Datos técnicos para Interruptores - Conmutadores conformes a IEC 60947-3

Tamaño		A	OEM 1000	OEM 1250	OEM 1600
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC20/DC20	Grado de contaminación 3	V	1000	1000	1000
Rigidez dieléctrica	50 Hz 1min.	kV	8	8	8
Tensión asignada soportada o impulso		kV	8	8	8
Corriente técnica asignada y corriente asignada de empleo AC20/DC20	En ambiente 40°C	A	1000	1250	1600
	En ambiente 40°C	A	1000	1250	1600
	En ambiente 60°C	A	900	1000	1250
...con una sección mínima de conductor	Cu	mm ²	2x (60x5)	2x (80x5)	2x (100x5)
Corriente asignada de empleo, AC-21A	A 690 V	A	1000	1250	1600
	1000 V	A	1000	1000	1000
Corriente asignada de empleo, AC-22A	A 500 V	A	1000	1250	1600
Corriente asignada de empleo, AC-23A	A 415 V	A	800	800	800
	440 V	A	800	800	800
	500 V	A	800	800	800
Potencia asignada de empleo, AC-23A	Los valores asignados en kW corresponden a motores asíncronos trifásicos estándar de 1500 rpm	220-240 V 400-415 V 440 V 500 V	kW kW kW kW	250 400 400 450	250 400 400 450
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (r.m.s.) : 50 kA, A 690 V	I _c (peak)	kA	105	105
Corriente asignada de corta duración admisible	I _{cw} (r.m.s.)	690V, 1s	kA	50 ²⁾	50 ²⁾
Poder asignado de cierre en cortocircuito	I _{cm} (cresta)	690V/500V	kA	105	105
Durabilidad mecánica	Número de operaciones ciclos ³⁾	Cycles	3 000	3 000	3 000
Durabilidad mecánica/interruptor	Número de operaciones	Oper.	6000	6000	6000
tamaño terminales		Rosca métrica (diámetro x longitud)	mm	12x60	12x60
Par de apriete de los terminales		Se precisa llave dinamométrica	Nm	50...75	50...75
Par de accionamiento del mando		Para interruptor versión 3 polos	Nm	25	25

Datos técnicos conforme con IEC 60947-6-1

Corriente asignada de empleo, AC-31B	A 415 V	A	1000	1250	1600
Corriente asignada de empleo, AC-33B	A 415 V	A	800	800	800
Corriente asignada de empleo, AC-31A	A 415 V	A	1000	1250	1600
Corriente asignada de empleo, AC-33A	A 415 V	A	450	450	450

1) The cut-off current I_c refers to values listed by fuse manufacturers (single phase test acc. to IEC60269).

2) Máxima distancia entre las barras de conexión y los terminales del Interruptor.

3) Ciclos de operaciones: O-I-O-II-O.



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos

OEM 1000_C...OEM 1600_C


Datos técnicos para OEM

Tensión de aislamiento asignado (circuito de control), U_i 250V
Temperatura operativa -5... +40°C
Voltage de control asignado 0.85...1.1 x U_s
Frecuencia de control asignada (230 VAC) 45...66 Hz

Voltage Nominal U_s [V]	Tipo	Tiempo de operación [s] cuando operando 0-I, 0-II, I-0 o II-0		Tiempo de operación [s] cuando operando I-II o II-I		Tiempo de OFF [s] cuando operando I-II o II-I		Valor máximo de operaciones continuas [ciclos / h]	Valor máx. operaciones en tiempo corto (A 10 ciclos) [ciclos / h]
		Min	Max	Min	Max	Min	Max		
24	OEM1000...1600	0.3	1.1	0.7	2	0.4	1	120	240
48	OEM1000...1600	0.3	1	0.6	1.9	0.3	1	120	240
230	OEM1000...1600	0.4	1.4	1	2.7	0.5	1.4	120	240

Valtage Nominal [V]	Corriente de empleo [A]	Corriente Máx. [A]
230 VAC	1	4
48 VAC/VDC	5	18
24 VAC/VDC	10	36

Esquema de conexión para bornas de alimentación y control (máx. 2.5 mm²)



Datos técnicos de los contactos auxiliares conformes con IEC 60947-5-1

Para OA1G_, OA2G_, OA3G_, OA7G_, OA8G_							Para OZXK_			
Ue/[V]	AC15		Ue/[V]	DC12		DC13	AC12		DC12	
	Ie/[A]			Ie/[A]	P/[W]		Ie/[A]		Ie/[A]	
230	6		24	10	240	2	50	120	8	125
400	4		72	4	290	0.8	60	240	6	250
415	4		125	2	250	0.55	70	400	4	440
690	2		250	0.55	140	0.27	70	415	4	500
			440	0.1	44			480	3	600
								500	3	
								690	2	



Interruptores - Conmutadores OT_C

Datos Técnicos

OESC250...OESC500K_ (I-II)

Datos técnicos conformes con UL508



	Tamaño	OESC	250K_	500K_
Valores generales				
Voltage		V	480	480
Corriente		A	250	500
Cortocircuito asignado r.m.s		kA	50	50

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

Tensión asignada de aislamiento	Grado de contaminación 3	V	1 000	1 000
Rigidez dieléctrica	50 Hz 1min.	kV	8	8
Tensión asignada soportado o impulso		kV	12	12
Corriente térmica asignada en ambiente 40 °C	A aire	A	250	500
...con una sección mínima de conductor	Cu	mm ²	120	2x 120
Tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20		V	1 000	1 000
Corriente asignada de empleo, AC-21A	500 V	A	250	500
Corriente asignada de empleo, AC-22A	500 V	A	250	500
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p : 50 kA/ A 500 V	kA	42	42
Durabilidad mecánica	Número de operaciones ciclo ¹⁾	Cycles	8 000	8 000
Durabilidad mecánica/interruptor	Número de operaciones ciclo	Oper.	16 000	16 000
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x longitud)	mm	M10x40	M10x40
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica	Nm	30...44	30...44
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3 polos	Nm	30	30





1) Ciclo operativo: O-I-O-II-O.



Interruptores - Conmutadores OT_C

Tabla de selección
OT16_C...OT125_C



Tamaño	1625406380					100125	
Tipos	OT16_COT25_COT40_COT63_COT80_C					OT100_COT125_C	
Mandos directos		OHBS2, OHBS3 OHBS12 Negro / Rojo IP20				OHBS9 Negro / Rojo IP20 OHBS11	
Mandos		OH_45J6E311 Negro / Rojo-Amarillo: I-O-II IP65					
Ejes		OX_6X_ Diámetro 6 mm Longitudes desde 85 hasta 400 mm					
Cubrebornes		OTS40T33 polos OTS40T11 polo		OTS63T33 polos OTS63T11 polo		OTS125T33 polos OTS125T11 polo	
Contactos auxiliares		OA_G101N.A. OA_G011N.C. OA_G111N.A. + 1N.C.					



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

OT16_C...OT125_C y Accesorios OT16_C...OT125_C



OT16...40F3C



OT63...80F3C



OT100...125F3C



OHRS 2



OHRS 3



OHBS 9



OHBS 11



OHBS 12



OHBS 2_



OH_45_

Interrupidores - Conmutadores OT16...125. Montaje sobre perfil DIN o placa base

Terminales incluidos IP20. En los conmutadores tetrapolares los polos de neutro están montados uno a la izquierda y el otro a la derecha de los interruptores. El mando y el eje tienen que pedirse por separado.

AC-21A/AC-23A corriente asignada de empleo Δ 415 V [A/A]	AC-23A potencia asignada de empleo Δ 415 V [A/A]	Cable sección [mm ²]	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
16	16/7.5	0.75...10	3	OT16F3C	1SCA104816R1001	0,25	1
			4	OT16F4C	1SCA104831R1001	0,31	1
25	20/9	0.75...10	3	OT25F3C	1SCA104863R1001	0,2	1
			4	OT25F4C	1SCA104877R1001	0,31	1
40	23/11	0.75...10	3	OT40F3C	1SCA104913R1001	0,88	1
			4	OT40F4C	1SCA104934R1001	0,31	1
63	45/22	1.5...35	3	OT63F3C	1SCA105338R1001	0,64	1
			4	OT63F4C	1SCA105369R1001	0,76	1
80	75/37	1.5...35	3	OT80F3C	1SCA105402R1001	0,64	1
			4	OT80F4C	1SCA105418R1001	0,76	1
100	80/37	10...70	3	OT100F3C	1SCA105008R1001	0,94	1
			4	OT100F4C	1SCA105019R1001	1,14	1
125	90/45	10...70	3	OT125F3C	1SCA105037R1001	0,9	1
			4	OT125F4C	1SCA105054R1001	1,12	1

Mandos

Montaje directo al conmutador. IP20. No necesitan eje.

OH_S2, OHBS11 y OH_S12 admiten enclavamiento por candado en posición O-OFF.

Válido para interruptores	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...80F_C	40	Negro	OHBS2	1SCA109089R1001	0,008	1
		Rojo	OHRS2	1SCA108598R1001	0,008	1
	39	Negro	OHBS3	1SCA108320R1001	0,01	1
		Rojo	OHRS3	1SCA108667R1001	0,01	1
	36	Negro	OHBS12	1SCA108252R1001	0,018	1
		Rojo	OHRS12	1SCA108253R1001	0,014	1
OT100...125F_C	72	Negro	OHBS9	1SCA108665R1001	0,001	1
		Rojo	OHRS9	1SCA108666R1001	0,001	1
	58 (Bloqueo candado)	Negro	OHBS11	1SCA109092R1001	0,014	1

Tipo selector, IP65, con indicación I-O-II. Para eje de 6 mm.

Tipo NEMA 1, 3R, 12. Enclavable por candado en posición OFF (O) (máx. 3). Diámetro candado 2x5...8 mm y 1x5...6,3 mm. Bloqueo a puerta en la posición I y II y cuando está enclavado por candado.

OT16...125F_C	Negro	OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	0,072	1
	Rojo-Amarillo	OHYS2AJE011	1SCA105301R1001	0,072	1

Tipo empuñadura, IP65, con indicación I-O-II. Para eje de 6 mm.

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición I-II y cuando está enclavado por candado.

Posibilidad de enclavamiento por candado en todas las posiciones (máx. 3) (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

OT16...125F_C	45	Negro	OHBS4J6E311	1SCA022817R2130	0,1	1
		Rojo-Amarillo	OHYS4J6E311	1SCA022817R2300	0,1	1

Posibilidad de enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

OT16...125F_C	45	Negro	OHBS4J6E011	1SCA022594R7110	0,001	1
		Rojo-Amarillo	OHYS4J6E011	1SCA022817R2210	0,001	1



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido
Accesorios OT16_C...OT125_C

Ejes para mandos tipo selector

Válido para interruptores	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125_C	6	85	OXS6X85	1SCA101647R1001	0,023	1
		105	OXS6X105	1SCA108043R1001	0,03	1
		120	OXS6X120	1SCA101654R1001	0,032	1
		130	OXS6X130	1SCA101655R1001	0,035	1

Ejes para mandos tipo empuñadura

OT16...125_C	6	150	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,041	1
		170	EXP6X170	1SCA108224R1001	0,05	1
		265	EXP6X265	1SCA108225R1001	0,08	1
		400	EXP6X400	1SCA108226R1001	0,12	1

Cubrebornes


Transparentes. IP20. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 4 unidades (2 por cada interruptor tripolar). Para cada interruptor de 4 polos, se requieren un cubrebornes de 3 polos y otro para el 4.º polo adicional.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...40F_C	3	OTS40T3	1SCA105317R1001	0,01	1
	4.º polo adicional	OTS40T1	1SCA105314R1001	0,1	1
OT63...80F_C	3	OTS63T3	1SCA022353R6750	0,02	1
	4.º polo adicional	OTS63T1	1SCA022353R6910	0,01	1
OT100...125F_C	3	OTS125T3	1SCA022379R9680	0,03	1
	4.º polo adicional	OTS125T1	1SCA022379R9760	0,03	1


Terminal para conexión paralela

Sección cable 2xAl/Cu 6...50 mm². El pack incluye 3 piezas.


Válido para OT100...125F_C	OZXT3	1SCA022639R0720	0,21	3
----------------------------	-------	-----------------	------	---




OXS6X_



EXP6X_



OTS_T3



OTS_T1




OZXT_



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

Accesorios OT16_C...OT125_C



OA1G_, OA7G_



OA2G11




OTPS_



OZXA33



OZXA32




OZXA38




OZXA39



OZXA40



OZXA41



OETLZW16

Contactos auxiliares

Fijación rápida en el lateral izquierdo y derecho de los interruptores, IP20, $I_{th} = 16A$, sección máxima $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Características: U_e/I_e (AC 15): 230V/6A, 400V/4A, 415V/4A, 690V/2A.

Los contactos N.A. son del tipo apertura anticipada. Máximo 2 bloques por cada lado.

Válido para interruptores	Función de polos	Lado	Cantidad	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...125F_C	1 N.A.	derecho	2	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
		izquierdo	2	OA7G10	1SCA022673R1140	0,03	1
	1 N.C.	derecho	2	OA8G01	1SCA022744R2240	0,03	1
		izquierdo	2	OA1G01	1SCA022353R4890	0,03	1
OT63...125F3C	1 N.A. + 1 N.C.	ambos	4	OA2G11	1SCA022379R8100	0,004	1

Cuarto polo

Bornes protegidos IP20. Para interruptores tripolares. Acoplamiento rápido en ambos lados del interruptor. Funcionamiento simultáneo con los contactos principales del interruptor.

OT16...40F3C (Montaje a la izquierda)	OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	0,04	1
OT63...80F3C	OTPS80FP	1SCA105461R1001	0,06	1
OT100...125F3C	OTPS125FP	1SCA105099R1001	0,1	1

Barras de puente

Barras de puente para conexión en paralelo tanto en los terminales superiores como inferiores. Con protección contra contactos directos. Las barras aceptan cables adicionales, con un tamaño máximo indicado en la siguiente tabla.

Válido para interruptores	Tamaño cable [mm ²]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT16...40F3C	6...10	OZXA33	1SCA022685R0310	0,03	1
OT16...40F4C	6...10	OZXA32	1SCA022683R4110	0,02	1
OT63...80F3C	25	OZXA38	1SCA022785R2140	0,001	1
OT63...80F4C	25	OZXA39	1SCA022790R3820	0,001	1
OT100...125F3C	50	OZXA40	1SCA022790R3910	0,001	1
OT100...125F4C	50	OZXA41	1SCA022790R4040	0,001	1

Accesorios de bloqueo

Leva para bloqueo por cerradura. Para armadura tipo Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. Cerradura no incluida. Sólo compatible con mandos tipo selector o empuñadura.

OT16...125F_C	OETLZW16	1SCA022093R2070	0,17	1
---------------	----------	-----------------	------	---



Interruptores - Conmutadores OT_C

Tabla de selección
OT160_C...OT2500_C

OT160_C...800_C



Tamaño		160	200	250	315	400	630	800
Tipo		OT160_C	OT200_C	OT250_C	OT315_C	OT400_C	OT630_C	OT800_C
Mandos IP65		OH_65J6E_11 Negro / Rojo-Amarillo I-O-II			OH_95J12E_11 Negro / Rojo-Amarillo I-O-II		OH_125J12E_11 Negro / Rojo-Amarillo I-O-II	
Ejes		OXP6X_ Diámetro 6 mm Longitudes desde 90 hasta 360 mm			OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes desde 107 hasta 465 mm		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes desde 148 hasta 465 mm	
Contactos auxiliares		OA_G_ 1N.A., 1N.C. Grado de protección IP20						
Barras puente		OTZC1_			OTZC2_		OTZC3_	
Cubrebornes		OTS250_L_ Altos OTS250_S_ Bajos			OTS400_L_ Altos OTS400_S_ Bajos		OTS800_L_ Altos OTS800_S_ Bajos	

OT1000_C...2500_C



Tamaño		1000	1250	1600	2000	2500
Tipo		OT1000_C	OT1250_C	OT1600_C	OT2000_C	OT2500_C
Mandos IP65		OH_200J12E_11 Negro / Rojo-Amarillo I-O-II				
Ejes		OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes desde 166 hasta 465 mm				
Contactos auxiliares		OA_G_ 1N.A., 1N.C. Grado de protección IP20				
Barras puente		OTZC4_		OTZC5_		OTZC6_
Cubrebornes		OTS1600_L_ Altos OTS1600_S_ Bajos			OTS2500_L_ Altos OTS2500_S_ Bajos	



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido
OT160_C...OT2500_C



OT160...250E03CP



OT315...400E04CP



OT800E03CP



OT1600E03CP



OT2000...2500E03CP



OT250E04WCP

Interruptores - Conmutadores OT160_C...OT800_C con mando frontal

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II y eje como estándar. Con enclavamiento puerta por candado, activo en las dos posiciones ON (I y II) y no activo en la posición OFF(O). Cuando están enclavadas por candado en la posición OFF (máx. 3), el enclavamiento a puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). Las barras de puente deben solicitarse por separado (OTZC_).

Mando Frontal Izquierda

AC-21A...22A Corriente asignada I A 415V [A]	Potencia aparente 400V S [kVA]	AC23A 400...415V Corriente asignada Potencia asignada I / P [A] / [kW]	Nº de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
160	110	160/90	3	OT160E03CP	1SCA022772R6510	3,3	1
			4	OT160E04CP	1SCA022775R9440	4,0,5	1
200	135	200/110	3	OT200E03CP	1SCA022771R7520	3,3	1
			4	OT200E04CP	1SCA022771R7280	4,0,5	1
250	170	250/132	3	OT250E03CP	1SCA022771R3450	3,3	1
			4	OT250E04CP	1SCA022775R4640	4,1	1
315	215	315/160	3	OT315E03CP	1SCA022772R6780	5,85	1
			4	OT315E04CP	1SCA022775R7150	7,57	1
400	275	400/200	3	OT400E03CP	1SCA022771R8500	5,85	1
			4	OT400E04CP	1SCA022771R8680	7,57	1
630	435	630/355	3	OT630E03CP	1SCA022785R6050	17,9	1
			4	OT630E04CP	1SCA022785R6130	21	1
800	550	800/400	3	OT800E03CP	1SCA022785R6300	17,9	1
			4	OT800E04CP	1SCA022785R6210	21	1
1000	680	1000/560	3	OT1000E03CP	1SCA022872R1680	51	1
			4	OT1000E04CP	1SCA022872R1500	60	1
1250	850	1250/710	3	OT1250E03CP	1SCA022872R0790	51	1
			4	OT1250E04CP	1SCA022872R1250	60	1
1600	1000	1250/710	3	OT1600E03CP	1SCA022872R1840	53	1
			4	OT1600E04CP	1SCA022872R2310	60	1
2000	1350	-	3	OT2000E03CP	1SCA103908R1001	73	1
			4	OT2000E04CP	1SCA103912R1001	86	1
2500	1700	-	3	OT2500E03CP	1SCA105615R1001	73	1
			4	OT2500E04CP	1SCA103906R1001	86	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT160_C...OT250_C	OSP6X161	OHB65J6E011	M8x25
OT315_C...OT400_C	OSP12X166	OHB95J12E011	M10x30
OT630_C...OT800_C	OSP12X185	OHB125J12E011	M12x40
OT1000_C...OT2500_C	OSP12X185	OHB200J12E011	M12x60

Mando Frontal Izquierda con separadores de fase

160	110	160/90	3	OT160E03WCP	1SCA022772R8210	3,6	1
			4	OT160E04WCP	1SCA022775R0220	4,4	1
200	135	200/110	3	OT200E03WCP	1SCA022772R8720	3,6	1
			4	OT200E04WCP	1SCA022775R0650	4,4	1
250	170	250/132	3	OT250E03WCP	1SCA022772R8300	3,6	1
			4	OT250E04WCP	1SCA022775R0810	4,4	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT160_C...OT250_C	OSP6X161	OHB65J6E011	M8x25



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido
OT160_C...OT2500_C



OT4003E13CP



OT1250E22CP



OT1000E12CP

Mando Frontal Centrado

AC-21A...22A Corriente asignada I A 415V [A]	Potencia aparente 400V S [kVA]	AC23A 400...415V Corriente asignada Potencia asignada I / P [A] / [kW]	N° de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
160	110	160 / 90	3	OT160E12CP	1SCA022776R9080	3,35	1
			4	OT160E13CP	1SCA022777R0170	4,05	1
200	135	200 / 110	3	OT200E12CP	1SCA022776R8510	3,35	1
			4	OT200E13CP	1SCA022777R0250	4,45	1
250	170	250 / 132	3	OT250E12CP	1SCA022776R9320	3,35	1
			4	OT250E13CP	1SCA022777R0330	4,1	1
315	215	315 / 160	3	OT315E12CP	1SCA022776R9910	5,9	1
			4	OT315E13CP	1SCA022777R0410	7,6	1
400	275	400 / 200	3	OT400E12CP	1SCA022776R9590	5,85	1
			4	OT400E13CP	1SCA022777R0500	7,6	1
630	435	630 / 355	3	OT630E12CP	1SCA022785R8690	17,6	1
			4	OT630E13CP	1SCA022785R9070	21	1
800	550	800 / 400	3	OT800E12CP	1SCA022785R8850	17,9	1
			4	OT800E13CP	1SCA022785R9230	21	1
1000	680	1000/560	3	OT1000E12CP	1SCA103287R1001	49	1
			4	OT1000E22CP	1SCA103289R1001	60	1
1250	850	1250/710	3	OT1250E12CP	1SCA103308R1001	51	1
			4	OT1250E22CP	1SCA103311R1001	60	1
1600	1000	1250/711	3	OT1600E12CP	1SCA103293R1001	51	1
			4	OT1600E22CP	1SCA103303R1001	60	1
2000	1350	-	3	OT2000E12CP	1SCA103915R1001	73	1
			4	OT2000E22CP	1SCA103953R1001	86	1
2500	1700	-	3	OT2500E12CP	1SCA103891R1001	73	1
			4	OT2500E22CP	1SCA103902R1001	86	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT160_C...OT250_C	OXF6X161	OHB65J6E011	M8x25
OT315_C...OT400_C	OXF12X166	OHB95J12E011	M10x30
OT630_C...OT800_C	OXF12X185	OHB125J12E011	M12x40
OT1000_C...OT2500_C	OXF12X185	OHB200J12E011	M12x60



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

Accesorios OT160_C...OT2500_C

Mandos opcionales de plástico tipo empuñadura

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en la posición O-OFF, con enclavamiento puerta en las posiciones ON (I y II). Cuando están enclavadas por candado en la posición O-OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Enclavamiento por candado en la posición O-OFF. Con indicación I-O-II.

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160...250_C	6	65	Negro	OHB65J6E011	1SCA022383R2480	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6E011	1SCA022779R1840	0,12	1
OT315...400_C	12	95	Negro	OHB95J12E011	1SCA022621R0760	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY95J12E011	1SCA022621R0920	0,12	1
OT630...800_C	12	125	Negro	OHB125J12E011	1SCA022589R3340	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY125J12E011	1SCA022615R1650	0,12	1
OT1000...2500_C	12	200	Negro	OHB200J12PE011	1SCA022873R4230	0,40	1
			Rojo-Amarillo	OHY200J12PE011	1SCA104686R1001	0,40	1

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Enclavamiento por candado en la posición O-OFF y ON (I y II), con enclavamiento puerta en las dos posiciones ON (I y II). Cuando están enclavadas por candado en la posición OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Enclavamiento por candado en las posiciones I, O-OFF y II. Con indicación I-O-II.

OT160...250_C	6	65	Negro	OHB65J6E311	1SCA022662R4730	0,12	1
OT315...400_C	12	95	Negro	OHB95J12E311	1SCA022779R2140	0,12	1
OT630...800_C	12	125	Negro	OHB125J12E311	1SCA022615R1730	0,14	1
OT1000...1600_C	12	200	Negro	OHB200J12PE311	1SCA104685R1001	0,40	1

Mandos opcionales para montaje directo sobre el interruptor

Con indicación I-O-II. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado en la posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

OT160...250_C	Negro	OTV250ECK	1SCA022783R0090	0,08	1
OT315...400_C	Negro	OTV400ECK	1SCA022783R0170	0,26	1
OT630...800_C	Negro	OTV800ECK	1SCA022797R2470	0,30	1
OT1000...2500_C	Negro	OTV1000ECK	1SCA107481R1001	0,75	1

Ejes

Ejes de diámetro 6mm

Válido para interruptores	Longitud eje [mm]	H mm	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160...250_C	90	166...214	EXP6X90	1SCA022064R1180	0,03	1
	130	209...254	EXP6X130	1SCA022057R0570	0,04	1
	161	240...285	EXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
	210	289...334	EXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
	290	369...414	EXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
	360	439...484	EXP6X360	1SCA022042R6530	0,11	1




OH_65_




OHB_12



OTV_



EXP6X_




EXP6X_


Ejes

Ejes de diámetro 12mm

Válido para interruptores	Longitud eje [mm]	 [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT315...400_C	107	209...266	EXP12X107	1SCA022029R9750	0,12	1
	148	243...307	EXP12X148	1SCA022658R5570	0,17	1
	166	261...325	EXP12X166	1SCA022325R7100	0,20	1
	185	280...344	EXP12X185	1SCA022325R6710	0,22	1
	250	345...409	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,29	1
	280	375...439	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,33	1
	325	420...484	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,38	1
	395	490...554	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,46	1
OT630...800_C	465	560...624	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,54	1
	148	287...355	EXP12X148	1SCA022658R5570	0,17	1
	185	324...422	EXP12X185	1SCA022325R6710	0,22	1
	250	389...487	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,29	1
	325	464...562	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,38	1
OT1000...2500E_C	395	534...632	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,46	1
	465	604...702	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,54	1
	166	339...425	EXP12X166	1SCA022325R7100	0,2	1
	250	423...509	EXP12X250	1SCA022137R5140	0,29	1
	325	498...584	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,38	1
	395	568...654	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,46	1
	465	638...724	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,54	1



EXP12_



OA_G_



OTZC_

Contactos auxiliares

Montaje en el lado izquierdo del interruptor: Máx. 4 contactos auxiliares por interruptor (total 8 contactos). Actuación simultánea con los contactos principales. Válido para OT160...800_C.

Función	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
1 N.A.	IP20	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
1 N.C.	IP20	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

Barras de puente

Las barras de puente permiten la unión o conexión tanto de las entradas como de las salidas del interruptor - conmutador.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160...250_C	3	OTZC13	1SCA022767R6910	0,60	1
	4	OTZC14	1SCA022767R7040	0,80	1
OT315...400_C	3	OTZC23	1SCA022767R7120	0,60	1
	4	OTZC24	1SCA022767R7210	0,80	1
OT630...800_C	3	OTZC33	1SCA022785R7020	1,00	1
	4	OTZC34	1SCA022785R7110	1,30	1
OT1000...1250_C	3	OTZC43	1SCA022868R0710	4,2	1
	4	OTZC44	1SCA022868R0800	5,6	1
OT1600E_C	3	OTZC53	1SCA022868R0980	5,6	1
	4	OTZC54	1SCA022868R1010	7,4	1
OT2000...2500E_C	3	OTZC63	1SCA022868R1100	10,8	1
	4	OTZC64	1SCA022868R1360	14,5	1

Barras reversibles


OT_160...250E_C	OTZR1	1SCA100352R1001	0,3	1
OT_315...400E_C	OTZR2	1SCA104647R1001	0,3	1
OT_630...800E_C	OTZR3	1SCA100355R1001	0,4	1




Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido



Accesorios OT160_C...OT2500_C




OTS_L_ OTS_S_



OZXB2K




OZXB3K



OZXB4K



OZXB5K



OETLZW_



OTB_

Cubrebornes

Plástico color gris. IP3X. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 4 unidades (tripolares o tetrapolares).

Válido para interruptores	Número de polos	Descripción accesorio	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160...250_C	3	Altos	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	0,09	3
		Bajos	OTS250G1S/3	1SCA022731R8310	0,06	3
	4	Altos	OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	0,12	4
		Bajos	OTS250G1S/4	1SCA022731R8400	0,08	4
OT315...400_C	3	Altos	OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	0,15	3
		Bajos	OTS400G1S/3	1SCA022736R9060	0,09	3
	4	Altos	OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	0,20	4
		Bajos	OTS400G1S/4	1SCA022736R9650	0,12	4
OT630...800_C	3	Altos	OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	0,32	3
		Bajos	OTS800G1S/3	1SCA022776R8190	0,17	3
	4	Altos	OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	0,42	4
		Bajos	OTS800G1S/4	1SCA022776R8270	0,26	4
OT1000...1600E_C	3	Altos	OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	0,64	3
		Bajos	OTS1600G1S/3	1SCA022871R9600	0,37	3
	4	Altos	OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	0,85	4
		Bajos	OTS1600G1S/4	1SCA022871R9860	0,49	4
OT2000...2500E_C	3	Altos	OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	0,77	3
		Bajos	OTS2500G1S/3	1SCA107260R1001	0,47	3
	4	Altos	OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	1	4
		Bajos	OTS2500G1S/4	1SCA107271R1001	0,61	4

Cubrebornes para terminales

Fijación rápida, plástico transparente, IP2X.

OZXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	0,05	1
OZXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	0,20	1
OZXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	0,24	1
OZXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	0,13	1

Dispositivo de enclavamiento por cerradura

Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. Para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está incluida.

OT160...250_C	OETLZW16	1SCA022093R2070	50,07	1
OT315...800_C	OETLZW5	1SCA022052R3900	36,46	1

Separador de fases


Separadores de plástico gris. Permite mantener 1" de separación de seguridad entre fases sin necesidad de cubrebornes. Montaje por fijación rápida. cada referencia incluye 6 unidades.

OT630...800_C	OTB800/6_C	1SCA107272R1001	0,35	1
OT1000...1600_C	OTB1600/6_C	1SCA104661R1001	0,50	1


Terminal para cables de Al y Cu

Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes recomendado	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OT160...250_C	10...70	OTS250_L	3 (*)	OZXB1L	1SCA022169R2030	0,15	3
			1 (*)	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	0,05	1
	25...120	OZXB2K	3	OZXB2	1SCA022119R7610	0,34	3
			1	OZXB2/1	1SCA022194R0200	0,12	1
			3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,43	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,15	1
	95...185	OTS250_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,15	1
	95...240	OTS250_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,15	1
OT315...400_C	25...120	OZXB2K	3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,43	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,15	1
	95...185	OZXB3K	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,43	1
	2x(95...185)	OZXB3K	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...240	OZXB5K	3	OZXB7	1SCA022185R0040	1,00	3
			1	OZXB7/1	1SCA022194R1430	0,34	1
			3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,17	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,40	1
OT630...800_C	120...300	OZXB4K	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,28	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,76	1
	2x(120...300)	OZXB4K	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,12	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,04	1
	95...185	OTS1600_L	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,13	1
			3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,60	1
	120...300	OTS1600_L	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,22	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,80	1
OT1000...1600E_C	95...185	OTS1600_L	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
	2x(95...185)	OTS1600_L	3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,39	1
	120...300	OTS1600_L	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,43	1
			3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	2x(120...300)	OTS1600_L	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,28	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,76	1
OEM1000...1600	70...185 Al/Cu		3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,12	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,04	1
	2x(70...185) Al/Cu		3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,28	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,43	1
OEM1000...1600	120...300 Al/Cu		3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,71	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
OEM1000...1600	2x(120...300) Al/Cu		3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,28	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,76	1

(*) Con terminal de brida incluido.




OZXB 1L




OZXB 2




OZXB 8, 9



OZXB 2L, 7L



OZXB 3, 5



OZXB 4, 6



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido
Accesorios OT160_C...OT2500_C

Kits de conversión para combinación de interruptores



By-pass

Una combinación de dos interruptores en paralelo con un tercer interruptor-conmutador para by-pass. El accesorio by-pass puede ser usado conjuntamente con otro accesorio de combinación. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

Válido para interruptores	Diámetro del eje [mm]	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OT200...250	6	entre A y B: 210 + (0...9) x 20 entre A y C: 250 + (0...9) x 20	OTZW26	1SCA022778R7060	3,30	1
OT315...800	12	entre A y B: 210 + (0...18) x 20 entre A y C: 250 + (0...18) x 20	OETLZW13	1SCA022078R0460	4,00	1

Ejes y Mandos incluidos como estándar para los kits de conversión

			Se puede usar el eje y mando estándar de uno de los interruptores	
Kit de conversión	Eje	Mando	Eje estándar	Mando estándar
OTZW26	3 piezas	OHB95J12E001	-	-
OETLZW13	3 piezas	YASDA6	-	-





Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

OTM160_C...OTM800_C y OEM1000_C...OEM1600_C

Interruptores - Conmutadores Motorizados OTM160_C...OTM800_C con mando directo sobre el interruptor y OEM1000_C...OEM1600_C

Posibilidad de dos posiciones de maniobra mediante un accionamiento frontal: motorizado y manual (mando directo).

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, eje, tornillería y conectores para los circuitos de control como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3).

Las barras de puente se han de solicitar por separado (OTZC_).

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada empleo	Corriente asignada empleo	Corriente asignada empleo	Número polos	Voltage del motor Ue	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
AC-21A AC-22A 415V I [A]	AC-23A 415V I [A]	AC-23A 415V P [kW]	AC-31B AC-33B 400...415V I [A]				[kg]	[ud]
160	160	90	160	3	220-240VAC	OTM160E3CM230C 1SCA022845R8610	6,6	1
					110-125VAC/DC	OTM160E3CM110V 1SCA022845R8530	6,6	1
					48VDC	OTM160E3CM48D 1SCA022845R8450	6,6	1
					24VDC	OTM160E3CM24D 1SCA022845R8110	6,6	1
				4	220-240VAC	OTM160E4CM230C 1SCA022848R1510	7,5	1
					110-125VAC/DC	OTM160E4CM110V 1SCA022846R1080	7,5	1
					48VDC	OTM160E4CM48D 1SCA022846R0940	7,5	1
					24VDC	OTM160E4CM24D 1SCA022846R0860	7,5	1
				3	220-240VAC	OTM200E3CM230C 1SCA022845R8960	6,6	1
					110-125VAC/DC	OTM200E3CM110V 1SCA022845R8880	6,6	1
					48VDC	OTM200E3CM48D 1SCA022845R8700	6,6	1
					24VDC	OTM200E3CM24D 1SCA022845R8290	6,6	1
200	200	110	200	3	220-240VAC	OTM200E4CM230C 1SCA022846R1590	7,5	1
					110-125VAC/DC	OTM200E4CM110V 1SCA022846R1410	7,5	1
					48VDC	OTM200E4CM48D 1SCA022846R1320	7,5	1
					24VDC	OTM200E4CM24D 1SCA022846R1240	7,5	1
				4	220-240VAC	OTM250E3CM230C 1SCA022845R9260	6,6	1
					110-125VAC/DC	OTM250E3CM110V 1SCA022845R9180	6,6	1
					48VDC	OTM250E3CM48D 1SCA022845R9000	6,6	1
					24VDC	OTM250E3CM24D 1SCA022845R8370	6,6	1
				3	220-240VAC	OTM250E4CM230C 1SCA022846R1910	7,5	1
					110-125VAC/DC	OTM250E4CM110V 1SCA022846R1830	7,5	1
					48VDC	OTM250E4CM48D 1SCA022846R1750	7,5	1
					24VDC	OTM250E4CM24D 1SCA022846R1670	7,5	1
250	250	140	250	3	220-240VAC	OTM315E3CM230C 1SCA022847R1210	11,1	1
					110-125VAC/DC	OTM315E3CM110V 1SCA022847R1120	11,1	1
					48VDC	OTM315E3CM48D 1SCA022847R1040	11,1	1
					24VDC	OTM315E3CM24D 1SCA022847R0910	11,1	1
				4	220-240VAC	OTM315E4CM230C 1SCA022847R2870	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM315E4CM110V 1SCA022847R2790	12,5	1
					48VDC	OTM315E4CM48D 1SCA022847R2610	12,5	1
					24VDC	OTM315E4CM24D 1SCA022847R2520	12,5	1
				3	220-240VAC	OTM400E3CM230C 1SCA022847R1630	11,1	1
					110-125VAC/DC	OTM400E3CM110V 1SCA022847R1550	11,1	1
					48VDC	OTM400E3CM48D 1SCA022847R1470	11,1	1
					24VDC	OTM400E3CM24D 1SCA022847R1390	11,1	1
315	315	160	315	3	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1
				4	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1
				3	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1
400	400	220	400	3	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1
				4	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1
				3	220-240VAC	OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250	12,5	1
					110-125VAC/DC	OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170	12,5	1
					48VDC	OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090	12,5	1
					24VDC	OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950	12,5	1




OTM160...250E3C_



OTM315...400E3C_



OTM160...250E4C_



OTM250E04C_



Interrupidores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

OTM160_C...OTM800_C y OEM100_C...OEM1600_C

Mando Frontal Izquierda (cont.)

Corriente asignada empleo AC-21A_ AC22A 415V I [A]	Corriente asignada empleo AC-23A 415V I [A]	Corriente asignada empleo AC-23A 415V/ P [kW]	AC-31B AC-33B 400_415V I [A]	Número polos	Voltage del motor Ue	Tipo	Código	Peso	Emb/ud				
								[kg]	[ud]				
630	630	355	630	3	220-240VAC	OTM630E3CM230C	1SCA103567R1001	22	1				
					110-125VAC/DC	OTM630E3CM110V	1SCA022873R1050	22	1				
					48VDC	OTM630E3CM48D	1SCA022873R1300	22	1				
					24VDC	OTM630E3CM24D	1SCA022873R1210	22	1				
					4	220-240VAC	OTM630E4CM230C	1SCA022873R1990	25	1			
				110-125VAC/DC		OTM630E4CM110V	1SCA022873R1810	25	1				
				48VDC		OTM630E4CM48D	1SCA022873R2110	25	1				
				24VDC		OTM630E4CM24D	1SCA022873R2020	25	1				
				800		800	450	800	3	220-240VAC	OTM800E3CM230C	1SCA103570R1001	22
					110-125VAC/DC					OTM800E3CM110V	1SCA022872R5750	22	1
48VDC	OTM800E3CM48D	1SCA022872R6050	22		1								
24VDC	OTM800E3CM24D	1SCA022872R5910	22		1								
4	220-240VAC	OTM800E4CM230C	1SCA022872R8340		25					1			
	110-125VAC/DC	OTM800E4CM110V	1SCA022872R8260		25				1				
	48VDC	OTM800E4CM48D	1SCA022872R8510		25				1				
	24VDC	OTM800E4CM24D	1SCA022872R8420		25				1				
	1000	800	400		690				3	24V AC/DC	OEM1000K3C24AC/DC	1SCA022607R5530	46
48V AC/DC										OEM1000K3C48AC/DC	1SCA022607R6000	46	1
230V AC				OEM1000K3C230AC		1SCA022607R7310	46	1					
4				24V AC/DC		OEM1000K4C24AC/DC	1SCA022607R7910	58	1				
				48V AC/DC		OEM1000K4C48AC/DC	1SCA022607R9280	58	1				
				230V AC		OEM1000K4C230AC	1SCA022607R9790	58	1				
1250				800		400	860	3	24V AC/DC	OEM1250K3C24AC/DC	1SCA022607R5610	46	1
									48V AC/DC	OEM1250K3C48AC/DC	1SCA022607R5960	46	1
									230V AC	OEM1250K3C230AC	1SCA022607R7400	46	1
								4	24V AC/DC	OEM1250K4C24AC/DC	1SCA022607R7820	58	1
	48V AC/DC	OEM1250K4C48AC/DC	1SCA022607R9360		58				1				
	230V AC	OEM1250K4C230AC	1SCA022607R9610		58				1				
	1600	800	400		1100				3	24V AC/DC	OEM1600K3C24AC/DC	1SCA022607R5700	48
48V AC/DC				OEM1600K3C48AC/DC		1SCA022607R5880	48	1					
230V AC				OEM1600K3C230AC		1SCA022607R7580	49	1					
4				24V AC/DC		OEM1600K4C24AC/DC	1SCA022607R7660	60	1				
				48V AC/DC		OEM1600K4C48AC/DC	1SCA022607R9440	60	1				
				230V AC		OEM1600K4C230AC	1SCA022607R9520	60	1				



OTM630...800E3_



OTM630...800E4_



OEM1000...1600K3C




Mando Frontal Centrado

Corriente asignada empleo	Corriente asignada empleo	Corriente asignada empleo		Número polos	Voltage del motor Ue	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
AC-21A AC-22A 415V I [A]	AC-23A 415V I [A]	AC-23A 415V P [kW]	AC-31B AC-33B 400...415V I [A]					[kg]	[ud]
160	160	90	160	3	220-240VAC	OTM160E3WCM230C	1SCA022846R4000	6,9	1
					110-125VAC/DC	OTM160E3WCM110V	1SCA022846R3450	6,9	1
					48VDC	OTM160E3WCM48D	1SCA022846R3370	6,9	1
					24VDC	OTM160E3WCM24D	1SCA022846R3290	6,9	1
				4	220-240VAC	OTM160E4WCM230C	1SCA022846R7440	7,9	1
					110-125VAC/DC	OTM160E4WCM110V	1SCA022846R7360	7,9	1
					48VDC	OTM160E4WCM48D	1SCA022846R7280	7,9	1
					24VDC	OTM160E4WCM24D	1SCA022846R7100	7,9	1
200	200	110	200	3	220-240VAC	OTM200E3WCM230C	1SCA022846R3960	6,9	1
					110-125VAC/DC	OTM200E3WCM110V	1SCA022846R3880	6,9	1
					48VDC	OTM200E3WCM48D	1SCA022846R3700	6,9	1
					24VDC	OTM200E3WCM24D	1SCA022846R3610	6,9	1
				4	220-240VAC	OTM200E4WCM230C	1SCA022846R7870	7,9	1
					110-125VAC/DC	OTM200E4WCM110V	1SCA022846R7790	7,9	1
					48VDC	OTM200E4WCM48D	1SCA022846R7610	7,9	1
					24VDC	OTM200E4WCM24D	1SCA022846R7520	7,9	1
250	250	140	250	3	220-240VAC	OTM250E3WCM230C	1SCA022846R4770	6,9	1
					110-125VAC/DC	OTM250E3WCM110V	1SCA022846R4690	6,9	1
					48VDC	OTM250E3WCM48D	1SCA022846R4510	6,9	1
					24VDC	OTM250E3WCM24D	1SCA022846R4420	6,9	1
				4	220-240VAC	OTM250E4WCM230C	1SCA022846R8250	7,9	1
					110-125VAC/DC	OTM250E4WCM110V	1SCA022846R8170	7,9	1
					48VDC	OTM250E4WCM48D	1SCA022846R8090	7,9	1
					24VDC	OTM250E4WCM24D	1SCA022846R7950	7,9	1

Datos técnicos para motores OTM

Tensión de actuación	0.85 ... 1.1 x Un
Ángulo de actuación	90°: O-I y O-II / 180°: I-O-II
Grado de protección	IP20
Temperatura de trabajo	-5 hasta +40 °C

Esquemas eléctricos para los circuitos de control OTM



1. Conector para el suministro de corriente al motor
2. Conector para el control remoto
3. Conector para el estado del mando y del bloqueo electrónico

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Mando	Tornillería terminales
OTM160...250	OTV250ECMK	M8x25
OTM315...400	OTV400ECMK	M10x30
OTM630...800	OTV800ECMK	M12x40
OEM1000...1600	YASDA23/3	M12x60



Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido

Accesorios OTM160_C...OTM800_C y OEM100_C...
OEM1600_C



OTZC



OTV_

Barras de puente

Las barras de puente permiten la unión o conexión tanto de las entradas como de las salidas del interruptor-conmutador.

Válido para interruptores	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OTM160...250_C	3	OTZC13	1SCA022767R6910	0,60	1
	4	OTZC14	1SCA022767R7040	0,80	1
OTM315...400_C	3	OTZC23	1SCA022767R7120	0,60	1
	4	OTZC24	1SCA022767R7210	0,80	1
OTM630...800_C	3	OTZC33	1SCA022785R7020	1,00	1
	4	OTZC34	1SCA022785R7110	1,30	1
OEM1000...1250	3	OETLZXC7	1SCA022608R1000	5,4	1
	4	OETLZXC8	1SCA022608R1180	7,2	1
OEM1600	3	OETLZXC9	1SCA022608R1260	7,5	1
	4	OETLZXC10	1SCA022608R1340	10	1

Mandos opcionales de plástico para montaje directo sobre el interruptor

Indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

Válido para interruptores	Número de polos	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OTM160...250E_C	-	negro	OTV250ECMK	1SCA022804R0570	0,10	1
OTM315...400E_C	-	negro	OTV400ECMK	1SCA022843R2900	0,22	1
OTM600...800E_C	-	-	OTV800ECMK	1SCA022804R3410	0,32	1
OEM1000...1600	-	-	YASDA23/3	1SCA022689R6810	0,43	1




Interruptores - Conmutadores OT_C

Información para Pedido


OESC250...OESC500K_ (I-II) y OT200...OT800U_
OETL-NFC800...1200



OESC_K03



OESC_K04



OETL_NFC800-1200

Interruptores - Conmutadores sin paso por 0, I-II

Ángulo de operación de 90°, conforme a la norma IEC60947 y UL508.
Incluye mando de plástico negro IP65.

Corriente/asignada AC-21A...22A A 415V I [A]	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
250	3	OESC250K03	1SCA022700R2270	12,0	1
	4	OESC250K04	1SCA022700R2510	14,6	1
500	3	OESC500K03	1SCA022700R2350	12,0	1
	4	OESC500K04	1SCA022700R2600	14,6	1

Interruptores - Conmutadores de acuerdo con UL y CSA

UL98 600 V uso genera	Corriente asignada IEC60947-3 A 690V AC-21-23A [A]	IEC60947-6-1 A 415V AC-31B, AC33B [A]	Nº de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	250	250	3	OT200U03CP	1SCA022771R5910	3,6	1
			4	OT200U04CP	1SCA022771R6210	4,4	1
400	400	400	3	OT400U03CP	1SCA022771R2810	6,2	1
			4	OT400U04CP	1SCA022771R2300	8,1	1
600	800	800	3	OT600U03CP	1SCA022785R5320	17,9	1
			4	OT600U04CP	1SCA022785R5410	21,0	1

UL1008 600 V uso genera	Corriente asignada IEC60947-3 A 690V AC-21-22A [A]	IEC60947-6-1 A 415V AC-31A [A]	Nº de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
800	1250	1250	3	OETL-NFC800-P	1SCA022596R1280	38,0	1
			4	OETL-NFC800-4P	1SCA022705R2020	50,0	1
1200	1600	1600	3	OETL-NFC1200-P	1SCA022596R1360	40,0	1
			4	OETL-NFC1200-4P	1SCA022705R2110	52,0	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OT200U_	OXF6X161	OH65J6E011	M8x25
OT400U_	OXF12X166	OH65J12E011	M10x30
OT600U_	OXF12X185	OH6125J12E011	M12x40
OETL-NFC800...1200	OXF12X325	OMB175J12E011	M10x50
OESC250...500	OXF12X250	OMB275J12E16	M10x50

Accesorios para UL y para conmutadores I-II

Válido para interruptores	Longitud eje [mm]		Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Ejes UL OETL-NFC800...1200	574...647	395	OXF12x395	1SCA022042R5990	0,45	1
	644...717	465	OXF12x465	1SCA022042R6020	0,53	1
Ejes para conmutadores I-II OESC 250...500		395	OXF12x395	1SCA022042R5990	0,45	1
		465	OXF12x465	1SCA022042R6020	0,53	1


Válido para interruptores	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Mandos para conmutadores I-II OESC 250...500	175	Negro	OH6175J12E16	1SCA022692R2080	0,17	1
	275	Negro	OH6275J12E16	1SCA022690R0350	0,17	1



Interruptores - Conmutadores OT_C

Funciones de los contactos
OT16_C...OT125_C

Funciones de los contactos para OT16_C...OT125_C






Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT16_C...OT125_C


Interruptores - Conmutadores OT16_C...OT40_C



M00150/OT16-40F3_4C B

OH_45J6E311 Ele OXP6x	L
150	164...175
170	184...195
265	279...290
400	414...425


Interruptores - Conmutadores OT63_C...OT80_C



M00162/OT63-80F3C B

OH_45J6E311 Ele OXP6x	L
150	183...194
170	203...214
265	298...309
400	433...444

Interruptores - Conmutadores OT100_C...OT125_C



M00160/OT125F3_4C B

OH_45J6E311 Ele OXP6x	L
150	192...206
170	212...226
265	307...321
400	442...456




Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C


Interruptores - Conmutadores OT160E03/04CP y OT250E03/04CP

Mando Frontal Izquierdo




Interruptores - Conmutadores OT160E12/13CP y OT250E12/13CP

Mando Frontal Centrado



Interruptores - Conmutadores OT160 y OT250_CK con mando directo

Mando Frontal Izquierdo Directo






Interrupedores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C


Interrupedores - Conmutadores OT160E03/04WCP y OT250E03/04WCP con separadores de fase

Mando Frontal Izquierdo




Interrupedores - Conmutadores OT315E03/04CP y OT400E03/04CP

Mando Frontal Izquierdo



Interrupedores - Conmutadores OT315E12/13CP y OT400E12/13CP

Mando Frontal Centrado






Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C


Interruptores - Conmutadores OT315E03/04_ y OT400E03/04_ con mando directo sobre el interruptor

Mando Frontal Izquierdo Directo




Interruptores - Conmutadores OT630E03/04CP y OT800E03/04CP

Mando Frontal Izquierdo



Interruptores - Conmutadores OT630E12/13CP y OT800E12/13CP

Mando Frontal Centrado






Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C


Interruptores - Conmutadores OT630E03/04_ y OT800E03/04_ con mando directo sobre el interruptor

Mando Frontal Izquierdo Directo



Interruptores - Conmutadores OT1000...OT1600E03/04CP

Mando Frontal Izquierdo






Interrupedores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C


Interrupedores - Conmutadores OT1000...OT1600E12/13/22CP

Mando Frontal Centrado



Interrupedores - Conmutadores OT2000...OT2500E03/04CP

Mando Frontal izquierdo






Interrupedores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OT160_C...OT2500_C

Interrupedores - Conmutadores OT2000...OT2500E12/13/22CP

Mando Frontal Centrado



*) N3 types


OT2000...2500E C			
	E12 (3 polos)	E13 (4 polos)	E22 (4 polos)
A	126	126	126
A1	230	230	230
A2	508	634	634
B	538	664	664



Interruptores - Conmutadores OT_C

Funciones de los contactos
OT160_C...OT2500_C

Funciones de los contactos para OT160_C...OT2500_C






Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OTM160_C...OTM800_C

Interruptores - Conmutadores Motorizados OTM160 y OTM250E3/4CM con mando directo

Mando Frontal Izquierdo Directo




M00111 / OTM160-250E3-4CM A

OTM160...250E_C_M		
	E3 (3 polos)	E4 (4 polos)
A	35	35
A1	116	116
A2	257	292
B	272	307

Interruptores - Conmutadores Motorizados OTM160 y OTM250E3/4WCM

Mando Frontal Izquierdo Directo



M00115/O TM160-250E3-4WCM A

OTM 160-250_WCM		
	E3 (3 polos)	E4 (4 polos)
A	43	43
A1	116	116
A2	281	324
B	296	339




Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OTM160_C...OTM800_C

Interruptores - Conmutadores Motorizados OTM315 y OT400E3/4CM con mando directo


Mando Frontal Izquierdo Directo



M00113 / OTM315-400E3-4CM A

OTM315...400E_C_M		
	E3 (3 polos)	E4 (4 polos)
A	44	44
A1	142	142
A2	304,5	348,5
B	323	367

Interruptores - Conmutadores Motorizados OTM630 y OT800 con mando directo




M00140/OTM630-800E02-04C-M A

OT630...800E_C_M			
	E02 (2 polos)	E03 (3 polos)	E04 (4 polos)
A	65	65	65
A1	180	180	180
A2	325	390	455
B	346	411	476



Interruptores - Conmutadores Motorizados OEM1000_C...OEM1600_C






Interruptores - Conmutadores OT_C

Funciones de los contactos
OEM1000_C...OEM1600_C

Funciones de los contactos para OEM1000_C...EM1600_C







Interruptores - Conmutadores OT_C

Dimensiones Generales
OESC250...OESC500K_

Interruptores - Conmutadores OESC250...OESC500K03 (I-II)



Interruptores - Conmutadores OESC250...OESC500K04 (I-II)




	AxC	BxC
OESC 250K04	25x4	25x4
OESC 500K04	25x4	25x4
OESC 250K04N2	25x4	25x4
OESC400K04N2	25x4	30x8



Interruptores - Conmutadores OT_C

Funciones de los contactos
OESC250...OESC500K_

Funciones de los contactos para OESC250...500K_ (I-II)






Interruptores - Conmutadores OT_C


Dimensiones Generales

OT200U...OT600U_y OETL-NFC800...OETL-NFC1200

Interruptores - Conmutadores OT200U03/04CP



Interruptores - Conmutadores OT400U03/04CP






Interruptores - Conmutadores OT_C


Dimensiones Generales

OT200U...OT600U_ y OETL-NFC800...OETL-NFC1200

Interruptores - Conmutadores OT600U03/04CP



Interruptores - Conmutadores OETL-NFC800...1200






Interruptores - Conmutadores OT_C

Funciones de los contactos

OT200U...OT600U_ y OETL-NFC800...OETL-NFC1200

Funciones de los contactos para OETL_NFC800...1200






Interruptores - Conmutadores OT_C




Dimensiones Generales

Accesorios OT160_C...OT2500_C

Mandos tipo empuñadura



Mando	Longitud (mm) L	Diámetro (mm) B
OH_65J6E_	65	6
OH_95J12E_	65	12
OH_125J12E_	125	12
OH200J12E_	400	12




Indicaciones de los mandos y funciones

- La maneta del mando indica con total fiabilidad la posición exacta de los contactos.

La indicación de posición es fiable incluso en el caso de que los contactos estén soldados; en ese caso la maneta del mando no alcanza la posición OFF sino que permanece entre las posiciones ON- y OFF- manteniendo el enclavamiento de la puerta.

No es posible enclavar el mando si los contactos han quedado soldados.

- Cuando la maneta está en posición TEST se pueden verificar los contactos auxiliares, mientras que los contactos principales permanecen abiertos.



Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares

Tipo de contacto	Movimiento del eje	Movimiento del mando				
		TEST -45°	OFF 0°	30°	60°	ON 90°
Contactos principales	0 → 0 ←					
Contactos de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.A. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.C. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					






25...1250A

Seccionadores - Fusibles


DIN
AC23/400V




BS
AC23/415V



NFC
AC23/400V



UL/CSA
480V
600V





Seccionadores - Fusible OS

OS Mini 25...40

OS32...1250

OS Mini 30

OS60...800 tipo UL



OS630D
355 kW

OS800D
450 kW

OS1250D
560 kW



OS630B
355 kW

OS800B
450 kW

OS1250B
560 kW



OS1200L

Contenido:

Datos Técnicos OS Mini 25...OS Mini 40	130
Datos Técnicos OS32...OS160	130
Datos Técnicos OT200...OT1250	132
Datos Técnicos OS Mini 30 y OS 60...OS 800 Tipo UL	134
Tabla de selección OS Mini 25...OS Mini 40	136
Información para Pedido OS Mini 25...OS Mini 40	137
Accesorios OS Mini 25...OS Mini 40	137
Tabla de selección OS32...OS160	139
Información para Pedido OS32...OS160	141
Accesorios OS32...OS160	142
Tabla de selección OS200...OS1250	144
Información para Pedido OS200...OS1250	145
Accesorios OS200...OS1250	152
Información para Pedido OS Mini 30 y OS 60...OS 800 Tipo UL	161
Dimensiones Generales OS Mini 25...OS Mini 40 y OS32...OS160	162
Dimensiones Generales OS200...OS1250	166
Dimensiones Generales OS Mini 30 y OS 60...OS 800 Tipo UL	175



Seccionadores - Fusible


Diseñados para su seguridad

Los nuevos seccionadores-fusible OS garantizan la seguridad total, tanto para las personas como para los equipos. Diseñados y fabricados tras una extensa experiencia en seguridad eléctrica, los seccionadores-fusible OS eliminan el riesgo de accidentes eléctricos:


- Las cubiertas de los fusibles no pueden abrirse si el seccionador-fusible está en la posición ON.
- El doble aislamiento externo elimina el riesgo de tocar partes activas.
- La maneta del mando indica con total fiabilidad la posición exacta de los contactos.




Fácil instalación:
El eje telescópico no requiere ningún mecanizado y los accesorios pueden montarse sin necesidad de usar herramientas.




El cableado auxiliar está agrupado y protegido en el interior de unas pequeñas ranuras.



Flexibilidad de montaje:
El soporte orientable de fijación a pared, proporciona mayor flexibilidad ya que puede ser fijado en tres posiciones distintas (0°, 45° o 90°).





Gracias a los cubrebornes, preparados para el uso de cables y/o barras, se evita el contacto con los terminales, alcanzando fácilmente el grado de protección IP3X.



Facilidad de cableado:
Los terminales están específicamente diseñados para permitir la conexión de dos cables de menor sección en el mismo terminal, facilitando así el cableado.


Los nuevos seccionadores-fusible OS de ABB alcanzan y superan los requerimientos de las aplicaciones eléctricas más exigentes, maximizando los beneficios y optimizando sus aplicaciones.

Tamaño compacto, altas prestaciones



Gracias a un nuevo diseño en la construcción de los contactos y a su reducido tamaño, los nuevos seccionadores-fusible OS ofrecen las soluciones más eficaces de interrupción y seccionamiento.

- La construcción de polos por contacto de doble cuchilla junto con algunos nuevos componentes, permite obtener un mecanismo de actuación con un diseño muy innovador y compacto.
- La posibilidad de montaje de contactos auxiliares en el interior del mismo mecanismo, minimiza la necesidad de espacio.
- El mínimo recorrido que realiza la corriente en el interior del interruptor permite una construcción de los contactos optimizada.
- Todas las corrientes térmicas asignadas (I_{th}) pueden ser utilizadas tanto al aire como en envoltentes, sin tener que aplicar ningún tipo de declasamiento o de aumento en el tamaño de la envoltente.
- Las nuevas gamas mantienen la misma corriente asignada de empleo en cualquier categoría de utilización (AC-21...23A) para todas las tensiones de servicio hasta 690V.





Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos

OS Mini 20...40 y OS32...160

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tipo tamaño	A	OS Mini 25
Tensión asignada de aislamiento	Grado de contaminación 3		V	1 000
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1 min.	kV	10
Tensión asignada soportada a impulso			kV	12
Corriente térmica asignada en ambiente 40 °C / máxima potencia disipada por fusible ¹⁾	Al aire		A/W	25/3,5
	En envolvente ²⁾		A/W	25/3,5
	En envolventes vinculado a sólidos		A	32
...con una sección mínima de conductor		Cu	mm ²	4
Voltage asignado de empleo AC-20 y DC-20			V	1 000
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 500 V	A	25
		690 V	A	25
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 500 V	A	25
		690 V	A	25
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 500 V	A	25
		690 V	A	25
Corriente asignada de empleo/polos en serie DC-21A		48 V	A	25/2
		110-220 V	A	25/2
		440 V	A	25/4
Corriente asignada de empleo/polos en serie DC-22A		48 V	A	25/2
		110-220 V	A	25/2
		440 V	A	25/4
Corriente asignada de empleo/polos en serie DC-23A		48 V	A	25/2
		110-220 V	A	25/2
		440 V	A	25/4
Potencia asignada de empleo AC-23 ⁴⁾	Los valores de kW son adecuados para motores estandars asincronos y trifasicos de 1500 R.P.M.	230 V	kW	5,5
		400 V	kW	11
		415 V	kW	11
		500 V	kW	15
		690 V	kW	22
Poder asignado de corte, AC-23		A 500 V	A	256
		690 V	A	256
Poder asignado de corte/polos en serie en categorías DC-23		A 220 V	A	128/2
		440 V	A	128/4
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	I _p (R.M.S.) Tamaño del fusible	80 kA, 415 V OFAA/OFAM	kA	9
		100 kA, 500 V OFAA/OFAM	kA	8
		50 kA, 690 V OFAA/OFAM	kA	7
		80 kA, 690 V OFAA/OFAM	kA	7,5
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC 60269).			A	
Rated short-time withstand current, 1 s.	(R.M.S.) -valor		kA	1
Condensadores de potencia nominal	El condensador de calificación de la transición-fusible está limitada por el fusible.	400 V	kVAr	12,5
		415 V	kVAr	12
		690 V	kVAr	20
Potencia disipada/polo	A la corriente asignada sin fusibles		W	1,3
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.	20 000
Tipo fusibles, IEC 60269-2-1	Tamaño/distancia			10x38
			mm	
			mm	
Peso sin accesorios	Versión de 3 polos		kg	0,7
	Versión de 4 polos		kg	0,9
Tamaño de la sección del terminal		Cu	mm ²	0,75...10
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x longitud)		mm	
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica)		Nm	2
Par de apriete de los tornillos portafusibles			Nm	
Par de accionamiento del mando	Para interruptor versión 3 polos		Nm	3

* Categoría de utilización B

1) Temperatura ambiente 60 °C: Declaramiento 20%

2) Monnting on

4) Some fuse links

3) Tamaño máximo del cuerpo del fusible.



Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos

OS Mini 20...40 y OS32...160

OS Mini 32	OS Mini 35	OS Mini 40	OS 32	OS 63	OS 100	OS 125	OS 160
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12	12	12
32/3,5	35/4	40/4,5	32/7,5	63/7,5	100/12	125/12	160/12
32/3,5	35/4	40/4,5	32/7,5	63/7,5	100/12	125/12	160/10, 135/12
32	35	40	40	85	150	150	175
6	10	10	6	16	50	50	70
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
32	35	40	32	63	100	125	160
32	35	40	32	63	100	125	160
32	35	40	32	63	100	125	160
32	35	40	32	63	100	125	160
32	35	40	32	63	100	125	160
32	35	40	32	63*	100*	125*	160*
32/2	32/2	32/2	32/2*	63/3*	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/3*	63/3*	100/2	125/2	160/2
32/4	32/4	32/4	32/4*	63/4*	100/3	125/3	160/3
32/2	32/2	32/2	32/2*	63/2*	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/3*	63/3*	100/2	125/2	160/2
32/4	32/4	32/4	32/4*	63/4*	100/3	125/3	160/3
32/2	32/2	32/2	32/2*	63/2*	100/2	125/2	160/2
32/2	32/2	32/2	32/3*	63/3*	100/2	125/2	160/2
32/4	32/4	32/4	32/4*	63/4*	100/4	125/4	125/4
7,5	7,5	11	7,5	18,5	30	37	45
15	15	18,5	15	30	55	55	75
15	15	18,5	15	30	55	55	75
18,5	22	22	18,5	37	55	75	90
22	30	30	22	55	90	110	132
256	280	320	504	504	1280	1280	1280
256	280	320	504	504	1280	1280	1280
128/2	128/2	128/2	252/3	252/3	400/2	640/2	640/2
128/4	128/4	128/4	252/4	252/4	400/4	500/4	500/4
9	9	9	17	17	23	29	29
		100/100		100/100	125/160	125/160	125/160
8	8	8	17	17	22	22	22
		100/100		100/100	125/160	125/160	125/160
7	7	7	13	13	16	16	16
		100/80		100/80	100/125	100/125	100/125
7,5	7,5	7,5	12	12	18,5	18,5	18,5
		63/63		63/63	100/125	100/125	100/125
1	1		2,5	2,5	5	5	5
15	15	15	15	25	40	50	60
15	15	15	16	32	42	55	65
25	25	25	26	50	75	90	100
2	2,4	3,5	1	4	4	5	9
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
14x51 A1, A2, F1 M4/44,5 (A1) M4/73 (A2)	D 02	000	000. 00	000. 00 14x51 A2-A3 M5/73	22x58 A2-A3 M5/73	000. 00 22x58 A2-A4 ³⁾ M5/73, M8/94	000. 00 22x58 A2-A4 ³⁾ M5/73, M8/94
0,7	0,7	0,8	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
0,9	0,9	1,0	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8
0,75...10	0,75...10	0,75...10	2,5...25	2,5...25	2,5...25		
2	2	3,5	3,5	3,5	M6x20 W:M8x25 M6:6-9 M8:15-22	M6x20 W:M8x25 M6:6-9 M8:15-22	M6x20 W:M8x25 M6:6-9 M8:15-22
2		3,5		3,5	M5:3,5 M6:4	M5:3,5 M8:5	M5:3,5 M8:5
3	3	3	4	4	8	8	8



Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos
OS200...OS1250

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

		Tamaño Tipo	A
Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC-20 y DC-20	Grado de contaminación 3	50 Hz 1min.	V
Rigidez dieléctrica			kV
Tensión asignada soportada a impulso			kV
Corriente térmica asignada en ambiente 40°C / máxima potencia disipada por fusible ...con una sección mínima de conductor	Al aire En envolvente	Cu	A/W A/W mm ²
Declasamiento, montaje de los fusibles en posición horizontal	Al aire o con envolvente ventilado En envolvente		% %
Declasamiento a 60°C	Al aire / En envolvente		%
Corriente asignada de empleo, AC-21A		A 500 V 690 V	A A
Corriente asignada de empleo, AC-22A		A 415 V A 500 V 690 V	A A A
Corriente asignada de empleo, AC-23A		A 415 V A 500 V 690 V	A A A
Corriente asignada de empleo / polos en serie DC-21A...23A		A 220 V 440 V 660 V 750 V 880 V	A A A A A
Potencia asignada de empleo AC-23	Estos valores son orientativos y pueden variar según el fabricante de los motores	230 V 400 V 415 V 500 V 690 V	kW kW kW kW kW
Poder asignado de corte, AC-23		A 500 V 690 V	A A
Corriente asignada de cortocircuito condicional (R.M.S.) y correspondiente corriente cortada limitada (cut-off) corriente de cresta	Ip (R.M.S.) Máx. OFA tamaño fusible	80 kA, 415 V 100 kA, 500 V 80 kA, 690 V	kA A kA A
La corriente cortada limitada hace referencia a valores indicados por fabricantes de fusibles (ensayo monofásico conforme a IEC 60269)	Ip (R.M.S.) Máx. BS tamaño fusible	50 kA, 415 V 80 kA, 690 V	kA A kA A
Corriente asignada de corta duración admisible, 1s.	Valor eficaz (R.M.S.) - ICW		kA
Potencia disipada / polo	A la corriente asignada, sin fusibles		W
Durabilidad mecánica	Dividir por dos para ciclos de maniobra		Oper.
Tipo fusibles, IEC 60269-2	Sec. I DIN 43620		
	Sec. IA, NFC 0-3 Ref.A, 4 Ref. B		
	Sec II, BS88		
	Tamaño / Distancia		mm
Peso sin accesorios	Versión 3-polos		kg
Tamaño terminales	Rosca métrica (diámetro x longitud)		mm
Par de apriete de los terminales	Se precisa llave dinamométrica		Nm
Par de apriete de los tornillos portafusibles			Nm
Par de accionamiento del mando	Para Interruptor versión 3-polos		Nm

1) Categoría B.

2) Tamaño máximo del cuerpo del fusible 52 mm.

3) Tamaño máximo del cuerpo del fusible 62 mm.



Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos
OS200...OS1250

200 OT200_	250 OS250_	315 OS315_	4005 OS400_	630 OS630_	800 OS800_	1250 OS1250_
1000 10 12	1000 10 12	1000 10 12	1000 10 12	1000 10 12	1000 10 12	1000 10 12
200/17 200/15 95	250/23 250/20 120	315/32 315/32 185	400/45 400/30 240	630/60 570/50 2x185	800/65 720/55 2x240	1250/110 1000/85 2x400
0 5	0 5					
20/20	20/20					
200 200	250 250	315 315	400 400	630 630	800 800	1250 ¹⁾ 1250 ¹⁾
200 200	250 250	315 315	400 400	630 630	800 800	1250 1250 ¹⁾ 1250 ¹⁾
200 200	250 250	315 315	400 400	630 630	800 800	1000 1000 ¹⁾ 1000 ¹⁾
200/1 200/2 200/3 180/4 180/4	250/1 250/2 250/3 230/4 230/4	315/2 315/3 ¹⁾ 315/4 ¹⁾ 315/4 ¹⁾	400/2 400/3 ¹⁾ 400/4 ¹⁾ 400/4 ¹⁾			
60 110 110 132 200	75 140 145 170 250	100 160 180 220 315	132 220 230 280 400	200 355 355 450 630	250 450 450 560 710	315 560 560 710 1000
1600 1600	2000 2000	3200 3200	3200 3200	6400 6400	6400 6400	8000 8000
35 250/200	40.5 355/315		59 500/500			
37.5 250/200	37.5 250/250		63.5 500/500	83 800/800	83 800/800	
25 160/	32.5 200/250		46 315/400			
28 200/200M315	28 250/200M315	44 400/400M500	44 400/400M500			
28 200/200M250	28 250/200M250	48 400/400M450	48 400/400M450			
8 8	8 13	14 19	14 30	46 46	75 75	150 75
20 000	20 000	16 000	16 000	10000	10000	6000
00-0	0-1		0-2	3	3	4,4a
	1		2	3	3	4a
B1-B2	B1-B3 ²⁾	B1-B4 ³⁾	B1-B4 ³⁾	C1-C2	C1-C3	D1
M6/111	M8/111	M8/111	M8/111	M10/133,184	M10/133,184	2xM12/149
2.6	3.1	5.7	5.7	11,5	11,5	29,0
M8x25 15-22 4 7	M10x30 30-44 5 7	M10x30 30-44 20 19	M10x30 30-44 20 19	M12x40 50-75 M10:30M12:40 38	M12x40 50-75 M10:30M12:40 38	M12x50 50-75 M12:40 65



Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos

OS Mini 30 y OS60...OS800 Tipo UL

Tamaño Tipo	A	OS Mini 30
	3 polos 4 polos	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC

Datos técnicos conforme con UL/CSA

Corriente asignada	pf= 0.7...0.8	-40° a 40 °C	A	30
Tensión asignada de empleo			V	600
Max. "Horsepower" [CV] asignados /corriente FLA motor	pf= 0.4...0.5	200-208 V	HP/A	
	Versión 3 polos	240 V	HP/A	7.5/22.0
		480 V	HP/A	15/21.0
		600 V	HP/A	20/22.0
	Versión 4 polos	120 V	HP/A	2/24.0
		240 V	HP/A	3/17.0
Corriente de cortocircuito asignada con fusible		UL tamaño	kA	200
		UL tipo	A	30
		CSA tipo		J/CC C
Durabilidad eléctrica	pf= 0.75...0.8	ciclo de operaciones		6000
Durabilidad mecánica				20 000
Kit de terminal de brida				Integral
Cableado			AWG	#18-8
Apriete	Del cable		lb.in.	17
			lb.in.	N/A

Datos técnicos conforme con IEC 60947-3

Tensión asignada de aislamiento	Grado de contaminación 3		V	1 000
Rigidez dieléctrica		50 Hz 1min.	kV	10
Tensión asignada soportada a impulso			kV	12
Corriente térmica asignada en ambiente 40 °C / máxima potencia disipada por fusible ¹⁾	Al aire		A/W	32/3.5
...con una sección mínima de cable/pletina	En envolvente ²⁾		A/W	32/3.5
Corriente asignada de empleo, AC-23A		Cu	mm ²	6
		≤ 500 V	A	32
		690 V	A	32
Potencia asignada de empleo, AC-23 ³⁾	Los datos [kW] están preparados para motores estándar asíncronos de 1500 rpm	230 V	kW	7.5
		400 V	kW	15
		415 V	kW	15
		500 V	kW	18.5
		690 V	kW	22
Poder asignado de corte, AC-23 ³⁾		≤ 500 V	A	256
		690 V	A	256
Corriente asignada de corta duración admisible	Valor eficaz (R.M.S.) - I _{cw}	1s	kA	1
Potencia disipada/polo	A la corriente asignada de empleo/sin fusible		W	2
Peso sin accesorios	Versión 3 polos		kg	0.7
	Versión 4 polos		kg	0.9
Tamaño de la sección del terminal		Cu	mm ²	0.75...10
Tamaño terminales (incluidos)	Rosca métrica (diámetro x longitud)		mm	
Par de apriete de los tornillos portafusibles	Para interruptor versión 3 polos		Nm	2

1) Categoría de utilización B

2) Temperatura ambiente 60 °C, declasamiento 20%.

3) Montaje "Bajo techo": Declasamiento del 10 %. Montaje en pared, fusibles en horizontal: Declasamiento del 8%.

4) Algunos cartuchos fusible limitan todavía más estos valores. Las características de la corriente de arranque deben considerarse por separado.



Seccionadores - Fusible OS

Datos Técnicos

OS Mini 30 y OS60...OS800 Tipo UL


OS 60	OS 100	OS 200	OS 400	OES 600	OES 800
UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC	UL 98/CS A/IEC UL 98/CS A/IEC
60 600	100 600	200 600	400 600	600 600	800 600
15/42.0 30/40.0 50/52.0	30/80.0 60/77.0 75/77.0	60/154.0 125/156.0 150/144.0	125.0/312.0 250.0/302.0 350.0/336.0	200/480.0 400/477.0 500/472.0	250/602.0 500/590.0 500/472.0
200 60 J C	200 100 J C	200 200 J	200 400 J	200 600 J	200 800 L
6000 20 000	6000 20 000	6000 16 000	1000 12 000	1000 4000	500 3000
Integral #14-4	OZXA-24 #14-2/0	OZXA-200 #4-300kcmil	OZXA-400 #2-600kcmil	OZXA-27 (2)#2-600kcmil	OZXA-27 (2)#2-600kcmil
30 N/A	120 50	275	375	500 480	500 480
1 000 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12	1 000 10 12
63/7.5 63/7.5 16	160/12 160/10, 135/12 70	200/17 200/15 95	400/45 400/30 240	630/60 600/45, 570/50 2x185	800/65 720/55 2x240
63 63*	160 160*	200 200	400 400	630 630	800 800
18.5 30 30 37 55	45 75 75 90 132	60 110 110 132 200	132 220 230 280 400	200 355 355 450 630	250 450 450 560 710
504 504	1280 1280	1600 1600	3200 3200	6400 6400	6400 6400
2.5 4	5 9	8 8	14 30		
1.3 1.6	1.5 1.8	2.6	5.7	15.5 19.0	17.0 21.0
2.5...25 3.5	M6x20 M5:3.5 M8:5	M8x25 4	M10x30 20	M12x40 40	M12x40 40



Seccionadores - Fusible OS

Tabla de selección
OS Mini 25...OS Mini 40

OS Mini 25..OS Mini 40



- 1 Seccionador - Fusible OS
- 2 Eje
- 3 Módulo para contactos auxiliares
- 4 Contacto auxiliar
- 5 Monitor de fusibles
- 6 Conexiones de neutro
- 7 Mandos para montaje directo
- 8 Mando tipo empuñadura
- 9 Indicadores de fusión de fusibles


Tamaño	25	32	40
Tipos	OS25_	OS32_	OS40_
Mandos IP65	8  OH_65J6 Negro / Rojo-Amarillo I-O / ON-OFF OH_65J6T_ Negro / Rojo-Amarillo I-O-Test / ON-OFF-Test		
Mando directo	7  OHBS6 Negro I-O-Test (panel board)		
Ejes	2  AXP6X_ Diámetro 5 mm Longitudes desde 150 hasta 400 mm		
Contactos auxiliares	4  OA4B10 1 N.A. OA4B01 1 N.C. OA4B1C 1 N.A. + 1 N.C.		
Monitor de fusibles	5  OFM		
Indicador de fusión de fusibles	9  OSD25P_		



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido

OS Mini 25...OS Mini 40 y Accesorios



Seccionadores - Fusible OS Mini 25...40A

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico negro (OHB65J6), IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares el polo de neutro es seccionado sin fusible. Bajo demanda es posible suministrar el polo neutro para fusible. N1 = polo de neutro a la izquierda del interruptor.

Mando frontal centrado entre polos

Eje suministrado como estándar OXP6X150.

Corriente nominal AC-20...AC-23 A/690V	Norma fusible tamaño	Potencia nominal AC-23A 400/500/690V kW	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
25	NFC 10 x 38	11/14/22	3	OS25FF1210	1SCA108636R1001	0,7	1
			4	OS25FF2210N1	1SCA108638R1001	0,9	1
32	NFC 14 x 51	14/18/25	3	OS32FF1214	1SCA108642R1001	0,7	1
			4	OS32FF2214N1	1SCA108645R1001	0,92	1
40	DIN 000	20/25/30	3	OS40FD12000	1SCA108914R1001	0,74	1
			4	OS40FD22000N1	1SCA108938R1001	0,92	1

Mando lateral

Eje suministrado como estándar OXP5X70-VO.

25	NFC 10 x 38	11/14/22	3	OS25FFS3010	1SCA108639R1001	0,7	1
			4	OS25FFS4010N1	1SCA108661R1001	0,98	1
32	NFC 14 x 51	14/18/25	3	OS32FFS3014	1SCA108646R1001	0,7	1
			4	OS32FFS4014N1	1SCA108649R1001	0,9	1
40	DIN 000	20/25/30	3	OS40FDS30000	1SCA108942R1001	0,7	1
			4	OS40FDS40000N1	1SCA108954R1001	0,92	1

Mandos opcionales en puerta

Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado. Válido para OS25...40 Mini. Diámetro eje 5 mm.

Señalización interruptores	Válido para mando	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
I-O / ON-OFF	Frontal	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,12	1
		Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,12	1
		Acero inox.	OHM65L6	1SCA022739R1070	0,20	1
I-O-Test / ON-OFF-Test	Frontal	Negro	OHB65J6T	1SCA022399R8110	0,12	1
		Rojo-Amarillo	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0,12	1
	Lateral	Negro	OHB65J6TE00S	1SCA109016R1001	0,12	1
		Rojo-Amarillo	OHY65J6TE00S	1SCA022688R0140	0,12	1

Mandos opcionales para montaje directo


Indicación I-O-TEST. Mando con enclavamiento para 2 candados en la posición O y TEST cuando la puerta está abierta. Máximo diámetro para candados es de 8mm. Incluye un eje especial. Mandos de plástico. El mando también se puede usar con los ejes estándar como un mecanismo de enclavamiento. Válido para OS25...40 Mini.

I-O-TEST	Frontal	Negro	OHBS5	1SCA109015R1001	0,027	1
	Lateral	Negro	OHB4	1SCA022439R4050	0,074	1


Ejes

Ejes de diámetro 6mm


Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud eje [mm]	H [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS25...40 Mini	6	150	135...210	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,041	1
		170	155...230	EXP6X170	1SCA108224R1001	0,05	1
		265	380...460	EXP6X265	1SCA108225R1001	0,08	1
		400	380...460	EXP6X400	1SCA108226R1001	0,12	1




OA4B_



OWM5_



OSD25P_



OFM_



OSZ4

Contactos auxiliares

Bornes protegidos IP20. Montaje rápido al interruptor. Máximo número de bloques en el interior del mecanismo es 2, en el lateral del interruptor es 3 + 3. Los contactos auxiliares son del tipo de apertura anticipada. Los contactos N.A. abren antes que los contactos principales. Válido para OS25...40 Mini.

En el interior del mecanismo

Función	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
1 N.A. / N.C.	OA4B1C	1SCA022193R0150	0,03	1
1 N.A.	OA4B10	1SCA022276R9050	0,03	1
1 N.C.	OA4B01	1SCA022276R9210	0,03	1

En el lateral del interruptor

1 N.A. (Requiere OSZ4)	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
1 N.C. (Requiere OSZ4)	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1
Necesario para el montaje de máx. 6 contactos auxiliares	OSZ4	1SCA022530R0200	0,06	1

Accesorios para combinación de interruptores

Interruptores de 6 y 8 polos

Para maniobrar simultáneamente dos interruptores mediante un único mando y poder realizar interruptores de 6 y 8 polos. El mando OH_65J6 y el eje deben pedirse aparte.

Configuración	2 interruptores necesarios de	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para realizar un interruptor de 6 polos	3 polos	OWP6DS1	1SCA105255R1001	0,001	1
Para realizar un interruptor de 8 polos	4 polos	OWP6DS2	1SCA105256R1001	0,001	1

Interruptores - Conmutadores I-O-II

Incluye mando IP65 tipo OHB65J6E011 con señalización I-O-II. El eje debe pedirse aparte.

Para realizar un conmutador de 3 polos	3 polos	OWC6DSH1	1SCA105251R1001	0,001	1
Para realizar un conmutador de 4 polos	4 polos	OWC6DSH2	1SCA105252R1001	0,001	1

Enclavamiento mecánico

Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el otro no está abierto. Tanto los 2 mandos OH_65J5 como los 2 ejes deben pedirse aparte.

Entre 2 interruptores 3 polos	3 polos	OWM6DS1	1SCA105253R1001	0,001	1
Entre 2 interruptores 4 polos	4 polos	OWM6DS2	1SCA105254R1001	0,001	1

Indicadores de fusión de fusible (DPMM)

Es necesario utilizar fusibles con percutor.

Válido para interruptores	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS Mini 3 polos	OSD25P3	1SCA022192R9060	0,05	1
OS Mini 4 polos (neutro con fusible)	OSD25P4	1SCA022196R9520	0,05	1

Monitor electrónico de fusión de fusibles

Para la conexión del monitor de fusibles OFM a los OS Mini hay que solicitar el accesorio OFMZx2 y OSZ4. El monitor de fusibles OFM incluye 2 escuadras de fijación para montaje independiente. Incluye contactos 1 N.A. + 1 N.C. Válido para OS25...40 Mini.


Tensión 100...260 VAC	OFM260	1SCA022459R8560	0,14	1
Tensión 380...690 VAC	OFM690	1SCA022459R8480	0,14	1
6 terminales tipo faston 110-032 para cable 2,8-0,8	OFMZx2	1SCA022475R9910	0,02	6
Necesario para el montaje de los OFM_	OSZ4	1SCA022530R0200	0,06	1






Seccionadores - Fusible OS

Tabla de selección
OS32...OS63

OS32...OS63




Tamaño		32	63
Tipos		OS32_	OS63_
Mandos IP65		OH_65J6 Negro / Rojo-Amarillo I-O / ON-OFF	
		OH_65J6T_ Negro / Rojo-Amarillo I-O-Test / ON-OFF-Test	
Mando directo		OHB4 Negro I-O (panel board)	
Ejes		OSP6X_ Diámetro 6 mm Longitudes desde 150 hasta 430 mm	
Contactos auxiliares		OA_G_ 1 N.A. / 1 N.C. Grado de protección IP20	
Cubrebornes		OSS63G1	
Monitor de fusibles		OFM_	



Seccionadores - Fusible OS

Tabla de selección
OS100...OS160

OS100...OS160




- 1 Seccionador - Fusible OS
- 2 Eje
- 3 Contacto auxiliar
- 4 Terminales para cables
- 5 Cubrebornes
- 6 Monitor de fusibles
- 7 Conexiones de neutro
- 8 Mandos para montaje directo
- 9 Mando tipo empuñadura
- 10 Indicadores de fusión de fusibles

Tamaño		100	125	160
Tipo		OS100_	OS125_	OS160_
Mandos IP65	⑨	OH_65J6 Negro / Rojo-Amarillo I-O / ON-OFF		
		OH_65J6T_ Negro / Rojo-Amarillo I-O-Test / ON-OFF-Test		
Mando directo	⑧	OHB4 Negro I-O (panel board)		
Ejes	②	OXP6X_ Diámetro 6 mm Longitudes desde 150 hasta 430 mm		
Contactos auxiliares	④	OA_G_ 1 N.A. / 1 N.C. Grado de protección IP20		
Cubrebornes	⑤	OSS63G1		
Monitor de fusibles	⑥	OFM_		




Seccionadores - Fusible OS


Información para Pedido
OS32...OS160




OS32...63D_



OS125...160D03



OS32...63DS30



OS125...160DS30

Seccionadores - Fusible OS32...160 con mando frontal

Bornes protegidos IP20. Incluye mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). En las versiones tetrapolares el polo de neutro es seccionado sin fusible. Bajo demanda es posible suministrar el polo neutro para fusible. N1 = polo de neutro a la izquierda del interruptor.

Mando frontal centrado

Corriente nominal AC-20...AC-23 A690V A	Norma fusible tamaño	Potencia nominal AC-23A 400/500/690V kW	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
32	DIN 000,00	15/22/30	3	OS32D12	1SCA022456R9710	1,44	1
			4	OS32D22N1	1SCA022456R9890	1,6	1
63	DIN 000,00	30/37/60	3	OS63D12	1SCA022434R7810	1,44	1
			4	OS63D22N1	1SCA022457R0040	1,72	1
	NFC 22x58	30/37/60	3	OS63F12	1SCA022434R8110	1,44	1
			4	OS63F22N1	1SCA022471R0740	1,72	1
125	DIN 000,00	55/75/110	3	OS125D12	1SCA022472R3860	1,5	1
			4	OS125D22N1	1SCA022537R6730	1,8	1
160	DIN 000,00	80/110/132	3	OS160D12	1SCA022472R6030	1,5	1
			4	OS160D22N1	1SCA022537R5520	1,8	1

Mando frontal izquierda

100	NFC 22x58	45/60/90	3	OS100F03	1SCA022502R6460	1,5	1
			4	OS100F04N2	1SCA022508R4580	1,8	1
125	DIN 000,00	60/80/110	3	OS125D03	1SCA022469R8780	1,5	1
			4	OS125D04N2	1SCA022507R3030	1,8	1
	NFC 22x58	60/80/110	3	OS125F03	1SCA022502R7010	1,5	1
			4	OS125F04N2	1SCA022505R1570	1,8	1
160	DIN 000,00	80/110/132	3	OS160D03	1SCA022456R8310	1,5	1
			4	OS160D04N2	1SCA022507R2650	1,8	1

Seccionadores - Fusible OS32...160 con mando lateral

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. En las versiones tetrapolares el polo de neutro es seccionado sin fusible. Bajo demanda es posible suministrar el polo de neutro para fusible. N1 = polo de neutro a la izquierda del interruptor.

32	DIN 000,00	15/22/30	3	OS32DS30	1SCA022471R3090	1,44	1
			4	OS32DS40N1	1SCA022471R6600	1,6	1
63	DIN 000,00	30/37/60	3	OS63DS30	1SCA022467R6970	1,44	1
			4	OS63DS40N1	1SCA022471R5890	1,6	1
	NFC 22x58	30/37/60	3	OS63FS30	1SCA022471R0910	1,3	1
			4	OS63FS40N1	1SCA022471R9530	1,6	1
100	NFC 22x58	45/60/90	3	OS100FS30	1SCA022502R6620	1,5	1
			4	OS100FS40N1	1SCA022544R8370	1,8	1
125	DIN 000,00	60/80/110	3	OS125DS30	1SCA022502R6890	1,5	1
			4	OS125DS40N1	1SCA022543R2370	1,8	1
	NFC 22x58	60/80/110	3	OS125FS30	1SCA022502R7270	1,5	1
			4	OS125FS40N1	1SCA022544R8530	1,8	1
160	DIN 000,00	80/110/132	3	OS160DS30	1SCA022458R1830	1,5	1
			4	OS160DS40N1	1SCA022537R6280	1,8	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS32...63_	EXP6X161	OHB65J6	
OS100...160_	EXP6X161	OHB65J6	M6x20

Mandos opcionales en puerta

Indicación I-O/ON-OFF. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx.3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado. Diámetro eje 6 mm. Válido para OS32...160.

Señalización	Válido para mando	Diámetro eje [mm]	Longitud empuñadura [mm]	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
I-O/ON-OFF	Frontal	6	65	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,12	1
				Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,12	1
				Acero inox.	OHM65J6	1SCA022739R1070	0,26	1
I-O-Test/ON-OFF-Test	Frontal	6	65	Negro	OHB65J6T	1SCA022399R8110	0,12	1
				Rojo-Amarillo	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0,12	1
	Lateral	6	65	Negro	OHB65J6TE001S	1SCA022549R5880	0,12	1
				Rojo-Amarillo	OHY65J6TE001S	1SCA022639R9270	0,12	1

Mando opcional para montaje directo a interruptor

Mando tipo *Panel board*. Incluye eje y puede ser enclavado por candado en posición O-OFF (máx.3) cuando la puerta está abierta. También se puede utilizar con ejes estándar como dispositivo de bloqueo del interruptor.

Válido para interruptores OS32...160	Negro	OHB4	1SCA022439R4050	0,074	1
--------------------------------------	-------	------	-----------------	-------	---

Ejes

Válido para interruptores	Diámetro eje [mm]	Longitud eje [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS32...160	6	150	EXP6X150	1SCA022295R5600	0,043	1
		161	EXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
		210	EXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
		290	EXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1
		360	EXP6X360	1SCA022042R6530	0,10	1
		430	EXP6X430	1SCA022056R6030	0,12	1

Contactos auxiliares

Bornes protegidos IP20, para cable sección 0,75...2x2,5 mm². Tensión de aislamiento=690V Ith=16A. AC15=6A/230V, 4A/400V, 2A/690V. Fijación rápida al interruptor. Contactos auxiliares tipo apertura anticipada. Los contactos N.A. abren antes que los contactos principales.

Válido para interruptores	Función [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS32...160	1 N.A.	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
	1 N.C.	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

OS30...63 Máx. 6 contactos auxiliares montables en el lateral.
Máx. 2 contactos auxiliares montables entre los polos, utilizables como contactos de Test.
OS100...160 Máx. 6 contactos montables en el lateral.
Máx. 3 contactos auxiliares montables entre los polos, utilizables 2 como Test y 1 como indicación.




OH_



OHB4



OXP_



OA_G_



Seccionadores - Fusible OS


Información para Pedido
Accesorios OS32...OS160

Cubrebornes


IP20. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior o inferior.

Válido para interruptores	Polos	Protección total Cant.piezas	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS32...63	Unipolar	1	gris	OSS63G1	1SCA022533R6730	0,02	6
OS100...160	Unipolar	6...8	transparente	OSS160T1	1SCA022502R8830	0,015	1
	Tripolar	2	gris	OSS160G3	1SCA022556R1420	0,04	1

S01210A




OSS63G1



S01207A

OSS160T1_



S0005A

OFM_



S00054A

OFMZ2



S01248A

OESAZW2



S01248A

OESAZW1

Monitor electrónico de fusión de fusibles

Incluye contactos 1 N.A.+1 N.C. Fijación rápida al interruptor OS. Válido para interruptores OS32...160.

Tensión 100...260VAC	OFM260	1SCA022459R8560	0,14	1
Tensión 380...690VAC	OFM690	1SCA022459R8480	0,14	1
6 terminales tipo faston. Para cable 2,8-0,8	OFMZ2	1SCA022475R9910	0,01	1

Para la conexión del monitor de fusibles OFM a los OS Mini hay que solicitar el accesorio OFMZ2.

El monitor de fusibles OFM incluye 2 escuadras de fijación para montaje independiente.

Contactos auxiliares

Bornes protegidos IP20, para cable sección 0,75...2x2,5 mm². Tensión de aislamiento=690V Ith=16A. AC15=6A/230V, 4A/400V, 2A/690V. Fijación rápida al interruptor. Contactos auxiliares tipo apertura anticipada. Los contactos N.A. abren antes que los contactos principales.

Descripción	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
Para realizar interruptores de 6 y 8 polos	45 + (0...13) x 15	OESAZW2	1SCA022078R1600	0,96	1
Para realizar un conmutador I-O-II	90 + (0...10) x 15	OESAZW1	1SCA022064R3710	0,79	1
Para realizar un conmutador I-O-II	210 + (0...18) x 20	OTZW25	1SCA022778R6920	2,8	1

OESAZW2 Para maniobrar simultáneamente dos interruptores mediante un único mando y poder realizar interruptores de 6 y 8 polos. Incluye 2 ejes y un mando IP65 tipo OHB145J12 con señalización I-O/ON-OFF. Válido para OS32...160.

OESAZW1 Incluye mando OHB80J6E011 con señalización I-O-II y dos ejes. Válido para OS32...63.


OTZW25 Válido para OS100...160.



Seccionadores - Fusible OS

Tabla de selección
OS200...OS1250

OS200...OS1250



- 1 Seccionador - Fusible OS
- 2 Eje
- 3 Terminales para cables
- 4 Cuarto polo
- 5 Cubrebornes
- 6 Módulo para contactos auxiliares
- 7 Contacto auxiliar
- 8 Monitor de fusibles
- 9 Mando tipo empuñadura
- 10 Mandos para montaje directo
- 11 Puentes de neutro desmontables

Tamaño		200	250	400	630	800	1250
Tipo		OS200_	OS250_	OS400_	OS630_	OS800_	OS1250_
Mandos IP65	⑨		OH_65J6 Negro / Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O	OH_95...275J12 Negro / Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O	OH_125...275J12 Negro / Rojo-Amarillo ON-OFF/I-O		
	⑩		OSV_250_ Negro / Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON/TEST-O-I	OSV_400_ Negro / Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON/TEST-O-I	OSV_800_ Negro / Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON/TEST-O-I	OSV_1250_ Negro / Rojo-Amarillo TEST-OFF-ON/TEST-O-I	
Ejes	②		OXP6X_ Diámetro 6 mm Longitudes desde 161 hasta 290 mm	OXP12X_ Diámetro 12 mm Longitudes desde 250 hasta 535 mm			
Contactos auxiliares	⑦		OA_G_ 1N.A. / 1N.C. Grado de protección IP20				
Módulo para contactos auxiliares	⑥		OEA28 1N.A. / 1N.C. Montaje a la izquierda del interruptor				
Cuarto polo	④		OSP200_	OSP250_	OSP400_	OSP800_	OSP1250_
Cubrebornes	⑦		OSS200_L_ Altos OSS200_S_ Bajos	OSS250_L_ Altos OSS250_S_ Bajos	OSS400_L_ Altos OSS400_S_ Bajos	OSS800_L_ Altos OSS800_S_ Bajos	OSS1250_L_ Altos OSS1250_S_ Bajos
Monitor de fusibles	⑧		OFS_				



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo DIN

Seccionadores - Fusible OS200...1250 con mando frontal. Tipo DIN

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud					
	400V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]					
200	110	132	200	DIN/00	3	OS200DZ03P	1SCA022797R3440	3,3	1					
					4 ²⁾	OS200DZ04N2P	1SCA022820R9230	4,2	1					
				DIN/0	2	OS200D02P	1SCA022759R9220	2,4	1					
					3	OS200D03P	1SCA022709R9500	3,3	1					
					3+N ¹⁾	OS200D03N3P	1SCA022749R8710	3,4	1					
					4 ²⁾	OS200D04N2P	1SCA022709R9680	4,2	1					
250	140	170	250	DIN/0-1	4 ³⁾	OS200D04FP	1SCA022725R4750	4,2	1					
					2	OS250D02P	1SCA022760R0170	3,5	1					
				DIN/0-1	3	OS250D03P	1SCA022719R0090	4,3	1					
					3+N ¹⁾	OS250D03N3P	1SCA022749R9430	4,4	1					
					4 ²⁾	OS250D04N2P	1SCA022719R2380	5,1	1					
					4 ³⁾	OS250D04FP	1SCA022726R8620	5,1	1					
400	220	280	400	DIN/0-2	2	OS400D02P	1SCA022811R2740	5,1	1					
					3	OS400D03P	1SCA022719R0250	7,1	1					
				DIN/0-2	3+N ¹⁾	OS400D03N3P	1SCA022753R9320	7,5	1					
					4 ²⁾	OS400D04N2P	1SCA022719R2460	9,1	1					
					4 ³⁾	OS400D04FP	1SCA022753R7110	9,1	1					
					630	355	450	630	DIN/3	3	OS630D03P	1SCA022825R2830	13,6	1
3+N ¹⁾	OS630D03N3P	1SCA100858R1001	14,5	1										
DIN/3	4 ²⁾	OS630D04N2P	1SCA022825R4290	16,9					1					
	4 ³⁾	OS630D04FP	1SCA022825R4610	16,9					1					
	800	450	560	710					DIN/3	3	OS800D03P	1SCA022825R4880	13,6	1
										3+N ¹⁾	OS800D03N3P	1SCA100859R1001	14,5	1
DIN/3					4 ²⁾	OS800D04N2P	1SCA022825R5180	16,9	1					
					4 ³⁾	OS800D04FP	1SCA022825R5000	16,9	1					
					1250A ⁴⁾ 1000A ⁵⁾	560	710	1000	DIN/4	3	OS1250D03P	1SCA105475R1001	46	1
										3+N	OS1250D03N3P	1SCA107932R1001	47	1
DIN/4a	4	OS1250D04N2P	1SCA105248R1001	55					1					
	4	OS1250D04FP	1SCA105473R1001	55					1					
	3	OS1250DA03P	1SCA105238R1001	46					1					
	3+N	OS1250DA03N3P	1SCA107934R1001	47					1					
	4	OS1250DA04N2P	1SCA105243R1001	55					1					
	4	OS1250DA04FP	1SCA105240R1001	55					1					

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar


Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200_P	OXp6X210	OHB65J6	M8x25
OS250_P	OXp6X210	OHB65J6	M10x30
OS400_P	OXp12X250	OHB95J12	M10x30
OS630...800_P	OXp12X280	OHB145J12	M12x40
OS1250_P	OXp12X280	OMB200J12P	M12x60

- 1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.
2) Ubicación del cuarto polo en el lado derecho del interruptor, cuarto polo no protegido.
3) Cuarto polo con fusible, adaptador para fusible.
4) AC-20...22
5) AC-23



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo DIN



OS250D22N2P

Mando Frontal Centrado

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso		Emb/ud
	400V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]	
200	110	132	200	DIN / 00	3	OS200DZ03P	1SCA022797R3440	3,3	1	
200	110	132	200	DIN / 00	3	OS200DZ12P	1SCA022820R9150	3,3	1	
				DIN / 0	3	OS200D12P	1SCA022721R3050	3,3	1	
					4 ²⁾	OS200D22N2P	1SCA022721R3130	4,2	1	
250	140	170	250	DIN / 0-1	3	OS250D12P	1SCA022726R8380	4,3	1	
					4 ²⁾	OS250D22N2P	1SCA022726R8460	5,1	1	
400	220	280	400	DIN / 0-2	3	OS400D12P	1SCA022753R3800	7,1	1	
					4 ²⁾	OS400D22N2P	1SCA022753R1770	9,1	1	
630	355	450	630	DIN / 3	3	OS630D12P	1SCA022825R3810	13,6	1	
					4 ²⁾	OS630D22N2P	1SCA022825R4450	16,9	1	
800	450	560	710	DIN / 3	3	OS800D12P	1SCA022825R5340	13,6	1	
					4 ²⁾	OS800D22N2P	1SCA022825R5510	16,9	1	
1250A ⁴⁾	560	710	1000	DIN / 4	3	OS1250D12P	1SCA105246R1001	46	1	
1000A ⁵⁾					4	OS1250D22N2P	1SCA107933R1001	55	1	
				DIN / 4a	3	OS1250DA12P	1SCA105241R1001	46	1	
					4	OS1250DA22N2P	1SCA107935R1001	55	1	

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar


Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200_P	OXp6X210	OHB65J6	M8x25
OS250_P	OXp6X210	OHB65J6	M10x30
OS400_P	OXp12X250	OHB95J12	M10x30
OS630...800_P	OXp12X280	OHB145J12	M12x40
OS1250_P	OXp12X280	OMB200J12P	M12x60

- 1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.
2) Ubicación del cuarto polo en el lado derecho del interruptor, cuarto polo no protegido.
3) Cuarto polo con fusible, adaptador para fusible.
4) AC-20...22
5) AC-23




Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo DIN



OS250D03K



OS200DS03K

Seccionadores - Fusible OS200...1250 con mando frontal izquierda directo sobre el interruptor

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor con mando directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo empuñadura.

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada AC-20...23A Δ690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	
	400V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]
200	110	132	200	DIN/0	3	OS200D03K	1SCA022764R7130	3,93	1
					4 ²⁾	OS200D04N2K	1SCA022768R7430	4,23	1
250	140	170	250	DIN/0-1	3	OS250D03K	1SCA022763R6360	3,93	1
					4 ²⁾	OS250D04N2K	1SCA022763R6440	5,3	1
400	220	280	400	DIN/0-2	3	OS400D03K	1SCA022779R5410	7,13	1
					4 ²⁾	OS400D04N2K	1SCA022763R7250	9,1	1
630	355	450	630	DIN/3	3	OS630D03K	1SCA108704R1001	14,5	1
					4	OS630D04N2K	1SCA108705R1001	15,9	1
800	450	560	710	DIN/3	3	OS800D03K	1SCA108725R1001	13	1
					4	OS800D04N2K	1SCA108722R1001	15,9	1
1250	560	710	1000	DIN/4	3	OS1250D03K	1SCA108718R1001	45	1
					4	OS1250D04N2K	1SCA108719R1001	54	1
				DIN/4a	3	OS1250DA03K	1SCA108720R1001	45	1
					4	OS1250DA04N2K	1SCA108721R1001	54	1

Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando lateral directo sobre el interruptor. Tipo DIN

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor con mando lateral directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo empuñadura.

Mando Lateral Izquierda

200	110	132	200	DIN/0	3	OS200DS03K	1SCA022871R0810	3,6	1
					4 ³⁾	OS200DS04FK	1SCA022871R1020	4,5	1
250	140	170	250	DIN/0-1	3	OS250DS03K	1SCA022860R3130	4,6	1
					4 ³⁾	OS250DS04FK	1SCA022860R3300	5,4	1
400	220	280	400	DIN/0-2	3	OS400DS03K	1SCA022860R3560	7,5	1
					4 ³⁾	OS400DS04FK	1SCA022860R3720	9,5	1
630	355	450	630	DIN/3	3	OS630DS03K	1SCA108129R1001	14,1	1
					4	OS630DS04FK	1SCA108132R1001	17	1
800	450	560	710	DIN/3	3	OS800DS03K	1SCA108093R1001	14,1	1
					4	OS800DS04FK	1SCA108095R1001	17	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200_K	—	OSV250DK	M8x25
OS250_K	—	OSV250DK	M10x30
OS400_K	—	OSV400DK	M10x30
OS630...800_K	—	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	—	OSV1250DK	M12x60

- 1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.
2) Ubicación del cuarto polo en el lado derecho del interruptor, cuarto polo no protegido.
3) Cuarto polo con fusible, adaptador para fusible.



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo DIN

Seccionadores - Fusible OS200...800 con mando lateral directo sobre el interruptor. Tipo DIN

Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). El interruptor con mando lateral directo es compatible con los ejes prolongados y mandos opcionales del tipo empuñadura.

Mando Lateral Derecha

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
	400V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]
200	110	132	200	DIN/0	3	OS200DS30K	1SCA022871R1450	3,6	1
					4 ³⁾	OS200DS40FK	1SCA022871R1610	4,5	1
250	140	170	250	DIN/0-1	3	OS250DS30K	1SCA022871R2260	4,6	1
					4 ³⁾	OS250DS40FK	1SCA022871R2420	5,4	1
400	220	280	400	DIN/0-2	3	OS400DS30K	1SCA022871R2930	7,5	1
					4 ³⁾	OS400DS40FK	1SCA022871R3150	9,5	1
630	355	450	630	DIN / 3	3	OS630DS30K	1SCA108136R1001	14,1	1
					4	OS630DS40FK	1SCA108138R1001	17	1
800	450	560	710	DIN / 3	3	OS800DS30K	1SCA108093R1001	14,1	1
					4	OS800DS40FK	1SCA108101R1001	17	1


Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200_K	–	OSV250DK	M8x25
OS250_K	–	OSV250DK	M10x30
OS400_K	–	OSV400DK	M10x30
OS630...800_K	–	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	–	OSV1250DK	M12x60




Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo BS



OS200B03P



OS200B04P




OS250B03N3P



OS250B22N2P



OS315...400B03P



OS800B03

Seccionadores - Fusible OS200...1250 con mando frontal

Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. El mando presenta un grado de protección IP65, con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación.

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
	400V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]
200	110	132	200	B1-B2	3	OS200B03P	1SCA022709R9330	3,3	1
					3+N ¹⁾	OS200B03N3P	1SCA022750R0620	3,4	1
					4 ²⁾	OS200B04N2P	1SCA022709R9410	4,2	1
250	140	170	250	B1-B3	3	OS250B03P	1SCA022750R6660	4,3	1
					3+N ¹⁾	OS250B03N3P	1SCA022750R8010	4,4	1
					4 ²⁾	OS250B04N2P	1SCA022750R7800	5,1	1
315	160	220	220	B1-B4	3	OS315B03P	1SCA022719R0680	7,1	1
					3+N ¹⁾	OS315B03N3P	1SCA022753R8940	7,5	1
					4 ²⁾	OS315B04N2P	1SCA022719R2710	9,1	1
400	220	280	400	B1-B4	3	OS400B03P	1SCA022719R0840	7,1	1
					3+N ¹⁾	OS400B03N3P	1SCA022753R9160	7,5	1
					4 ²⁾	OS400B04N2P	1SCA022719R2890	9,1	1
630	355	450	630	C1-C2	3	OS630B03P	1SCA022825R5850	13,6	1
					3+N ¹⁾	OS630B03N3P	1SCA100860R1001	14,5	1
					4	OS630B04N2P	1SCA022825R6230	16,9	1
800	450	560	710	C1-C3	3	OS800B03P	1SCA022825R7550	13,6	1
					3+N ¹⁾	OS800B03N3P	1SCA100861R1001	14,5	1
					4	OS800B04N2P	1SCA022825R8010	16,9	1
1250A ³⁾	560	710	1000	D1	3	OS1250B03P	1SCA105250R1001	46	1
1000A ⁴⁾					3+N ¹⁾	OS1250B03N3P	1SCA107936R1001	47	1
4					OS1250B04N2P	1SCA105469R1001	55	1	

Mando Frontal Centrado

200	110	132	200	B1-B2		3	OS200B12P	1SCA022721R3210	3,3	1
						4 ²⁾	OS200B22N2P	1SCA022721R3300	4,2	1
250	140	170	250	B1-B3		3	OS250B12P	1SCA022778R9860	4,3	1
						4 ²⁾	OS250B22N2P	1SCA022778R9940	5,1	1
315	160	220	220	B1-B4		3	OS315B12P	1SCA022753R2310	7,1	1
						4 ²⁾	OS315B22N2P	1SCA022753R3390	9,1	1
400	220	280	400	B1-B4		3	OS400B12P	1SCA022753R3470	7,1	1
						4 ²⁾	OS400B22N2P	1SCA022753R7200	9,1	1
630	355	450	630	C1-C2		3	OS630B12P	1SCA022825R6400	13,6	1
						4 ²⁾	OS630B22N2P	1SCA022825R6660	16,9	1
800	450	560	710	C1-C3		3	OS800B12P	1SCA022825R8280	13,6	1
						4 ²⁾	OS800B22N2P	1SCA022825R8440	16,9	1
1250A ³⁾	560	710	1000	D1		3	OS1250B12P	1SCA105470R1001	46	1
1000A ⁴⁾						4	OS1250B22N2P	1SCA107937R1001	55	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200_P	OXF6X210	OHB65J6	M8x25
OS250_P	OXF6X210	OHB65J6	M10x30
OS315...400_P	OXF12X250	OHB95J12	M10x30
OS630...800_P	OXF12X280	OHB145J12	M12x40


- 1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.
2) Ubicación del cuarto polo en el lado derecho del interruptor, cuarto polo no protegido.
3) AC-20...22
4) AC-23



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido

OS200...OS1250. Tipo BS



OS200B03K

Seccionadores - Fusible OS200...1250 con mando directo sobre el interruptor

Incluyen mando directo de plástico negro con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Incluye mando con enclavamiento por candados en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON.

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A 400V 500V 690V kW kW kW			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	
								[kg]	[ud]
200	110	132	200	B1-B2	3	OS200B03K	1SCA022763R6950	3,3	1
					4 ²⁾	OS200B04N2K	1SCA022763R7090	4,2	1
250	140	170	250	B1-B3	3	OS250B03K	1SCA022763R6010	4,3	1
					4 ²⁾	OS250B04N2K	1SCA022763R6280	5,1	1
315	160	220	220	B1-B4	3	OS315B03K	1SCA022763R6520	7	1
					4 ²⁾	OS315B04N2K	1SCA022763R6610	9	1
400	220	280	400	B1-B4	3	OS400B03K	1SCA022763R6790	7	1
					4 ²⁾	OS400B04N2K	1SCA022763R6870	9	1
630	355	450	630	C1-C2	3	OS630B03K	1SCA108708R1001	13	1
					4	OS630B04N2K	1SCA108710R1001	16	1
800	450	560	710	C1-C3	3	OS800B03K	1SCA108713R1001	13	1
					4	OS800B04N2K	1SCA108714R1001	16	1
1250A ³⁾	560	710	1000	D1	3	OS1250B03K	1SCA108715R1001	45	1
1000A ⁴⁾					4	OS1250B04N2K	1SCA108717R1001	54	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Mando	Tornillería terminales
OS200_K	OSV200BK	M8x25
OS250_K	OSV250DK	M10x30
OS315...400_K	OSV400BK	M10x30
OS630...800_K	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	OSV1250DK	M12x60

1) Incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo.

2) Ubicación del cuarto polo en el lado derecho del interruptor, cuarto polo no protegido.


3) AC-20...22

4) AC-23



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS200...OS1250. Tipo BS



OS200DS03K

Seccionadores - Fusible OS200...1250 con mando directo sobre el interruptor

Incluyen mando directo de plástico negro con indicación TEST-OFF-ON/TEST-O-I y eje como estándar. Incluye mando con enclavamiento por candados en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON.

Mando Lateral Directo Izquierdo

Corriente asignada AC-20...23A A690V A	Potencia asignada AC-23A			Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
	415V kW	500V kW	690V kW					[kg]	[ud]
200	110	132	200	B1-B2	3	OS200BS03K	1SCA022860R3990	3,6	1
					4	OS200BS04N2K	1SCA022870R7690	4,5	1
250	145	170	250	B1-B3	3	OS250BS03K	1SCA022860R4450	4,6	1
					4	OS250BS04N2K	1SCA022870R8400	5,4	1
315	180	220	315	B1-B4	3	OS315BS03K	1SCA022860R4880	7,5	1
					4	OS315BS04N2K	1SCA022870R9210	9,5	1
400	230	280	400	B1-B4	3	OS400BS03K	1SCA022860R5260	7,5	1
					4	OS400BS04N2K	1SCA022871R0050	9,5	1
630	355	450	630	C1-C2	3	OS630BS03K	1SCA108142R1001	14,1	1
					4	OS630BS04N2K	1SCA108146R1001	17	1
800	450	560	710	C1-C3	3	OS800BS03K	1SCA108077R1001	14,1	1
					4	OS800BS04N2K	1SCA108082R1001	17	1

Mando Lateral Directo Derecho

200	110	132	200	B1-B2	3	OS200BS30K	1SCA022870R7850	3,6	1
					4	OS200BS40N2K	1SCA022870R8230	4,5	1
250	145	170	250	B1-B3	3	OS250BS30K	1SCA022870R8660	4,6	1
					4	OS250BS40N2K	1SCA022870R9040	5,4	1
315	180	220	315	B1-B4	3	OS315BS30K	1SCA022870R9470	7,5	1
					4	OS315BS40N2K	1SCA022870R9800	9,5	1
400	230	280	400	B1-B4	3	OS400BS30K	1SCA022871R0210	7,5	1
					4	OS400BS40N2K	1SCA022871R0640	9,5	1
630	355	450	630	C1-C2	3	OS630BS30K	1SCA108148R1001	14,1	1
					4	OS630BS40N2K	1SCA108151R1001	17	1
800	450	560	710	C1-C3	3	OS800BS30K	1SCA108084R1001	14,1	1
					4	OS800BS40N2K	1SCA108087R1001	17	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Mando	Tornillería terminales
OS200_K	OSV200BK	M8x25
OS250_K	OSV250DK	M10x30
OS315...400_K	OSV400BK	M10x30
OS630...800_K	OSV800DK	M12x40
OS1250_K	OSV1250DK	M12x60




Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250

- 1 Seccionador - Fusible OS
- 2 Eje
- 3 Terminales para cables
- 4 Cuarto polo
- 5 Cubrebornes
- 6 Módulo para contactos auxiliares
- 7 Contacto auxiliar
- 8 Monitor de fusibles
- 9 Mando tipo empuñadura
- 10 Mandos para montaje directo
- 11 Puentes de neutro desmontables

OS200...OS1250

S02100A





Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250

Mandos opcionales tipo empuñadura

Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

Con indicación ON-OFF / I-O

Válido para interruptores	Diámetro eje mm	Longitud empuñadura mm	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS200...250	6	65	Negro	OHB65J6	1SCA022380R9660	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6	1SCA022380R9820	0,12	1
OS400	12	95	Negro	OHB95J12	1SCA022381R0830	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY95J12	1SCA022381R1050	0,16	1
OS400...800	12	125	Negro	OHB125J12	1SCA022381R1560	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY125J12	1SCA022381R1720	0,16	1
		145	Negro	OHB145J12	1SCA022381R2110	0,17	1
			Rojo-Amarillo	OHY145J12	1SCA022381R2370	0,17	1
		175	Negro	OHB175J12	1SCA022381R2450	0,18	1
			Rojo-Amarillo	OHY175J12	1SCA022381R2700	0,18	1
		275	Negro	OHB275J12	1SCA022381R2960	0,20	1
			Rojo-Amarillo	OHY275J12	1SCA022381R3180	0,20	1
OS1250	12	2x150	Negro	OHB150J12P	1SCA022865R9430	0,17	1
			Rojo-Amarillo	OHY150J12P	1SCA101586R1001	0,17	1
		2x200	Negro	OHB200J12P	1SCA022865R9510	0,4	1
			Rojo-Amarillo	OHY200J12P	1SCA101587R1001	0,4	1

Con indicación TEST-OFF-ON / TEST-O-I

OS200...250	6	65	Negro	OHB65J6T	1SCA022399R8110	0,12	1
			Rojo-Amarillo	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0,12	1
OS400	12	95	Negro	OHB95J12T	1SCA022736R1750	0,16	1
			Rojo-Amarillo	OHY95J12T	1SCA022736R1910	0,16	1

De ACERO INOXIDABLE, IP66, con indicación ON-OFF / I-O

OS200...250	6	65	Acero inox.	OHM65L6	1SCA022739R1070	0,73	1
OS400...1250	12	125	Acero inox.	OHM125L12	1SCA022739R1150	0,76	1
		175	Acero inox.	OHM175L12	1SCA022739R1230	0,83	1
		275	Acero inox.	OHM275L12	1SCA022832R4840	0,96	1

Mandos metálicos

OS400...1250	12	220	Negro I-O	YASDA7	1SCA022071R3010	0,70	1
			Negro ON-OFF	YASDA8	1SCA022071R3270	0,70	1
		320	Negro I-O-II	YASDA21	1SCA022098R9420	0,70	1
			Negro I-O-II	YASDA6	1SCA022071R2890	0,80	1

Con indicación I-O-II

Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje o puerta con tornillos no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en la posición O-OFF, con enclavamiento puerta en las posiciones ON (I y II). Cuando están enclavados por candado en la posición O-OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

OS400...1250	12	145	Negro	OHB145J12E011	1SCA022399R8530	0,17	1
			Rojo-Amarillo	OHY145J12E011	1SCA022460R7060	0,17	1
		175	Negro	OHB175J12E011	1SCA022459R9700	0,18	1
			Rojo-Amarillo	OHY175J12E011	1SCA022461R1920	0,18	1



S00601A



S00836A

OH_65J_




S00469A

OHB_12



OHM_



S00087A

YASDA_



S00469A

OHB_12E011



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250

Mandos opcionales de plástico para montaje directo sobre el interruptor

Indicación TEST-O-I / TEST-OFF-ON. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

Con indicación TEST-OFF-ON / TEST-O-I para montaje directo sobre el interruptor

Válido para interruptores	Color	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS200...250D_K	Negro	OSV250DK	1SCA022763R3510	0,16	1
	Rojo-Amarillo	OSVY250DK	1SCA022778R6500	0,16	1
OS200B_K	Negro	OSV200BK	1SCA022779R7530	0,14	1
	Rojo-Amarillo	OSVY200BK	1SCA022779R7700	0,14	1
OS315...400B_K	Negro	OSV400BK	1SCA022763R3930	0,33	1
	Rojo-Amarillo	OSVY400BK	1SCA022779R5830	0,33	1
OS400D_K	Negro	OSV400DK	1SCA022763R4230	0,34	1
	Rojo-Amarillo	OSVY400DK	1SCA022779R5590	0,34	1
OS630...800_K	Negro	OSV800DK	1SCA107794R1001	1,1	1
	Rojo-Amarillo	OSVY800DK	1SCA108703R1001	1,1	1
OS1250_K	Negro	OSV1250DK	1SCA107797R1001	1,5	1
	Rojo-Amarillo	OSVY1250DK	1SCA108702R1001	1,5	1

Ejes

Válido para interruptores	Longitud eje mm		Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]

Ejes de diámetro 6mm

OS200...250	161	160...205	EXP6X161	1SCA022067R1760	0,05	1
	210	189...254	EXP6X210	1SCA022295R6080	0,06	1
	290	269...334	EXP6X290	1SCA022042R6370	0,08	1

Ejes de diámetro 12 mm

OS400	250	230...325	EXP12X250	1SCA022325R6980	0,30	1
	280	260...355	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
	325	305...400	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,36	1
	395	375...470	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
	465	445...540	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
	535	515...610	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1
OS630...800	280	258...382	EXP12X280	1SCA022137R5140	0,30	1
	325	303...427	EXP12X325	1SCA022042R5810	0,40	1
	395	373...497	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,50	1
	465	443...567	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,60	1
	535	513...637	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,70	1
OS1250	395	371...500	EXP12X395	1SCA022042R5990	0,43	1
	465	441...570	EXP12X465	1SCA022042R6020	0,51	1
	535	511...640	EXP12X535	1SCA022042R6110	0,59	1

Manguitos extensión de eje


Para la extensión de eje de un accesorio de combinación.

Válido para eje de diámetro mm	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
12	OETLZX95	1SCA022083R5620	0,04	1

Adaptadores para manguitos extensión de eje


Adaptadores para colocar en el interior de OETLZX95 para conectar ejes de distintos tamaños.

6	OETLZK19	1SCA022093R1850	0,02	1
---	----------	-----------------	------	---




S01985A

OSV_




S02160A

EXP6X_




S00047A

EXP12_



S00080A

OETLZX95




201035A

OETLZK19




Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250



OA_G_



OEA28



OSP_

Contactos auxiliares

Montaje en el lado izquierdo del interruptor o en el interior del mecanismo.

Montaje en el interior del interruptor:

OS200...250: Máx. 4 contactos de test ó 2 contactos de test + 2 contactos de indicación de test.

OS315...800: Máx. 4 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.

Montaje en el lado izquierdo del interruptor (opcional):

OS200...800: Máx. 8 contactos auxiliares con el módulo OEA28.

OS1250: Máx. 8 contactos de test + 4 contactos de indicación de test.

Los contactos de test pueden ser utilizadas también como contactos auxiliares estándar.

Los contactos auxiliares son del tipo apertura anticipada.

Los contactos auxiliares para los tipos 3+N sólo pueden usarse con el módulo OEA28.

Función	Grado de protección	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
1 N.A.	IP20	OA1G10	1SCA022353R4970	0,03	1
1 N.C.	IP20	OA3G01	1SCA022456R7410	0,03	1

Módulo para contactos auxiliares

Válido para OS200...800. Máx. 8 contactos auxiliares adicionales a los de montaje en el interior del mecanismo.

Montaje con tornillos en el lateral izquierdo del interruptor	OEA28	1SCA022714R8810	0,04	1
---	-------	-----------------	------	---

Cuarto polo

Montaje posible en ambos laterales del interruptor.

Cuarto polo para fusible tipo DIN

OS200_ (2 y 3 polos)	OSP200D	1SCA022735R8960	1,20	1
OS250_ (2 y 3 polos)	OSP250D	1SCA022735R9340	1,20	1
OS400_ (2 y 3 polos)	OSP400D	1SCA022770R3220	2,00	1
OS630...800_ (3 polos)	OSP800D	1SCA100433R1001	4,20	1
OS1250_ (3 polos)	OSP1250D	1SCA107946R1001	4,20	1

Cuarto polo para fusible tipo BS

OS200_ (2 y 3 polos)	OSP200B	1SCA022735R9180	1,20	1
OS250_ (2 y 3 polos)	OSP250B	1SCA022770R4030	1,20	1
OS315...400_ (2 y 3 polos)	OSP400B	1SCA022770R3140	2,00	1
OS630...800_ (3 polos)	OSP800B	1SCA100434R1001	4,20	1
OS1250_ (3 polos)	OSP1250B	1SCA107950R1001	4,20	1

Cuarto polo con puente de neutro

OS200_ (3 polos)	OSP200N	1SCA022735R8700	1,20	1
OS250_ (3 polos)	OSP250N	1SCA022735R9260	1,20	1
OS400_ (3 polos)	OSP400N	1SCA022770R3490	1,20	1
OS630...800_ (3 polos)	OSP800N	1SCA100432R1001	4,40	1
OS1250_ (3 polos)	OSP1250N	1SCA107943R1001	4,40	1

Puentes de neutro desmontables

Montaje en ambos laterales del interruptor.

Montaje en el lateral del interruptor o en la placa base

Válido para interruptores	Tamaño terminal (AxP)* [mm]	Diámetro tornillo [mm]	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OS200...250			OXN250	1SCA022752R9950	0,40	1
OS315...400			OXN400	1SCA022770R3060	0,70	1
OS630...800			OXN800S	1SCA022831R4880	1,20	1
OS1250			OXN1250S	1SCA104163R1001	2,5	1

Montaje separado de la placa base

OS200...250	12x3	6,5	OESAZX162	1SCA022193R0400	0,12	1
OS315B	20x3	9	OESAZX164	1SCA022202R9520	0,10	1
OS400	25x4	11	OESAZX165	1SCA022202R9790	0,12	1
OS630...800	40x5	12	OESAZX160	1SCA022186R3960	1,00	1

*) A: ancho / P: profundidad

Puentes de pletina

OS200...250D	OFAW1	1SCA022003R9760	0,15	1
OS400D	OFAW2	1SCA022003R9840	0,24	1
OS630...800D	OFAW3	1SCA022003R9920	0,28	1
OS200...400B	OESAZK98	1SCA022067R7370	0,24	1
OS630...800B	OESAZL79	1SCA022067R7110	0,64	1

Monitor de fusibles

Incluye contactos auxiliares 1 N.A. + 1 N.C. Montaje a presión en el interruptor fusible. Válido para OS200...800.

Tensión asignada [Vac]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
100...260	OFS260	1SCA022716R0180	0,16	1
380...690	OFS690	1SCA022715R9920	0,16	1
6 terminales tipo faston 110-032 para cable 2,8-0,8	OFMZ2	1SCA022475R9910	0,01	6

Prestaciones del OFS

No es necesaria una alimentación auxiliar externa.

Total capacidad de operación incluso con desequilibrio de fases.


Actúa con todos los fusibles estándar, no se requieren fusibles con percutor reduciendo así los costes totales.

Se rearma automáticamente después de cambiar los fusibles fundidos.

Indicadores de fusión de fusibles (DPMM)

Es necesario utilizar fusibles con percutor.


Válido para terminales	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OS200...800_ (3 polos)	OSZX3	1SCA101224R1001	0,15	1
OS200...800_ (4 polos)	OSZX4	1SCA101225R1001	0,20	1




OXN_



OESAZX_



OFAW_



OS250 + OFS




OFMZ2



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250



Cubrebornes

Fijación rápida, IP3X. Plástico color gris. Para la protección de un interruptor completo se necesitan 2 unidades.

Las versiones con disposición 3+N, el polo de neutro debe protegerse con una unidad de 3 polos más una unidad específica de polo de neutro. Cubrebornes transparentes disponibles bajo demanda.

Interruptores de 3 y 4 polos

Válido para interruptores	Número de Polos	Descripción	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OS200	3	Altos	OSS200G1L/3	1SCA022731R8910	0,09	3
		Bajos	OSS200G1S/3	1SCA022732R0130	0,06	3
	4	Altos	OSS200G1L/4	1SCA022731R9040	0,12	4
		Bajos	OSS200G1S/4	1SCA022732R0050	0,08	4
OS250	3	Altos	OSS250G1L/3	1SCA022731R9390	0,09	3
		Bajos	OSS250G1S/3	1SCA022731R9550	0,06	3
	4	Altos	OSS250G1L/4	1SCA022731R9470	0,12	4
		Bajos	OSS250G1S/4	1SCA022731R9630	0,08	4
OS400	3	Altos	OSS400G1L/3	1SCA022776R6650	0,18	3
		Bajos	OSS400G1S/3	1SCA022776R6900	0,10	3
	4	Altos	OSS400G1L/4	1SCA022776R6730	0,25	4
		Bajos	OSS400G1S/4	1SCA022776R7030	0,15	4
OS630...800	3	Altos	OSS800G1L/3	1SCA022776R7200	0,32	3
		Bajos	OSS800G1S/3	1SCA022776R7540	0,17	3
	4	Altos	OSS800G1L/4	1SCA022776R7380	0,42	4
		Bajos	OSS800G1S/4	1SCA022776R7460	0,26	4
OS1250	3	Altos	OSS1250G1L/3	1SCA107938R1001	0,008	3
		Bajos	OSS1250G1S/3	1SCA107939R1001	0,008	3
	4	Altos	OSS1250G1L/4	1SCA107940R1001	0,012	4
		Bajos	OSS1250G1S/4	1SCA107941R1001	0,012	4

Polo de neutro en interruptores con disposición 3+N

OS200...250_N3_	1	Altos	OTS250G1L	1SCA022715R5340	0,03	1
		Bajos	OTS250G1S	1SCA022715R5260	0,02	1
OS400_N3_	1	Altos	OSS250G1L	1SCA022727R5080	0,03	1
		Bajos	OSS250G1S	1SCA022727R4940	0,02	1
OS630...800_N3_	1	Altos	OTS800G1L	1SCA022776R7710	0,10	1
		Bajos	OTS800G1S	1SCA022776R8010	0,06	1
OS1250_N3_	1	Altos	OTS1600G1L	1SCA106134R1001	0,22	1
		Bajos	OTS1600G1S	1SCA102667R1001	0,13	1

Cubrebornes para terminales

Fijación rápida, plástico transparente, IP2X.

Válido para terminales	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
OZXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	0,05	1
OZXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	0,20	1
OZXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	0,24	1
OZXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	0,13	1



Accesorios de bloqueo

Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis.

Para adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está incluida.

OS200...250	OETLZW16	1SCA022093R2070	0,17	1
OS400...800	OETLZW5	1SCA022052R3900	0,14	1

Terminal para cables de Al y Cu



Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes recomendado	Número de polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS200	10...70	OSS200_L	3 (*)	OZXB1L	1SCA022169R2030	0,15	3
			1 (*)	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	0,05	1
	25...120	OZXB2K	3	OZXB2	1SCA022119R7610	0,34	3
			1	OZXB2/1	1SCA022194R0200	0,12	1
			3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,42	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,14	1
	95...185	OSS200_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS200_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
OS250	25...120	OZXB2K	3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,42	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,14	1
	95...185	OZXB3K	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95...185)	OZXB3K	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...300	OZXB4K	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	120...240	OZXB5K	3 (*)	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			1 (*)	OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,40	1
	95...185	OSS250_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS250_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
OS315...400	25...120	OSS400_L	3 (*)	OZXB2L	1SCA022158R7750	0,42	3
			1 (*)	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	0,14	1
	95...185	OZXB3K	3	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			1	OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95...185)	OZXB3K	3	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			1	OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...300	OZXB4K	3	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			1	OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120...300)	OZXB4K	3	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			1	OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
	120...240	OZXB5K	3	OZXB7	1SCA022185R0040	1,00	3
			1	OZXB7/1	1SCA022194R1430	0,34	1
	95...185	OSS400_L	3	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			1	OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS400_L	3	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			1	OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1


(*) Con terminal de brida incluido.



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250

Terminal para cables de Al y Cu



OZXB4,6



OZXA11



OZXA14

Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Cubrebornes recomendado	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS630...800	95...185	OSS800_L	OZXB3	1SCA022136R8100	1,30	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95...185)	OSS800_L	OZXB4	1SCA022137R4760	1,70	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...300	OSS800_L	OZXB5	1SCA022137R2470	2,30	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120...300)	OSS800_L	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			OZXB6/1	1SCA022194R1270	1,00	1
	120...240	OSS800_L	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,20	3
			OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,40	1
	95...185	OSS800_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,50	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OSS800_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,50	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1
OS1250	95...185	OTS1600_L	OZXB3	1SCA022136R8100	1,3	3
			OZXB3/1	1SCA022194R0620	0,44	1
	2x(95...185)	OTS1600_L	OZXB4	1SCA022137R4760	1,7	3
			OZXB4/1	1SCA022194R0890	0,57	1
	120...300	OTS1600_L	OZXB5	1SCA022137R2470	2,3	3
			OZXB5/1	1SCA022194R1010	0,77	1
	2x(120...300)	OTS1600_L	OZXB6	1SCA022137R4920	3,03	3
			OZXB6/1	1SCA022194R1270	1	1
	120...240	OTS1600_L	OZXB7L	1SCA022185R7130	1,2	3
			OZXB7L/1	1SCA022194R1600	0,4	1
	95...185	OTS1600_L	OZXB8	1SCA022744R1510	0,5	3
			OZXB8/1	1SCA022744R1600	0,17	1
	95...240	OTS1600_L	OZXB9	1SCA022750R3210	0,5	3
			OZXB9/1	1SCA022750R3300	0,17	1



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
Accesorios OS200...OS1250

Terminal para cables de Cu

Válido para interruptores	Sección de cable [mm²]	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OS315...400	70...120	OZXA11	1SCA022025R6940	0,54	6
OS630...800	95...240	OZXA14	1SAC022008R7810	1,20	6

Kits de conversión para combinación de interruptores

Válido para interruptores	Diámetro del eje [mm]	Distancia entre ejes [mm]	Tipo	Código	Peso [Kg]	Emb/ud [ud]
---------------------------	-----------------------	---------------------------	------	--------	-----------	-------------

Interruptores de 6 y 8 polos

Acoplamiento paralelo de interruptores de 3 y 4 polos para construir interruptores de 6 y 8 polos respectivamente. Ambos interruptores trabajan simultáneamente. Los diferentes taladros del accesorio permiten ajustar el eje para diferentes profundidades. Los interruptores se pueden montar tanto en disposición horizontal como vertical.

OS200...250	6	45 + (0...13) x 15	OESAZW2	1SCA022078R1600	0,37	1
OS400	12	60 + (0...19) x 20	OETLZW9	1SCA022061R3300	1,10	1

Interruptores - Conmutadores I-O-II

Dos interruptores conectados mediante un mecanismo que opera en las posiciones I-O-II. Accesorio válido para interruptores de 3 ó 4 polos.

OS200...250	6	210 + (0...18) x 20	OTZW25	1SCA022778R6920	2,80	1
OS400	12	210 + (0...11) x 20	OETLZW11	1SCA022078R0030	3,00	1

By-pass

Una combinación de dos interruptores en paralelo con un tercer interruptor-conmutador para by-pass, por ejemplo un interruptor automático para mantenimiento. El accesorio by-pass puede ser usado conjuntamente con otro accesorio de combinación. Accesorio válido para conectar interruptores de 3 ó 4 polos.

OS200...250	6	entre A y B: 210 + (0...9) x 20 entre A y C: 250 + (0...9) x 20	OTZW26	1SCA022778R7060	3,30	1
OS400	12	entre A y B: 210 + (0...18) x 20 entre A y C: 250 + (0...18) x 20	OETLZW13	1SCA022078R0460	4,00	1

Enclavamiento mecánico

Para realizar un enclavamiento mecánico entre 2 interruptores. Previene el cierre de un interruptor si el otro no está abierto.

OS630...800	12	250	OETLZW14	1SCA022077R3410	0,70	1
		300	OETLZW3	1SCA022049R0380	0,80	1
OS1250	12	500	OETLZW15	1SCA022081R9340	1,24	1

Ejes y Mandos incluidos como estándar para los kits de conversión


Kit de conversión	Eje	Mando	Se puede usar el eje y mando estándar de uno de los interruptores	
			Eje estándar	Mando estándar
OESAZW2	x2 piezas	OHB145J12	-	-
OETLZW9	-	-	X	X
OTZW25	x2 piezas	OHB95J12E001	-	-
OETLZW11	x2 piezas	OHB145J12E001	-	-
OTZW26	x3 piezas	OHB95J12E001	-	-
OETLZW13	x3 piezas	YASDA6	-	-
OETLZW14	-	-	X	X
OETLZW3	-	-	X	X
OETLZW15	-	-	X	X




OESAZW2
OETLZW9




OTZW25
OETLZW11



OTZW26



OETLZW13



OETLZW3, 14, 15



Seccionadores - Fusible OS

Información para Pedido
OS Mini 30 y OS60–OS800. Tipo UL



OS200J03P

“Fusible disconnect switches” OS30...800 con mando frontal

Incluyen mando de plástico negro con indicación ON-OFF/I-O, eje y tornillería como estándar. El mando presenta un grado de protección IP65, con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON. El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación. Fusibles estándar UL 198C. Los interruptores son válidos para fusibles: L: Clase L (HRC-L) 600V, C: Clase HRC II-C 600V y J: Clase J 600V.

Mando Frontal Izquierda

Corriente asignada	Horsepower rating			Tamaño Fusible	Número de polos	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
	208V [HP]	480V [HP]	600V [HP]				[kg]		
A									
100	30	60	75	J, 100A	3	OS100J03P	1SCA022456R8810	1,5	1
					4 ³⁾	OS100J04N2P	1SCA022544R7050	1,8	1
					4 ²⁾	OS100J04FP	1SCA022508R2700	1,8	1
200	50	125	150		3	OS200J03P	1SCA022709R9760	3,3	1
400	100	250	350		3	OS400J03P	1SCA022709R1140	7,3	1
600	200	400	500		3	OS600J03P	1SCA022825R8870	13,5	1
800	250	500	500		3	OS800J03P	1SCA022825R9920	13,5	1

Mando Lateral Directo Centrado

30	7,5	15	20	J, 30A	3	OS30FAJ12P	1SCA108828R1001	0,7	1
					4 ²⁾	OS30FAJ22FP	1SCA108831R1001	0,9	1
60	15	30	50	J, 60A	3	OS60J12P	1SCA022434R8290	1,3	1
					4 ¹⁾	OS60J22N1P	1SCA022471R1210	1,6	1
					4 ²⁾	OS60J22FP	1SCA022472R0460	1,6	1
100	30	60	75	J, 100A	3	OS100J12P	1SCA022483R4550	1,5	1
					4 ¹⁾	OS100J22N1P	1SCA022544R6830	1,8	1
					4 ²⁾	OS100J22FP	1SCA022508R2960	1,8	1

Mando Lateral

30	7,5	15	20	CC, 30A	3	OS30FACCS30P	1SCA108999R1001	0,7	1
				J, 30A	3	OS30FAJS30P	1SCA108838R1001	0,7	1
60	15	30	50	J, 60A	3	OS60JS30P	1SCA022471R0580	1,3	1
					4 ¹⁾	OS60JS40N1P	1SCA022471R9880	1,6	1
					4 ²⁾	OS60JS40FP	1SCA022472R1430	1,6	1
100	30	60	75	J, 100A	3	OS100JS30P	1SCA022508R3510	1,5	1
					4 ¹⁾	OS100JS40N1P	1SCA022544R8700	1,8	1
					4 ²⁾	OS100JS40FP	1SCA022544R8960	1,8	1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores	Eje	Mando	Tornillería terminales
OS200	OXp6X210	OHB65J6	M8x25
OS400	OXp12X250	OHB95J12	M10x30
OS600...800	OXp12X280	OHB145J12	M12x40

1) Neutro sin fusible, a la izquierda.

2) Neutro con fusible.

3) Neutro sin fusible, a la derecha.




Seccionadores - Fusible OS


Dimensiones generales

OS Mini 25...40 y OS32...160


Seccionadores - Fusible OS Mini 25...35



Seccionadores - Fusible OS Mini 40



Seccionadores - Fusible OS30...63





OS Mini 25...40 y OS32...160

Mando Frontal Izquierdo




Seccionadores - Fusible OS


Dimensiones generales
OS Mini 25...40 y OS32...160

Seccionadores - Fusible OS125...160BS y OS100CSA

Mando Frontal Izquierdo



Mando Frontal Centrado




Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales

OS Mini 25...40 y OS32...160


Seccionadores - Fusible OS100...160 DIN y NFC, y OS100BS

Mando Lateral



Seccionadores - Fusible OS125...160BS y OS100CSA

Mando Lateral






Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250


Seccionadores - Fusible OS200_P y OS250_P

Mando Frontal Izquierdo




*) OS_N3

	OS200					OS250			
	D02 (2 polos)	B02 (2 polos)	D03 (3 polos)	B03 (3 polos)	D04 (4 polos)	B04 (4 polos)	D02/B02 (2 polos)	D03/B03 (3 polos)	D04/B04 (4 polos)
A	133	133	176,5	176,5	220	220	153,5	207,5	261,5
B	149	130	149	130	149	149	154	154	154
C	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	193	193	193
D	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	33,5	33,5	33,5
E	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	148,5	148,5	148,5
F	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	53,5	53,5	53,5
G	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	54	54	54
H	20	20	20	20	20	20	25	25	25
I	40	40	40	40	40	40	45	45	45
J	10	10	10	10	10	10	11	11	11
K	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	11,5	11,5	11,5
L	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	4	4	4
M	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	162	162	162
A1	104	104	147,5	147,5	191	191	124,5	178,5	232,5
B1	123	123	166,5	166,5	210	210	143,5	197,5	251,5
C1	140	140	183,5	183,5	227	227	160,5	214,5	268,5




Mando Frontal Centrado



*) OS_N3:

	OS200					OS250			
	D11 (2 polos)	B11 (2 polos)	D12 (3 polos)	B12 (3 polos)	D13 (4 polos)	B13 (4 polos)	D11 (2 polos)	D12 (3 polos)	D13 (4 polos)
A	149	130	149	130	141	130	149	130	154
B	199	199	199	199	199	199	193	193	193
C	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	33,5	33,5	33,5
D	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	148,5	148,5	148,5
E	92	92	92	92	92	92	135,5	135,5	135,5
F	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	54	54	54
G	20	20	20	20	20	20	25	25	25
H	132	132	175,5	175,5	219	219	192	206	260
I	40	40	40	40	40	40	45	45	45
J	10	10	10	10	10	10	11	11	11
K	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	11,5	11,5	11,5
L	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	4	4	4
M	165	165	165	165	165	165	162	162	162
N	80	80	80	80	80	80	90	90	90
A1	104	104	147,5	147,5	191	191	124	178	232
B1	123	123	166,5	166,5	210	210	143	197	251
C1	140	140	183,5	183,5	227	227	160	214	268
C2	70	70	70	70	70	70	113,5	113,5	113,5







Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS315_P y OS400_P




Mando Frontal Izquierdo





C000014 / OS315_400_001_04 A

OS315				OS400			
B02 (2 polos)	B03 (3 polos)	B04 (4 polos)		B02 (2 polos)	B03 (3 polos)	B04 (4 polos)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	191	255	319	191	255	319	
B	176	176	176	176	176	193	193
C	194	194	194	194	194	166	166

OS315				OS400			
B02 (2 polos)	B03 (3 polos)	B04 (4 polos)		B02/D02 (2 polos)	B03/D03 (3 polos)	B04/D04 (4 polos)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A1	162,5	226,5	290,5	162,5	226,5	290,5	
B1	180,5	244,5	308,5	180,5	244,5	308,5	
C1	198,5	262,5	326,5	198,5	262,5	326,5	



Mando Frontal Centrado






OS_N3

C000011 / OS315-400_11_22 B

OS315-400										OS400					
B11 (2 polos)	B12 (3 polos)	B13 (4 polos)	B21 (2 polos)	B22 (3 polos)	D11 (2 polos)	D12 (3 polos)	D13 (4 polos)	D21 (2 polos)	D22 (3 polos)	J11 (2 polos)	J12 (3 polos)	J13 (4 polos)	J21 (3 polos)	J22 (4 polos)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in
A	176	176	176	176	193	193	193	193	193	176 / 6,93	176 / 6,93	176 / 6,93	176 / 6,93	176 / 6,93	176 / 6,93
B	194	194	194	194	166	166	166	166	166	194 / 7,64	194 / 7,64	194 / 7,64	194 / 7,64	194 / 7,64	194 / 7,64
C	140	140	204	204	140	140	140	204	204	140 / 5,51	140 / 5,51	204 / 8,03	204 / 8,03	204 / 8,03	204 / 8,03
D	190	254	318	254	318	190	254	318	318	190 / 7,48	254 / 10,00	318 / 12,52	254 / 10,00	318 / 12,52	318 / 12,52

OS315					OS400				
B11 (2 polos)	B12 (3 polos)	B21 (3 polos)	B22 (4 polos)	B13 (4 polos)	B11/D11/J11 (2 polos)	B12/D12/J12 (3 polos)	B21/D21/J21 (3 polos)	B22/D22/J22 (4 polos)	B13/D13/J13 (4 polos)
mm	mm	mm	mm	mm	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in	mm/in
A1	163	227	227	291	163/6,42	227/8,94	227/8,94	291/11,46	291/11,46
A2	81,5	81,5	145,5	145,5	81,5/3,21	81,5/3,21	145,5/5,73	145,5/5,73	81,5/3,21
B1	181	245	245	309	181/7,13	245/9,65	245/9,65	309/12,17	309/12,17
B2	90,5	90,5	154,5	154,5	90,5/3,56	90,5/3,56	154,5/6,08	154,5/6,08	90,5/3,56
C1	199	263	263	327	199/7,83	263/10,35	263/10,35	327/12,87	327/12,87
C2	99,5	99,5	163,5	163,5	99,5/3,92	99,5/3,92	163,5/6,44	163,5/6,44	99,5/3,92







Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS200...400 D/BS con mando directo

Mando Lateral Izquierdo






Seccionadores - Fusible OS


Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS630_P y OS800_P

Mando Frontal Izquierdo



Mando Frontal Centrado






Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS1250_P


Mando Frontal Izquierdo




*) N3- types

M00207/OS1200-1250_01-04 A

OS1200/1250			
D/L /B01 (1 polo)	D/L /B02 (2 polos)	D/L /B03 (3 polos)	D/L /B04 (4 polos)
mm / in	mm / in	mm / in	mm / in
A 209 / 8,23	319 / 12,56	429 / 16,89	539 / 21,22
A1 166 / 6,54	276 / 10,87	386 / 15,20	496 / 19,53
B1 196 / 7,72	306 / 12,05	416 / 16,38	526 / 20,71
C1 222 / 8,74	332 / 13,07	442 / 17,40	552 / 21,73




Mando Frontal Centrado



*) N3- types

M00208/OS1200-1250_11-22 A

OS1200/1250			
D/L /B11 (2 polos)	D/L /B12 (3 polos)	D/L /B13 (4 polos)	D/L /B22 (4 polos)
mm / in	mm / in	mm / in	mm / in
A 322 / 12,68	432 / 17,01	542 / 21,34	542 / 21,34
A1 276 / 10,87	386 / 15,20	496 / 19,53	496 / 19,53
B1 306 / 12,05	416 / 16,38	526 / 20,71	526 / 20,71
C1 322 / 13,07	442 / 17,40	552 / 21,73	552 / 21,73







Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS200_K y OS250_K con mando directo



Seccionadores - Fusible OS315_K y OS400_K con mando directo







Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
OS200...OS1250

Seccionadores - Fusible OS200...400_K con mando lateral directo



	OS200... OS200 K												OS250... OS250 K			
	DS01 (1 polo)	BS01 (1 polo)	DS02 (2 polos)	BS02 (2 polos)	DS03 (3 polos)	BS03 (3 polos)	DS04 (4 polos)	BS04 (4 polos)	DS01 (1 polo)	DS02 (2 polos)	DS03 (3 polos)	DS04 (4 polos)	DS01 (1 polo)	DS02 (2 polos)	DS03 (3 polos)	DS04 (4 polos)
A	149,0	5,87	130,0	5,12	149,0	5,87	130,0	5,12	149,0	5,87	130,0	5,12	149,0	5,87	130,0	5,12
B	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48	164,5	6,48
C	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81	198,5	7,81
D	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33
E	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44	36,5	1,44
F	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69	144,5	5,69
G	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91	48,5	1,91
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79	20,0	0,79
J	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45	138,5	5,45
K	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57	40,0	1,57
L	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39	10,0	0,39
M	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33	8,5	0,33
N	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78	121,5	4,78
AI	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38	60,5	2,38
BI	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13	79,5	3,13
CI	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80	96,5	3,80



	OS315... OS315 K, OS400... OS400 K												OS400... OS400 K			
	BS01/JS01 (1 polo)	BS02/JS02 (2 polos)	BS03/JS03 (3 polos)	BS04/JS04 (4 polos)	DS01 (1 polo)	DS02 (2 polos)	DS03 (3 polos)	DS04 (4 polos)	BS01/JS01 (1 polo)	BS02/JS02 (2 polos)	BS03/JS03 (3 polos)	BS04/JS04 (4 polos)	DS01 (1 polo)	DS02 (2 polos)	DS03 (3 polos)	DS04 (4 polos)
A	185,0	7,28	249,0	9,80	313,0	12,32	377,0	14,84	185,0	7,28	249,0	9,80	313,0	12,32	377,0	14,84
B	160,0	6,30	224,0	8,82	288,0	11,34	352,0	13,86	160,0	6,30	224,0	8,82	288,0	11,34	352,0	13,86
C	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93	176,0	6,93
D	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64	194,0	7,64
AI	98,5	3,88	162,5	6,40	226,5	8,92	290,5	11,44	98,5	3,88	162,5	6,40	226,5	8,92	290,5	11,44
BI	116,5	4,59	180,5	7,11	244,5	9,63	308,5	12,15	116,5	4,59	180,5	7,11	244,5	9,63	308,5	12,15
CI	134,5	5,30	198,5	7,81	262,5	10,33	326,5	12,85	134,5	5,30	198,5	7,81	262,5	10,33	326,5	12,85

Seccionadores - Fusible OS630...800_K con mando lateral directo


	OS600/630/800... OS600/630/800 K											
	DS/BS/JS/LS01 (1 polo)	DS/BS/JS/LS02 (2 polos)	DS/BS/JS/LS03 (3 polos)	DS/BS/JS/LS04 (4 polos)	DS/BS/JS/LS01 (1 polo)	DS/BS/JS/LS02 (2 polos)	DS/BS/JS/LS03 (3 polos)	DS/BS/JS/LS04 (4 polos)	DS/BS/JS/LS01 (1 polo)	DS/BS/JS/LS02 (2 polos)	DS/BS/JS/LS03 (3 polos)	DS/BS/JS/LS04 (4 polos)
A	238/9,38	326/12,84	414/16,31	502/19,78	238/9,38	326/12,84	414/16,31	502/19,78	238/9,38	326/12,84	414/16,31	502/19,78
B	213/8,39	301/11,86	389/15,32	477/18,79	213/8,39	301/11,86	389/15,32	477/18,79	213/8,39	301/11,86	389/15,32	477/18,79
A1	147,5/5,81	235,5/9,28	323,5/12,75	411,5/16,21	147,5/5,81	235,5/9,28	323,5/12,75	411,5/16,21	147,5/5,81	235,5/9,28	323,5/12,75	411,5/16,21
B1	177,5/6,99	265,5/10,46	353,5/13,93	441,5/17,39	177,5/6,99	265,5/10,46	353,5/13,93	441,5/17,39	177,5/6,99	265,5/10,46	353,5/13,93	441,5/17,39
C1	203,5/8,02	291,5/11,48	379,5/14,95	467,5/18,42	203,5/8,02	291,5/11,48	379,5/14,95	467,5/18,42	203,5/8,02	291,5/11,48	379,5/14,95	467,5/18,42




Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales
Accesorios OS200...1250


Mandos tipo empuñadura




Mando	Longitud (mm) L	Longitud (mm) B
OH_65J5	65	5
OH_65J6	65	6
OH_80J6	80	6
OH_125J12	125	12
OH_145J12	145	12
OH_175J12	175	12
OH_275J12	275	12




Taladros para mandos laterales
OH_145J12E002_




Mando para interruptores laterales
OH_145J12E002_



Mandos de acero inoxidable




Taladros para OHM



Mando para interruptores laterales
OH_145J12E002_


Mando	Longitud (mm) L	Longitud (mm) B
OHM65L6	65	6
OHM125L12	125	12
OHM175L12	175	12
OHM275L12	275	12

Mínima distancia L, entre el eje y la bisagra




Tamaño [A]	L [mm]	Mando
400	150	OH_125J12 OH_145J12
400...800	175 275	OH_175J12 OH_275J12
400...800	220	YASDA 7,8


OESAZW 2



OETLZW 9




OETLZW 3, 14, 15




OETLZW 3: A= 300, B= 31
OETLZW 14: A= 250, B= 31
OETLZW 15: A0=500, B= 36


OETLZW11




OETLZW 13



OTZW 25



OTZW 26





OS Mini 30 y OS60...800 Tipo UL

Mando Frontal Izquierdo






Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales

OS Mini 30 y OS60...800 Tipo UL

Seccionadores - Fusible OS100J Tipo UL

Mando Lateral






Seccionadores - Fusible OS


Dimensiones generales

OS Mini 30 y OS60...800. Tipo UL

Seccionadores - Fusible OS200J



Seccionadores - Fusible OS400J






Seccionadores - Fusible OS

Dimensiones generales

OS Mini 30 y OS60...800 Tipo UL

Seccionadores - Fusible OS600J...800L




Indicaciones de los mandos y funciones

- La maneta del mando indica con total fiabilidad la posición exacta de los contactos.

La indicación de posición es fiable incluso en el caso de que los contactos estén soldados; en ese caso la maneta del mando no alcanza la posición OFF sino que permanece entre las posiciones ON- y OFF- manteniendo el enclavamiento de la puerta.

No es posible enclavar el mando si los contactos han quedado soldados.

- Cuando la maneta está en posición TEST se pueden verificar los contactos auxiliares, mientras que los contactos principales permanecen abiertos.



Funciones ON y OFF de los contactos principales y auxiliares

Tipo de contacto	Movimiento del eje	Movimiento del mando				
		TEST -45°	OFF 0°	30°	60°	ON 90°
Contactos principales	0 → 0 ←					
Contactos de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.A. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos de indicación de test N.C. en el interior del mecanismo	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.A. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					
Contactos auxiliares N.C. en el módulo situado en el lateral del interruptor	0 → 0 ←					



Seccionadores - Fusible OS

Datos técnicos
Monitor de fusibles OFS


- No hay peligro de marcha en monofásico de los motores y previene la aparición de tensiones de neutro peligrosas.
- No es necesaria alimentación auxiliar externa.
- Amplias gamas de tensión 100...260 Vac y 380...690 Vac.
- Total capacidad de operación incluso con desequilibrio de fases.
- Seguro y fiable.
- Incrementa la fiabilidad con las baterías de condensadores.



Monitor de fusible montado en un seccionador-fusible OS

Actúa con todos los fusibles estándar

El monitor de fusibles OFS puede ser utilizado con todos los fusibles estándar. No se requieren fusibles con percutor, reduciendo así los costes totales.



El led rojo encendido indica que se ha fundido algún fusible

Indicación de fusible quemado

La luz del piloto rojo indica si hay algún fusible fundido y los contactos auxiliares dan una señal de alarma o una señal de disparo. Los monitores de fusible OFS tienen un led verde para la indicación de estado normal.

El led verde se apaga y se enciende el led rojo, en el caso de uno o más fusibles fundidos.

El monitor de fusible OFS se rearma automáticamente después de cambiar los fusibles fundidos.

Funcionamiento del OFS

	Fusible	Piloto verde	Piloto rojo	N.A.	N.C.
Interruptor cerrado	ok	on	off	abierto	cerrado
	fundido	off	on	cerrado	abierto
Interruptor abierto	ok	off	off	abierto	cerrado
	fundido	off	off	abierto	cerrado



Seccionadores - Fusible OS

Datos técnicos Monitor de fusibles OFS

Datos técnicos

Circuito de potencia

Cable de conexión n°: 1, 3, 5	Doble aislamiento de 0,75 mm ² Cu , 60 cm de longitud
Cable de conexión n°: 2, 4, 6	0,75 mm ² Cu, 60 cm de longitud
Tensión asignada OF_260	100/120 Vac...260Vac
Tensión asignada OF_690	380Vac...690Vac
Tolerancia de Tensión	-10%...+10%
Consumo	< 3 VA
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Impedancia	> 1000 K/V
Tensión de impulso para test (1.2/50 µs)	9,8 kV



Contactos auxiliares

Terminales	OFS 11-14 (N.A.), 21-22 (N.C.)
Sección de cable:	
Cu flexible	A 1.5 mm ²
Cu rígido	A 2,5 mm ²
Corriente asignada I _o	4A / 250 Vac / AC1 3A / 250 Vac / AC15 2A / 24 Vcd / DC13
Tensión asignada	250 Vac
Material	Libre de cadmio


Características

Temperatura ambiente	-25...+55°C
Temperaturas de transporte y almacenamiento	-40...+70°C
Tiempo de maniobra	< 2 seg.
Categoría de sobretensión	III conformes IEC 60947-1
Grado de contaminación	3 conformes IEC 60947-1
Ensayo de rigidez dieléctrica	
Circuito de potencia / Contactos auxiliares	5 kVrms / 1 min 50 Hz
Inmunidad al campo magnético	
Continuo	EN 61000-4-8 (1993) Nivel 5
Pulso 1.2 / 50 µs	EN 61000-4-8 (1993) Nivel 5
Material	Termoplástico autoextinguible con V-0 conformes con UL94
Grado de protección	IP20
Peso	140gr

Esquemas de conexión



OFS



Gama competitiva internacionalmente

Ensayados conforme a las Normas IEC 60947-1 y -3, otras normas relacionadas: IEC 60664, 60269 y 60204.

Las series OT, OT_C y OS cumplen con las principales normas internacionales y disponen de una amplia gama de homologaciones.

Cumplen también con la Directiva Europea de Máquinas "European Machine Directives" IEC 60204 (EN 60204).



Respeto al medio ambiente

Los productos están diseñados en conformidad con la directiva Europea 2002/95/EC sobre la restricción de uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS), aplicando los últimos conocimientos de materiales respetuosos con el medio ambiente (por ejemplo no se utilizan metales pesados como el cadmio en los contactos).

Los materiales plásticos utilizados en los interruptores así como los materiales de los embalajes son totalmente reciclables.

Los interruptores OT han sido diseñados en base al LCA "Life cycle assessment", que describe el impacto ambiental en cada etapa del ciclo de vida del producto, desde la producción de la materia prima hasta la destrucción, reciclado y tratamiento de los residuos. LCA sirve como base para EPDs (Environmental Product Declaration) y es una herramienta para "Design For Environment".



Premios al diseño de manetas ergonómicas

Nuestra gama de manetas es apreciada internacionalmente por su diseño. Ha recibido premios por su funcionalidad, ergonomía y apariencia. Cuando diseñamos esta familia de manetas, ciertos aspectos fueron considerados en adición a los valores de apariencia y ergonomía; robustez y funcionalidad para satisfacer la demanda de los usuarios finales.


Categorías de utilización

Las categorías de utilización en interruptores-seccionadores definen las condiciones de utilización de acuerdo a la norma UNE/EN 60947-3. Estas categorías se representan por dos letras que indican el tipo de circuito en el cual el aparato puede instalarse (AC: corriente alterna y DC: corriente continua), un número de dos cifras para el tipo de carga que se debe maniobrar y una última letra (A o B) que representa la frecuencia de uso.

Con referencia a la categoría de utilización, la norma de producto define los valores de corriente asignada de empleo que el interruptor-seccionador puede interrumpir y establecer.

Naturaleza de la corriente	Categorías de utilización		
	Categorías de utilización		Aplicaciones típicas
	Maniobra frecuente	Maniobra no frecuente	
Corriente alterna	AC-20A	AC-20B	Conexión y desconexión en vacío
	AC-21A	AC-21B	Maniobra de cargas resistivas con sobrecargas de moderada magnitud
	AC-22A	AC-22B	Maniobra de cargas mixtas resistivas e inductivas con sobrecargas de moderada magnitud
	AC-23A	AC-23B	Maniobra de motores u otras cargas altamente inductivas
Corriente continua	DC-20A	DC-20B	Conexión y desconexión en vacío
	DC-21A	DC-21B	Maniobra de cargas resistivas con sobrecargas de moderada magnitud
	DC-22A	DC-22B	Maniobra de cargas mixtas resistivas e inductivas con sobrecargas de moderada magnitud (ej. motores en derivación)
	DC-23A	DC-23B	Maniobra de motores u otras cargas altamente inductivas





Desconectador-Fusible XLP-SLP

XLP100...XLP630	186
Accesorios	186
Recambios.....	186
SLP160...SLP630	187
Accesorios	187
Recambios.....	187
Dimensiones generales	188
XLP000	188
XLP00	188
XLP1	188
XLP2	189
XLP3	189
SLP00	190
SLP-K1	190
SLP-K2/3	190

Desconectadores - Fusible

Información para Pedido
XLP100...XLP630

Desconectadores-fusible 3 polos con *frontal extraíble*

Norma fusible según DIN 43620 IEC/EN 60629-2-1

I_{th}	Norma fusible	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
A	Tamaño			[kg]	[ud]
100	000	XLP000-6CC	1SEP201428R0001	0,46	1
160	00	XLP00-6BC	1SEP101890R0002	0,63	1
	00 (*)	XLP00-EFM-6BC	LSCP101890R0012	0,68	1
250	1	XLP1-6BC	1SEP101891R0002	1,80	1
400	2	XLP2-6BC	1SEP101892R0002	3,02	1
630	3	XLP3-6BC	1SEP101975R0002	4,25	1


Accesorios

Descripción	Características	Válido para desconectar			
Contacto auxiliar	N.C./N.A. 6A/150V	XLP000 y 3	XLP-CAUXNC-NA	1SEP407742R0001	0,01 1
	N.C. 10A/690V	XLP00 y 3	XLP-CAUXNC	1SEP407742R0002	0,02 1
	N.A. 10A/690V	XLP00 y 3	XLP-CAUXNA	1SEP407742R0003	0,02 1
Monitor electrónico de fusible		XLP00	XLP-MOEL00	1SEP101873R0007	0,09 1
		XLP1	XLP-MOEL1	1SEP101883R0007	0,37 1
		XLP2	XLP-MOEL2	1SEP101982R0007	0,25 1
		XLP3	XLP-MOEL3	1SEP101984R0007	0,35 1
Cubrebornes		XLP00	XLP-CUBR00	1SEP407793R0001	0,03 1
		XLP1	XLP-CUBR1	1SEP407793R0002	0,10 1
		XLP2 y 3	XLP-CUBR2-3	1SEP407952R0001	0,18 1
Marco para:	1 XLP000	XLP000	XLP-MARC1X000	1SEP407741R0001	0,02 1
	2 XLP000	XLP000	XLP-MARC2X000	1SEP407741R0002	0,03 1
	3 XLP000	XLP000	XLP-MARC3X000	1SEP407741R0003	0,03 1
	1 XLP00	XLP00	XLP-MARC1X00	1SEP407792R0001	0,02 1
	2 XLP00	XLP00	XLP-MARC2X00	1SEP407792R0002	0,03 1
	3 XLP00	XLP00	XLP-MARC3X00	1SEP407792R0003	0,04 1
	1 XLP1	XLP1	XLP-MARC1X1	1SEP407815R0001	0,04 1
	2 XLP1	XLP1	XLP-MARC2X1	1SEP407815R0002	0,06 1
	1 XLP2	XLP2	XLP-MARC1X2	1SEP407951R0001	0,40 1
	1 XLP3	XLP3	XLP-MARC1X3	1SEP407955R0001	0,06 1
Accesorio para enclavamiento candado	XLP00 y 3	XLP-ENCL00-3	1SEP407786R0001	0,01 1	
Accesorio para fijación a carril DIN	XLP000	XLP-FDIN000	1SEP407740R0001	0,01 1	
Kit 3 tornillos	M8x16mm	XLP00	XLP-TORN3XM6X16	NHP400940R0006	0,01 1
	M10x20mm	XLP1	XLP-TORN3XM10X20	NHP403625R0001	0,02 1
	M12x30mm	XLP2 y 3	XLP-TORN3XM12X30	NHP403626R0001	0,02 1

Recambios

Tapa frontal	XLP000	XLP-TAPA000	1SEP304222R0001	0,12	1
	XLP00	XLP-TAPA00	1SEP101873R0001	0,17	1
	XLP1	XLP-TAPA1	1SEP101883R0001	0,50	1
	XLP2	XLP-TAPA2	1SEP101982R0001	0,65	1
	XLP3	XLP-TAPA3	1SEP101984R0001	0,90	1
Kit 3 Bridas (3-BC)	1,5-50 mm ²	XLP00	XLP-BRID00	1SEP407733R0001	0,04 1
	16-95 mm ²	XLP1	XLP-BRID1	1SEP407733R0002	0,11 1
	35-300 mm ²	XLP2 y 3	XLP-BRID2-3	1SEP407953R0001	0,26 1

(*) Con monitor electrónico de fusibles "EFM".



Desconectadores - Fusible

Información para Pedido
SLP160...SLP630



SLP

Desconectadores-fusible 4 polos con *frontal extraíble*

Norma fusible según DIN 43620 IEC/EN 60629-2-1

I_{th}	Norma fusible	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
A	Tamaño			[kg]	[ud]
160	00	SLP160-00	NHP100844R0001	1,20	1
250	K1	SLP250-K1	NHP100799R0001	4,00	1
400	K2	SLP400-K2	NHP100838R0001	7,60	1
630	K3, 4o polo a la derecha	SLP630-K3	NHP100838R0002	8,10	1
	K3, 4o polo a la izquierda	SLP630-K3-4	NHP100838R0003	8,10	1

Accesorios

Válido para	Descripción	Par de apriete [Nm]				
SLP-K1	Al/Cu 16 - 150 mm ²	10	SLP-TERM16-150	NHP403627R0002	0,10	1
	Al/Cu 70-150 mm ²	10	SLP-TERM70-150	NHP403628R0002	0,10	1
	Al/Cu 2x(70 - 150) mm ²	10	SLP-TERM2X70-150	NHP403631R0002	0,20	1
	Tornillo (M10x20) para terminal de pala para cable Al/Cu 240 mm ² y conexión barras 35 mm ²	25	XLP-TORN3XM10X20	NHP403625R0001	-	1
SLP-K2 y -K3	16-240 mm ²	20	SLP-TERM16-240	NHP403677R0002	0,24	1
	Al/Cu 95 - 240 mm ²	30	SLP-TERM95-240	NHP403630R0002	0,15	1
	Al/Cu 2x(95 - 240) mm ²	30	SLP-TERM2X95-240	NHP403633R0002	0,30	1
	Tornillo (M12x30) para terminal de pala para cable Al/Cu 300 mm ²	25	XLP-TORN3XM12X30	NHP403626R0001	-	1


Recambios

Descripción	Válido para				
Tapa IP 30 4 polos	SLP 00	SLP-TAPA00	NHP100991P0001	0,04	1
	SLP K1	SLP-TAPAK1	NHP100993P0001	0,06	1
	SLP K2 y K3	SLP-TAPAK2-3	NHP100992P0001	0,06	1

Desconectadores - Fusible


Dimensiones generales
XLP

XLP000




1SEB0000001

XLP00



1SEB0000008

XLP1




1SEB0000002

Desconectadores - Fusible


Dimensiones generales XLP

XLP2



1SEB000003

XLP3




1SEB000004

Desconectadores - Fusible


Dimensiones generales
SLP

SLP00 4 pole




NHP303398

SLP-K1 4 pole



NHP303599

SLP-K2/3 4 pole



NHP303408

Notas





Interruptores de corte
en carga preparados para
aplicaciones fotovoltaicas
hasta 1000 V_{DC}
OT - OS - OESA_SOL

Datos técnicos	194
Aplicaciones en corriente continua hasta 1000 V _{DC}	194
Ejemplo de elección de un interruptor	194
Datos técnicos conformes con IEC 60947-3	195
Información para pedido	196
Interruptores - seccionadores hasta 660 V _{DC}	196
Interruptores - seccionadores hasta 750 V _{DC}	196
Interruptores - seccionadores hasta 800 V _{DC}	196
Interruptores - seccionadores hasta 1000 V _{DC}	196
Seccionadores- fusibles hasta 1000 V _{DC}	197
Dimensiones generales	198
OT16...40F8	198
OS63B22N1	198
OT160E4	199
OT200...250E23/33P	199
OT315...400E23/33P	200
OT630E22/33P	200
OESA200...400R04SOL	201
OESA200...400R22SOL	201



Productos para aplicaciones solares


Datos técnicos

Aplicaciones en corriente continua hasta 1000 V_{DC}

La interrupción de corrientes presenta mayores problemas con redes en corriente continua que en corriente alterna. En la corriente alterna existe un paso natural de la corriente por el cero en cada semiperíodo, al cual corresponde un apagado espontáneo del arco que se forma cuando se abre el circuito. En la corriente continua esto no sucede y, para extinguir el arco, es preciso que la corriente disminuya hasta anularse. Es necesario que la interrupción se realice gradualmente, sin bruscas anulaciones de la corriente que darían lugar a elevadas sobretensiones.

Los fenómenos de naturaleza energética que se desarrollan en el circuito dependen de la tensión de servicio de la instalación y obligan a instalar los interruptores según esquemas de conexión en los cuales los polos del interruptor se conectan en serie.

Esto significa también que si aumenta la tensión de servicio de la instalación, también hay que aumentar el número de las interrupciones de corriente y, por consiguiente, el número de polos conectados en serie. Desde el punto de vista del interruptor no existe ningún requisito para que la carga esté conectada en la polaridad positiva, en la negativa o entre los polos, mientras el número de polos en serie cumpla con los requisitos indicados en la tabla de características técnicas. Por ejemplo situar la carga entre L1 y L4 (ejemplo A) es lo mismo que entre L2 y L3 (ejemplo B) o entre L3 y L4. Sin embargo para garantizar la función de seccionamiento se sugiere cortar ambas polaridades, independientemente de si la instalación está conectada a tierra o no. Generalmente, la ubicación de la carga se selecciona según la conveniencia del cableado. Por ejemplo: si se requieren cuatro polos en serie, la carga se puede conectar entre L1 y L2 ó L2 y L3. Ejemplo C seriado válido para un interruptor de seis polos.



Ejemplo de selección de un Interruptor

Se necesita un interruptor para 180A a 1000V con fusibles en corriente continua para una categoría de utilización DC-21A. Consultando la tabla de datos técnicos que se encuentra a continuación de esta explicación, se puede ver que en la categoría DC-21A y para una tensión de 1000V, hay que utilizar un interruptor de 200A con 4 polos en serie (el inmediato superior). La nomenclatura utilizada es 200/4 (200A con 4 polos en serie). Por tanto el interruptor que cumple con las características deseadas sería un OESA200_ en versión tetrapolar.

Tamaño		A	OESA200_	OESA250_	OESA400_
Corriente asignada de empleo/polos en serie, DC-21A	1000V	A	200/4	250/4	400/4

Para este ejemplo, se puede utilizar el esquema de conexionado como el del ejemplo A o B.

Productos para aplicaciones solares

Datos técnicos

Datos técnicos conformes con IEC 60947-3

Interruptores - Seccionadores

Tamaño		A	OT16	OT25	OT32	OT160	OT200	OT250	OT315	OT400	OT630
Tensión asignada de aislamiento	Grado contaminación 3	V	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000
Rigidez eléctrica	50 Hz 1 min.	kV	6	6	6	10	10	10	10	10	10
tensión asignada soportada a impulso		kV	8	8	8	12	12	12	12	12	12
Corriente térmica DC-20	Al aire	A	25	32	40	200	200	250	315	400	630
	En envolvente 40 °C	A	25	32	40	160	200	250	315	400	630
	En envolvente 60 °C	A	20	25	32	125	—	—	—	—	—
	...con cable de sección mínima	mm²	4	6	10	70	95	120	185	240	2x185
Corriente asignada de empleo /polos en serie, DC-21A	750 V	A	16/8	25/8	32/8	160/4	200/5*	250/5*	315/5*	400/5*	600/5*
	800 V	A	—	—	—	—	200/5*	250/5*	315/5*	400/5*	600/5*
	1000 V	A	—	—	—	—	200/6*	250/6*	315/6*	400/6*	600/5*
Corriente de corda duración admisible 1s.	valor r.m.s.	kA	0,5	0,5	0,5	4	8	8	15	15	20
Potencia disipada/polo	A corriente asignada sin fusible	W	0,3	0,6	1,6	6,5	4	6,5	6,5	10	25
Durabilidad mecánica	Dividir por 2 para ciclos de maniobra	Oper	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000	10.000

Seccionadores - Fusible

Tamaño		A	OS63	OESA200	OESA250	OSA400
Tensión asignada de aislamiento	Grado contaminación 3	V	1000	1000	1000	1000
Rigidez eléctrica	50 Hz 1 min.	kV	10	10	10	10
tensión asignada soportada a impulso		kV	12	12	12	12
Corriente térmica DC-20/máx.	Al aire	A/W	63/7,5	200/22	250/32	400/45
Potencia disipada fusible ¹⁾	En envolvente 40 °C	A/W	63/7,5	200/22	250/32	400/45
...con cable de sección mínima	con puentes	A	85	280	315	450
	Cu	mm²	16	95	120	240
Corriente asignada de empleo /polos en serie, DC-21A	750 V	A	6,3/4*	200/4	250/4	400/4
	800 V	A	6,3/4*	200/4	250/4	400/4
	1000 V	A	6,3/4*	200/4	250/4	400/4
Corriente asignada de empleo /polos en serie, DC-22A	750 V	A	—	200/4	250/4	400/4
	1000 V	A	—	200/4	250/4	400/4
Corriente de corda duración admisible 1s.	valor r.m.s.	kA	2,5	8	8	10
Potencia disipada/polo	A corriente asignada sin fusible	W	4	5	11	30
Durabilidad mecánica	Dividir por 2 para ciclos de maniobra	Oper	20.000	16.000	16.000	16.000

1) Temperatura ambiente 60 °C: reducción 20%. Montaje en "techo": reducción 10%. Montaje en pared, fusibles horizontales: 8%.

2) Necesario solicitar 4 cuchillas OESA2G5.

(*) Categoría B.

Productos para aplicaciones solares

Información para Pedido




OT16...32E8



OT160E4



OT200...250E23P



OT315...400E23P



OT200...250E33P



OT315...400E33P

Interruptores - Seccionadores hasta 660V_{DC}

Consultar en el Catálogo Tarifa de productos de baja tensión, Capítulo 5, en la tabla de datos técnicos.

Interruptores - Seccionadores hasta 750V_{DC}

16...32 A: Se suministra sin mando. Solicitar OHB3 (1SCA022648R4110).

160...400 A: Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Toda la gama de accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando Frontal Centrado

Corriente/ asignada de servicio DC-21 [A]	Número necesario de polos en serie	Longitud eje/mando incluido como estándar mm/mm	Tipo	Código	Peso	Emb/ud
					[kg]	[ud]
16	8	-/-	OT16F8	1SCA104836R1001	0,31	1
25	8	-/-	OT25F8	1SCA104882R1001	0,11	1
32	8	-/-	OT40F8	1SCA104938R1001	0,14	1
160	4	210/65	OT160E4	1SCA022259R8060	1,40	1
200	5	210/65	OT200E23P	1SCA103713R1001	3,20	1
250	5	210/65	OT250E23P	1SCA103715R1001	3,20	1
315	5	185/95	OT315E23P	1SCA101113R1001	4,35	1
400	5	185/95	OT400E23P	1SCA103717R1001	4,35	1

Interruptores - Seccionadores hasta 800V_{DC}

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). Toda la gama de accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando Frontal Centrado

16	8	-/-	OT16F8	1SCA104836R1001	0,31	1
200	5	210/65	OT200E23P	1SCA103713R1001	3,20	1
250	5	210/65	OT250E23P	1SCA103715R1001	3,20	1
315	5	185/95	OT315E23P	1SCA101113R1001	4,35	1
400	5	185/95	OT400E23P	1SCA103717R1001	4,35	1
600	5	185/150	OT630E23P31	1SCA111409R1001	7,80	1

Interruptores - Seccionadores hasta 1000V_{DC}

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar. Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado). Toda la gama de accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando Frontal Centrado

200	6	210/65	OT200E33P	1SCA103719R1001	4,00	1
250	6	210/65	OT250E33P	1SCA103721R1001	3,80	1
315	6	185/95	OT315E33P	1SCA103723R1001	4,90	1
400	6	185/95	OT400E33P	1SCA103355R1001	4,00	1
600	6	185/150	OT630E33P31	1SCA111410R1001	11,30	1

Productos para aplicaciones solares

Información para Pedido

El aparato completo se compone de un Seccionador - Fusible + Adaptador Fusible.

Seccionadores - Fusible hasta 1000V_{DC}

Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O y eje como estándar.

La gama OESA_SOL además incluye pre-cableado y kit de tornillos para los terminales.

Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable por personal autorizado).

Para la construcción completa del seccionador-fusible de la gama OESA_SOL se deben solicitar los adaptadores fusible (para L1 y L4) como accesorios. El tipo de adaptador fusible variará según el fusible escogido. Fusibles no incluidos.

Toda la gama de accesorios de las versiones estándares son compatibles con estos productos.

Mando Frontal Izquierda

Corriente/ asignada de servicio DC-21 [A]	Número necesario de polos en serie	Longitud eje/mando incluido como estándar mm/mm	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
200	4	250/125	OESA200R04SOL	1SCA022864R5300	8,20	1
250	4	250/125	OESA250R04SOL	1SCA022864R5480	8,20	1
400	4	250/125	OESA400R04SOL	1SCA022864R3510	10,70	1

Pre-cableado según la figura A.

Mando Frontal Centrado

63	4	161/65	OS63B22N1	1SCA022469R2580	1,72	1
200	4	250/125	OESA200R22SOL	1SCA022864R5210	8,20	1
250	4	250/125	OESA250R22SOL	1SCA022864R5560	8,20	1
400	4	250/125	OESA400R22SOL	1SCA022864R3600	9,40	1

Pre-cableado según la figura B (excepto OS63B22N1).



Adaptadores fusible para la gama OESA_SOL

Se requieren dos adaptadores fusible (en L1 y L4) para conseguir un interruptor-fusible. Kit de tornillos incluido. Cada referencia incluye 6 adaptadores fusible (apto para 3 polos). Adaptadores fusible según estándar DIN 43653. Para otro tipo de adaptador


Válido para interruptores	Tipo de fusible	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OESA_SOL	DIN110, 0-1-1*	OESAZX1-S2	1SCA022510R8860	0,90	1
OESA400_SOL	DIN110, 2	OESAZX1-S2	1SCA022510R8860	0,90	1
	DIN140, 1-2	OESAZX1-S6	1SCA022510R9320	1,00	1

1* = Tamaño de fusible Bussmann.

Cubrebornes para la gama OESA_SOL

Transparentes. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior.


Válido para interruptores	Ud. necesarias para 4 polos	Tipo	Código	Peso [kg]	Emb/ud [ud]
OESA_SOL	4	OESAZX119	1SCA022103R2450	0,06	1




Productos para aplicaciones solares

Dimensiones generales

OT160E4 Interruptor - Seccionador




OT200...250E23/33P Interruptor - Seccionador




Productos para aplicaciones solares

Dimensiones generales

OT315...400E23/33P Interruptor - Seccionador



OT630E22/33P Interruptor - Seccionador




Productos para aplicaciones solares

Dimensiones generales

OESA200...400R04SOL Seccionador - Fusible


Mando Frontal izquierdo



Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H
OESA200...250R04SOL	324	260	37	62	162	60	199	185
OESA400R04SOL	356	292	41	70	180	51	206	192

OESA200...400R22SOL Seccionador - Fusible

Mando Frontal centrado



Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
OESA200...250R22SOL	340	318	62	37	120	175	162	60	199	185
OESA400R22SOL	372	350	70	41	128	191	180	51	206	192



Relación alfanumérica de modelos

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OA1G01	1SCA022353R4890	CONT. AUX. OA1G01	20, 91	OETLZX114/1	1SCA022126R1990	CONEX. POR BARRAS OETLZX114/1	42
OA1G10	1SCA022353R4970	CONT. AUX. OA1G10	20, 35, 91, 96, 138, 142, 155	OETLZX115	1SCA022117R7770	CONEX. POR BARRAS OETLZX115	42
OA2G11	1SCA022379R8100	CONT. AUX. OA2G11	20, 24, 91	OETLZX115/1	1SCA022126R2110	CONEX. POR BARRAS OETLZX115/1	42
OA3G01	1SCA022456R7410	CONT. AUX. OA3G01	35, 96, 138, 142, 155	OETLZX58	1SCA022068R8220	SOPORTE EJE OETLZX58	19
OA4B01	1SCA022276R9210	CONT. AUX. OA4B01	138	OETLZX71	1SCA022068R2700	SOPORTE MANDO OETLZX71	41
OA4B10	1SCA022276R9050	CONT. AUX. OA4B10	138	OETLZX95	1SCA022083R5620	MANGUITO EXT. EJE OETLZX95	35, 41, 154
OA4B1C	1SCA022193R0150	CONT. AUX. OA4B1C	138	OETLZX10	1SCA022608R1340	BARRA DE PUENTE OETLZX10	103
OA7G10	1SCA022673R1140	CONT. AUX. OA7G10	91	OETLZX7	1SCA022608R1000	BARRA DE PUENTE OETLZX7	103
OA8G01	1SCA022744R2240	CONT. AUX. OA8G01	91	OETLZX8	1SCA022608R1180	BARRA DE PUENTE OETLZX8	103
OAZX1	1SCA022467R5140	ADAPT. BLOQ. CONT. AUX. OAZX1	24	OETLZX9	1SCA022608R1260	BARRA DE PUENTE OETLZX9	103
OBEA01	1SCA022190R3260	CONT. AUX. OBEA01	24	OEZNP1	1SCA022259R7410	BASE MON. CONT. AUX. OEZNP1	24
OBEA10	1SCA022190R3000	CONT. AUX. OBEA10	24	OEZX13	1SCA022299R9720	KIT TERMINALES OEZX13	25
OEA28	1SCA022714R8810	MODULO CONT. AUX. OEA28	35, 155	OEZX6	1SCA022292R6330	KIT TERMINALES OEZX6	25
OEM1000K3C230AC	1SCA022607R7310	INT. CONM. MOT OEM1000K3C230AC	101	OFW1	1SCA022003R9760	PUENTE DE PLETINA OFW1	156
OEM1000K3C24AC/DC	1SCA022607R5530	INT. CONM. MOT OEM1000K3C24AC/DC	101	OFW2	1SCA022003R9840	PUENTE DE PLETINA OFW2	156
OEM1000K3C48AC/DC	1SCA022607R6000	INT. CONM. MOT OEM1000K3C48AC/DC	101	OFW3	1SCA022003R9920	PUENTE DE PLETINA OFW3	156
OEM1000K4C230AC	1SCA022607R9790	INT. CONM. MOT OEM1000K4C230AC	101	OFM260	1SCA022459R8560	MONITOR FUSIBLES OFM260	138, 143
OEM1000K4C24AC/DC	1SCA022607R7910	INT. CONM. MOT OEM1000K4C24AC/DC	101	OFM690	1SCA022459R8480	MONITOR FUSIBLES OFM690	138, 143
OEM1000K4C48AC/DC	1SCA022607R9280	INT. CONM. MOT OEM1000K4C48AC/DC	101	OFMZX2	1SCA022475R9910	KIT TERMINALES OFMZX2	138, 143, 156
OEM1250K3C230AC	1SCA022607R7400	INT. CONM. MOT OEM1250K3C230AC	101	OFS260	1SCA022716R0180	MONITOR FUSIBLES OFS260	156
OEM1250K3C24AC/DC	1SCA022607R5610	INT. CONM. MOT OEM1250K3C24AC/DC	101	OFS690	1SCA022715R9920	MONITOR FUSIBLES OFS690	156
OEM1250K3C48AC/DC	1SCA022607R5960	INT. CONM. MOT OEM1250K3C48AC/DC	101	OHBI125J12	1SCA022381R1560	MANDO OHBI125J12	32, 153
OEM1250K4C230AC	1SCA022607R9610	INT. CONM. MOT OEM1250K4C230AC	101	OHBI125J12E011	1SCA022589R3340	MANDO OHBI125J12E011	95
OEM1250K4C24AC/DC	1SCA022607R7820	INT. CONM. MOT OEM1250K4C24AC/DC	101	OHBI125J12E311	1SCA022615R1730	MANDO OHBI125J12E311	95
OEM1250K4C48AC/DC	1SCA022607R9360	INT. CONM. MOT OEM1250K4C48AC/DC	101	OHBI125J12T	1SCA022652R2220	MANDO OHBI125J12T	32
OEM1600K3C230AC	1SCA022607R7580	INT. CONM. MOT OEM1600K3C230AC	101	OHBI13	1SCA022712R4620	MANDO OHBI13	23
OEM1600K3C24AC/DC	1SCA022607R5700	INT. CONM. MOT OEM1600K3C24AC/DC	101	OHBI145J12	1SCA022381R2110	MANDO OHBI145J12	153
OEM1600K3C48AC/DC	1SCA022607R5880	INT. CONM. MOT OEM1600K3C48AC/DC	101	OHBI145J12E011	1SCA022399R8530	MANDO OHBI145J12E011	32, 153
OEM1600K4C230AC	1SCA022607R9520	INT. CONM. MOT OEM1600K4C230AC	101	OHBI150J12P	1SCA022865R9430	MANDO OHBI150J12P	153
OEM1600K4C24AC/DC	1SCA022607R7660	INT. CONM. MOT OEM1600K4C24AC/DC	101	OHBI175J12	1SCA022381R2450	MANDO OHBI175J12	153
OEM1600K4C48AC/DC	1SCA022607R9440	INT. CONM. MOT OEM1600K4C48AC/DC	101	OHBI175J12E011	1SCA022459R9700	MANDO OHBI175J12E011	32, 153
OESA200R04SOL	1SCA022864R5300	INT. SOLAR OESA200R04SOL	197	OHBI175J12E16	1SCA022692R2080	MANDO OHBI175J12E16	104
OESA200R22SOL	1SCA022864R5210	INT. SOLAR OESA200R22SOL	197	OHBI200J12P	1SCA022865R9510	MANDO OHBI200J12P	32, 153
OESA250R04SOL	1SCA022864R5480	INT. SOLAR OESA250R04SOL	197	OHBI200J12PE011	1SCA022873R4230	MANDO OHBI200J12PE011	95
OESA250R22SOL	1SCA022864R5560	INT. SOLAR OESA250R22SOL	197	OHBI200J12PE311	1SCA104685R1001	MANDO OHBI200J12PE311	95
OESA400R04SOL	1SCA022864R3510	INT. SOLAR OESA400R04SOL	197	OHBI275J12	1SCA022381R2960	MANDO OHBI275J12	40, 153
OESA400R22SOL	1SCA022864R3600	INT. SOLAR OESA400R22SOL	197	OHBI275J12E011	1SCA022460R7220	MANDO OHBI275J12E011	40
OESAZK98	1SCA022067R7370	PUENTE PLETINA Cu OESAZK98	156	OHBI275J12E16	1SCA022690R0350	MANDO OHBI275J12E16	104
OESAZL79	1SCA022067R7110	PUENTE DE PLETINA OESAZL79	156	OHBI4	1SCA022439R4050	MANDO OHBI4	137, 142
OESAZW1	1SCA022064R3710	KIT CONV. CONM. OESAZW1	143	OHBI45J6	1SCA022380R8770	MANDO OHBI45J6	19
OESAZW2	1SCA022078R1600	KIT INT. 6 Y 8 POLOS OESAZW2	25, 38, 143, 160	OHBI45J6E011	1SCA022594R7110	MANDO OHBI45J6E011	89
OESAZX119	1SCA022103R2450	CUBREBORNE OESAZX119	197	OHBI45J6E311	1SCA022817R2130	MANDO OHBI45J6E311	89
OESAZX160	1SCA022186R3960	PUENTE DE NEUTRO OESAZX160	35, 156	OHBI65J6	1SCA022380R9660	MANDO OHBI65J6	19, 23, 32, 137, 142, 153
OESAZX162	1SCA022193R0400	PUENTE DE NEUTRO OESAZX162	35, 156	OHBI65J6E011	1SCA022383R2480	MANDO OHBI65J6E011	95
OESAZX164	1SCA022202R9520	PUENTE DE NEUTRO OESAZX164	35, 156	OHBI65J6E311	1SCA022662R4730	MANDO OHBI65J6E311	95
OESAZX165	1SCA022202R9790	PUENTE DE NEUTRO OESAZX165	35, 156	OHBI65J6T	1SCA022399R8110	MANDO OHBI65J6T	32, 137, 142, 153
OESAZX167	1SCA022190R1560	MANGUITO EXT. EJE OESAZX167	35	OHBI65J6TE001S	1SCA022549R5880	MANDO OHBI65J6TE001S	142
OESAZX1-S2	1SCA022510R8860	KIT ADAPT. FUS. OESAZX1-S2	197	OHBI65J6TE00S	1SCA109016R1001	MANDO OHBI65J6TE00S	137
OESAZX1-S6	1SCA022510R9320	KIT ADAPT. FUS. OESAZX1-S6	197	OHBI80J6	1SCA022381R0240	MANDO OHBI80J6	23
OESC250K03	1SCA022700R2270	INT. CONM. OESC250K03	104	OHBI95J12	1SCA022381R0830	MANDO OHBI95J12	32, 153
OESC250K04	1SCA022700R2510	INT. CONM. OESC250K04	104	OHBI95J12E011	1SCA022621R0760	MANDO OHBI95J12E011	95
OESC500K03	1SCA022700R2350	INT. CONM. OESC500K03	104	OHBI95J12E311	1SCA022779R2140	MANDO OHBI95J12E311	95
OESC500K04	1SCA022700R2600	INT. CONM. OESC500K04	104	OHBI95J12T	1SCA022736R1750	MANDO OHBI95J12T	32, 153
OETL3150K3	1SCA022115R6340	INT. SECC. OETL3150K3	39, 40	OHBS1	1SCA109087R1001	MANDO OHBS1	17
OETL3150K4	1SCA022115R6510	INT. SECC. OETL3150K4	39, 40	OHBS11	1SCA109092R1001	MANDO OHBS11	89
OETL3150KV12	1SCA022290R3390	INT. SECC. OETL3150KV12	39, 40	OHBS12	1SCA108252R1001	MANDO OHBS12	89
OETL3150KV22	1SCA022293R8260	INT. SECC. OETL3150KV22	39, 40	OHBS1AH	1SCA102680R1001	MANDO OHBS1AH	17
OETL-NF1600P	1SCA022282R0690	INT. SECC. OETL-NF1600PABB	44	OHBS1AH1	1SCA105210R1001	MANDO OHBS1AH1	17
OETL-NF2000P	1SCA022282R0850	INT. SECC. OETL-NF2000P	44	OHBS1PH	1SCA105211R1001	MANDO OHBS1PH	18
OETL-NFC1200-4P	1SCA022705R2110	INT. CONM. OETL-NFC1200-4P	104	OHBS1RH	1SCA105212R1001	MANDO OHBS1RH	18
OETL-NFC1200-P	1SCA022596R1360	INT. CONM. OETL-NFC1200-P	104	OHBS2	1SCA109089R1001	MANDO OHBS2	17, 89
OETL-NFC800-4P	1SCA022705R2020	INT. CONM. OETL-NFC800-4P	104	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	MANDO OHBS2AJ	17
OETL-NFC800-P	1SCA022596R1280	INT. CONM. OETL-NFC800-P	104	OHBS2AJ1	1SCA105215R1001	MANDO OHBS2AJ1	17
OETLZK19	1SCA022039R1850	ADAPTADOR OETLZK19	35, 154	OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	MANDO OHBS2AJE011	89
OETLZW11	1SCA022078R0030	KIT CONV. CONM. OETLZW11	38, 160	OHBS2AJEH	1SCA108230R1001	MANDO OHBS2AJEH	17
OETLZW13	1SCA022078R0460	KIT CONV. BY-PASS OETLZW13	38, 99, 160	OHBS2PJ	1SCA105231R1001	MANDO OHBS2PJ	18
OETLZW14	1SCA022077R3410	ENC. MEC. OETLZW14	38, 160	OHBS2PJEH	1SCA109371R1001	MANDO OHBS2PJEH	18
OETLZW15	1SCA022081R9340	ENC. MEC. OETLZW15	38, 42, 160	OHBS2RJ	1SCA105232R1001	MANDO OHBS2RJ	18
OETLZW16	1SCA022039R2070	LEVA PARA ENC. OETLZW16	21, 25, 37, 91, 97, 157	OHBS3	1SCA108320R1001	MANDO OHBS3	17, 89
OETLZW3	1SCA022049R0380	ENC. MEC. OETLZW3	38, 160	OHBS3AH	1SCA105234R1001	MANDO OHBS3AH	17
OETLZW5	1SCA022052R3900	LEVA PARA ENC. OETLZW5	37, 41, 97, 157	OHBS3AH1	1SCA105235R1001	MANDO OHBS3AH1	17
OETLZW9	1SCA022061R3300	KIT INT. 6 Y 8 POLOS OETLZW9	38, 160	OHBS3PH	1SCA105236R1001	MANDO OHBS3PH	18
OETLZX114	1SCA022117R7510	CONEX. POR BARRAS OETLZX114	42	OHBS3RH	1SCA105237R1001	MANDO OHBS3RH	18

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OHBS5	1SCA109015R1001	MANDO OHBS5	137	OHYS3AH	1SCA105325R1001	MANDO OHYS3AH	17
OHBS9	1SCA108665R1001	MANDO OHBS9	89	OHYS3AH1	1SCA105326R1001	MANDO OHYS3AH1	17
OHG125J12	1SCA022381R1640	MANDO OHG125J12	32	OHYS3PH	1SCA105327R1001	MANDO OHYS3PH	18
OHG45J6	1SCA022380R8850	MANDO OHG45J6	19	OHYS3RH	1SCA105328R1001	MANDO OHYS3RH	18
OHG65J6	1SCA022380R9740	MANDO OHG65J6	19, 23, 32	OHZX4	1SCA022467R2470	BRIDA ENCL. PUERTA OHZX4	37
OHG80J6	1SCA022381R0320	MANDO OHG80J6	23	OHZX5	1SCA022467R5060	SOPORTE MANDO OHZX5	23
OHG95J12	1SCA022381R0910	MANDO OHG95J12	32	OHZX6	1SCA022559R5670	SOPORTE MANDO OHZX6	19
OHGS1AH	1SCA105261R1001	MANDO OHGS1AH	17	OPB1	1SCA022353R3730	CARATULA IND. MANDO OPB1	19
OHGS1AH1	1SCA105262R1001	MANDO OHGS1AH1	17	OPB2	1SCA022353R4110	CARATULA IND. MANDO OPB2	19
OHGS1PH	1SCA105263R1001	MANDO OHGS1PH	18	OPB3	1SCA022679R3410	SUJECION PLACA IND. OPB3	33
OHGS1RH	1SCA105264R1001	MANDO OHGS1RH	18	OPX3	1SCA022679R3500	PLACA INDICADORA OPX3	33
OHGS2AJ	1SCA105265R1001	MANDO OHGS2AJ	17	OPX3/TEXT	1SCA022696R6370	PLACA INDICADORA OPX3/TEXT	33
OHGS2AJ1	1SCA105266R1001	MANDO OHGS2AJ1	17	OPX3EN1	1SCA022696R0610	PLACA INDICADORA OPX3EN1	33
OHGS2PJ	1SCA105268R1001	MANDO OHGS2PJ	18	OPY1	1SCA022353R3810	CARATULA IND. MANDO OPY1	19
OHGS2RJ	1SCA105269R1001	MANDO OHGS2RJ	18	OPY2	1SCA022353R4200	CARATULA IND. MANDO OPY2	19
OHGS3AH	1SCA105270R1001	MANDO OHGS3AH	17	OPY3	1SCA022696R0450	SUJECION PLACA IND. OPY3	33
OHGS3AH1	1SCA105271R1001	MANDO OHGS3AH1	17	OS100F03	1SCA022502R6460	INT. FUS. OS100F03	141
OHGS3PH	1SCA105272R1001	MANDO OHGS3PH	18	OS100F04N2	1SCA022508R4580	INT. FUS. OS100F04N2	141
OHGS3RH	1SCA105273R1001	MANDO OHGS3RH	18	OS100FS30	1SCA022502R6620	INT. FUS. OS100FS30	141
OHM125L12	1SCA022739R1150	MANDO ACERO INOX. OHM125L12	32, 153	OS100FS40N1	1SCA022544R8370	INT. FUS. OS100FS40N1	141
OHM175L12	1SCA022739R1230	MANDO ACERO INOX. OHM175L12	32, 153	OS100J03P	1SCA022456R8810	INT. FUS. OS100J03P	161
OHM275L12	1SCA022832R4840	MANDO ACERO INOX. OHM275L12	32, 153	OS100J04FP	1SCA022508R2700	INT. FUS. OS100J04FP	161
OHM65L6	1SCA022739R1070	MANDO ACERO INOX. OHM65L6	23, 32, 137, 142, 153	OS100J04N2P	1SCA022544R7050	INT. FUS. OS100J04N2P	161
OHRS1	1SCA109095R1001	MANDO OHRS1	17	OS100J12P	1SCA022483R4550	INT. FUS. OS100J12P	161
OHRS12	1SCA108253R1001	MANDO OHRS12	89	OS100J22FP	1SCA022508R2960	INT. FUS. OS100J22FP	161
OHRS2	1SCA108598R1001	MANDO OHRS2	17, 89	OS100J22N1P	1SCA022544R6830	INT. FUS. OS100J22N1P	161
OHRS3	1SCA108667R1001	MANDO OHRS3	17, 89	OS100JS30P	1SCA022508R3510	INT. FUS. OS100JS30P	161
OHRS9	1SCA108666R1001	MANDO OHRS9	89	OS100JS40FP	1SCA022544R8960	INT. FUS. OS100JS40FP	161
OHSS1AH	1SCA105274R1001	MANDO OHSS1AH	17	OS100JS40N1P	1SCA022544R8700	INT. FUS. OS100JS40N1P	161
OHSS1AH1	1SCA105275R1001	MANDO OHSS1AH1	17	OS1250B03K	1SCA108715R1001	INT. FUS. OS1250B03K	150
OHSS1PH	1SCA105276R1001	MANDO OHSS1PH	18	OS1250B04N2K	1SCA108717R1001	INT. FUS. OS1250B04N2K	150
OHSS1RH	1SCA105277R1001	MANDO OHSS1RH	18	OS1250D03K	1SCA108718R1001	INT. FUS. OS1250D03K	147
OHSS2AJ	1SCA105278R1001	MANDO OHSS2AJ	17	OS1250D03N3P	1SCA107932R1001	INT. FUS. OS1250D03N3P	145
OHSS2AJ1	1SCA105279R1001	MANDO OHSS2AJ1	17	OS1250D03P	1SCA105475R1001	INT. FUS. OS1250D03P	145
OHSS2PJ	1SCA105280R1001	MANDO OHSS2PJ	18	OS1250D04FP	1SCA105473R1001	INT. FUS. OS1250D04FP	145
OHSS2RJ	1SCA105281R1001	MANDO OHSS2RJ	18	OS1250D04N2K	1SCA108719R1001	INT. FUS. OS1250D04N2K	147
OHSS3AH	1SCA105283R1001	MANDO OHSS3AH	17	OS1250D04N2P	1SCA105248R1001	INT. FUS. OS1250D04N2P	145
OHSS3AH1	1SCA105284R1001	MANDO OHSS3AH1	17	OS1250D12P	1SCA105246R1001	INT. FUS. OS1250D12P	146
OHSS3PH	1SCA105285R1001	MANDO OHSS3PH	18	OS1250D22N2P	1SCA107933R1001	INT. FUS. OS1250D22N2P	146
OHSS3RH	1SCA105286R1001	MANDO OHSS3RH	18	OS1250DA03K	1SCA108720R1001	INT. FUS. OS1250DA03K	147
OHY125J12	1SCA022381R1720	MANDO OHY125J12	32, 153	OS1250DA03N3P	1SCA107934R1001	INT. FUS. OS1250DA03N3P	145
OHY125J12E011	1SCA022615R1850	MANDO OHY125J12E011	95	OS1250DA03P	1SCA105238R1001	INT. FUS. OS1250DA03P	145
OHY125J12T	1SCA022652R2310	MANDO OHY125J12T	32	OS1250DA04FP	1SCA105240R1001	INT. FUS. OS1250DA04FP	145
OHY145J12	1SCA022381R2370	MANDO OHY145J12	153	OS1250DA04N2K	1SCA108721R1001	INT. FUS. OS1250DA04N2K	147
OHY145J12E011	1SCA022460R7060	MANDO OHY145J12E011	32, 153	OS1250DA04N2P	1SCA105243R1001	INT. FUS. OS1250DA04N2P	145
OHY150J12P	1SCA101586R1001	MANDO OHY150J12P	153	OS1250DA12P	1SCA105241R1001	INT. FUS. OS1250DA12P	146
OHY175J12	1SCA022381R2700	MANDO OHY175J12	153	OS1250DA22N2P	1SCA107935R1001	INT. FUS. OS1250DA22N2P	146
OHY175J12E011	1SCA022461R1920	MANDO OHY175J12E011	32, 153	OS125D03	1SCA022469R8780	INT. FUS. OS125D03	141
OHY200J12P	1SCA101587R1001	MANDO OHY200J12P	32, 153	OS125D04N2	1SCA022507R3030	INT. FUS. OS125D04N2	141
OHY200J12PE011	1SCA104688R1001	MANDO OHY200J12PE011	95	OS125D12	1SCA022472R3860	INT. FUS. OS125D12	141
OHY275J12	1SCA022381R3180	MANDO OHY275J12	40, 153	OS125D22N1	1SCA022537R6730	INT. FUS. OS125D22N1	141
OHY275J12E011	1SCA022460R7310	MANDO OHY275J12E011	40	OS125D30	1SCA022502R6890	INT. FUS. OS125D30	141
OHY45J6	1SCA022380R8930	MANDO OHY45J6	19	OS125DS40N1	1SCA022543R2370	INT. FUS. OS125DS40N1	141
OHY45J6E011	1SCA022817R2210	MANDO OHY45J6E011	89	OS125F03	1SCA022502R7010	INT. FUS. OS125F03	141
OHY45J6E311	1SCA022817R2300	MANDO OHY45J6E311	89	OS125F04N2	1SCA022505R1570	INT. FUS. OS125F04N2	141
OHY65J6	1SCA022380R9820	MANDO OHY65J6	19, 23, 32, 137, 142, 153	OS125FS30	1SCA022502R7270	INT. FUS. OS125FS30	141
OHY65J6E011	1SCA022779R1840	MANDO OHY65J6E011	95	OS125FS40N1	1SCA022544R8530	INT. FUS. OS125FS40N1	141
OHY65J6T	1SCA022456R9540	MANDO OHY65J6T	32, 137, 142, 153	OS160D03	1SCA022456R8310	INT. FUS. OS160D03	141
OHY65J6TE001S	1SCA022639R9270	MANDO OHY65J6TE001S	142	OS160D04N2	1SCA022507R2650	INT. FUS. OS160D04N2	141
OHY65J6TE00S	1SCA022688R0140	MANDO OHY65J6TE00S	137	OS160D12	1SCA022472R6030	INT. FUS. OS160D12	141
OHY80J6	1SCA022381R0410	MANDO OHY80J6	23	OS160D22N1	1SCA022537R5520	INT. FUS. OS160D22N1	141
OHY95J12	1SCA022381R1050	MANDO OHY95J12	32, 153	OS160DS30	1SCA022458R1830	INT. FUS. OS160DS30	141
OHY95J12E011	1SCA022621R0920	MANDO OHY95J12E011	95	OS160DS40N1	1SCA022537R6280	INT. FUS. OS160DS40N1	141
OHY95J12T	1SCA022736R1910	MANDO OHY95J12T	32, 153	OS200B03K	1SCA022763R6950	INT. FUS. OS200B03K	150
OHYS1AH	1SCA105290R1001	MANDO OHYS1AH	17	OS200B04N2K	1SCA022763R7090	INT. FUS. OS200B04N2K	150
OHYS1AH1	1SCA105291R1001	MANDO OHYS1AH1	17	OS200BS03K	1SCA022860R3990	INT. FUS. OS200BS03K	151
OHYS1PH	1SCA105294R1001	MANDO OHYS1PH	18	OS200BS04N2K	1SCA022870R7690	INT. FUS. OS200BS04N2K	151
OHYS1RH	1SCA105295R1001	MANDO OHYS1RH	18	OS200BS30K	1SCA022870R7850	INT. FUS. OS200BS30K	151
OHYS2AJ	1SCA105296R1001	MANDO OHYS2AJ	17	OS200BS40N2K	1SCA022870R8230	INT. FUS. OS200BS40N2K	151
OHYS2AJ1	1SCA105297R1001	MANDO OHYS2AJ1	17	OS200D02P	1SCA022759R9220	INT. FUS. OS200D02P	145
OHYS2AJE011	1SCA105301R1001	MANDO OHYS2AJE011	89	OS200D03K	1SCA022764R7130	INT. FUS. OS200D03K	147
OHYS2PJ	1SCA105322R1001	MANDO OHYS2PJ	18	OS200D03N3P	1SCA022749R8710	INT. FUS. OS200D03N3P	145
OHYS2RJ	1SCA105323R1001	MANDO OHYS2RJ	18	OS200D03P	1SCA022709R9500	INT. FUS. OS200D03P	145

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OS200D04FP	1SCA022725R4750	INT. FUS. OS200D04FP	145	OS60J12P	1SCA022434R8290	INT. FUS. OS60J12P	161
OS200D04N2K	1SCA022768R7430	INT. FUS. OS200D04N2K	147	OS60J22FP	1SCA022472R0460	INT. FUS. OS60J22FP	161
OS200D04N2P	1SCA022709R9680	INT. FUS. OS200D04N2P	145	OS60J22N1P	1SCA022471R1210	INT. FUS. OS60J22N1P	161
OS200D12P	1SCA022721R3050	INT. FUS. OS200D12P	146	OS60JS30P	1SCA022471R0580	INT. FUS. OS60JS30P	161
OS200D22N2P	1SCA022721R3130	INT. FUS. OS200D22N2P	146	OS60JS40FP	1SCA022472R1430	INT. FUS. OS60JS40FP	161
OS200DS03K	1SCA022871R0810	INT. FUS. LATERAL OS200DS03K	147	OS60JS40N1P	1SCA022471R9880	INT. FUS. OS60JS40N1P	161
OS200DS04FK	1SCA022871R1020	INT. FUS. LATERAL OS200DS04FK	147	OS63B03K	1SCA108708R1001	INT. FUS. OS63B03K	150
OS200DZ03P	1SCA022797R3440	INT. FUS. OS200DZ03P	145, 146	OS63B04N2K	1SCA108710R1001	INT. FUS. OS63B04N2K	150
OS200DZ04N2P	1SCA022820R9230	INT. FUS. OS200DZ04N2P	145	OS63B0S03K	1SCA108142R1001	INT. FUS. OS63B0S03K	151
OS200DZ12P	1SCA022820R9150	INT. FUS. OS200DZ12P	146	OS63B0S04N2K	1SCA108146R1001	INT. FUS. OS63B0S04N2K	151
OS200J03P	1SCA022709R9760	INT. FUS. OS200J03P	161	OS63B0S30K	1SCA108148R1001	INT. FUS. OS63B0S30K	151
OS25B03K	1SCA022763R6010	INT. FUS. OS25B03K	150	OS63B0S40N2K	1SCA108151R1001	INT. FUS. OS63B0S40N2K	151
OS25B04N2K	1SCA022763R6280	INT. FUS. OS25B04N2K	150	OS63D03K	1SCA108704R1001	INT. FUS. OS63D03K	147
OS25B0S03K	1SCA022860R4450	INT. FUS. OS25B0S03K	151	OS63D03N3P	1SCA100858R1001	INT. FUS. OS63D03N3P	145
OS25B0S04N2K	1SCA022870R8400	INT. FUS. OS25B0S04N2K	151	OS63D03P	1SCA022825R2830	INT. FUS. OS63D03P	145
OS25B0S30K	1SCA022870R8660	INT. FUS. OS25B0S30K	151	OS63D04FP	1SCA022825R4610	INT. FUS. OS63D04FP	145
OS25B0S40N2K	1SCA022870R9040	INT. FUS. OS25B0S40N2K	151	OS63D04N2K	1SCA108705R1001	INT. FUS. OS63D04N2K	147
OS25D02P	1SCA022760R0170	INT. FUS. OS25D02P	145	OS63D04N2P	1SCA022825R4290	INT. FUS. OS63D04N2P	145
OS25D03K	1SCA022763R6360	INT. FUS. OS25D03K	147	OS63D12P	1SCA022825R3810	INT. FUS. OS63D12P	146
OS25D03N3P	1SCA022749R9430	INT. FUS. OS25D03N3P	145	OS63D22N2P	1SCA022825R4450	INT. FUS. OS63D22N2P	146
OS25D03P	1SCA022719R0090	INT. FUS. OS25D03P	145	OS63D0S03K	1SCA108129R1001	INT. FUS. LATERAL OS63D0S03K	147
OS25D04FP	1SCA022726R8620	INT. FUS. OS25D04FP	145	OS63D0S04FK	1SCA108132R1001	INT. FUS. LATERAL OS63D0S04FK	147
OS25D04N2K	1SCA022763R6440	INT. FUS. OS25D04N2K	147	OS63B22N1	1SCA022469R2580	INT. FUS. OS63B22N1	197
OS25D04N2P	1SCA022719R2380	INT. FUS. OS25D04N2P	145	OS63D12	1SCA022434R7810	INT. FUS. OS63D12	141
OS25D12P	1SCA022726R8380	INT. FUS. OS25D12P	146	OS63D22N1	1SCA022457R0040	INT. FUS. OS63D22N1	141
OS25D022N2P	1SCA022726R8460	INT. FUS. OS25D022N2P	146	OS63DS30	1SCA022467R6970	INT. FUS. OS63DS30	141
OS25DS03K	1SCA022860R3130	INT. FUS. LATERAL OS25DS03K	147	OS63DS40N1	1SCA022471R5890	INT. FUS. OS63DS40N1	141
OS25DS04FK	1SCA022860R3300	INT. FUS. LATERAL OS25DS04FK	147	OS63F12	1SCA022434R8110	INT. FUS. OS63F12	141
OS25FF1210	1SCA108636R1001	INT. FUS. OS25FF1210	137	OS63F22N1	1SCA022471R0740	INT. FUS. OS63F22N1	141
OS25FF2210N1	1SCA108638R1001	INT. FUS. OS25FF2210N1	137	OS63FS30	1SCA022471R0910	INT. FUS. OS63FS30	141
OS25FFS3010	1SCA108639R1001	INT. FUS. OS25FFS3010	137	OS63FS40N1	1SCA022471R9530	INT. FUS. OS63FS40N1	141
OS25FFS4010N1	1SCA108661R1001	INT. FUS. OS25FFS4010N1	137	OS800B03K	1SCA108713R1001	INT. FUS. OS800B03K	150
OS30FACCS30P	1SCA108999R1001	INT. FUS. OS30FACCS30P	161	OS800B04N2K	1SCA108714R1001	INT. FUS. OS800B04N2K	150
OS30FAJ12P	1SCA108828R1001	INT. FUS. OS30FAJ12P	161	OS800BS03K	1SCA108077R1001	INT. FUS. OS800BS03K	151
OS30FAJ22FP	1SCA108831R1001	INT. FUS. OS30FAJ22FP	161	OS800BS04N2K	1SCA108082R1001	INT. FUS. OS800BS04N2K	151
OS30FAJS30P	1SCA108838R1001	INT. FUS. OS30FAJS30P	161	OS800BS30K	1SCA108084R1001	INT. FUS. OS800BS30K	151
OS315B03K	1SCA022763R6520	INT. FUS. OS315B03K	150	OS800BS40N2K	1SCA108087R1001	INT. FUS. OS800BS40N2K	151
OS315B04N2K	1SCA022763R6610	INT. FUS. OS315B04N2K	150	OS800D03K	1SCA108725R1001	INT. FUS. OS800D03K	147
OS315BS03K	1SCA022860R4880	INT. FUS. OS315BS03K	151	OS800D03N3P	1SCA100859R1001	INT. FUS. OS800D03N3P	145
OS315BS04N2K	1SCA022870R9210	INT. FUS. OS315BS04N2K	151	OS800D03P	1SCA022825R4880	INT. FUS. OS800D03P	145
OS315BS30K	1SCA022870R9470	INT. FUS. OS315BS30K	151	OS800D04FP	1SCA022825R5000	INT. FUS. OS800D04FP	145
OS315BS40N2K	1SCA022870R9800	INT. FUS. OS315BS40N2K	151	OS800D04N2K	1SCA108722R1001	INT. FUS. OS800D04N2K	147
OS32D12	1SCA022456R9710	INT. FUS. OS32D12	141	OS800D04N2P	1SCA022825R5180	INT. FUS. OS800D04N2P	145
OS32D22N1	1SCA022456R9890	INT. FUS. OS32D22N1	141	OS800D12P	1SCA022825R5340	INT. FUS. OS800D12P	146
OS32DS30	1SCA022471R3090	INT. FUS. OS32DS30	141	OS800D22N2P	1SCA022825R6510	INT. FUS. OS800D22N2P	146
OS32DS40N1	1SCA022471R6600	INT. FUS. OS32DS40N1	141	OS800D0S03K	1SCA108093R1001	INT. FUS. LATERAL OS800D0S03K	147
OS32FF1214	1SCA108642R1001	INT. FUS. OS32FF1214	137	OS800DS04FK	1SCA108095R1001	INT. FUS. LATERAL OS800DS04FK	147
OS32FF2214N1	1SCA108645R1001	INT. FUS. OS32FF2214N1	137	OS800J03P	1SCA022825R9920	INT. FUS. OS800J03P	161
OS32FFS3014	1SCA108646R1001	INT. FUS. OS32FFS3014	137	OSD25P3	1SCA022192R9060	INDICADOR FUSIBLE OSD25P3	138
OS32FFS4014N1	1SCA108649R1001	INT. FUS. OS32FFS4014N1	137	OSD25P4	1SCA022196R9520	INDICADOR FUSIBLE OSD25P4	138
OS400B03K	1SCA022763R6790	INT. FUS. OS400B03K	150	OSP1250B	1SCA107950R1001	CUARTO POLO OSP1250B	155
OS400B04N2K	1SCA022763R6870	INT. FUS. OS400B04N2K	150	OSP1250D	1SCA107946R1001	CUARTO POLO OSP1250D	155
OS400BS03K	1SCA022860R5260	INT. FUS. OS400BS03K	151	OSP1250N	1SCA107943R1001	CUARTO POLO + NEUTRO OSP1250N	155
OS400BS04N2K	1SCA022871R0050	INT. FUS. OS400BS04N2K	151	OSP200B	1SCA022735R9180	CUARTO POLO OSP200B	155
OS400BS30K	1SCA022871R0210	INT. FUS. OS400BS30K	151	OSP200D	1SCA022735R9860	CUARTO POLO OSP200D	155
OS400BS40N2K	1SCA022871R0640	INT. FUS. OS400BS40N2K	151	OSP200N	1SCA022735R8700	CUARTO POLO + NEUTRO OSP200N	155
OS400D02P	1SCA022811R2740	INT. FUS. OS400D02P	145	OSP250B	1SCA022770R4030	CUARTO POLO OSP250B	155
OS400D03K	1SCA022779R5410	INT. FUS. OS400D03K	147	OSP250D	1SCA022735R9340	CUARTO POLO OSP250D	155
OS400D03N3P	1SCA022753R9320	INT. FUS. OS400D03N3P	145	OSP250N	1SCA022735R9260	CUARTO POLO + NEUTRO OSP250N	155
OS400D03P	1SCA022719R0250	INT. FUS. OS400D03P	145	OSP400B	1SCA022770R3140	CUARTO POLO OSP400B	155
OS400D04FP	1SCA022753R7110	INT. FUS. OS400D04FP	145	OSP400D	1SCA022770R3220	CUARTO POLO OSP400D	155
OS400D04N2K	1SCA022763R7250	INT. FUS. OS400D04N2K	147	OSP400N	1SCA022770R3490	CUARTO POLO + NEUTRO OSP400N	155
OS400D04N2P	1SCA022719R2460	INT. FUS. OS400D04N2P	145	OSP800B	1SCA100434R1001	CUARTO POLO OSP800B	155
OS400D12P	1SCA022753R3800	INT. FUS. OS400D12P	146	OSP800D	1SCA100433R1001	CUARTO POLO OSP800D	155
OS400D22N2P	1SCA022753R1770	INT. FUS. OS400D22N2P	146	OSP800N	1SCA100432R1001	CUARTO POLO + NEUTRO OSP800N	155
OS400DS03K	1SCA022860R3560	INT. FUS. LATERAL OS400DS03K	147	OSS1250G1L/3	1SCA107938R1001	CUBREBORNE ALT 3P OSS1250G1L/3	157
OS400DS04FK	1SCA022860R3720	INT. FUS. LATERAL OS400DS04FK	147	OSS1250G1L/4	1SCA107940R1001	CUBREBORNE ALT 4P OSS1250G1L/4	157
OS400J03P	1SCA022709R1140	INT. FUS. OS400J03P	161	OSS1250G1S/3	1SCA107939R1001	CUBREBORNE BAJ 3P OSS1250G1S/3	157
OS40FD12000	1SCA108914R1001	INT. FUS. OS40FD12000	137	OSS1250G1S/4	1SCA107941R1001	CUBREBORNE BAJ 4P OSS1250G1S/4	157
OS40FD22000N1	1SCA108938R1001	INT. FUS. OS40FD22000N1	137	OSS160G3	1SCA022556R1420	CUBREBORNE OSS160G3	143
OS40FDS30000	1SCA108942R1001	INT. FUS. OS40FDS30000	137	OSS160T1	1SCA022502R8830	CUBREBORNE OSS160T1	143
OS40FDS40000N1	1SCA108954R1001	INT. FUS. OS40FDS40000N1	137	OSS200G1L/3	1SCA022731R8910	CUBREBORNE ALT 3P OSS200G1L/3	157
OS600J03P	1SCA022825R8870	INT. FUS. OS600J03P	161	OSS200G1L/4	1SCA022731R9040	CUBREBORNE ALT 4P OSS200G1L/4	157

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OSS200G1S/3	1SCA022732R10130	CUBREBORNE BAJ 3P OSS200G1S/3	157	OT1250E03W8P	1SCA022871R8540	INT. SECC. OT1250E03W8P	29
OSS200G1S/4	1SCA022732R0050	CUBREBORNE BAJ 4P OSS200G1S/4	157	OT1250E04CP	1SCA022872R1250	INT. CONM. OT1250E04CP	93
OSS250G1L	1SCA022727R5080	CUBREBORNE ALT 1P OSS250G1L	157	OT1250E04K	1SCA108357R1001	INT. SECC. OT1250E04K	31
OSS250G1L/3	1SCA022731R9390	CUBREBORNE ALT 3P OSS250G1L/3	157	OT1250E04P	1SCA022860R6310	INT. SECC. OT1250E04P	27
OSS250G1L/4	1SCA022731R9470	CUBREBORNE ALT 4P OSS250G1L/4	157	OT1250E04W4P	1SCA022866R2220	INT. SECC. OT1250E04W4P	29
OSS250G1S	1SCA022727R4940	CUBREBORNE BAJ 1P OSS250G1S	157	OT1250E04W8P	1SCA100764R1001	INT. SECC. OT1250E04W8P	29
OSS250G1S/3	1SCA022731R9550	CUBREBORNE BAJ 3P OSS250G1S/3	157	OT1250E12CP	1SCA103308R1001	INT. CONM. OT1250E12CP	94
OSS250G1S/4	1SCA022731R9630	CUBREBORNE BAJ 4P OSS250G1S/4	157	OT1250E12P	1SCA022871R5790	INT. SECC. OT1250E12P	28
OSS400G1L/3	1SCA022776R6650	CUBREBORNE ALT 3P OSS400G1L/3	157	OT1250E22CP	1SCA103311R1001	INT. CONM. OT1250E22CP	94
OSS400G1L/4	1SCA022776R6730	CUBREBORNE ALT 4P OSS400G1L/4	157	OT1250E22P	1SCA022871R5870	INT. SECC. OT1250E22P	28
OSS400G1S/3	1SCA022776R6900	CUBREBORNE BAJ 3P OSS400G1S/3	157	OT1250X03N3P	1SCA101609R1001	INT. SECC. OT1250X03N3P	27
OSS400G1S/4	1SCA022776R7030	CUBREBORNE BAJ 4P OSS400G1S/4	157	OT1250X03P	1SCA101484R1001	INT. SECC. OT1250X03P	27
OSS63G1	1SCA022533R6730	CUBREBORNE OSS63G1	143	OT1250X03W4P	1SCA101546R1001	INT. SECC. OT1250X03W4P	29
OSS800G1L/3	1SCA022776R7200	CUBREBORNE ALT 3P OSS800G1L/3	157	OT1250X03W8P	1SCA101494R1001	INT. SECC. OT1250X03W8P	29
OSS800G1L/4	1SCA022776R7380	CUBREBORNE ALT 4P OSS800G1L/4	157	OT1250X04P	1SCA101499R1001	INT. SECC. OT1250X04P	27
OSS800G1S/3	1SCA022776R7540	CUBREBORNE BAJ 3P OSS800G1S/3	157	OT1250X04W4P	1SCA101488R1001	INT. SECC. OT1250X04W4P	29
OSS800G1S/4	1SCA022776R7460	CUBREBORNE BAJ 4P OSS800G1S/4	157	OT1250X04W8P	1SCA101511R1001	INT. SECC. OT1250X04W8P	29
OSV1250DK	1SCA107797R1001	MANDO DIRECTO OSV1250DK	154	OT1250X12P	1SCA101517R1001	INT. SECC. OT1250X12P	28
OSV200BK	1SCA022779R7530	MANDO DIRECTO OSV200BK	154	OT1250X22P	1SCA101522R1001	INT. SECC. OT1250X22P	28
OSV250DK	1SCA022763R3510	MANDO DIRECTO OSV250DK	154	OT125F3	1SCA105033R1001	INT. SECC. OT125F3	16
OSV400BK	1SCA022763R3930	MANDO DIRECTO OSV400BK	154	OT125F3C	1SCA105037R1001	INT. CONM. OT125F3C	89
OSV400DK	1SCA022763R4230	MANDO DIRECTO OSV400DK	154	OT125F4C	1SCA105054R1001	INT. CONM. OT125F4C	89
OSV800DK	1SCA107794R1001	MANDO DIRECTO OSV800DK	154	OT125F4N2	1SCA105056R1001	INT. SECC. OT125F4N2	16
OSVY1250DK	1SCA108702R1001	MANDO DIRECTO OSVY1250DK	154	OT125F6	1SCA105057R1001	INT. SECC. OT125F6	16
OSVY200BK	1SCA022779R7700	MANDO DIRECTO OSVY200BK	154	OT125F8	1SCA105059R1001	INT. SECC. OT125F8	16
OSVY250DK	1SCA022778R6500	MANDO DIRECTO OSVY250DK	154	OT125FT3	1SCA105060R1001	INT. SECC. OT125FT3	16
OSVY400BK	1SCA022530R0200	MANDO DIRECTO OSVY400BK	154	OT125FT4N2	1SCA105066R1001	INT. SECC. OT125FT4N2	16
OSVY400DK	1SCA022779R5590	MANDO DIRECTO OSVY400DK	154	OT1600E03CP	1SCA022872R1840	INT. CONM. OT1600E03CP	93
OSVY800DK	1SCA108703R1001	MANDO DIRECTO OSVY800DK	154	OT1600E03K	1SCA108352R1001	INT. SECC. OT1600E03K	31
OSZ4	1SCA022530R0200	SOPORTE CONT. AUX. OSZ4	138	OT1600E03N3P	1SCA022865R6920	INT. SECC. OT1600E03N3P	27
OSZX3	1SCA101224R1001	INDICADOR FUSIBLE OSZX3	156	OT1600E03P	1SCA022860R6580	INT. SECC. OT1600E03P	27
OSZX4	1SCA101225R1001	INDICADOR FUSIBLE OSZX4	156	OT1600E03W4P	1SCA022865R9860	INT. SECC. OT1600E03W4P	29
OT1000E03CP	1SCA022872R1680	INT. CONM. OT1000E03CP	93	OT1600E03W8P	1SCA022871R8970	INT. SECC. OT1600E03W8P	29
OT1000E03K	1SCA108353R1001	INT. SECC. OT1000E03K	31	OT1600E04CP	1SCA022872R2310	INT. CONM. OT1600E04CP	93
OT1000E03N3P	1SCA100761R1001	INT. SECC. OT1000E03N3P	27	OT1600E04K	1SCA108358R1001	INT. SECC. OT1600E04K	31
OT1000E03P	1SCA022860R5930	INT. SECC. OT1000E03P	27	OT1600E04P	1SCA022860R6740	INT. SECC. OT1600E04P	27
OT1000E03W4P	1SCA022871R7310	INT. SECC. OT1000E03W4P	29	OT1600E04W4P	1SCA022866R1090	INT. SECC. OT1600E04W4P	29
OT1000E03W8P	1SCA022871R8110	INT. SECC. OT1000E03W8P	29	OT1600E04W8P	1SCA100765R1001	INT. SECC. OT1600E04W8P	29
OT1000E04CP	1SCA022872R1500	INT. CONM. OT1000E04CP	93	OT1600E12CP	1SCA103293R1001	INT. CONM. OT1600E12CP	94
OT1000E04K	1SCA108355R1001	INT. SECC. OT1000E04K	31	OT1600E12P	1SCA022871R5950	INT. SECC. OT1600E12P	28
OT1000E04P	1SCA022860R6150	INT. SECC. OT1000E04P	27	OT1600E22CP	1SCA103303R1001	INT. CONM. OT1600E22CP	94
OT1000E04W4P	1SCA100762R1001	INT. SECC. OT1000E04W4P	29	OT1600E22P	1SCA022871R6090	INT. SECC. OT1600E22P	28
OT1000E04W8P	1SCA100763R1001	INT. SECC. OT1000E04W8P	29	OT1600X03N3P	1SCA101525R1001	INT. SECC. OT1600X03N3P	27
OT1000E12CP	1SCA103287R1001	INT. CONM. OT1000E12CP	94	OT1600X03P	1SCA101527R1001	INT. SECC. OT1600X03P	27
OT1000E12P	1SCA022871R5520	INT. SECC. OT1000E12P	28	OT1600X03W4P	1SCA101529R1001	INT. SECC. OT1600X03W4P	29
OT1000E22CP	1SCA103289R1001	INT. CONM. OT1000E22CP	94	OT1600X03W8P	1SCA101532R1001	INT. SECC. OT1600X03W8P	29
OT1000E22P	1SCA022871R5610	INT. SECC. OT1000E22P	28	OT1600X04P	1SCA101534R1001	INT. SECC. OT1600X04P	27
OT1000X03N3P	1SCA101461R1001	INT. SECC. OT1000X03N3P	27	OT1600X04W4P	1SCA101563R1001	INT. SECC. OT1600X04W4P	29
OT1000X03P	1SCA101465R1001	INT. SECC. OT1000X03P	27	OT1600X04W8P	1SCA101538R1001	INT. SECC. OT1600X04W8P	29
OT1000X03W4P	1SCA101467R1001	INT. SECC. OT1000X03W4P	29	OT1600X12P	1SCA101540R1001	INT. SECC. OT1600X12P	28
OT1000X03W8P	1SCA101469R1001	INT. SECC. OT1000X03W8P	29	OT1600X22P	1SCA101542R1001	INT. SECC. OT1600X22P	28
OT1000X04P	1SCA101471R1001	INT. SECC. OT1000X04P	27	OT160E03CP	1SCA022772R6510	INT. CONM. OT160E03CP	93
OT1000X04W4P	1SCA101473R1001	INT. SECC. OT1000X04W4P	29	OT160E03WCP	1SCA022772R8210	INT. CONM. OT160E03WCP	93
OT1000X04W8P	1SCA101475R1001	INT. SECC. OT1000X04W8P	29	OT160E04CP	1SCA022775R9440	INT. CONM. OT160E04CP	93
OT1000X12P	1SCA101477R1001	INT. SECC. OT1000X12P	28	OT160E04WCP	1SCA022775R0220	INT. CONM. OT160E04WCP	93
OT1000X22P	1SCA101479R1001	INT. SECC. OT1000X22P	28	OT160E12CP	1SCA022776R9080	INT. CONM. OT160E12CP	94
OT100F3	1SCA105004R1001	INT. SECC. OT100F3	16, 43	OT160E13CP	1SCA022777R0170	INT. CONM. OT160E13CP	94
OT100F3C	1SCA105008R1001	INT. CONM. OT100F3C	89	OT160E3	1SCA022257R5950	INT. SECC. OT160E3	23, 43
OT100F4C	1SCA105019R1001	INT. CONM. OT100F4C	89	OT160E4	1SCA022259R8060	INT. SECC. OT160E4	23, 43, 196
OT100F4N2	1SCA105018R1001	INT. SECC. OT100F4N2	16, 43	OT160ET3	1SCA022350R1960	INT. SECC. OT160ET3	23
OT100F6	1SCA105021R1001	INT. SECC. OT100F6	16	OT160ET4	1SCA022460R6920	INT. SECC. OT160ET4	23
OT100F8	1SCA105022R1001	INT. SECC. OT100F8	16	OT16E8	1SCA022551R4510	INT. SECC. OT16E8	196
OT100FT3	1SCA105023R1001	INT. SECC. OT100FT3	16	OT16F3	1SCA104811R1001	INT. SECC. OT16F3	16, 43
OT100FT4N2	1SCA105031R1001	INT. SECC. OT100FT4N2	16	OT16F3C	1SCA104816R1001	INT. CONM. OT16F3C	89
OT1200U03P	1SCA022860R6910	INT. SECC. OT1200U03P	44	OT16F4C	1SCA104831R1001	INT. CONM. OT16F4C	89
OT1200U04P	1SCA022860R7120	INT. SECC. OT1200U04P	44	OT16F4N2	1SCA104829R1001	INT. SECC. OT16F4N2	16, 43
OT1200U12P	1SCA022871R9270	INT. SECC. OT1200U12P	44	OT16F6	1SCA104834R1001	INT. SECC. OT16F6	16
OT1200U22P	1SCA105654R1001	INT. SECC. OT1200U22P	44	OT16F8	1SCA104836R1001	INT. SECC. OT16F8	16
OT1250E03CP	1SCA022872R0790	INT. CONM. OT1250E03CP	93	OT16FT3	1SCA104838R1001	INT. SECC. OT16FT3	16, 43
OT1250E03K	1SCA108356R1001	INT. SECC. OT1250E03K	31	OT16FT4N2	1SCA105711R1001	INT. SECC. OT16FT4N2	16, 43
OT1250E03N3P	1SCA022865R7060	INT. SECC. OT1250E03N3P	27	OT2000E03CP	1SCA103908R1001	INT. CONM. OT2000E03CP	93
OT1250E03P	1SCA022860R6230	INT. SECC. OT1250E03P	27	OT2000E03K	1SCA108359R1001	INT. SECC. OT2000E03K	31
OT1250E03W4P	1SCA022866R1920	INT. SECC. OT1250E03W4P	29	OT2000E03N3P	1SCA108037R1001	INT. SECC. OT2000E03N3P	27

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OT2000E03P	1SCA108036R1001	INT. SECC. OT2000E03P	27	OT25F3C	1SCA104863R1001	INT. CONM. OT25F3C	89
OT2000E03W4P	1SCA108042R1001	INT. SECC. OT2000E03W4P	29	OT25F4C	1SCA104877R1001	INT. CONM. OT25F4C	89
OT2000E03W8P	1SCA108045R1001	INT. SECC. OT2000E03W8P	29	OT25F4N2	1SCA104886R1001	INT. SECC. OT25F4N2	16, 43
OT2000E04CP	1SCA103912R1001	INT. CONM. OT2000E04CP	93	OT25F6	1SCA104880R1001	INT. SECC. OT25F6	16
OT2000E04K	1SCA108362R1001	INT. SECC. OT2000E04K	31	OT25F8	1SCA104882R1001	INT. SECC. OT25F8	16
OT2000E04P	1SCA108038R1001	INT. SECC. OT2000E04P	27	OT25FT3	1SCA104884R1001	INT. SECC. OT25FT3	16, 43
OT2000E12CP	1SCA103915R1001	INT. CONM. OT2000E12CP	94	OT25FT4N2	1SCA104900R1001	INT. SECC. OT25FT4N2	16, 43
OT2000E12P	1SCA108039R1001	INT. SECC. OT2000E12P	28	OT30F3	1SCA105068R1001	INT. SECC. OT30F3	43
OT2000E22CP	1SCA103953R1001	INT. CONM. OT2000E22CP	94	OT30F4N2	1SCA108347R1001	INT. SECC. OT30F4N2	43
OT2000E22P	1SCA108041R1001	INT. SECC. OT2000E22P	28	OT315E02P	1SCA022866R5590	INT. SECC. OT315E02P	27
OT200E02P	1SCA022751R1400	INT. SECC. OT200E02P	27	OT315E03CP	1SCA022772R6780	INT. CONM. OT315E03CP	93
OT200E03CP	1SCA022771R7520	INT. CONM. OT200E03CP	93	OT315E03K	1SCA022763R5630	INT. SECC. OT315E03K	31
OT200E03K	1SCA022763R4820	INT. SECC. OT200E03K	31	OT315E03P	1SCA022718R8510	INT. SECC. OT315E03P	27
OT200E03P	1SCA022712R0800	INT. SECC. OT200E03P	27	OT315E03WP	1SCA022809R8650	INT. SECC. OT315E03WP	29
OT200E03WCP	1SCA022772R8720	INT. CONM. OT200E03WCP	93	OT315E04CP	1SCA022775R7150	INT. CONM. OT315E04CP	93
OT200E03WP	1SCA022744R2670	INT. SECC. OT200E03WP	29	OT315E04K	1SCA022763R5710	INT. SECC. OT315E04K	31
OT200E04CP	1SCA022771R7280	INT. CONM. OT200E04CP	93	OT315E04P	1SCA022719R1730	INT. SECC. OT315E04P	27
OT200E04K	1SCA022763R4910	INT. SECC. OT200E04K	31	OT315E04WP	1SCA022809R8900	INT. SECC. OT315E04WP	29
OT200E04P	1SCA022713R4930	INT. SECC. OT200E04P	27	OT315E12CP	1SCA022776R9910	INT. CONM. OT315E12CP	94
OT200E04WCP	1SCA022775R0650	INT. CONM. OT200E04WCP	93	OT315E12P	1SCA022727R4190	INT. SECC. OT315E12P	28
OT200E04WP	1SCA022744R3130	INT. SECC. OT200E04WP	29	OT315E12WP	1SCA022809R9380	INT. SECC. OT315E12WP	30
OT200E12CP	1SCA022776R8510	INT. CONM. OT200E12CP	94	OT315E13CP	1SCA022777R0410	INT. CONM. OT315E13CP	94
OT200E12P	1SCA022721R3990	INT. SECC. OT200E12P	28	OT315E22P	1SCA022727R4270	INT. SECC. OT315E22P	28
OT200E12WP	1SCA022744R2910	INT. SECC. OT200E12WP	30	OT315E22WP	1SCA022810R0900	INT. SECC. OT315E22WP	30
OT200E13CP	1SCA022777R0250	INT. CONM. OT200E13CP	94	OT315E23P	1SCA101113R1001	INT. SOLAR OT315E23P	196
OT200E22P	1SCA022721R4020	INT. SECC. OT200E22P	28	OT315E33P	1SCA103723R1001	INT. SOLAR OT315E33P	196
OT200E22WP	1SCA022744R3300	INT. SECC. OT200E22WP	30	OT315ES03K	1SCA022860R1350	INT. SECC. LATERAL OT315ES03K	31
OT200E23P	1SCA103713R1001	INT. SOLAR OT200E23P	196	OT315ES04K	1SCA022860R1600	INT. SECC. LATERAL OT315ES04K	31
OT200E33P	1SCA103719R1001	INT. SOLAR OT200E33P	196	OT32E8	1SCA022551R2990	INT. SECC. OT32E8	196
OT200ES03K	1SCA022860R0620	INT. SECC. LATERAL OT200ES03K	31	OT400E02P	1SCA022741R7210	INT. SECC. OT400E02P	27
OT200ES04K	1SCA022860R0710	INT. SECC. LATERAL OT200ES04K	31	OT400E03CP	1SCA022771R8500	INT. CONM. OT400E03CP	93
OT200U03CP	1SCA022771R5910	INT. CONM. OT200U03CP	104	OT400E03K	1SCA022763R5390	INT. SECC. OT400E03K	31
OT200U03P	1SCA022709R9920	INT. SECC. OT200U03P	44	OT400E03P	1SCA022718R8780	INT. SECC. OT400E03P	27
OT200U04CP	1SCA022771R6210	INT. CONM. OT200U04CP	104	OT400E03WP	1SCA022809R8310	INT. SECC. OT400E03WP	29
OT200U04P	1SCA022710R0610	INT. SECC. OT200U04P	44	OT400E04CP	1SCA022771R8680	INT. CONM. OT400E04CP	93
OT200U12P	1SCA022752R2010	INT. SECC. OT200U12P	44	OT400E04K	1SCA022763R5550	INT. SECC. OT400E04K	31
OT200U22P	1SCA022741R8880	INT. SECC. OT200U22P	44	OT400E04P	1SCA022719R1810	INT. SECC. OT400E04P	27
OT2500E03CP	1SCA105615R1001	INT. CONM. OT2500E03CP	93	OT400E04WP	1SCA022809R8810	INT. SECC. OT400E04WP	29
OT2500E03K	1SCA108361R1001	INT. SECC. OT2500E03K	31	OT400E12CP	1SCA022776R9590	INT. CONM. OT400E12CP	94
OT2500E03N3P	1SCA108035R1001	INT. SECC. OT2500E03N3P	27	OT400E12P	1SCA022727R5750	INT. SECC. OT400E12P	28
OT2500E03P	1SCA104972R1001	INT. SECC. OT2500E03P	27	OT400E12WP	1SCA022809R9200	INT. SECC. OT400E12WP	30
OT2500E04CP	1SCA103906R1001	INT. CONM. OT2500E04CP	93	OT400E13CP	1SCA022777R0500	INT. CONM. OT400E13CP	94
OT2500E04K	1SCA108363R1001	INT. SECC. OT2500E04K	31	OT400E22P	1SCA022727R5830	INT. SECC. OT400E22P	28
OT2500E04P	1SCA105140R1001	INT. SECC. OT2500E04P	27	OT400E22WP	1SCA022810R0570	INT. SECC. OT400E22WP	30
OT2500E04W4P	1SCA108047R1001	INT. SECC. OT2500E04W4P	29	OT400E23P	1SCA103717R1001	INT. SOLAR OT400E23P	196
OT2500E04W8P	1SCA108049R1001	INT. SECC. OT2500E04W8P	29	OT400E33P	1SCA103355R1001	INT. SECC. OT400E33P	196
OT2500E12CP	1SCA103891R1001	INT. CONM. OT2500E12CP	94	OT400ES03K	1SCA022860R1860	INT. SECC. LATERAL OT400ES03K	31
OT2500E22CP	1SCA103902R1001	INT. CONM. OT2500E22CP	94	OT400ES04K	1SCA022860R2080	INT. SECC. LATERAL OT400ES04K	31
OT2500X12P	1SCA104978R1001	INT. SECC. OT2500E12P	28	OT400U03CP	1SCA022771R2810	INT. CONM. OT400U03CP	104
OT2500X22P	1SCA105156R1001	INT. SECC. OT2500E22P	28	OT400U03P	1SCA022718R9670	INT. SECC. OT400U03P	44
OT250E02P	1SCA022735R2500	INT. SECC. OT250E02P	27	OT400U04CP	1SCA022771R2300	INT. CONM. OT400U04CP	104
OT250E03CP	1SCA022771R3450	INT. CONM. OT250E03CP	93	OT400U04P	1SCA022719R1900	INT. SECC. OT400U04P	44
OT250E03K	1SCA022763R5040	INT. SECC. OT250E03K	31	OT400U12P	1SCA022754R6960	INT. SECC. OT400U12P	44
OT250E03P	1SCA022710R0100	INT. SECC. OT250E03P	27	OT400U22P	1SCA022762R7290	INT. SECC. OT400U22P	44
OT250E03WCP	1SCA022772R8300	INT. CONM. OT250E03WCP	93	OT40F3	1SCA104902R1001	INT. SECC. OT40F3	16, 43
OT250E03WP	1SCA022744R3560	INT. SECC. OT250E03WP	29	OT40F3C	1SCA104913R1001	INT. CONM. OT40F3C	89
OT250E04CP	1SCA022775R4640	INT. CONM. OT250E04CP	93	OT40F4C	1SCA104934R1001	INT. CONM. OT40F4C	89
OT250E04K	1SCA022763R5210	INT. SECC. OT250E04K	31	OT40F4N2	1SCA104932R1001	INT. SECC. OT40F4N2	16, 43
OT250E04P	1SCA022710R0520	INT. SECC. OT250E04P	27	OT40F6	1SCA104936R1001	INT. SECC. OT40F6	16
OT250E04WCP	1SCA022775R0810	INT. CONM. OT250E04WCP	93	OT40F8	1SCA104938R1001	INT. SECC. OT40F8	16
OT250E04WP	1SCA022744R3810	INT. SECC. OT250E04WP	29	OT40FT3	1SCA104940R1001	INT. SECC. OT40FT3	16, 43
OT250E12CP	1SCA022776R9320	INT. CONM. OT250E12CP	94	OT40FT4N2	1SCA104956R1001	INT. SECC. OT40FT4N2	16, 43
OT250E12P	1SCA022721R4110	INT. SECC. OT250E12P	28	OT600U03CP	1SCA022785R5320	INT. CONM. OT600U03CP	104
OT250E12WP	1SCA022745R0000	INT. SECC. OT250E12WP	30	OT600U03P	1SCA022718R9830	INT. SECC. OT600U03P	44
OT250E13CP	1SCA022777R0330	INT. CONM. OT250E13CP	94	OT600U04CP	1SCA022785R5410	INT. CONM. OT600U04CP	104
OT250E22P	1SCA022721R4290	INT. SECC. OT250E22P	28	OT600U04P	1SCA022719R2200	INT. SECC. OT600U04P	44
OT250E22WP	1SCA022745R0180	INT. SECC. OT250E22WP	30	OT600U12P	1SCA022753R7710	INT. SECC. OT600U12P	44
OT250E23P	1SCA103715R1001	INT. SOLAR OT250E23P	196	OT600U22P	1SCA022753R7890	INT. SECC. OT600U22P	44
OT250E33P	1SCA103721R1001	INT. SOLAR OT250E33P	196	OT60F3	1SCA105076R1001	INT. SECC. OT60F3	43
OT250ES03K	1SCA022860R0970	INT. SECC. LATERAL OT250ES03K	31	OT60F4N2	1SCA108348R1001	INT. SECC. OT60F4N2	43
OT250ES04K	1SCA022860R1190	INT. SECC. LATERAL OT250ES04K	31	OT630E02P	1SCA022866R5670	INT. SECC. OT630E02P	27
OT25E8	1SCA022551R5310	INT. SECC. OT25E8	196	OT630E03CP	1SCA022785R6050	INT. CONM. OT630E03CP	93
OT25F3	1SCA104857R1001	INT. SECC. OT25F3	16, 43	OT630E03K	1SCA022779R4940	INT. SECC. OT630E03K	31

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OT630E03N3P	1SCA022779R4860	INT. SECC. OT630E03N3P	27	OTM200E4CM110V	1SCA022846R1410	INT. CONM. MOT OTM200E4CM110V	100
OT630E03P	1SCA022718R8940	INT. SECC. OT630E03P	27	OTM200E4CM230C	1SCA022846R1590	INT. CONM. MOT OTM200E4CM230C	100
OT630E04CP	1SCA022785R6130	INT. CONM. OT630E04CP	93	OTM200E4CM24D	1SCA022846R1240	INT. CONM. MOT OTM200E4CM24D	100
OT630E04K	1SCA022779R5080	INT. SECC. OT630E04K	31	OTM200E4CM48D	1SCA022846R1320	INT. CONM. MOT OTM200E4CM48D	100
OT630E04P	1SCA022719R2030	INT. SECC. OT630E04P	27	OTM200E4WCM110V	1SCA022846R7790	INT. CONM. MOT OTM200E4WCM110V	102
OT630E12CP	1SCA022785R8690	INT. CONM. OT630E12CP	94	OTM200E4WCM230C	1SCA022846R7870	INT. CONM. MOT OTM200E4WCM230C	102
OT630E12P	1SCA022753R4790	INT. SECC. OT630E12P	28	OTM200E4WCM24D	1SCA022846R7520	INT. CONM. MOT OTM200E4WCM24D	102
OT630E13CP	1SCA022785R9070	INT. CONM. OT630E13CP	94	OTM200E4WCM48D	1SCA022846R7610	INT. CONM. MOT OTM200E4WCM48D	102
OT630E22P	1SCA022753R4870	INT. SECC. OT630E22P	28	OTM250E3CM110V	1SCA022845R9180	INT. CONM. MOT OTM250E3CM110V	100
OT630ES03K	1SCA022860R2320	INT. SECC. LATERAL OT630ES03K	31	OTM250E3CM230C	1SCA022845R9260	INT. CONM. MOT OTM250E3CM230C	100
OT630ES04K	1SCA022860R2590	INT. SECC. LATERAL OT630ES04K	31	OTM250E3CM24D	1SCA022845R8370	INT. CONM. MOT OTM250E3CM24D	100
OT63F3	1SCA105332R1001	INT. SECC. OT63F3	16, 43	OTM250E3CM48D	1SCA022845R9000	INT. CONM. MOT OTM250E3CM48D	100
OT63F3C	1SCA105338R1001	INT. CONM. OT63F3C	89	OTM250E3WCM110V	1SCA022846R4690	INT. CONM. MOT OTM250E3WCM110V	102
OT63F4C	1SCA105369R1001	INT. CONM. OT63F4C	89	OTM250E3WCM230C	1SCA022846R4770	INT. CONM. MOT OTM250E3WCM230C	102
OT63F4N2	1SCA105365R1001	INT. SECC. OT63F4N2	16, 43	OTM250E3WCM24D	1SCA022846R4420	INT. CONM. MOT OTM250E3WCM24D	102
OT63F6	1SCA105379R1001	INT. SECC. OT63F6	16	OTM250E3WCM48D	1SCA022846R4510	INT. CONM. MOT OTM250E3WCM48D	102
OT63F8	1SCA105381R1001	INT. SECC. OT63F8	16	OTM250E4CM110V	1SCA022846R1830	INT. CONM. MOT OTM250E4CM110V	100
OT63FT3	1SCA105382R1001	INT. SECC. OT63FT3	16, 43	OTM250E4CM230C	1SCA022846R1910	INT. CONM. MOT OTM250E4CM230C	100
OT63FT4N2	1SCA105393R1001	INT. SECC. OT63FT4N2	16, 43	OTM250E4CM24D	1SCA022846R1670	INT. CONM. MOT OTM250E4CM24D	100
OT800E02P	1SCA022835R4830	INT. SECC. OT800E02P	27	OTM250E4CM48D	1SCA022846R1750	INT. CONM. MOT OTM250E4CM48D	100
OT800E03CP	1SCA022785R6300	INT. CONM. OT800E03CP	93	OTM250E4WCM110V	1SCA022846R8170	INT. CONM. MOT OTM250E4WCM110V	102
OT800E03K	1SCA022779R5160	INT. SECC. OT800E03K	31	OTM250E4WCM230C	1SCA022846R8250	INT. CONM. MOT OTM250E4WCM230C	102
OT800E03N3P	1SCA022779R4780	INT. SECC. OT800E03N3P	27	OTM250E4WCM24D	1SCA022846R7950	INT. CONM. MOT OTM250E4WCM24D	102
OT800E03P	1SCA022718R9410	INT. SECC. OT800E03P	27	OTM250E4WCM48D	1SCA022846R8090	INT. CONM. MOT OTM250E4WCM48D	102
OT800E04CP	1SCA022785R6210	INT. CONM. OT800E04CP	93	OTM315E3CM110V	1SCA022847R1120	INT. CONM. MOT OTM315E3CM110V	100
OT800E04K	1SCA022779R5240	INT. SECC. OT800E04K	31	OTM315E3CM230C	1SCA022847R1210	INT. CONM. MOT OTM315E3CM230C	100
OT800E04P	1SCA022719R2110	INT. SECC. OT800E04P	27	OTM315E3CM24D	1SCA022847R0910	INT. CONM. MOT OTM315E3CM24D	100
OT800E12CP	1SCA022785R8850	INT. CONM. OT800E12CP	94	OTM315E3CM48D	1SCA022847R1040	INT. CONM. MOT OTM315E3CM48D	100
OT800E12P	1SCA022753R5170	INT. SECC. OT800E12P	28	OTM315E4CM110V	1SCA022847R2790	INT. CONM. MOT OTM315E4CM110V	100
OT800E13CP	1SCA022785R9230	INT. CONM. OT800E13CP	94	OTM315E4CM230C	1SCA022847R2870	INT. CONM. MOT OTM315E4CM230C	100
OT800E22P	1SCA022753R5250	INT. SECC. OT800E22P	28	OTM315E4CM24D	1SCA022847R2520	INT. CONM. MOT OTM315E4CM24D	100
OT800ES03K	1SCA022860R2750	INT. SECC. LATERAL OT800ES03K	31	OTM315E4CM48D	1SCA022847R2610	INT. CONM. MOT OTM315E4CM48D	100
OT800ES04K	1SCA022860R2910	INT. SECC. LATERAL OT800ES04K	31	OTM400E3CM110V	1SCA022847R1550	INT. CONM. MOT OTM400E3CM110V	100
OT800U03P	1SCA105665R1001	INT. SECC. OT800U03P	44	OTM400E3CM230C	1SCA022847R1630	INT. CONM. MOT OTM400E3CM230C	100
OT800U04P	1SCA105667R1001	INT. SECC. OT800U04P	44	OTM400E3CM24D	1SCA022847R1390	INT. CONM. MOT OTM400E3CM24D	100
OT800U12P	1SCA106128R1001	INT. SECC. OT800U12P	44	OTM400E3CM48D	1SCA022847R1470	INT. CONM. MOT OTM400E3CM48D	100
OT800U22P	1SCA106125R1001	INT. SECC. OT800U22P	44	OTM400E4CM110V	1SCA022847R3170	INT. CONM. MOT OTM400E4CM110V	100
OT80F3	1SCA105798R1001	INT. SECC. OT80F3	16, 43	OTM400E4CM230C	1SCA022847R3250	INT. CONM. MOT OTM400E4CM230C	100
OT80F3C	1SCA105402R1001	INT. CONM. OT80F3C	89	OTM400E4CM24D	1SCA022847R2950	INT. CONM. MOT OTM400E4CM24D	100
OT80F4C	1SCA105418R1001	INT. CONM. OT80F4C	89	OTM400E4CM48D	1SCA022847R3090	INT. CONM. MOT OTM400E4CM48D	100
OT80F4N2	1SCA105413R1001	INT. SECC. OT80F4N2	16, 43	OTM630E3CM110V	1SCA022873R1050	INT. CONM. MOT OTM630E3CM110V	101
OT80F6	1SCA105427R1001	INT. SECC. OT80F6	16	OTM630E3CM230C	1SCA103567R1001	INT. CONM. MOT OTM630E3CM230C	101
OT80F8	1SCA105429R1001	INT. SECC. OT80F8	16	OTM630E3CM24D	1SCA022873R1210	INT. CONM. MOT OTM630E3CM24D	101
OT80FT3	1SCA105431R1001	INT. SECC. OT80FT3	16, 43	OTM630E3CM48D	1SCA022873R1300	INT. CONM. MOT OTM630E3CM48D	101
OT80FT4N2	1SCA105499R1001	INT. SECC. OT80FT4N2	16, 43	OTM630E4CM110V	1SCA022873R1810	INT. CONM. MOT OTM630E4CM110V	101
OTB1600/6	1SCA100768R1001	SEPARADOR DE FASE OTB1600/6	37	OTM630E4CM230C	1SCA022873R1990	INT. CONM. MOT OTM630E4CM230C	101
OTB1600/6_C	1SCA109661R1001	SEPARADOR DE FASE OTB1600/GC	97	OTM630E4CM24D	1SCA022873R2020	INT. CONM. MOT OTM630E4CM24D	101
OTB800/6	1SCA022821R7760	SEPARADOR DE FASE OTB800/6	37	OTM630E4CM48D	1SCA022873R2110	INT. CONM. MOT OTM630E4CM48D	101
OTB800/6_C	1SCA107272R1001	SEPARADOR DE FASE OTB800/GC	97	OTM800E3CM110V	1SCA022872R5750	INT. CONM. MOT OTM800E3CM110V	101
OTM160E3CM110V	1SCA022845R8530	INT. CONM. MOT OTM160E3CM110V	100	OTM800E3CM230C	1SCA103570R1001	INT. CONM. MOT OTM800E3CM230C	101
OTM160E3CM230C	1SCA022845R8610	INT. CONM. MOT OTM160E3CM230C	100	OTM800E3CM24D	1SCA022872R5910	INT. CONM. MOT OTM800E3CM24D	101
OTM160E3CM24D	1SCA022845R8110	INT. CONM. MOT OTM160E3CM24D	100	OTM800E3CM48D	1SCA022872R6050	INT. CONM. MOT OTM800E3CM48D	101
OTM160E3CM48D	1SCA022845R8450	INT. CONM. MOT OTM160E3CM48D	100	OTM800E4CM110V	1SCA022872R8260	INT. CONM. MOT OTM800E4CM110V	101
OTM160E3WCM110V	1SCA022846R3450	INT. CONM. MOT OTM160E3WCM110V	102	OTM800E4CM230C	1SCA022872R8340	INT. CONM. MOT OTM800E4CM230C	101
OTM160E3WCM230C	1SCA022846R4000	INT. CONM. MOT OTM160E3WCM230C	102	OTM800E4CM24D	1SCA022872R8420	INT. CONM. MOT OTM800E4CM24D	101
OTM160E3WCM24D	1SCA022846R3290	INT. CONM. MOT OTM160E3WCM24D	102	OTM800E4CM48D	1SCA022872R8510	INT. CONM. MOT OTM800E4CM48D	101
OTM160E3WCM48D	1SCA022846R3370	INT. CONM. MOT OTM160E3WCM48D	102	OTPD125FP	1SCA105083R1001	CUARTO POLO OTPD125FP	20
OTM160E4CM110V	1SCA022846R1080	INT. CONM. MOT OTM160E4CM110V	100	OTPD40FP	1SCA104994R1001	CUARTO POLO OTPD40FP	20
OTM160E4CM230C	1SCA022848R1510	INT. CONM. MOT OTM160E4CM230C	100	OTPD80FD	1SCA105444R1001	CUARTO POLO OTPD80FD	20
OTM160E4CM24D	1SCA022846R0860	INT. CONM. MOT OTM160E4CM24D	100	OTPD80FP	1SCA105445R1001	CUARTO POLO OTPD80FP	20
OTM160E4CM48D	1SCA022846R0940	INT. CONM. MOT OTM160E4CM48D	100	OTPE125FD	1SCA105698R1001	CUARTO POLO OTPE125FD	20
OTM160E4WCM110V	1SCA022846R7360	INT. CONM. MOT OTM160E4WCM110V	102	OTPE125FP	1SCA105128R1001	CUARTO POLO OTPE125FP	20
OTM160E4WCM230C	1SCA022846R7440	INT. CONM. MOT OTM160E4WCM230C	102	OTPE160EP	1SCA022345R0010	CUARTO POLO OTPE160EP	24
OTM160E4WCM24D	1SCA022846R7100	INT. CONM. MOT OTM160E4WCM24D	102	OTPE40FD	1SCA104995R1001	CUARTO POLO OTPE40FD	20
OTM160E4WCM48D	1SCA022846R7280	INT. CONM. MOT OTM160E4WCM48D	102	OTPE80FD	1SCA105446R1001	CUARTO POLO OTPE80FD	20
OTM200E3CM110V	1SCA022845R8880	INT. CONM. MOT OTM200E3CM110V	100	OTPE80FP	1SCA105448R1001	CUARTO POLO OTPE80FP	20
OTM200E3CM230C	1SCA022845R8960	INT. CONM. MOT OTM200E3CM230C	100	OTPL125FD	1SCA105088R1001	CUARTO POLO OTPL125FD	20
OTM200E3CM24D	1SCA022845R8290	INT. CONM. MOT OTM200E3CM24D	100	OTPL125FP	1SCA105090R1001	CUARTO POLO OTPL125FP	20
OTM200E3CM48D	1SCA022845R8700	INT. CONM. MOT OTM200E3CM48D	100	OTPL40FD	1SCA105716R1001	CUARTO POLO OTPL40FD	20
OTM200E3WCM110V	1SCA022846R3880	INT. CONM. MOT OTM200E3WCM110V	102	OTPL40FP	1SCA105717R1001	CUARTO POLO OTPL40FP	20
OTM200E3WCM230C	1SCA022846R3960	INT. CONM. MOT OTM200E3WCM230C	102	OTPL80FD	1SCA105451R1001	CUARTO POLO OTPL80FD	20
OTM200E3WCM24D	1SCA022846R3610	INT. CONM. MOT OTM200E3WCM24D	102	OTPL80FP	1SCA105452R1001	CUARTO POLO OTPL80FP	20
OTM200E3WCM48D	1SCA022846R3700	INT. CONM. MOT OTM200E3WCM48D	102	OTPN125FD	1SCA105092R1001	CUARTO POLO OTPN125FD	20

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OTPN125FP	1SCA105094R1001	CUARTO POLO OTPN125FP	20	OTZC43	1SCA022868R0710	BARRA DE PUENTE OTZC43	96
OTPN160EP	1SCA022344R9510	CUARTO POLO OTPN160EP	24	OTZC44	1SCA022868R0800	BARRA DE PUENTE OTZC44	96
OTPN40FD	1SCA105718R1001	CUARTO POLO OTPN40FD	20	OTZC53	1SCA022868R0980	BARRA DE PUENTE OTZC53	96
OTPN40FP	1SCA104997R1001	CUARTO POLO OTPN40FP	20	OTZC54	1SCA022868R1010	BARRA DE PUENTE OTZC54	96
OTPN80FD	1SCA105456R1001	CUARTO POLO OTPN80FD	20	OTZC63	1SCA022868R1100	BARRA DE PUENTE OTZC63	96
OTPN80FP	1SCA105457R1001	CUARTO POLO OTPN80FP	20	OTZC64	1SCA022868R1360	BARRA DE PUENTE OTZC64	96
OTPS125FD	1SCA105096R1001	CUARTO POLO OTPS125FD	20	OTZNA1-160E4	1SCA022271R8310	CUARTO POLO OTZNA1-160E4	24
OTPS125FP	1SCA105099R1001	CUARTO POLO OTPS125FP	20, 91	OTZR1	1SCA100352R1001	BARRA DE PUENTE OTZR1	96
OTPS160EP	1SCA022325R7360	CUARTO POLO OTPS160EP	24	OTZR2	1SCA104647R1001	BARRA DE PUENTE OTZR2	96
OTPS40FDN1	1SCA104999R1001	CUARTO POLO OTPS40FDN1	20	OTZR3	1SCA100355R1001	BARRA DE PUENTE OTZR3	96
OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	CUARTO POLO OTPS40FPN1	20, 91	OTZW10	1SCA022431R5280	ENC. MEC. OTZW10	25, 38
OTPS80FD	1SCA105458R1001	CUARTO POLO OTPS80FD	20	OTZW17	1SCA022387R1620	KIT CONV. BY-PASS OTZW17	21
OTPS80FP	1SCA105461R1001	CUARTO POLO OTPS80FP	20, 91	OTZW24	1SCA022639R5610	ENC. MEC. OTZW24	21
OTS125T1	1SCA022379R9760	CUBREBORNE OTS125T1	20, 90	OTZW25	1SCA022778R6920	KIT CONV. CONM. OTZW25	38, 143, 160
OTS125T3	1SCA022379R9680	CUBREBORNE OTS125T3	20, 90	OTZW26	1SCA022778R7060	KIT CONV. BY-PASS OTZW26	38, 99, 160
OTS1600G1L	1SCA106134R1001	CUBREBORNE ALT 1P OTS1600G1L	157	OTZW6	1SCA022387R1890	KIT CONV. CONM. OTZW6	21
OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	CUBREBORNE ALT 3P OTS1600G1L/3	37, 97	OTZW8	1SCA022421R7600	KIT INT. 6 Y 8 POLOS OTZW8	21
OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	CUBREBORNE ALT 4P OTS1600G1L/4	37, 97	OWC6DSH1	1SCA105251R1001	KIT CONV. CONM. OWC6DSH1	138
OTS1600G1S	1SCA102667R1001	CUBREBORNE BAJ 1P OTS1600G1S	157	OWC6DSH2	1SCA105252R1001	KIT CONV. CONM. OWC6DSH2	138
OTS1600G1S/3	1SCA022871R9600	CUBREBORNE BAJ 3P OTS1600G1S/3	37, 97	OWM6DS1	1SCA105253R1001	ENC. MEC. OWM6DS1	138
OTS1600G1S/4	1SCA022871R9860	CUBREBORNE BAJ 4P OTS1600G1S/4	37, 97	OWM6DS2	1SCA105254R1001	ENC. MEC. OWM6DS2	138
OTS160T3	1SCA022495R4610	CUBREBORNE OTS160T3	25	OWP6DS1	1SCA105255R1001	KIT INT. 6 Y 8 POLOS OWP6DS1	138
OTS160T4	1SCA022495R4700	CUBREBORNE OTS160T4	25	OWP6DS2	1SCA105256R1001	KIT INT. 6 Y 8 POLOS OWP6DS2	138
OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	CUBREBORNE ALT 3P OTS2500G1L/3	37, 97	OXN1250S	1SCA104163R1001	PUENTE DE NEUTRO OXN1250S	156
OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	CUBREBORNE ALT 4P OTS2500G1L/4	37, 97	OXN1250T	1SCA104152R1001	PUENTE DE NEUTRO OXN1250T	35
OTS2500G1S/3	1SCA107260R1001	CUBREBORNE BAJ 3P OTS2500G1S/3	37, 97	OXN250	1SCA022752R9950	PUENTE DE NEUTRO OXN250	35, 156
OTS2500G1S/4	1SCA107271R1001	CUBREBORNE BAJ 4P OTS2500G1S/4	37, 97	OXN400	1SCA022770R3060	PUENTE DE NEUTRO OXN400	35, 156
OTS250G1L	1SCA022715R5340	CUBREBORNE ALT 1P OTS250G1L	157	OXN800S	1SCA022831R4880	PUENTE DE NEUTRO OXN800S	156
OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	CUBREBORNE ALT 3P OTS250G1L/3	37, 97	OXN800T	1SCA022829R0840	PUENTE DE NEUTRO OXN800T	35
OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	CUBREBORNE ALT 4P OTS250G1L/4	37, 97	EXP12X107	1SCA022029R9750	EJE EXP12X107	96
OTS250G1S	1SCA022715R5260	CUBREBORNE BAJ 1P OTS250G1S	157	EXP12X148	1SCA022658R5570	EJE EXP12X148	96
OTS250G1S/3	1SCA022731R8310	CUBREBORNE BAJ 3P OTS250G1S/3	37, 97	EXP12X166	1SCA022325R7100	EJE EXP12X166	34, 96
OTS250G1S/4	1SCA022731R8400	CUBREBORNE BAJ 4P OTS250G1S/4	37, 97	EXP12X185	1SCA022325R6710	EJE EXP12X185	34, 96
OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	CUBREBORNE ALT 3P OTS400G1L/3	37, 97	EXP12X250	1SCA022325R6980	EJE EXP12X250	34, 96, 154
OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	CUBREBORNE ALT 4P OTS400G1L/4	37, 97	EXP12X250-45	1SCA022293R9400	EJE EXP12X250-45	34
OTS400G1S/3	1SCA022736R9060	CUBREBORNE BAJ 3P OTS400G1S/3	37, 97	EXP12X280	1SCA022137R5140	EJE EXP12X280	34, 96, 154
OTS400G1S/4	1SCA022736R9650	CUBREBORNE BAJ 4P OTS400G1S/4	37, 97	EXP12X280-45	1SCA022382R0800	EJE EXP12X280-45	34
OTS40T1	1SCA105314R1001	CUBREBORNE OTS40T1	20, 90	EXP12X325	1SCA022042R5810	EJE EXP12X325	34, 41, 96, 154
OTS40T3	1SCA105317R1001	CUBREBORNE OTS40T3	20, 90	EXP12X325-45	1SCA022304R4450	EJE EXP12X325-45	34
OTS63T1	1SCA022353R6910	CUBREBORNE OTS63T1	20, 90	EXP12X395	1SCA022042R5990	EJE EXP12X395	34, 41, 96, 104, 154
OTS63T3	1SCA022353R6750	CUBREBORNE OTS63T3	20, 90	EXP12X395-45	1SCA022749R0640	EJE EXP12X395-45	34
OTS800G1L	1SCA022776R7710	CUBREBORNE ALT 1P OTS800G1L	157	EXP12X465	1SCA022042R6020	EJE EXP12X465	34, 41, 96, 104, 154
OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	CUBREBORNE ALT 3P OTS800G1L/3	37, 97	EXP12X465-45	1SCA022423R1770	EJE EXP12X465-45	34
OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	CUBREBORNE ALT 4P OTS800G1L/4	37, 97	EXP12X535	1SCA022042R6110	EJE EXP12X535	34, 41, 154
OTS800G1S	1SCA022776R8010	CUBREBORNE BAJ 1P OTS800G1S	157	EXP12X535-45	1SCA022723R2940	EJE EXP12X535-45	34
OTS800G1S/3	1SCA022776R8190	CUBREBORNE BAJ 3P OTS800G1S/3	37, 97	EXP6X130	1SCA022057R0570	EJE EXP6X130	24, 34, 95
OTS800G1S/4	1SCA022776R8270	CUBREBORNE BAJ 4P OTS800G1S/4	37, 97	EXP6X130-45	1SCA022355R9110	EJE EXP6X130-45	34
OTV1000ECK	1SCA107481R1001	MANDO DIRECTO OTV1000ECK	95	EXP6X150	1SCA022295R5600	EJE EXP6X150	19, 24, 34, 90, 137, 142
OTV1000EK	1SCA106608R1001	MANDO DIRECTO OTV1000EK	33	EXP6X150-45	1SCA022294R4400	EJE EXP6X150-45	34
OTV250ECK	1SCA022783R0090	MANDO DIRECTO OTV250ECK	95	EXP6X161	1SCA022067R1760	EJE EXP6X161	34, 95, 142, 154
OTV250ECMK	1SCA022804R0570	MANDO DIRECTO OTV250ECMK	103	EXP6X170	1SCA108224R1001	EJE EXP6X170	19, 90, 137
OTV250EK	1SCA022763R2700	MANDO DIRECTO OTV250EK	33	EXP6X210	1SCA022295R6080	EJE EXP6X210	24, 34, 95, 142, 154
OTV400ECK	1SCA022783R0170	MANDO DIRECTO OTV400ECK	95	EXP6X210-45	1SCA022294R4230	EJE EXP6X210-45	34
OTV400ECMK	1SCA022843R2900	MANDO DIRECTO OTV400ECMK	103	EXP6X265	1SCA108225R1001	EJE EXP6X265	19, 90, 137
OTV400EK	1SCA022763R2960	MANDO DIRECTO OTV400EK	33	EXP6X290	1SCA022042R6370	EJE EXP6X290	24, 34, 95, 142, 154
OTV800ECK	1SCA022797R2470	MANDO DIRECTO OTV800ECK	95	EXP6X290-45	1SCA022304R4290	EJE EXP6X290-45	34
OTV800ECMK	1SCA022804R3410	MANDO DIRECTO OTV800ECMK	103	EXP6X360	1SCA022042R6530	EJE EXP6X360	34, 95, 142
OTV800EK	1SCA022804R6340	MANDO DIRECTO OTV800EK	33	EXP6X360-45	1SCA022341R4640	EJE EXP6X360-45	34
OTVY250EK	1SCA022772R7910	MANDO DIRECTO OTVY250EK	33	EXP6X400	1SCA108226R1001	EJE EXP6X400	19, 90, 137
OTVY400EK	1SCA022772R7830	MANDO DIRECTO OTVY400EK	33	EXP6X430	1SCA022056R6030	EJE EXP6X430	34, 142
OTVY800EK	1SCA022810R2780	MANDO DIRECTO OTVY800EK	33	EXP6X90	1SCA022064R1180	EJE EXP6X90	95
OTZ1250E	1SCA103765R1001	CUARTO POLO OTZ1250E	35	OXS6X105	1SCA108043R1001	EJE OXS6X105	19, 90
OTZ1600E	1SCA100431R1001	CUARTO POLO OTZ1600E	35	OXS6X120	1SCA101654R1001	EJE OXS6X120	19, 90
OTZ2500E	1SCA107931R1001	CUARTO POLO OTZ2500E	35	OXS6X130	1SCA101655R1001	EJE OXS6X130	19, 90
OTZ250E	1SCA022735R9420	CUARTO POLO OTZ250E	35	OXS6X160	1SCA101656R1001	EJE OXS6X160	19
OTZ400E	1SCA022749R1960	CUARTO POLO OTZ400E	35	OXS6X180	1SCA101659R1001	EJE OXS6X180	19
OTZ800E	1SCA022807R5100	CUARTO POLO OTZ800E	35	OXS6X250	1SCA101660R1001	EJE OXS6X250	19
OTZC13	1SCA022767R6910	BARRA DE PUENTE OTZC13	96, 103	OXS6X330	1SCA101661R1001	EJE OXS6X330	19
OTZC14	1SCA022767R7040	BARRA DE PUENTE OTZC14	96, 103	OXS6X85	1SCA101647R1001	EJE OXS6X85	19, 90
OTZC23	1SCA022767R7120	BARRA DE PUENTE OTZC23	96, 103	OZ331P67B	1SCA111427R1001	MANDO OZ331P67B	17
OTZC24	1SCA022767R7210	BARRA DE PUENTE OTZC24	96, 103	OZ331P67BY	1SCA111429R1001	MANDO OZ331P67BY	17
OTZC33	1SCA022785R7020	BARRA DE PUENTE OTZC33	96, 103	OZ331PB	1SCA100657R1001	MANDO OZ331PB	17
OTZC34	1SCA022785R7110	BARRA DE PUENTE OTZC34	96, 103	OZ331PRY	1SCA100664R1001	MANDO OZ331PRY	17

Relación alfanumérica de modelos

Tipo	Código	Descripción	Pág.	Tipo	Código	Descripción	Pág.
OZ371PB	1SCA111684R1001	MANDO OZ371PB	17	TERM16-150	NHP403627R0002	SLP TERM. 16-150mm² SLPK1	187
OZ371PRY	1SCA111685R1001	MANDO OZ371PRY	17	TERM16-240	NHP403677R0002	SLP TERM. 16-240mm² SLPK2-3	187
OZXA11	1SCA022025R6940	KIT BORNES DE BRIDA OZXA11	160	TERM2X70-150	NHP403631R0002	SLP TERM. 2X70-150mm² SLPK1	187
OZXA14	1SCA022008R7810	KIT BORNES DE BRIDA OZXA14	160	TERM2X95-240	NHP403633R0002	SLP TERM. 2X95-240mm² SLPK2-3	187
OZXA32	1SCA022683R4110	BARRA DE PUENTE OZXA32	91	TERM70-150	NHP403628R0002	SLP TERM. 70-150mm² SLPK1	187
OZXA33	1SCA022685R0310	BARRA DE PUENTE OZXA33	91	TERM95-240	NHP403630R0002	SLP TERM. 95-240mm² SLPK2-3	187
OZXA38	1SCA022785R2140	BARRA DE PUENTE OZXA38	91	TORN3XM10X20	NHP403625R0001	XLP KIT 3XM10X16 PARA XLP1	186, 187
OZXA39	1SCA022790R3820	BARRA DE PUENTE OZXA39	91	TORN3XM12X30	NHP403626R0001	XLP KIT 3XM12X30 PARA XLP2 Y 3	186, 187
OZXA40	1SCA022790R3910	BARRA DE PUENTE OZXA40	91	XLP000-6CC	1SEP201428R0001	XLP DESC. 000 3P 100A CON 6BC	186
OZXA41	1SCA022790R4040	BARRA DE PUENTE OZXA41	91	XLP00-6BC	1SEP101890R0002	XLP DESC. 00 3P 160A CON 6BC	186
OZXB1L	1SCA022169R2030	KIT BORNES DE BRIDA OZXB1L	36, 98, 158	XLP00-EFM-6BC	1SEP101890R0012	XLP DESC. XLP00-EFM-6BC	186
OZXB1L/1	1SCA022194R0030	KIT BORNES DE BRIDA OZXB1L/1	36, 98, 158	XLP1-6BC	1SEP101891R0002	XLP DESC. 1 3P 250A CON 6BC	186
OZXB2	1SCA022119R7610	KIT BORNES DE BRIDA OZXB2	36, 98, 158	XLP2-6BC	1SEP101892R0002	XLP DESC. 2 3P 400A CON 6BC	186
OZXB2/1	1SCA022194R0200	KIT BORNES DE BRIDA OZXB2/1	36, 98, 158	XLP3-6BC	1SEP101975R0002	XLP DESC. 3 3P 630A CON 6BC	186
OZXB2K	1SCA022264R0010	CUBREBORNE PARA TERMINALES OZXB2K	37, 97, 157	XLP-BRID00	1SEP407733R0001	XLP BRIDAS 3X1,5-50mm² XLP0	186
OZXB2L	1SCA022158R7750	KIT BORNES DE BRIDA OZXB2L	36, 98, 158	XLP-BRID1	1SEP407733R0002	XLP BRIDAS 3X16-95mm² XLP1	186
OZXB2L/1	1SCA022194R0460	KIT BORNES DE BRIDA OZXB2L/1	36, 98, 158	XLP-BRID2-3	1SEP407953R0001	XLP BRIDAS 3X35-300mm² XLP2Y3	186
OZXB3	1SCA022136R8100	KIT BORNES DE BRIDA OZXB3	36, 41, 98, 158, 159	XLP-CAUXNA	1SEP407742R0003	XLP CONT. AUX. NA 10A	186
OZXB3/1	1SCA022194R0620	KIT BORNES DE BRIDA OZXB3/1	36, 41, 98, 158, 159	XLP-CAUXNC	1SEP407742R0002	XLP CONT. AUX. NC 10A	186
OZXB3K	1SCA022264R0440	CUBREBORNE PARA TERMINALES OZXB3K	37, 97, 157	XLP-CAUXNC-NA	1SEP407742R0001	XLP CONT. AUX. NC/NA 5A	186
OZXB4	1SCA022137R4760	KIT BORNES DE BRIDA OZXB4	36, 41, 98, 158, 159	XLP-CUBR00	1SEP407793R0001	XLP CUBREBORNE XLP00	186
OZXB4/1	1SCA022194R0890	KIT BORNES DE BRIDA OZXB4/1	36, 41, 98, 158, 159	XLP-CUBR1	1SEP407793R0002	XLP CUBREBORNE XLP1	186
OZXB4K	1SCA022199R2850	CUBREBORNE PARA TERMINALES OZXB4K	37, 97, 157	XLP-CUBR2-3	1SEP407952R0001	XLP CUBREBORNE XLP2 Y 3	186
OZXB5	1SCA022137R2470	KIT BORNES DE BRIDA OZXB5	36, 41, 98, 158, 159	XLP-ENCL00-3	1SEP407786R0001	XLP ENCL. CANDADO XLP00 Y 3	186
OZXB5/1	1SCA022194R1010	KIT BORNES DE BRIDA OZXB5/1	36, 41, 98, 158, 159	XLP-FDIN000	1SEP407740R0001	XLP FIJACION DIN PARA XLP000	186
OZXB5K	1SCA022283R8040	CUBREBORNE PARA TERMINALES OZXB5K	37, 97, 157	XLP-MARC1X00	1SEP407792R0001	XLP MARCO PARA 1 XLP 00	186
OZXB6	1SCA022137R4920	KIT BORNES DE BRIDA OZXB6	36, 41, 98, 158, 159	XLP-MARC1X000	1SEP407741R0001	XLP MARCO PARA 1 XLP 000	186
OZXB6/1	1SCA022194R1270	KIT BORNES DE BRIDA OZXB6/1	36, 41, 98, 158, 159	XLP-MARC1X1	1SEP407815R0001	XLP MARCO PARA 1 XLP 1	186
OZXB7	1SCA022185R0040	KIT BORNES DE BRIDA OZXB7	36, 98, 158	XLP-MARC1X2	1SEP407951R0001	XLP MARCO PARA 1 XLP 2	186
OZXB7/1	1SCA022194R1430	KIT BORNES DE BRIDA OZXB7/1	36, 98, 158	XLP-MARC1X3	1SEP407955R0001	XLP MARCO PARA 1 XLP 3	186
OZXB7L	1SCA022185R7130	KIT BORNES DE BRIDA OZXB7L	36, 98, 158, 159	XLP-MARC2X00	1SEP407792R0002	XLP MARCO PARA 2 XLP 00	186
OZXB7L/1	1SCA022194R1600	KIT BORNES DE BRIDA OZXB7L/1	36, 98, 158, 159	XLP-MARC2X000	1SEP407741R0002	XLP MARCO PARA 2 XLP 000	186
OZXB8	1SCA022744R1510	KIT BORNES DE BRIDA OZXB8	36, 98, 158, 159	XLP-MARC2X1	1SEP407815R0002	XLP MARCO PARA 2 XLP 1	186
OZXB8/1	1SCA022744R1600	KIT BORNES DE BRIDA OZXB8/1	36, 98, 158, 159	XLP-MARC3X00	1SEP407792R0003	XLP MARCO PARA 3 XLP 00	186
OZXB9	1SCA022750R3210	KIT BORNES DE BRIDA OZXB9	36, 98, 158, 159	XLP-MARC3X000	1SEP407741R0003	XLP MARCO PARA 3 XLP 000	186
OZXB9/1	1SCA022750R3300	KIT BORNES DE BRIDA OZXB9/1	36, 98, 158, 159	XLP-MOEL00	1SEP101873R0007	XLP MONI. ELEC.FUS. XLP-MOEL00	186
OZXK1	1SCA022131R8690	CONT. AUX. OZXK1	41	XLP-MOEL1	1SEP101883R0007	XLP MONI. ELEC.FUS. XLP-MOEL1	186
OZXK2	1SCA022131R8850	CONT. AUX. OZXK2	41	XLP-MOEL2	1SEP101982R0007	XLP MONI. ELEC.FUS. XLP-MOEL2	186
OZXK3	1SCA022131R9070	CONT. AUX. OZXK3	41	XLP-MOEL3	1SEP101984R0007	XLP MONI. ELEC.FUS. XLP-MOEL3	186
OZXK4	1SCA022131R9230	CONT. AUX. OZXK4	41	XLP-TAPA00	1SEP101873R0001	XLP TAPA FRONTAL XLP00	186
OZXK5	1SCA022131R9400	CONT. AUX. OZXK5	41	XLP-TAPA000	1SEP304222R0001	XLP TAPA FRONTAL XLP000	186
OZXK6	1SCA022131R9660	CONT. AUX. OZXK6	41	XLP-TAPA1	1SEP101883R0001	XLP TAPA FRONTAL XLP1	186
OZXT3	1SCA022639R0720	TERMINAL OZXT3	90	XLP-TAPA2	1SEP101982R0001	XLP TAPA FRONTAL XLP2	186
SA1	GJF1101903R0001	ACC.BLOQUEO POR CANDADO SA1	21, 25	XLP-TAPA3	1SEP101984R0001	XLP TAPA FRONTAL XLP3	186
SLP160-00	NHP100844R0001	SLP DESC. 00 4P 160A	187	XLP-TORN3XM6X16	NHP400940R0006	SLP TORNILLO 3XM6X16 XLP/SLP00	186
SLP250-K1	NHP100799R0001	SLP DESC. K1 4P 250A	187	YASDA21	1SCA022098R9420	MANDO METALICO YASDA21	40, 153
SLP400-K2	NHP100838R0001	SLP DESC. K2 4P 400A	187	YASDA23/3	1SCA022689R6810	MANDO DIRECTO YASDA23/3	103
SLP630-K3	NHP100838R0002	SLP DESC. K3 4P 630A	187	YASDA6	1SCA022071R2890	MANDO METALICO YASDA6	40, 153
SLP630-K3-4	NHP100838R0003	SLP DESC. K3 4P IZQ. 630A	187	YASDA7	1SCA022071R3010	MANDO METALICO YASDA7	40, 153
TAPA00	NHP100991P0001	SLP TAPA FRONTAL SLP-TAPA00	187	YASDA8	1SCA022071R3270	MANDO METALICO YASDA8	40, 153
TAPAK1	NHP100993P0001	SLP TAPA FRONTAL SLP-TAPAK1	187	YAST1	1SCA022301R5350	MANDO YAST1	23
TAPAK2-3	NHP100992P0001	SLP TAPA FRONTAL SLP-TAPAK2-3	187				

Soluciones ABB Baja Tensión



Pequeño material eléctrico **NIESSEN**

- Series de superficie y de empotrar
- Mecanismos electrónicos
- Elementos Sonido
- Tomas para telecomunicación
- Detectores de movimiento
- Cajas estancas y de empotrar

Domótica

- Sistema de instalación inteligente Niessen EIB - KNX
- Confort Niessen



Aparatos modulares de instalación

- Interruptores automáticos y diferenciales
- Protecciones especiales
- Mando y control
- Medida



Interruptores de Baja Tensión

- Interruptores automáticos en caja moldeada
- Interruptores automáticos en bastidor abierto
- Interruptores - seccionadores
- Interruptores - fusible
- Protección diferencial



Soluciones ABB Baja Tensión



Aparatos de protección, maniobra y control

- Contactores, minicontactores y relés térmicos
- Elementos de mando y señalización
- Guardamotores
- Relés electrónicos
- Sensores y detectores
- Finales de carrera
- Interruptores de pedal
- Monitor de arco
- Caudalímetros



Material de conexión eléctrico y electrónico **entrelec**

- Conexión pasiva
- Electrónica
- Mando y señalización



Componentes de automatización

- Dispositivos de automatización
- FBP Fieldbusplug
- Interfast para PLC ABB

Soluciones ABB Baja Tensión



Cajas y armarios de distribución

- Cajas aislantes para **ICP**
- Cajas aislantes **Unibox – Estética Europa – Europa**
- Cuadros **Europa** para Industria – Cajas estancas – Cajas industriales de derivación.
- Armarios de distribución de empotrar **UK500**
- Armarios de superficie **A300**
- Armarios de empotrar **U** y de superficie **AT**
- Armarios metálicos configurables **B**
- Armarios aislantes **Gemini**



Envolventes para automatización

- Armarios IP65 de fijación mural **Serie SR**
- Armarios IP65 de pavimento **Serie AM**
- Armarios IP55 combinables de pavimento **Serie IS2**
- Pupitres IP55 **Serie C**
- Armarios de superficie **A300**
- Elementos para gestión térmica de cuadros



Sistema de cuadros para distribución **ArTu®**

- Estructuras componibles **ArTu L**
- Estructuras monobloque **ArTu M**
- Estructuras componibles **ArTu K**



Sistemas de Baja Tensión

(para potencias superiores a 3200 A)

- Sistema de cuadros para distribución **MNSR**
 - Sistema de cuadros para Centros de Control de Motores **MNS**
-

Soluciones ABB

Accionamientos, Instrumentación, Motores



- Gama de convertidores de A.C.
Compac - A.C.™ 0,12 - 37 Kw
- Gama de convertidores de A.C.
ACS 600 - 3 a 3.000 Kw
- Convertidores de C.C.
DCS
- Motores de C.C.

División Accionamientos

Pol. Ind. Suroeste, s/n
08192 Sant Quirze del Vallés
Tel. 93 728 87 00
Fax 93 728 87 43



Instrumentación inteligente de procesos industriales

- Medida de caudal
- Medida de presión
- Registradores/controladores
- Medida de temperatura
- Posicionadores y actuadores
- Analítica de líquidos
- Analizadores de agua
- Sistema de análisis de gases

División Instrumentación

c/ San Romualdo, 13
28037 MADRID
Tel. 91 581 00 53
Fax 91 581 99 43



Motores de corriente alterna Baja Tensión

- Motores trifásicos estándar
- Atmósferas explosivas
- Motores marinos
- Motores abiertos IP 23
- Motores freno
- Motores monofásicos
- Motores NEMA

División Motores

Pol. Ind. Suroeste, s/n
08192 Sant Quirze del Vallés
Tel. 93 728 85 00

Red de Ventas

ÁREA NOROESTE

Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 1
47012 VALLADOLID
Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia

Almirante Lángara, 8º - 1º
15011 LA CORUÑA
Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo
33209 GIJÓN
Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

ÁREA NORTE

Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 TRAPAGARÁN
Tel.: 944 858 430 - Fax: 944 858 436

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 266 - Fax: 943 260 240

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 769 355 - Fax: 976 769 359

Navarra y La Rioja

Navarra, 5 Ofic. 9
31012 PAMPLONA
Tel.: 948 176 668 - Fax: 948 260 282

ÁREA CATALUÑA

Torrent de l'Olla, 220
08012 BARCELONA
Tel.: 934 842 112 - Fax: 934 842 192

Baleares

Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 434 765 - Fax: 971 434 766

ÁREA CENTRO

San Romualdo, 13
28037 MADRID
Tel.: 915 810 505 - Fax: 915 810 065

Canarias

Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 LAS PALMAS DE G. CANARIA
Tel.: 928 277 707 - Fax: 928 260 816

ÁREA LEVANTE

Daniel Balaciart, 2 bis
46020 VALENCIA
Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 MURCIA
Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

ÁREA ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avda. San Francisco Javier, 22
Edif. Catalana Occidente, módulo 605
41018 SEVILLA
Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Extremadura

Avda. Santa Teresa de Jornet nº 9
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
Tel.: 924 316 510 - Fax: 924 316 510

ÁREA ANDALUCÍA ORIENTAL

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 MÁLAGA
Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071

Asea Brown Boveri, S.A.
Automation Products - Baja Tensión
Torrent de l'Olla, 220 - 08012 Barcelona
Tel.: 93 484 21 21 - Fax: 93 484 21 90

Atención al Cliente: 
Tel.: 902 11 15 11 - Fax: 900 48 48 49
www.abb.es/bajatension
www.abb.es/niessen

Centro Logístico Barcelona
Parc Logístic de l'Alt Penedès
Polígono industrial Can Bosc d'Anoia
(Pas de Piles)
08739 Subirats (Barcelona)

Asea Brown Boveri, S.A.
Automation Products - Baja Tensión
Torrent de l'Olla 220
08012 Barcelona
Tel. 93 484 21 21
Fax 93 484 21 90



1TXA30005D0703 000909