






1	2	3	4	5	6	7	8													
A	<h1>ATS500 3-3G1 Tmax</h1> <p>Два независимых ввода от сети, работают на три секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на третью секцию. Установка механической блокировки невозможна.</p> <p>Выключатели - Tmax T4-T5-T6, Tmax XT2, Tmax XT4.</p>				<p>Оборудование автоматики ATS500 применимо только с автоматическими выключателями производства ABB. Использование силовых выключателей других производителей недопустимо.</p> <p>Автоматические выключатели QF1 .. QF5 условно показаны как выкатные.</p> <p>Подключение вторичных цепей выключателей Tmax T4-T5-T6 приведено в документе 9CNR000007-001 (Tmax T4-T5-T6. Вторичные цепи. Схема подключения).</p> <p>Подключение вторичных цепей выключателей Tmax XT2, XT4 приведено в документе 9CNR000007-002 (Tmax XT2, XT4. Вторичные цепи. Схема подключения).</p> <p>При использовании трехполюсных выключателей, листы 2а и 3а заменяются листами 2b и 3b соответственно.</p> <p>Провода 011..019, 021..029 и 031..039 зарезервированы для подключения измерительных приборов. Клеммные сборки XT101, XT102 и XT103 зарезервированы для подключения измерительных приборов.</p> <p>Питание цепей управления (линии 201, 202, 301, 302, 203, 204, 303, 304) распределить через клеммные сборки при помощи шинных перемычек. Клеммные сборки XT200, XT300, XT201 и XT301 показаны условно, количество клемм определяется по необходимости.</p> <p>Рекомендуется использовать клеммы пружинного типа. Для многожильных проводов использовать наконечники. Запрещается применение двойных кабельных наконечников совместно с пружинными клеммами.</p> <p>В качестве переключателя режима управления АВР (и режима управления ДГУ) рекомендуется использовать кулачковый переключатель для установки на дверь шкафа, трёхпозиционный (1-0-2), с двумя группами контактов.</p> <p>Цвета светосигнальной аппаратуры указаны в соответствии с ГОСТ 28763-90.</p> <p>Расположение элементов на панели управления показано в 9CNR000007-183.</p> <p>Для варианта ATS500-E дополнительно применяются документы: - 9CNR000007-151 (ATS500-E. Измерительные приборы. Схема подключения); - 9CNR000007-152 (ATS500-E. Контроль РП. Принципиальная схема).</p>				A											
B	<h1>ATS500-E 3-3G1 Tmax</h1> <p>Расширенный вариант АВР, помимо базовых функций, позволяет передавать в систему мониторинга информацию о параметрах электрической сети и состоянии коммутационных аппаратов в распределительных панелях. ATS500-E предполагает установку на вводах НКУ измерительных приборов М4М с интерфейсом передачи данных, а также установку в распределительных панелях модулей ввода-вывода.</p>								B											
C									C											
D									D											
E									E											
F					<table><tr><td>Prepared Ivan Basov</td><td rowspan="3"></td><td>Document kind Принципиальная схема</td><td>Date 2022-01-27</td></tr><tr><td>Approved Mikhail Komarov</td><td>Title ATS500(-E) 3-3G1 Tmax</td><td>Page 1 / 32</td></tr><tr><td>Resp. (division/departmen) ELDI</td><td>Document id. 9CNR000007-181</td><td>Rev. D</td><td>Lang. ru</td></tr></table>				Prepared Ivan Basov		Document kind Принципиальная схема	Date 2022-01-27	Approved Mikhail Komarov	Title ATS500(-E) 3-3G1 Tmax	Page 1 / 32	Resp. (division/departmen) ELDI	Document id. 9CNR000007-181	Rev. D	Lang. ru	F
Prepared Ivan Basov		Document kind Принципиальная схема	Date 2022-01-27																	
Approved Mikhail Komarov		Title ATS500(-E) 3-3G1 Tmax	Page 1 / 32																	
Resp. (division/departmen) ELDI		Document id. 9CNR000007-181	Rev. D	Lang. ru																
1	2	3	4	5	6	7	8													










































ATS500-E


Коммуникационный модуль CM574-RS для подключения измерительных приборов и системы контроля состояния коммутационной аппаратуры распределительных панелей. Модуль CM574-RS устанавливается в монтажное основание TB511-ETH слева от процессорного модуля PM573-ETH.





Подробное описание подключения измерительных приборов приведено в 9CNR000007-151


Подробное описание подключения модулей ввода-вывода приведено в 9CNR000007-152


Только для варианта ATS500-E.
Подключение измерительных приборов описано в 9CNR000007-151.
Подключение модулей ввода-вывода распределительных панелей показано в 9CNR000007-152.


























1	2	3	4	5	6	7	8																																																			
A	<table><tr><td colspan="8">A5</td><td colspan="2">DC532</td></tr><tr><td colspan="8">(часть 2 из 4)</td><td colspan="2">TU516</td></tr><tr><td colspan="8">Digital Inputs</td><td colspan="2">Power</td></tr><tr><td>I8</td><td>I9</td><td>I10</td><td>I11</td><td>I12</td><td>I13</td><td>I14</td><td>I15</td><td>UP</td><td>ZP</td></tr><tr><td>X2 └┐.0</td><td>└┐.1</td><td>└┐.2</td><td>└┐.3</td><td>└┐.4</td><td>└┐.5</td><td>└┐.6</td><td>└┐.7</td><td>└┐.8</td><td>└┐.9</td></tr></table>							A5								DC532		(часть 2 из 4)								TU516		Digital Inputs								Power		I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	UP	ZP	X2 └┐.0	└┐.1	└┐.2	└┐.3	└┐.4	└┐.5	└┐.6	└┐.7	└┐.8	└┐.9	A
A5								DC532																																																		
(часть 2 из 4)								TU516																																																		
Digital Inputs								Power																																																		
I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	UP	ZP																																																	
X2 └┐.0	└┐.1	└┐.2	└┐.3	└┐.4	└┐.5	└┐.6	└┐.7	└┐.8	└┐.9																																																	
B								B																																																		
C								C																																																		
D								D																																																		
E	<div></div>							E																																																		
F					<table><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>Title</td><td>Page</td></tr><tr><td>Resp. (division/department)</td><td>Document id.</td><td>Rev.</td><td>Lang.</td></tr><tr><td>ELDI</td><td colspan="2">9CNR000007-181</td><td>D</td><td>ru</td></tr></table>						Title	Page	Resp. (division/department)	Document id.	Rev.	Lang.	ELDI	9CNR000007-181		D	ru	F																																				
		Title	Page																																																							
	Resp. (division/department)	Document id.	Rev.	Lang.																																																						
ELDI	9CNR000007-181		D	ru																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																			

